

生産終了商品のお知らせ

ソリッドステート・リレー

発行日
2021年10月1日

No. 2021070C

ハイブリッド・パワーリレー形G9Hシリーズ一部商品 生産終了のお知らせ



生産終了商品
ハイブリッド・パワーリレー
適合規格なし品
形G9H-205S
形G9H-210S



推奨代替商品
ハイブリッド・パワーリレー
適合規格あり品
形G9H-205S-US
形G9H-210S-US

■最終受注年月
2023年3月末

■最終出荷年月
2023年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
特にありません。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形G9H-205S-US	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形G9H-210S-US	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G9H-205S DC12	形G9H-205S-US DC12	2,900
形G9H-205S DC24	形G9H-205S-US DC24	2,900
形G9H-205S DC5	形G9H-205S-US DC5	2,900
形G9H-210S DC12	形G9H-210S-US DC12	3,100
形G9H-210S DC24	形G9H-210S-US DC24	3,100
形G9H-210S DC5	形G9H-210S-US DC5	3,100

■ 本体の色

生産終了商品 形G9H-□	推奨代替商品 形G9H-□-US
本体の色…変更なし	

■ 端子配置／配線接続


生産終了商品 形G9H-□	推奨代替商品 形G9H-□-US
端子配置/配線接続…変更なし	

端子配置/内部接続
(BOTTOM VIEW)

■取付寸法

生産終了商品 形G9H-□	推奨代替商品 形G9H-□-US
取付寸法…変更なし 接続ソケットはそのままご使用いただけます。	
外形寸法 形PTF-08-PU	端子配置/内部接続 (TOP VIEW) 注. ()内の数字は従来表示の端子No.です。 取り付け穴加工寸法 (TOP VIEW) 注. ねじ取付時はフックを引き出してご使用ください。
形PTF08A	
形PTFZ-08-E (フィンガープロテクト構造)	(TOP VIEW) (TOP VIEW) 2-M3またはφ4.5穴 (TOP VIEW)
形PTF08A-E (フィンガープロテクト構造)	注. レール取り付けもできます。
形PT08 形PT08QN	(BOTTOM VIEW) (BOTTOM VIEW)
形PT08-0 * 両面差板使用時パターンとの距離に注意してください。 ・耐フラックス構造ではありません。 ・手はんだ付け推奨品です。	寸法公差は±0.1です。

■外形寸法

生産終了商品 形G9H-□	推奨代替商品 形G9H-□-US
外形寸法…変更なし	
	

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 形G9H-□	推奨代替商品 形G9H-□-US
■ 定格	変更なし	
■ 性能	変更なし	
■ 適合規格	適合規格なし	UL508、CSA C22.2 No.14

■ 動作特性

生産終了商品 形G9H-□	推奨代替商品 形G9H-□-US
定格/性能を参照	

■ 操作方法

生産終了商品 形G9H-□	推奨代替商品 形G9H-□-US
端子配置/配線接続を参照・・・変更なし	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。