

生産終了商品のお知らせ

ソリッドステート・リレー

発行日
2021年11月1日

No. 2021071C(2)

I/Oソリッドステート・リレー 形G3TAシリーズ一部商品 生産終了のお知らせ

〈お断りとお願い〉

2021年10月発行のプロダクトニュースNo. 2021071Cの推奨代替商品の標準価格の一部に変更がありました。推奨代替商品はすべてオープン価格となります。お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2021071C(2) (2021年11月1日発行)と差し替えをお願いいたします。

生産終了商品

I/Oソリッドステート・リレー

適合規格なし品

形G3TA-IAZR02S
形G3TA-IDZR02S(M)
形G3TA-OA202SZ
形G3TA-OA202SL
形G3TA-ODX02S
形G3TA-OD201S



推奨代替商品

I/Oソリッドステート・リレー

適合規格あり品

形G3TA-IAZR02S-US
形G3TA-IDZR02S(M)-US
形G3TA-OA202SZ-US
形G3TA-OA202SL-US
形G3TA-ODX02S-US
形G3TA-OD201S-US

■最終受注年月

2023年3月末

■最終出荷年月

2023年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

特にありません。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形G3TA-IAZR02S-US	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形G3TA-IDZR02S(M)-US	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形G3TA-OA202SZ-US	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形G3TA-OA202SL-US	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形G3TA-ODX02S-US	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形G3TA-OD201S-US	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

















■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G3TA-IAZR02S AC100-240	形G3TA-IAZR02S-US AC100-240	オープン価格
形G3TA-IDZR02S DC5-24	形G3TA-IDZR02S-US DC5-24	オープン価格
形G3TA-IDZR02SM	形G3TA-IDZR02SM-US	オープン価格
形G3TA-OA202SL DC12V	形G3TA-OA202SL-US DC12	オープン価格
形G3TA-OA202SL DC24	形G3TA-OA202SL-US DC24	オープン価格
形G3TA-OA202SZ DC12V	形G3TA-OA202SZ-US DC12	オープン価格
形G3TA-OA202SZ DC24	形G3TA-OA202SZ-US DC24	オープン価格
形G3TA-OD201S DC12	形G3TA-OD201S-US DC12	オープン価格
形G3TA-OD201S DC24	形G3TA-OD201S-US DC24	オープン価格
形G3TA-ODX02S DC12V	形G3TA-ODX02S-US DC12	オープン価格
形G3TA-ODX02S DC24	形G3TA-ODX02S-US DC24	オープン価格

■本体の色

生産終了商品 形G3TA-□	推奨代替商品 形G3TA-□-US
本体の色・・・変更なし	
	

■端子配置／配線接続

生産終了商品 形G3TA-□	推奨代替商品 形G3TA-□-US																													
端子配置/配線接続・・・変更なし																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>■外部接続 (BOTTOM VIEW)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 48%;"> <p>形G3TA-IAZR02S</p>  </div> <div style="width: 48%;"> <p>形G3TA-IDZR02S 形G3TA-IDZR02SM</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 48%;"> <p>形G3TA-OA</p>  </div> <div style="width: 48%;"> <p>形G3TA-OD</p>  </div> </div> <p>注. 負荷は+側、-側のどちらにも接続可能です。</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>■回路構成</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>モジュールタイプ</th> <th>形式</th> <th>ケース色</th> <th>動作表示</th> <th>回路</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">AC 出力</td> <td>形G3TA-OA202SZ (ゼロクロス有)</td> <td rowspan="2">黒</td> <td rowspan="2">有</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>形G3TA-OA202SL (ゼロクロス無)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DC 出力</td> <td>形G3TA-ODX02S 形G3TA-OD201S</td> <td rowspan="2">黒</td> <td rowspan="2">有</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>AC 入力</td> <td>形G3TA-IAZR02S</td> <td>赤</td> <td>有</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DC 入力</td> <td>形G3TA-IDZR02S</td> <td rowspan="2">緑</td> <td>有</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>形G3TA-IDZR02SM</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		モジュールタイプ	形式	ケース色	動作表示	回路	AC 出力	形G3TA-OA202SZ (ゼロクロス有)	黒	有		形G3TA-OA202SL (ゼロクロス無)	DC 出力	形G3TA-ODX02S 形G3TA-OD201S	黒	有			AC 入力	形G3TA-IAZR02S	赤	有		DC 入力	形G3TA-IDZR02S	緑	有		形G3TA-IDZR02SM	無
モジュールタイプ	形式	ケース色	動作表示	回路																										
AC 出力	形G3TA-OA202SZ (ゼロクロス有)	黒	有																											
	形G3TA-OA202SL (ゼロクロス無)																													
DC 出力	形G3TA-ODX02S 形G3TA-OD201S	黒	有																											
AC 入力	形G3TA-IAZR02S	赤	有																											
DC 入力	形G3TA-IDZR02S	緑	有																											
	形G3TA-IDZR02SM		無																											

■取付寸法

生産終了商品 形G3TA-□	推奨代替商品 形G3TA-□-US	
<p>取付寸法…変更なし 接続ソケットはそのままご使用いただけます。</p>		
外形寸法	端子配置/内部接続	取り付け穴加工寸法
<p>形P7TF-05</p>	<p>(TOP VIEW)</p>	<p>(TOP VIEW)</p> <p>注. レール取り付けもできます。 *M3で取り付ける場合、ワッシャを 組み込むことをお奨めします。 M4で取り付ける場合、ワッシャは 不要です。</p>
<p>注. I/O SSR、表示灯モジュールを使用される場合①端子が⊕極性となりますのでご注意ください。</p>		

■外形寸法

生産終了商品 形G3TA-□	推奨代替商品 形G3TA-□-US	
<p>外形寸法…変更なし</p>		

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 形G3TA-□	推奨代替商品 形G3TA-□-US
■ 定格	変更なし	
■ 性能	変更なし	
■ 適合規格	適合規格なし	UL508、CSA C22.2 No.14

■ 動作特性

生産終了商品 形G3TA-□	推奨代替商品 形G3TA-□-US
定格/性能を参照	

■ 操作方法

生産終了商品 形G3TA-□	推奨代替商品 形G3TA-□-US
端子配置/配線接続を参照・・・変更なし	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。