

生産終了商品のお知らせ

ソリッドステート・リレー

発行日
2021 年 10 月 1 日
No. 2021074C

ソリッドステート・リレー 形G3H(D)シリーズ一部商品 生産終了のお知らせ

	生産終了商品	推奨代替商品
	ソリッドステート・リレー	ソリッドステート・リレー
	適合規格なし品	適合規格あり品
	形G3H-203S(N)	形G3H-203S(N)-VD
	形G3H-203SL(N)	形G3H-203SL(N)-VD
	形G3H-X03S(N)	形G3H-X03S(N)-VD
	形G3HD-202SN	形G3HD-202SN-VD

■最終受注年月
2023年3月末

■最終出荷年月
2023年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
形G3H-203S(N)-VDは入力インピーダンスが変わりますので、ご注意ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形G3H-203S(N)-VD	◎	◎	◎	◎	○	○	◎
形G3H-203SL(N)-VD	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形G3H-X03S(N)-VD	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形G3HD-202SN-VD	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません


■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G3H-203S DC3-28	形G3H-203S-VD DC4-24	3,350
形G3H-203SL DC12	形G3H-203SL-VD DC12	2,600
形G3H-203SL DC24	形G3H-203SL-VD DC24	2,600
形G3H-203SL DC5	形G3H-203SL-VD DC5	2,600
形G3H-203SLN DC12	形G3H-203SLN-VD DC12	2,600
形G3H-203SLN DC24	形G3H-203SLN-VD DC24	2,600
形G3H-203SLN DC5	形G3H-203SLN-VD DC5	2,600
形G3H-203SN DC5-24	形G3H-203SN-VD DC5-24	3,350
形G3HD-202SN DC12-24V	形G3HD-202SN-VD DC12-24V	5,050
形G3HD-X03S DC3-28	形G3HD-X03S-VD DC4-24	3,350
形G3HD-X03SN DC5-24	形G3HD-X03SN-VD DC5-24	3,350

■本体の色

生産終了商品 形G3H(D)-□	推奨代替商品 形G3H(D)-□-VD
本体の色…変更なし 	


■端子配置／配線接続

生産終了商品 形G3H(D)-□	推奨代替商品 形G3H(D)-□-VD
端子配置/配線接続…変更なし 端子配置/内部接続 (BOTTOM VIEW)  注. ()内は形G3HD、形G3HD-VDタイプ。 負荷は+側、-側のどちらにも接続可能です。	

■取付寸法

生産終了商品 形G3H(D)-□	推奨代替商品 形G3H(D)-□-VD	
取付寸法・・・変更なし 接続ソケットはそのままご使用いただけます。		
外形寸法 形PTF-08-PU	端子配置/内部接続 (TOP VIEW) 注. () 内の数字は従来表示の端子No.です。	取り付け穴加工寸法 (TOP VIEW) 注. ねじ取付時はフックを引き出してご使用ください
形PTF08A	(TOP VIEW)	(TOP VIEW) 注. レール取り付けもできます。
形PTFZ-08-E(フィンガープロテクト構造)		
形PTF08A-E(フィンガープロテクト構造)		
形PT08	(BOTTOM VIEW)	
形PT08QN		
形PT08-0 * 両面基板使用時パターンとの距離に注意してください。 ・ 断ラックス構造ではありません。 ・ 手はんだ付け推奨品です。		

■外形寸法

生産終了商品 形G3H(D)-□	推奨代替商品 形G3H(D)-□-VD
外形寸法…変更なし	
	

■定格／性能

項目	生産終了商品 形G3H-203S(N)	推奨代替商品 形G3H-203S(N)-VD
■定格		
●入力		
定格電圧	変更なし	
使用電圧範囲	変更なし	
インピーダンス	1.5kΩ +20%/-10%	15mA以下
動作電圧	変更なし	
復帰電圧	変更なし	
●出力	変更なし	
■性能	変更なし	
■適合規格	適合規格なし	UL508、CSA C22.2 No.14 EN60947-4-3

項目	生産終了商品 形G3H-203SL(N) 形G3H-X03S(N) 形G3HD-202SN	推奨代替商品 形G3H-203SL(N)-VD 形G3H-X03S(N)-VD 形G3HD-202SN-VD
■定格	変更なし	
■性能	変更なし	
■適合規格	適合規格なし	UL508、CSA C22.2 No.14 EN60947-4-3(G3H) EN60950-1(G3HD)

■動作特性

生産終了商品 形G3H(D)-□	推奨代替商品 形G3H(D)-□-VD
定格/性能を参照	

■操作方法

生産終了商品 形G3H(D)-□	推奨代替商品 形G3H(D)-□-VD
端子配置/配線接続を参照…変更なし	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。