

生産終了商品のお知らせ

ソリッドステート・リレー

発行日
2021 年 10 月 1 日

No. 2021075C

ソリッドステート・リレー 形G3F(D)シリーズ一部商品 生産終了のお知らせ

生産終了商品	推奨代替商品
ソリッドステート・リレー	ソリッドステート・リレー
適合規格なし品	適合規格あり品
形G3F-202SN	形G3F-202SN-VD
形G3F-203S(N)	形G3F-203S(N)-VD
形G3F-203SL(N)	形G3F-203SL(N)-VD
形G3FD-102S(N)	形G3FD-102S(N)-VD
形G3FD-X03S(N)	形G3FD-X03S(N)-VD

■最終受注年月
2023年3月末

■最終出荷年月
2023年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
形G3F-203S(N)-VDは入力インピーダンスが変わりますので、ご注意ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形G3F-202SN-VD	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形G3F-203S(N)-VD	◎	◎	◎	◎	○	○	◎
形G3F-203SL(N)-VD	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形G3FD-102S(N)-VD	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形G3FD-X03S(N)-VD	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません


■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G3F-202SN AC100/110	形G3F-202SN-VD AC100/110	3,350
形G3F-202SN AC200/220	形G3F-202SN-VD AC200/220	3,350
形G3F-203S DC3-28	形G3F-203S-VD DC4-24	3,350
形G3F-203SL DC12	形G3F-203SL-VD DC12	2,600
形G3F-203SL DC24	形G3F-203SL-VD DC24	2,600
形G3F-203SL DC5	形G3F-203SL-VD DC5	2,600
形G3F-203SLN DC12	形G3F-203SLN-VD DC12	2,600
形G3F-203SLN DC24	形G3F-203SLN-VD DC24	2,600
形G3F-203SLN DC5	形G3F-203SLN-VD DC5	2,600
形G3F-203SN DC5-24	形G3F-203SN-VD DC5-24	3,350
形G3FD-102S DC3-28	形G3FD-102S-VD DC4-24	3,350
形G3FD-102SN AC100/110	形G3FD-102SN-VD AC100/110	3,350
形G3FD-102SN AC200/220	形G3FD-102SN-VD AC200/220	3,350
形G3FD-102SN DC5-24	形G3FD-102SN-VD DC5-24	3,350
形G3FD-X03S DC3-28	形G3FD-X03S-VD DC4-24	3,350
形G3FD-X03SN DC5-24	形G3FD-X03SN-VD DC5-24	3,350

■本体の色

生産終了商品 形G3F(D)-□	推奨代替商品 形G3F(D)-□-VD
本体の色…変更なし 	


■端子配置／配線接続

生産終了商品 形G3F(D)-□	推奨代替商品 形G3F(D)-□-VD
端子配置/配線接続…変更なし 端子配置/内部接続 (BOTTOM VIEW)  注1. LOAD側の()内は形G3FD、形G3FD-VDタイプです。 注2. INPUTがAC入力の場合、入力側に極性はありません。 注3. 負荷は+側、-側のどちらにも接続可能です。	

■取付寸法

生産終了商品 形G3F(D)-□		推奨代替商品 形G3F(D)-□-VD	
取付寸法・・・変更なし 接続ソケットはそのままご使用いただけます。			
外形寸法		端子配置/内部接続	取り付け穴加工寸法
形PYFZ-08		(TOP VIEW)	(TOP VIEW) 注. レール取り付けもできます。
形PYFZ-08-E (フィンガープロテクト構造)			
外形寸法		端子配置/内部接続	取り付け穴およびプリント基板加工寸法
形PY08-02 ・耐フラックス構造ではありません。 手はんだ付け推奨品です。		(BOTTOM VIEW)	
形PYF-08-PU			
		端子配置/内部接続図 (TOP VIEW) 注. () 内の数字は従来表 示の端子No.です。	取り付け穴加工寸法 注. ねじ取付時はフックを 引き出してご使用くだ さい。

■外形寸法

生産終了商品 形G3F(D)-□	推奨代替商品 形G3F(D)-□-VD
外形寸法…変更なし	
	

■定格／性能

項目	生産終了商品 形G3F-203S(N)	推奨代替商品 形G3F-203S(N)-VD
■定格		
●入力		
定格電圧	変更なし	
使用電圧範囲	変更なし	
インピーダンス	1.5k Ω +20%/-10%	15mA以下
動作電圧	変更なし	
復帰電圧	変更なし	
●出力	変更なし	
■性能	変更なし	
■適合規格	適合規格なし	UL508、CSA C22.2 No.14 EN60947-4-3

項目	生産終了商品 形G3F-202SN 形G3F-203SL(N) 形G3FD-102S(N) 形G3FD-X03S(N)	推奨代替商品 形G3F-202SN-VD 形G3F-203SL(N)-VD 形G3FD-102S(N)-VD 形G3FD-X03S(N)-VD
■定格	変更なし	
■性能	変更なし	
■適合規格	適合規格なし	UL508、CSA C22.2 No.14 EN60947-4-3(G3F) EN60950-1(G3FD)

■動作特性

生産終了商品 形G3F(D)-□	推奨代替商品 形G3F(D)-□-VD
定格/性能を参照	

■操作方法

生産終了商品 形G3F(D)-□	推奨代替商品 形G3F(D)-□-VD
端子配置/配線接続を参照…変更なし	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。