

生産終了商品のお知らせ

圧力センサ

発行日
2022 年 2 月 1 日
No. 2022012C

圧力表示器 形E8Y-P用パネル取付部品セット 形E89-Y1 生産終了のお知らせ

生産終了商品

パネル取付部品セット

形E89-Y1



推奨代替商品

パネル取付部品セット

形E89-Y2

■最終受注年月

2023年3月末

■最終出荷年月

2023年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

主な相違点は、外形寸法と取付方法が異なりますが、パネルカット寸法の変更はありません。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E89-Y2	◎	○	—	◎	—	—	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更


×：変更大

—：該当する仕様がありません




■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E89-Y1	形E89-Y2	1,000





■ 本体の色

生産終了商品 形E89-Y1	推奨代替商品 形E89-Y2
外観 	外観 

■ 取付寸法

生産終了商品 形E89-Y1	推奨代替商品 形E89-Y2
パネルカット寸法  注. 取付パネルの板厚は1～3.5mmが適当です。 取付状態  斜視図 断面図	パネルカット寸法 同 左 取付状態  斜視図 断面図

■外形寸法

生産終了商品 形E89-Y1	推奨代替商品 形E89-Y2
【□36mm取付用】 	【□36mm取付用】 
【□45mm取付用】 	【□45mm取付用】 

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。