

生産終了商品のお知らせ

接続・省配線機器

発行日
2022年3月1日
No. 2022040C

コネクタ端子台変換ユニット 形XW2Bシリーズ一部商品 生産終了のお知らせ

生産終了商品

コネクタ端子台変換ユニット

形XW2B-60G5
形XW2B-□□G4
形XW2B-□□G5
形XW2B-□□Y4
形XW2B-20G5-D
形XW2B-40G5-T



推奨代替商品

コネクタ端子台変換ユニット

形XW2R-J60GD-T
形XW2R-E□□GD-T
形XW2D-□□G6
形XW2D-□□Y6
推奨代替商品なし
推奨代替商品なし

■最終受注年月
2023年3月末

■最終出荷年月
2023年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
下記参照

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
以下リストご参照	×	○	◎	◎	◎	◎	◎


◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形XW2B-60G5	形XW2R-J60GD-T	6,800
形XW2B-60G4	形XW2R-E60GD-T	6,800
形XW2B-50Y4	形XW2D-50Y6	8,450
形XW2B-50G5	形XW2D-50G6	5,700
形XW2B-50G4	形XW2R-E50GD-T	5,500
形XW2B-40G5-T	推奨代替商品はありません。	-
形XW2B-40G5	形XW2D-40G6	4,850
形XW2B-40G4	形XW2R-E40GD-T	4,100
形XW2B-34Y4	形XW2D-34Y6	6,600

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形XW2B-34G5	形XW2D-34G6	4,100
形XW2B-34G4	形XW2R-E34GD-T	4,000
形XW2B-20Y4	形XW2D-20Y6	4,400
形XW2B-20G5-D	推奨代替商品はありません。	-
形XW2B-20G5	形XW2D-20G6	2,800
形XW2B-20G4	形XW2R-E20GD-T	2,700


■ 本体の色

生産終了商品	推奨代替商品
形XW2B-60G5 ウォームグレー 	形XW2R-J60GD-T 黒 
形XW2B-□□G4 ウォームグレー 	形XW2R-E□□GD-T 黒 
形XW2B-□□G5 ウォームグレー 	形XW2D-□□G6 黒 
形XW2B-□□Y4 ウォームグレー 	形XW2D-□□Y6 黒 

■外形寸法

生産終了商品


形XW2B-60G5



寸法表

形式	極数	A寸法 (mm)	使用コネクタ形式 *
形XW2B-60G5	60	292.5	形XG4A-6031


形XW2B-□□G4



寸法表

形式	極数	A寸法 (mm)	使用コネクタ形式 *
形XW2B-20G4	20	67.5	形XG4A-2031
形XW2B-34G4	34	112.5	形XG4A-3431
形XW2B-40G4	40	135.0	形XG4A-4031
形XW2B-50G4	50	157.5	形XG4A-5031
形XW2B-60G4	60	180.0	形XG4A-6031


形XW2B-□□G5



寸法表

形式	極数	A寸法 (mm)	使用コネクタ形式 *
形XW2B-20G5	20	112.5	形XG4A-2031
形XW2B-34G5	34	180.0	形XG4A-3431
形XW2B-40G5	40	202.5	形XG4A-4031
形XW2B-50G5	50	247.5	形XG4A-5031
形XW2B-60G5	60	292.5	形XG4A-6031

形XW2B-□□Y4




寸法表

形式	極数	A寸法 (mm)	使用コネクタ形式 *
形XW2B-20Y4	20	67.5	MR-20RMD2
形XW2B-34Y4	34	112.5	MR-34RMD2
形XW2B-50Y4	50	157.5	MR-50RMD2


推奨代替商品

形XW2R-J60GD-T




実装コネクタタイプ	極数	形式 #2	A寸法 (mm)
形XG4A-6031	60	形XW2R-J60GD-T	221.7

形XW2R-E□□GD-T




実装コネクタタイプ	極数	形式 #2	A寸法 (mm)
形XG4A-2031	20	形XW2R-E20GD-T	64.4
形XG4A-3431	34	形XW2R-E34GD-T	98.5
形XG4A-4031	40	形XW2R-E40GD-T	113.5
形XG4A-5031	50	形XW2R-E50GD-T	138.5
形XG4A-6031	60	形XW2R-E60GD-T	163.5
FCNコネクタ 形FCN-364P040-AU	40	形XW2R-E40FD-T	113.5

形XW2D-□□G6



形式	極数	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)
形XW2D-20G6	20	79	57
形XW2D-34G6	34	128	100
形XW2D-40G6		149	110
形XW2D-40G6-RF *1	40	149	110
形XW2D-40G6-RM *2		149	110
形XW2D-50G6	50	184	144

形XW2D-□□Y6



注: 20極のDINレール用ロックは中央に一つのとなります。

寸法表

形式	極数	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)
形XW2D-20Y6	20	79	57
形XW2D-34Y6	34	128	100
形XW2D-50Y6	50	184	144

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。