

生産終了商品のお知らせ

押ボタンスイッチ

発行日
2022年3月1日

No. 2022061C

照光押ボタンスイッチ(角胴形)超高輝度タイプ 形A3P 生産終了のお知らせ

生産終了商品

照光押ボタンスイッチ(角胴形)超高輝度タイプ

形A3PJ-90□□□-□A□

形A3PJ-90□1□-12A□

形A3PJ-90□1□-24A□



形A3PA-90□□□-□A□

形A3PA-90□1□-12A□

形A3PA-90□1□-24A□

形A3PT-90□□□-□S□



推奨代替商品

照光押ボタンスイッチ(角胴形)

形A3PJ-90□□□-□E□

または推奨代替商品なし

形A3PJ-70□0-□ +
形A3PJ-570□-12E

形A3PJ-70□0-□ +
形A3PJ-570□-24E

形A3PA-90□□□-□E□
または推奨代替商品なし

形A3PA-70□0-□ +
形A3PA-570□-12E

形A3PA-70□0-□ +
形A3PA-570□-24E

形A3PT-90□□□-□C□
または推奨代替商品なし

■最終受注年月
2023年3月末

■最終出荷年月
2023年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形A3PTはLED点灯時の明るさ、色合いが異なります。またLED定格も変更になりますのでご注意ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形A3PJ-90□□□-□E□	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎
形A3PA-90□□□-□E□	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎
形A3PT-90□□□-□C□	×	◎	◎	◎	×	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PA-90A11-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90A11-12AG	形A3PA-90A11-12EG	3,450
形A3PA-90A11-12AO	形A3PA-90A11-12EO	3,450
形A3PA-90A11-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90A11-12AR	形A3PA-90A11-12ER	3,450
形A3PA-90A11-12AW	形A3PA-90A11-12EW	3,450
形A3PA-90A11-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90A11-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90A11-24AG	形A3PA-90A11-24EG	3,450
形A3PA-90A11-24AO	形A3PA-90A11-24EO	3,450
形A3PA-90A11-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90A11-24AR	形A3PA-90A11-24ER	3,450
形A3PA-90A11-24AW	形A3PA-90A11-24EW	3,450
形A3PA-90A11-24AY	形A3PA-90A11-24EY	0
形A3PA-90A12-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90A12-12AG	形A3PA-90A12-12EG	3,450
形A3PA-90A12-12AO	形A3PA-90A12-12EO	3,450
形A3PA-90A12-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90A12-12AR	形A3PA-90A12-12ER	3,450
形A3PA-90A12-12AW	形A3PA-90A12-12EW	3,450
形A3PA-90A12-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90A12-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90A12-24AG	形A3PA-90A12-24EG	3,450
形A3PA-90A12-24AO	形A3PA-90A12-24EO	3,450
形A3PA-90A12-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90A12-24AR	形A3PA-90A12-24ER	3,450
形A3PA-90A12-24AW	形A3PA-90A12-24EW	3,450
形A3PA-90A12-24AY	形A3PA-90A12-24EY	0
形A3PA-90B11-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90B11-12AG	形A3PA-90B11-12EG	3,450
形A3PA-90B11-12AO	形A3PA-90B11-12EO	3,450
形A3PA-90B11-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90B11-12AR	形A3PA-90B11-12ER	3,450
形A3PA-90B11-12AW	形A3PA-90B11-12EW	3,450

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PA-90B11-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90B11-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90B11-24AG	形A3PA-90B11-24EG	3,450
形A3PA-90B11-24AO	形A3PA-90B11-24EO	3,450
形A3PA-90B11-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90B11-24AR	形A3PA-90B11-24ER	3,450
形A3PA-90B11-24AW	形A3PA-90B11-24EW	3,450
形A3PA-90B11-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90B12-05AR	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90B12-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90B12-12AG	形A3PA-90B12-12EG	3,450
形A3PA-90B12-12AO	形A3PA-7020-2 +	1,420
	形A3PA-5706-12E	2,150
形A3PA-90B12-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90B12-12AR	形A3PA-7020-2 +	1,420
	形A3PA-5702-12E	2,150
形A3PA-90B12-12AW	形A3PA-7020-2 +	1,420
	形A3PA-5701-12E	2,150
形A3PA-90B12-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90B12-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90B12-24AG	形A3PA-90B12-24EG	3,450
形A3PA-90B12-24AO	形A3PA-90B12-24EO	3,450
形A3PA-90B12-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90B12-24AR	形A3PA-90B12-24ER	3,450
形A3PA-90B12-24AW	形A3PA-90B12-24EW	3,450
形A3PA-90B12-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90C11-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90C11-12AG	形A3PA-90C11-12EG	3,500
形A3PA-90C11-12AO	形A3PA-90C11-12EO	3,500
形A3PA-90C11-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90C11-12AR	形A3PA-90C11-12ER	3,500
形A3PA-90C11-12AW	形A3PA-90C11-12EW	3,500
形A3PA-90C11-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90C11-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90C11-24AG	形A3PA-90C11-24EG	3,500
形A3PA-90C11-24AO	形A3PA-90C11-24EO	3,500
形A3PA-90C11-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90C11-24AR	形A3PA-90C11-24ER	3,500
形A3PA-90C11-24AW	形A3PA-90C11-24EW	3,500
形A3PA-90C11-24AY	形A3PA-90C11-24EY	0
形A3PA-90C12-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90C12-12AG	形A3PA-90C12-12EG	3,500
形A3PA-90C12-12AO	形A3PA-7030-2 +	1,500
	形A3PA-5706-12E	2,150

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PA-90C12-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90C12-12AR	形A3PA-90C12-12ER	3,500
形A3PA-90C12-12AW	形A3PA-90C12-12EW	3,500
形A3PA-90C12-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90C12-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90C12-24AG	形A3PA-90C12-24EG	3,500
形A3PA-90C12-24AO	形A3PA-90C12-24EO	3,500
形A3PA-90C12-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90C12-24AR	形A3PA-90C12-24ER	3,500
形A3PA-90C12-24AW	形A3PA-90C12-24EW	3,500
形A3PA-90C12-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90D11-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90D11-12AG	形A3PA-90D11-12EG	3,700
形A3PA-90D11-12AO	形A3PA-7040-1 +	1,650
	形A3PA-5706-12E	2,150
形A3PA-90D11-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90D11-12AR	形A3PA-90D11-12ER	3,700
形A3PA-90D11-12AW	形A3PA-90D11-12EW	3,700
形A3PA-90D11-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90D11-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90D11-24AG	形A3PA-90D11-24EG	3,700
形A3PA-90D11-24AO	形A3PA-90D11-24EO	3,700
形A3PA-90D11-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90D11-24AR	形A3PA-90D11-24ER	3,700
形A3PA-90D11-24AW	形A3PA-90D11-24EW	3,700
形A3PA-90D11-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90D12-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90D12-12AG	形A3PA-90D12-12EG	3,700
形A3PA-90D12-12AO	形A3PA-7040-2 +	1,650
	形A3PA-5706-12E	2,150
形A3PA-90D12-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90D12-12AR	形A3PA-7040-2 +	1,650
	形A3PA-5702-12E	2,150
形A3PA-90D12-12AW	形A3PA-7040-2 +	1,650
	形A3PA-5701-12E	2,150
形A3PA-90D12-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90D12-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90D12-24AG	形A3PA-90D12-24EG	3,700
形A3PA-90D12-24AO	形A3PA-90D12-24EO	3,700
形A3PA-90D12-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90D12-24AR	形A3PA-90D12-24ER	3,700
形A3PA-90D12-24AW	形A3PA-90D12-24EW	3,700
形A3PA-90D12-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90E11-12AA	推奨代替商品はありません。	0

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PA-90E11-12AG	形A3PA-7050-1 +	1,360
	形A3PA-5703-12E	2,150
形A3PA-90E11-12AO	形A3PA-7050-1 +	1,360
	形A3PA-5706-12E	2,150
形A3PA-90E11-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90E11-12AR	形A3PA-7050-1 +	1,360
	形A3PA-5702-12E	2,150
形A3PA-90E11-12AW	形A3PA-90E11-12EW	3,400
形A3PA-90E11-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90E11-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90E11-24AG	形A3PA-90E11-24EG	3,400
形A3PA-90E11-24AO	形A3PA-90E11-24EO	3,400
形A3PA-90E11-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90E11-24AR	形A3PA-90E11-24ER	3,400
形A3PA-90E11-24AW	形A3PA-90E11-24EW	3,400
形A3PA-90E11-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90E12-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90E12-12AG	形A3PA-7050-2 +	1,360
	形A3PA-5703-12E	2,150
形A3PA-90E12-12AO	形A3PA-7050-2 +	1,360
	形A3PA-5706-12E	2,150
形A3PA-90E12-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90E12-12AR	形A3PA-7050-2 +	1,360
	形A3PA-5702-12E	2,150
形A3PA-90E12-12AW	形A3PA-7050-2 +	1,360
	形A3PA-5701-12E	2,150
形A3PA-90E12-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90E12-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90E12-24AG	形A3PA-90E12-24EG	3,400
形A3PA-90E12-24AO	形A3PA-7050-2 +	1,360
	形A3PA-5706-24E	2,150
形A3PA-90E12-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90E12-24AR	形A3PA-90E12-24ER	3,400
形A3PA-90E12-24AW	形A3PA-7050-2 +	1,360
	形A3PA-5701-24E	2,150
形A3PA-90E12-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90G11-05AG	形A3PA-90C11-05EG	3,500
形A3PA-90G11-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90G11-12AG	形A3PA-90G11-12EG	3,700
形A3PA-90G11-12AO	形A3PA-7070-1 +	1,650
	形A3PA-5706-12E	2,150
形A3PA-90G11-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90G11-12AR	形A3PA-7070-1 +	1,650
	形A3PA-5702-12E	2,150

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PA-90G11-12AW	形A3PA-7070-1 +	1,650
	形A3PA-5701-12E	2,150
形A3PA-90G11-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90G11-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90G11-24AG	形A3PA-90G11-24EG	3,700
形A3PA-90G11-24AO	形A3PA-90G11-24EO	3,700
形A3PA-90G11-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90G11-24AR	形A3PA-90G11-24ER	3,700
形A3PA-90G11-24AW	形A3PA-90G11-24EW	3,700
形A3PA-90G11-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90G12-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90G12-12AG	形A3PA-7070-2 +	1,650
	形A3PA-5703-12E	2,150
形A3PA-90G12-12AO	形A3PA-7070-2 +	1,650
	形A3PA-5706-12E	2,150
形A3PA-90G12-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90G12-12AR	形A3PA-7070-2 +	1,650
	形A3PA-5702-12E	2,150
形A3PA-90G12-12AW	形A3PA-7070-2 +	1,650
	形A3PA-5701-12E	2,150
形A3PA-90G12-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90G12-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90G12-24AG	形A3PA-90G12-24EG	3,700
形A3PA-90G12-24AO	形A3PA-90G12-24EO	3,700
形A3PA-90G12-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PA-90G12-24AR	形A3PA-90G12-24ER	3,700
形A3PA-90G12-24AW	形A3PA-7070-2 +	1,650
	形A3PA-5701-24E	2,150
形A3PA-90G12-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-5324	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-5334	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-5364	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-5401-S-M	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-5402-S-M	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-5403-S-M	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-5404-S-M	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-5405-S-M	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-5406-S-M	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90A11-05AG	形A3PJ-90A11-05EG	4,050
形A3PJ-90A11-05AR	形A3PJ-90A11-05ER	4,050
形A3PJ-90A11-05AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90A11-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90A11-12AG	形A3PJ-90A11-12EG	4,050
形A3PJ-90A11-12AO	形A3PJ-90A11-12EO	4,050

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PJ-90A11-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90A11-12AR	形A3PJ-90A11-12ER	4,050
形A3PJ-90A11-12AW	形A3PJ-90A11-12EW	4,050
形A3PJ-90A11-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90A11-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90A11-24AG	形A3PJ-90A11-24EG	4,050
形A3PJ-90A11-24AO	形A3PJ-90A11-24EO	4,050
形A3PJ-90A11-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90A11-24AR	形A3PJ-90A11-24ER	4,050
形A3PJ-90A11-24AW	形A3PJ-90A11-24EW	4,050
形A3PJ-90A11-24AY	形A3PJ-90A11-24EY	0
形A3PJ-90A12-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90A12-12AG	形A3PJ-90A12-12EG	4,050
形A3PJ-90A12-12AO	形A3PJ-90A12-12EO	4,050
形A3PJ-90A12-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90A12-12AR	形A3PJ-90A12-12ER	4,050
形A3PJ-90A12-12AW	形A3PJ-90A12-12EW	4,050
形A3PJ-90A12-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90A12-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90A12-24AG	形A3PJ-90A12-24EG	4,050
形A3PJ-90A12-24AO	形A3PJ-90A12-24EO	4,050
形A3PJ-90A12-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90A12-24AR	形A3PJ-90A12-24ER	4,050
形A3PJ-90A12-24AW	形A3PJ-90A12-24EW	4,050
形A3PJ-90A12-24AY	形A3PJ-90A12-24EY	0
形A3PJ-90B11-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90B11-12AG	形A3PJ-90B11-12EG	4,200
形A3PJ-90B11-12AO	形A3PJ-90B11-12EO	4,200
形A3PJ-90B11-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90B11-12AR	形A3PJ-90B11-12ER	4,200
形A3PJ-90B11-12AW	形A3PJ-90B11-12EW	4,200
形A3PJ-90B11-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90B11-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90B11-24AG	形A3PJ-90B11-24EG	4,200
形A3PJ-90B11-24AO	形A3PJ-90B11-24EO	4,200
形A3PJ-90B11-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90B11-24AR	形A3PJ-90B11-24ER	4,200
形A3PJ-90B11-24AW	形A3PJ-90B11-24EW	4,200
形A3PJ-90B11-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90B12-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90B12-12AG	形A3PJ-90B12-12EG	4,200
形A3PJ-90B12-12AO	形A3PJ-90B12-12EO	4,200
形A3PJ-90B12-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90B12-12AR	形A3PJ-90B12-12ER	4,200


生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PJ-90B12-12AW	形A3PJ-90B12-12EW	4,200
形A3PJ-90B12-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90B12-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90B12-24AG	形A3PJ-90B12-24EG	4,200
形A3PJ-90B12-24AO	形A3PJ-90B12-24EO	4,200
形A3PJ-90B12-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90B12-24AR	形A3PJ-90B12-24ER	4,200
形A3PJ-90B12-24AW	形A3PJ-90B12-24EW	4,200
形A3PJ-90B12-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90C11-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90C11-12AG	形A3PJ-90C11-12EG	4,250
形A3PJ-90C11-12AO	形A3PJ-7030-1 +	1,750
	形A3PJ-5706-12E	2,600
形A3PJ-90C11-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90C11-12AR	形A3PJ-90C11-12ER	4,250
形A3PJ-90C11-12AW	形A3PJ-90C11-12EW	4,250
形A3PJ-90C11-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90C11-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90C11-24AG	形A3PJ-90C11-24EG	4,250
形A3PJ-90C11-24AO	形A3PJ-90C11-24EO	4,250
形A3PJ-90C11-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90C11-24AR	形A3PJ-90C11-24ER	4,250
形A3PJ-90C11-24AW	形A3PJ-90C11-24EW	4,250
形A3PJ-90C11-24AY	形A3PJ-90C11-24EY	0
形A3PJ-90C12-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90C12-12AG	形A3PJ-90C12-12EG	4,250
形A3PJ-90C12-12AO	形A3PJ-7030-2 +	1,750
	形A3PJ-5706-12E	2,600
形A3PJ-90C12-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90C12-12AR	形A3PJ-90C12-12ER	4,250
形A3PJ-90C12-12AW	形A3PJ-90C12-12EW	4,250
形A3PJ-90C12-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90C12-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90C12-24AG	形A3PJ-90C12-24EG	4,250
形A3PJ-90C12-24AO	形A3PJ-90C12-24EO	4,250
形A3PJ-90C12-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90C12-24AR	形A3PJ-90C12-24ER	4,250
形A3PJ-90C12-24AW	形A3PJ-90C12-24EW	4,250
形A3PJ-90C12-24AY	形A3PJ-90C12-24EY	0
形A3PJ-90D11-05AR	形A3PJ-90D11-05ER	4,400
形A3PJ-90D11-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90D11-12AG	形A3PJ-90D11-12EG	4,400
形A3PJ-90D11-12AO	形A3PJ-7040-1 +	1,880
	形A3PJ-5706-12E	2,600

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PJ-90D11-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90D11-12AR	形A3PJ-90D11-12ER	4,400
形A3PJ-90D11-12AW	形A3PJ-90D11-12EW	4,400
形A3PJ-90D11-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90D11-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90D11-24AG	形A3PJ-90D11-24EG	4,400
形A3PJ-90D11-24AO	形A3PJ-90D11-24EO	4,400
形A3PJ-90D11-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90D11-24AR	形A3PJ-90D11-24ER	4,400
形A3PJ-90D11-24AW	形A3PJ-90D11-24EW	4,400
形A3PJ-90D11-24AY	形A3PJ-90D11-24EY	0
形A3PJ-90D12-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90D12-12AG	形A3PJ-7040-2 +	1,880
	形A3PJ-5703-12E	2,600
形A3PJ-90D12-12AO	形A3PJ-7040-2 +	1,880
	形A3PJ-5706-12E	2,600
形A3PJ-90D12-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90D12-12AR	形A3PJ-90D12-12ER	4,400
形A3PJ-90D12-12AW	形A3PJ-90D12-12EW	4,400
形A3PJ-90D12-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90D12-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90D12-24AG	形A3PJ-90D12-24EG	4,400
形A3PJ-90D12-24AO	形A3PJ-90D12-24EO	4,400
形A3PJ-90D12-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90D12-24AR	形A3PJ-90D12-24ER	4,400
形A3PJ-90D12-24AW	形A3PJ-90D12-24EW	4,400
形A3PJ-90D12-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90E11-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90E11-12AG	形A3PJ-90E11-12EG	4,250
形A3PJ-90E11-12AO	形A3PJ-90E11-12EO	4,250
形A3PJ-90E11-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90E11-12AR	形A3PJ-7050-1 +	1,750
	形A3PJ-5702-12E	2,600
形A3PJ-90E11-12AW	形A3PJ-90E11-12EW	4,250
形A3PJ-90E11-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90E11-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90E11-24AG	形A3PJ-90E11-24EG	4,250
形A3PJ-90E11-24AO	形A3PJ-90E11-24EO	4,250
形A3PJ-90E11-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90E11-24AR	形A3PJ-90E11-24ER	4,250
形A3PJ-90E11-24AW	形A3PJ-90E11-24EW	4,250
形A3PJ-90E11-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90E12-12AA	推奨代替商品はありません。	0

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PJ-90E12-12AG	形A3PJ-7050-2 +	1,750
	形A3PJ-5703-12E	2,600
形A3PJ-90E12-12AO	形A3PJ-7050-2 +	1,750
	形A3PJ-5706-12E	2,600
形A3PJ-90E12-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90E12-12AR	形A3PJ-7050-2 +	1,750
	形A3PJ-5702-12E	2,600
形A3PJ-90E12-12AW	形A3PJ-7050-2 +	1,750
	形A3PJ-5701-12E	2,600
形A3PJ-90E12-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90E12-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90E12-24AG	形A3PJ-90E12-24EG	4,250
形A3PJ-90E12-24AO	形A3PJ-90E12-24EO	4,250
形A3PJ-90E12-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90E12-24AR	形A3PJ-90E12-24ER	4,250
形A3PJ-90E12-24AW	形A3PJ-90E12-24EW	4,250
形A3PJ-90E12-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90G11-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90G11-12AG	形A3PJ-90G11-12EG	4,500
形A3PJ-90G11-12AO	形A3PJ-7070-1 +	2,000
	形A3PJ-5706-12E	2,600
形A3PJ-90G11-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90G11-12AR	形A3PJ-7070-1 +	2,000
	形A3PJ-5702-12E	2,600
形A3PJ-90G11-12AW	形A3PJ-90G11-12EW	4,500
形A3PJ-90G11-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90G11-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90G11-24AG	形A3PJ-90G11-24EG	4,500
形A3PJ-90G11-24AO	形A3PJ-90G11-24EO	4,500
形A3PJ-90G11-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90G11-24AR	形A3PJ-90G11-24ER	4,500
形A3PJ-90G11-24AW	形A3PJ-90G11-24EW	4,500
形A3PJ-90G11-24AY	形A3PJ-90G11-24EY	0
形A3PJ-90G12-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90G12-12AG	形A3PJ-7070-2 +	2,000
	形A3PJ-5703-12E	2,600
形A3PJ-90G12-12AO	形A3PJ-7070-2 +	2,000
	形A3PJ-5706-12E	2,600
形A3PJ-90G12-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90G12-12AR	形A3PJ-7070-2 +	2,000
	形A3PJ-5702-12E	2,600
形A3PJ-90G12-12AW	形A3PJ-7070-2 +	2,000
	形A3PJ-5701-12E	2,600
形A3PJ-90G12-12AY	推奨代替商品はありません。	0

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3PJ-90G12-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90G12-24AG	形A3PJ-90G12-24EG	4,500
形A3PJ-90G12-24AO	形A3PJ-7070-2 +	2,000
	形A3PJ-5706-24E	2,600
形A3PJ-90G12-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PJ-90G12-24AR	形A3PJ-90G12-24ER	4,500
形A3PJ-90G12-24AW	形A3PJ-90G12-24EW	4,500
形A3PJ-90G12-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PT-90A12-05SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3PT-90A12-05SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PT-90A12-24SG	形A3PT-90A12-24CG	2,950
形A3PT-90A12-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PT-90A12-24SR	形A3PT-90A12-24CR	2,950
形A3PT-90A12-24SW	形A3PT-90A12-24CW	2,950
形A3PT-90A12-24SY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PT-90B12-05SG	推奨代替商品はありません。	0
形A3PT-90B12-24SO	形A3PT-90B12-24CO	3,100
形A3PT-90C12-12SG	推奨代替商品はありません。	0
形A3PT-90C12-12SR	推奨代替商品はありません。	0
形A3PT-90C12-24SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3PT-90C12-24SG	形A3PT-90C12-24CG	3,150
形A3PT-90C12-24SO	形A3PT-90C12-24CO	3,150
形A3PT-90C12-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PT-90C12-24SR	形A3PT-90C12-24CR	3,150
形A3PT-90C12-24SY	推奨代替商品はありません。	0
形A3PT-90E12-24SW	推奨代替商品はありません。	0
形A3PT-90G12-24SG	推奨代替商品はありません。	0
形A3PT-90G12-24SW	推奨代替商品はありません。	0

■ 本体の色

生産終了商品 形A3P超高輝度シリーズ	推奨代替商品 形A3P一般シリーズ
操作部形状:長方形、正方形、丸形(写真は丸形) 赤色の点灯状態  橙色の点灯状態  緑色の点灯状態  白色の点灯状態  黄色の点灯状態  青色の点灯状態  ピュアホワイトの点灯状態 	操作部形状:長方形、正方形、丸形(写真は丸形) 赤色の点灯状態  橙色の点灯状態  緑色の点灯状態  白色の点灯状態  黄色の推奨代替商品なし  青色の推奨代替商品なし  ピュアホワイトの推奨代替商品なし 

■ 定格／性能

項目		生産終了商品 形A3P超高輝度シリーズ	推奨代替商品 形A3P一般シリーズ
LED定格	操作部形状 :長方形	DC5V,40mA(全色)	DC5V,40mA(赤、白)
			DC5V,20mA(橙)
			DC5V,18mA(緑)
		AC/DC12V,20mA(全色)	AC/DC12V,20mA(赤、白)
			AC/DC12V,10mA(橙)
			AC/DC12V,8mA(緑)
		AC/DC24V,10mA(全色)	AC/DC24V,10mA(赤、白)
			AC/DC24V,5mA(橙)
			AC/DC24V,4mA(緑)
	操作部形状 :正方形	DC5V,20mA(全色)	DC5V,20mA(赤、白)
			DC5V,10mA(橙)
			DC5V,9mA(緑)
		AC/DC12V,10mA(全色)	AC/DC12V,10mA(赤、白)
			AC/DC12V,5mA(橙)
			AC/DC12V,4mA(緑)
		AC/DC24V,10mA(全色)	AC/DC24V,10mA(赤、白)
			AC/DC24V,5mA(橙)
			AC/DC24V,4mA(緑)
	操作部形状 :丸形	DC5V,8mA(全色)	DC5V,30mA(全色)
		AC/DC12V,8mA(全色)	DC12V,15mA(全色)
		AC/DC24V,8mA(全色)	DC24V,12.5mA(全色)

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。