

生産終了商品のお知らせ

発行日
2022年3月1日

No. 2022062C

表示灯

表示灯(角胴形)超高輝度タイプ 形M2P 生産終了のお知らせ

生産終了商品

表示灯(角胴形)超高輝度タイプ

形M2PJ-90A□□-□A□

形M2PA-90A□□-□A□

形M2PA-90A1□-12A□

形M2PT-90A□□-□S□

推奨代替商品

表示灯(角胴形)

形M2PJ-90A□□-□E□

または推奨代替商品なし

形M2PA-90A□□-□E□

または推奨代替商品なし

形M2PA-70□0-□ +
形M2PA-570□-12E

形M2PT-90A□□-□C□

または推奨代替商品なし



■最終受注年月

2023年3月末

■最終出荷年月

2023年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形M2PTはLED点灯時の明るさ、色合いが異なります。またLED定格も変更になりますのでご注意ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形M2PJ-90A□□-□E□	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎
形M2PA-90A□□-□E□	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎
形M2PT-90A□□-□C□	×	◎	◎	◎	×	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大















—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形M2PA-90A11-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形M2PA-90A11-12AG	形M2PA-90A11-12EG	2,650
形M2PA-90A11-12AO	形M2PJ-90A11-12EO	3,300
形M2PA-90A11-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形M2PA-90A11-12AR	形M2PA-90A11-12ER	2,650
形M2PA-90A11-12AW	形M2PA-90A11-12EW	2,650
形M2PA-90A11-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形M2PA-90A11-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形M2PA-90A11-24AG	形M2PA-90A11-24EG	2,650
形M2PA-90A11-24AO	形M2PA-90A11-24EO	2,650
形M2PA-90A11-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形M2PA-90A11-24AR	形M2PA-90A11-24ER	2,650
形M2PA-90A11-24AW	形M2PA-90A11-24EW	2,650
形M2PA-90A11-24AY	形M2PA-90A11-24EY	2,650
形M2PA-90A12-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形M2PA-90A12-12AG	形M2PA-7010-2 +	585
	形M2PA-5703-12E	2,150
形M2PA-90A12-12AO	形M2PJ-90A12-12EO	3,300
形M2PA-90A12-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形M2PA-90A12-12AR	形M2PA-7010-2 +	585
	形M2PA-5702-12E	2,150
形M2PA-90A12-12AW	形M2PA-90A12-12EW	2,650
形M2PA-90A12-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形M2PA-90A12-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形M2PA-90A12-24AG	形M2PA-90A12-24EG	2,650
形M2PA-90A12-24AO	形M2PA-90A12-24EO	2,650
形M2PA-90A12-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形M2PA-90A12-24AR	形M2PA-90A12-24ER	2,650
形M2PA-90A12-24AW	形M2PA-90A12-24EW	2,650
形M2PA-90A12-24AY	推奨代替商品はありません。	0
形M2PJ-90A11-05AG	形M2PJ-90A11-05EG	3,300
形M2PJ-90A11-05AR	形M2PJ-90A11-05ER	3,300
形M2PJ-90A11-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形M2PJ-90A11-12AG	形M2PJ-90A11-12EG	3,300
形M2PJ-90A11-12AO	形M2PJ-90A11-12EO	3,300
形M2PJ-90A11-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形M2PJ-90A11-12AR	形M2PJ-90A11-12ER	3,300
形M2PJ-90A11-12AW	形M2PJ-90A11-12EW	3,300
形M2PJ-90A11-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形M2PJ-90A11-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形M2PJ-90A11-24AG	形M2PJ-90A11-24EG	3,300
形M2PJ-90A11-24AO	形M2PJ-90A11-24EO	3,300

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形M2PJ-90A11-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形M2PJ-90A11-24AR	形M2PJ-90A11-24ER	3,300
形M2PJ-90A11-24AW	形M2PJ-90A11-24EW	3,300
形M2PJ-90A11-24AY	形M2PJ-90A11-24EY	0
形M2PJ-90A12-05AY	推奨代替商品はありません。	0
形M2PJ-90A12-12AA	推奨代替商品はありません。	0
形M2PJ-90A12-12AG	形M2PJ-90A12-12EG	3,300
形M2PJ-90A12-12AO	形M2PJ-90A12-12EO	3,300
形M2PJ-90A12-12APW	推奨代替商品はありません。	0
形M2PJ-90A12-12AR	形M2PJ-90A12-12ER	3,300
形M2PJ-90A12-12AW	形M2PJ-90A12-12EW	3,300
形M2PJ-90A12-12AY	推奨代替商品はありません。	0
形M2PJ-90A12-24AA	推奨代替商品はありません。	0
形M2PJ-90A12-24AG	形M2PJ-90A12-24EG	3,300
形M2PJ-90A12-24AO	形M2PJ-90A12-24EO	3,300
形M2PJ-90A12-24APW	推奨代替商品はありません。	0
形M2PJ-90A12-24AR	形M2PJ-90A12-24ER	3,300
形M2PJ-90A12-24AW	形M2PJ-90A12-24EW	3,300
形M2PJ-90A12-24AY	形M2PJ-90A12-24EY	0
形M2PT-90A12-05SG	推奨代替商品はありません。	0
形M2PT-90A12-05SR	推奨代替商品はありません。	0
形M2PT-90A12-12SO	推奨代替商品はありません。	0
形M2PT-90A12-24SA	推奨代替商品はありません。	0
形M2PT-90A12-24SG	形M2PT-90A12-24CG	2,150
形M2PT-90A12-24SO	形M2PT-90A12-24CO	2,150
形M2PT-90A12-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形M2PT-90A12-24SR	形M2PT-90A12-24CR	2,150
形M2PT-90A12-24SY	推奨代替商品はありません。	0

■ 本体の色

<p>生産終了商品 形M2P超高輝度シリーズ</p>	<p>推奨代替商品 形M2P一般シリーズ</p>
<p>操作部形状:長方形、正方形、丸形(写真は丸形)</p>	<p>操作部形状:長方形、正方形、丸形(写真は丸形)</p>
<p>赤色の点灯状態</p>	<p>赤色の点灯状態</p>
	
<p>橙色の点灯状態</p>	<p>橙色の点灯状態</p>
	
<p>緑色の点灯状態</p>	<p>緑色の点灯状態</p>
	
<p>白色の点灯状態</p>	<p>白色の点灯状態</p>
	
<p>黄色の点灯状態</p>	<p>黄色の推奨代替商品なし</p>
	
<p>青色の点灯状態</p>	<p>青色の推奨代替商品なし</p>
	
<p>ピュアホワイトの点灯状態</p>	<p>ピュアホワイトの推奨代替商品なし</p>
	

■ 定格／性能

項目		生産終了商品 形M2P超高輝度シリーズ	推奨代替商品 形M2P一般シリーズ
LED定格	操作部形状 :長方形	DC5V,40mA(全色)	DC5V,40mA(赤、白)
			DC5V,20mA(橙)
			DC5V,18mA(緑)
		AC/DC12V,20mA(全色)	AC/DC12V,20mA(赤、白)
			AC/DC12V,10mA(橙)
			AC/DC12V,8mA(緑)
	AC/DC24V,10mA(全色)	AC/DC24V,10mA(赤、白)	
		AC/DC24V,5mA(橙)	
		AC/DC24V,4mA(緑)	
	操作部形状 :正方形	DC5V,20mA(全色)	DC5V,20mA(赤、白)
			DC5V,10mA(橙)
			DC5V,9mA(緑)
		AC/DC12V,10mA(全色)	AC/DC12V,10mA(赤、白)
			AC/DC12V,5mA(橙)
			AC/DC12V,4mA(緑)
AC/DC24V,10mA(全色)	AC/DC24V,10mA(赤、白)		
	AC/DC24V,5mA(橙)		
	AC/DC24V,4mA(緑)		
操作部形状 :丸形	DC5V,8mA(全色)	DC5V,30mA(全色)	
	AC/DC12V,8mA(全色)	DC12V,15mA(全色)	
	AC/DC24V,8mA(全色)	DC24V,12.5mA(全色)	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。