

### 生産終了商品

一般リレー、ソリッドステート・リレー、  
ターミナルリレー、セーフティリレー、  
電力調整器、接続・省配線機器、共用ソケット  
(生産終了対象は各シリーズ内の一部形式仕様です)

G3PAシリーズ

G3PFシリーズ

G3PWシリーズ

G4Qシリーズ

G2Rシリーズ

MYシリーズ

G6B-4シリーズ

G7Jシリーズ

G7Xシリーズ

G7Zシリーズ

MKシリーズ

MMシリーズ

G7Kシリーズ

MMKシリーズ

MYKシリーズ

G7Sシリーズ

G7SAシリーズ

LYシリーズ

G7TCシリーズ

MYAシリーズ

P7T(F)シリーズ

PYシリーズ



### 推奨代替商品

推奨代替商品なし

#### ■最終受注年月

2023年12月末

#### ■最終出荷年月

2024年3月末

#### ■生産終了理由

カタログに掲載していない特殊商品で、長年売上実績のない一部の商品を生産終了させていただきます。

## ■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品
G2R-1-S AC18	推奨代替商品はありません。
G2R-1-SD-MJ DC24	推奨代替商品はありません。
G2R-1-SN-AP3 AC220	推奨代替商品はありません。
G2R-1-SN-AP3 AC230	推奨代替商品はありません。
G2R-1-SN-AP3 DC48	推奨代替商品はありません。
G2R-2-S AC200/(220).	推奨代替商品はありません。
G2R-2-S DC5.	推奨代替商品はありません。
G2R-2-SD-IS DC24	推奨代替商品はありません。
G2R-2-SN-AM AC100/(110)	推奨代替商品はありません。
G2R-2-SN-AM AC200/(220)	推奨代替商品はありません。
G2R-2-SN-AP3 AC110	推奨代替商品はありません。
G2R-2-SN-AP3 AC220	推奨代替商品はありません。
G2R-2-SN-AP3 AC230	推奨代替商品はありません。
G2R-2-SN-AP3 DC12	推奨代替商品はありません。
G2R-2-SND DC12.	推奨代替商品はありません。
G2R-2-SND-AP3 DC5	推奨代替商品はありません。
MR2P-JN DC100	推奨代替商品はありません。
MR2P-JN DC24	推奨代替商品はありません。
G7K-412S-AE01 DC100	推奨代替商品はありません。
G7K-412S-T01 DC100	推奨代替商品はありません。
G7K-412S-T01 DC110	推奨代替商品はありません。
G7K-412S-T01 DC125	推奨代替商品はありません。
G7K-412S-T01 DC24	推奨代替商品はありません。
G7K-422S-T01 DC110	推奨代替商品はありません。
G7K-422S-T02 AC200V	推奨代替商品はありません。
G7K-422S-T02 AC220	推奨代替商品はありません。
G7K-422S-T02 AC220V	推奨代替商品はありません。
G7K-422S-T02 AC24V	推奨代替商品はありません。
G7K-422S-T02 DC24V	推奨代替商品はありません。
LY1-0-10 AC100/110	推奨代替商品はありません。
LY1-0-HSD AC220/240	推奨代替商品はありません。
LY1-0-HY1 DC12(2640193)	推奨代替商品はありません。
LY1-0-HY1 DC12(2640194)	推奨代替商品はありません。
LY1-0-L-MBV DC24	推奨代替商品はありません。
LY1-0-L-MBV-V0 DC24	推奨代替商品はありません。
LY1-0-MC AC200	推奨代替商品はありません。
LY1-0-MC AC220	推奨代替商品はありません。
LY1-0-V0 DC12	推奨代替商品はありません。
LY1-D12P-TS DC12	推奨代替商品はありません。
LY1-D-TU-MSV DC24	推奨代替商品はありません。
LY1F/HT AC220/240	推奨代替商品はありません。
LY1F/TFJ AC100/110	推奨代替商品はありません。
LY1F/TFJ AC24	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
LY1F/TFJ DC12	推奨代替商品はありません。
LY1F-ACA AC100	推奨代替商品はありません。
LY1F-ACA AC200	推奨代替商品はありません。
LY1F-ACB/PB AC200	推奨代替商品はありません。
LY1F-FD-Y90 AC100/110	推奨代替商品はありません。
LY1F-HIB AC220/240 GU5	推奨代替商品はありません。
LY1F-JT-MAQ AC220/240	推奨代替商品はありません。
LY1F-JT-MC AC220	推奨代替商品はありません。
LY1F-JT-MC AC240	推奨代替商品はありません。
LY1F-JT-MC DC12	推奨代替商品はありません。
LY1F-MAQ AC220/240	推奨代替商品はありません。
LY1F-TAG AC100	推奨代替商品はありません。
LY1F-US-MAG DC24	推奨代替商品はありません。
LY1-VD AC220	推奨代替商品はありません。
LY2 DC120	推奨代替商品はありません。
LY2-0-20-Y82 DC12	推奨代替商品はありません。
LY2-0-DP AC200/220	推奨代替商品はありません。
LY2-0-JN AC100V	推奨代替商品はありません。
LY2-0-JN DC12	推奨代替商品はありません。
LY2-0-JN DC48	推奨代替商品はありません。
LY2-0-KI2 DC100	推奨代替商品はありません。
LY2-0-KI2 DC48	推奨代替商品はありません。
LY2-0-MC AC200	推奨代替商品はありません。
LY2-0-MC AC220	推奨代替商品はありません。
LY2-0-NKE DC24	推奨代替商品はありません。
LY2-0-TDA DC12	推奨代替商品はありません。
LY2-0-TGA DC24	推奨代替商品はありません。
LY2-0-TN DC12	推奨代替商品はありません。
LY2-0-V70 DC125	推奨代替商品はありません。
LY2-0-V70 DC24	推奨代替商品はありません。
LY2-0-V70 DC48	推奨代替商品はありません。
LY2-0-V75 AC100/110	推奨代替商品はありません。
LY2-0-V75 AC230/240	推奨代替商品はありません。
LY2-1-TSK AC100	推奨代替商品はありません。
LY2-D/HT DC24	推奨代替商品はありません。
LY2-D12P-TS DC12	推奨代替商品はありません。
LY2-D24P-TS DC24	推奨代替商品はありません。
LY2-DP-YL1 DC12	推奨代替商品はありません。
LY2-D-TU-MSV DC24	推奨代替商品はありません。
LY2F/HT AC200/220	推奨代替商品はありません。
LY2F/HT AC24	推奨代替商品はありません。
LY2F-20-LD AC200/220	推奨代替商品はありません。
LY2F-ACA/PB AC100 GU5	推奨代替商品はありません。
LY2F-ACA/PB AC200	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
LY2F-ACA-IS AC200	推奨代替商品はありません。
LY2F-ACA-US AC200	推奨代替商品はありません。
LY2F-ACA-US-IS AC220/240	推奨代替商品はありません。
LY2F-FD-KMP AC100/110	推奨代替商品はありません。
LY2F-HIA AC240	推奨代替商品はありません。
LY2F-HIB AC220/240 GU5	推奨代替商品はありません。
LY2F-JT-HTQ DC24 GU5	推奨代替商品はありません。
LY2F-JT-MBG AC100/110	推奨代替商品はありません。
LY2F-JT-MC AC200	推奨代替商品はありません。
LY2F-JT-MC AC220	推奨代替商品はありません。
LY2F-JT-MC AC24	推奨代替商品はありません。
LY2F-JT-MC DC12	推奨代替商品はありません。
LY2F-LD AC220/240	推奨代替商品はありません。
LY2F-MAQ1 AC110/120	推奨代替商品はありません。
LY2F-MCA DC24	推奨代替商品はありません。
LY2-FSC DC48	推奨代替商品はありません。
LY2F-T2-IS AC220/240	推奨代替商品はありません。
LY2F-T2-SH AC220/240	推奨代替商品はありません。
LY2F-T2-TS AC220/240	推奨代替商品はありません。
LY2F-T2-TS AC24 GU5	推奨代替商品はありません。
LY2F-T2-TS DC24	推奨代替商品はありません。
LY2F-T2-TS-IS AC100/110	推奨代替商品はありません。
LY2F-VD DC12	推奨代替商品はありません。
LY2-IMO DC100/110	推奨代替商品はありません。
LY2-JN AC100V	推奨代替商品はありません。
LY2-JN DC48	推奨代替商品はありません。
LY2-KI2 DC12	推奨代替商品はありません。
LY2-KI3 AC220	推奨代替商品はありません。
LY2-MA-23P DC14	推奨代替商品はありません。
LY2N/HT AC200/220	推奨代替商品はありません。
LY2N-0 DC24 (FUJIKOSHI)	推奨代替商品はありません。
LY2-N38 AC100.	推奨代替商品はありません。
LY2N-TU DC12	推奨代替商品はありません。
LY2-SVM DC12	推奨代替商品はありません。
LY2-TD DC24	推奨代替商品はありません。
LY2-TN DC12	推奨代替商品はありません。
LY2-TU-MSV DC110	推奨代替商品はありません。
LY2-TU-MSV DC24	推奨代替商品はありません。
LY2Z AC48	推奨代替商品はありません。
LY2ZF/HT AC200/220	推奨代替商品はありません。
LY2ZF-IS AC200/220	推奨代替商品はありません。
LY2ZN-AP DC100/110	推奨代替商品はありません。
LY3-0-FD-MN DC24	推奨代替商品はありません。
LY3-0-FD-MN2-Y90 DC24	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
LY3-0-MN2-Y90 DC24	推奨代替商品はありません。
LY3F/HT AC100/110	推奨代替商品はありません。
LY3F/HT AC200/220	推奨代替商品はありません。
LY3F/HT AC230	推奨代替商品はありません。
LY3F-30-FD-HTQ AC220/240	推奨代替商品はありません。
LY3F-30-JT-HTQ AC220	推奨代替商品はありません。
LY3F-JT-MC AC200	推奨代替商品はありません。
LY3F-TS2 AC24	推奨代替商品はありません。
LY3F-US-TS AC220	推奨代替商品はありません。
LY3F-V75 AC100/110	推奨代替商品はありません。
LY3-V68 DC100/110	推奨代替商品はありません。
LY3-V68 DC48	推奨代替商品はありません。
LY4-0-HT0 DC12	推奨代替商品はありません。
LY4-0-KI2 DC24	推奨代替商品はありません。
LY4-0-KI2 DC48	推奨代替商品はありません。
LY4-0-MC AC220	推奨代替商品はありません。
LY4-D DC60	推奨代替商品はありません。
LY4-DP-CYD DC100/110	推奨代替商品はありません。
LY4-DP-YL1 DC12	推奨代替商品はありません。
LY4F/HT AC200/220	推奨代替商品はありません。
LY4F-2B-TS3 AC240	推奨代替商品はありません。
LY4F-2-TS3 AC200	推奨代替商品はありません。
LY4F-DP-YL1 DC12	推奨代替商品はありません。
LY4F-JT-MC AC200	推奨代替商品はありません。
LY4F-JT-MC AC24	推奨代替商品はありません。
LY4F-MJ AC200	推奨代替商品はありません。
LY4F-MLF AC200	推奨代替商品はありません。
LY4-JN AC100V	推奨代替商品はありません。
LY4-KI2 DC48	推奨代替商品はありません。
LY4-KI2-JN DC24	推奨代替商品はありません。
LY4-N33 AC100	推奨代替商品はありません。
LY4-Y9 DC24	推奨代替商品はありません。
MK3P AC115 60W	推奨代替商品はありません。
MK3P-SV DC100	推奨代替商品はありません。
MK3ZPN5-DO DC24	推奨代替商品はありません。
MM2B-NH37 AC100/(110)	推奨代替商品はありません。
MM2-NT06 DC100/110	推奨代替商品はありません。
MM2XB-NT29 AC100	推奨代替商品はありません。
MM2XP-NA05 DC48	推奨代替商品はありません。
MM2XP-NS09 DC48	推奨代替商品はありません。
MM2XP-NT25 AC100	推奨代替商品はありません。
MM2XP-NT25 DC125	推奨代替商品はありません。
MM2XP-NT25 DC48	推奨代替商品はありません。
MM2XP-NT36 DC100	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
MM3B AC110.	推奨代替商品はありません。
MM3XB-NH41 AC100/(110)	推奨代替商品はありません。
MM3XB-NK11 AC100/(110)	推奨代替商品はありません。
MM3X-NT27 DC48	推奨代替商品はありません。
MM3XP-NH39 DC100	推奨代替商品はありません。
MM3XP-NK08 DC30	推奨代替商品はありません。
MM4B-NH37 AC100/(110)	推奨代替商品はありません。
MM4-NM02 AC110	推奨代替商品はありません。
MM4P-NT12 AC100/(110)	推奨代替商品はありません。
MM4P-NT12 DC100	推奨代替商品はありません。
MM4P-NT12 DC110	推奨代替商品はありません。
MM4P-NT12 DC125	推奨代替商品はありません。
MM4P-NT12 DC24	推奨代替商品はありません。
MM4XB-NT27 DC100/110	推奨代替商品はありません。
MM4XB-NT27 DC48	推奨代替商品はありません。
MM4X-NM05 DC24	推奨代替商品はありません。
MM4X-NM05 DC250	推奨代替商品はありません。
MM4X-NT20 AC100 50HZ	推奨代替商品はありません。
MM4XPN-D DC125	推奨代替商品はありません。
MM4XP-NH04 AC110	推奨代替商品はありません。
MM4XP-NH04 DC125	推奨代替商品はありません。
MM4XP-NH48 DC250	推奨代替商品はありません。
MM4XP-NH48 DC48	推奨代替商品はありません。
MM4XP-NN06 DC100/110	推奨代替商品はありません。
MM4XP-NT04 DC48V	推奨代替商品はありません。
MM4XP-NT12 AC100/(110)	推奨代替商品はありません。
MM4XP-NT12 AC110	推奨代替商品はありません。
MM4XP-NT12 DC100	推奨代替商品はありません。
MM4XP-NT24 DC100/110	推奨代替商品はありません。
MM4XP-TC1 DC100/110	推奨代替商品はありません。
MM4KB-NT14 DC100/110	推奨代替商品はありません。
MM4KP-JKH29 DC1.2A DC100/110	推奨代替商品はありません。
MM4KP-NH16 DC1.2A AC100/(110)	推奨代替商品はありません。
MM4KP-NH16 DC1.2A AC110	推奨代替商品はありません。
MM4KP-NH17 DC200/220	推奨代替商品はありません。
MM4KP-NT15 DC125	推奨代替商品はありません。
MM4XKP-JK AC110	推奨代替商品はありません。
MM4XKP-NT21 DC1.5A DC100/110	推奨代替商品はありません。
MM4XKP-NZ17 DC100/110	推奨代替商品はありません。
MY2/HT AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY2/HT AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY2-02/HT AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY2-02/HT AC200/242	推奨代替商品はありません。
MY2-02/TFJ AC100/110	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
MY2-02-DP-AP AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY2-02-KI2 DC100/110	推奨代替商品はありません。
MY2-02-RUS AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY2-02-SVM AC100	推奨代替商品はありません。
MY2-02-SVM AC24	推奨代替商品はありません。
MY2-02-TAP AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY2-02-TAP AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY2-02-TGA AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY2-02-TGA DC100/110	推奨代替商品はありません。
MY2-02-THZ DC24	推奨代替商品はありません。
MY2-02-Y22 AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY2-02-Y22 DC100	推奨代替商品はありません。
MY2-D-THZ DC100	推奨代替商品はありません。
MY2-D-THZ DC110	推奨代替商品はありません。
MY2-D-THZ DC125	推奨代替商品はありません。
MY2F/HT AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY2F/HT AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY2F-BU-PB AC24	推奨代替商品はありません。
MY2F-V65 AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY2-JN AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY2-JN DC100/110	推奨代替商品はありません。
MY2-KI2 DC100/110	推奨代替商品はありません。
MY2-KI2 DC12	推奨代替商品はありません。
MY2N-AP DC24	推奨代替商品はありません。
MY2-SVM AC100	推奨代替商品はありません。
MY2-TGA DC24	推奨代替商品はありません。
MY2-THZ AC100	推奨代替商品はありません。
MY2-THZ DC12	推奨代替商品はありません。
MY2-TN1 DC12	推奨代替商品はありません。
MY2-TU DC125	推奨代替商品はありません。
MY2-V68 DC30	推奨代替商品はありません。
MY2-V68 DC48	推奨代替商品はありません。
MY2-X62 DC62.5	推奨代替商品はありません。
MY2-Y/HMK AC110/120	推奨代替商品はありません。
MY2-Y/HMK AC24	推奨代替商品はありません。
MY2Z/HMK AC110/120	推奨代替商品はありません。
MY2Z/HMK AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY2Z/HMK DC100/110	推奨代替商品はありません。
MY2Z/HMK DC24	推奨代替商品はありません。
MY2Z/HSB AC110/120	推奨代替商品はありません。
MY2Z/HSB AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY2Z/HSB DC125	推奨代替商品はありません。
MY2Z/HSB DC24	推奨代替商品はありません。
MY2Z/HSB DC48	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
MY2Z/HT DC24	推奨代替商品はありません。
MY2Z-02/HT AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY2Z-02/HT AC24	推奨代替商品はありません。
MY2Z-02-D-THZ DC24	推奨代替商品はありません。
MY2Z-02-HT DC24	推奨代替商品はありません。
MY2Z-02-THZ DC24	推奨代替商品はありません。
MY2Z-D-THZ DC100	推奨代替商品はありません。
MY2ZN/HSB AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY2ZN/HSB AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY2ZN/HSB DC24	推奨代替商品はありません。
MY2ZN/HSB DC48	推奨代替商品はありません。
MY2Z-THZ AC100	推奨代替商品はありません。
MY2Z-THZ AC200	推奨代替商品はありません。
MY2Z-THZ AC24	推奨代替商品はありません。
MY2Z-THZ DC125	推奨代替商品はありません。
MY3/HT AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY3/HT AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY3-02-MN DC24	推奨代替商品はありません。
MY3-02-SVM AC100	推奨代替商品はありません。
MY3-02-SVM AC24	推奨代替商品はありません。
MY3F-DP-TU-YL2 AC24	推奨代替商品はありません。
MY3-JT-MLE DC100	推奨代替商品はありません。
MY3-TGA DC24	推奨代替商品はありません。
MY4/KD AC100 20W	推奨代替商品はありません。
MY4/KD AC220 40W	推奨代替商品はありません。
MY4-02/HMK DC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4-02-AP2-HT AC100	推奨代替商品はありません。
MY4-02-BU-PB AC200	推奨代替商品はありません。
MY4-02-BU-RV-BR AC100	推奨代替商品はありません。
MY4-02-BU-TOD AC100	推奨代替商品はありません。
MY4-02-KI2 DC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4-02-THZ AC100	推奨代替商品はありません。
MY4-02-THZ AC110	推奨代替商品はありません。
MY4-02-THZ AC115	推奨代替商品はありません。
MY4-02-THZ AC24	推奨代替商品はありません。
MY4-02-THZ DC100	推奨代替商品はありません。
MY4-02-THZ DC110	推奨代替商品はありません。
MY4-02-THZ DC125	推奨代替商品はありません。
MY4-02-THZ DC24	推奨代替商品はありません。
MY4-02-Y22 DC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4-02-Y22 DC48	推奨代替商品はありません。
MY4-0-TAM AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4-0-TAM AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY4-0-TOR AC200	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
MY4-3-SB AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4-AP10 AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4-AP10 DC24	推奨代替商品はありません。
MY4-D-4-THZ DC48	推奨代替商品はありません。
MY4-D-THZ DC12	推奨代替商品はありません。
MY4-HTW DC24	推奨代替商品はありません。
MY4-JN AC50	推奨代替商品はありません。
MY4-JN DC12V	推奨代替商品はありません。
MY4N-02/ADK DC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4N-AP10 AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY4N-CR-AEC AC100 60HZ	推奨代替商品はありません。
MY4-TGA DC24	推奨代替商品はありません。
MY4-THZ AC24	推奨代替商品はありません。
MY4-THZ DC100	推奨代替商品はありません。
MY4-THZ DC12	推奨代替商品はありません。
MY4-THZ DC48	推奨代替商品はありません。
MY4-THZ DC6	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4 AC115	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4/TOS AC110	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4/TOS AC24	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4/TOS DC100	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4/TOS DC125	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4/TOS DC24	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4/TOS DC48	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4/TOSHIBA AC24.	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4-D/TOS DC48	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4-D/TOS DC6	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4Z/TOS AC24	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4Z/TOS DC6	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4Z-AP5/TOS AC110	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4Z-AP5/TOS DC125	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4Z-D-AP5/TOS DC100	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4Z-MN AC240	推奨代替商品はありません。
MY4-TMY4Z-TU-MSV DC110	推奨代替商品はありません。
MY4Z/HSB AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4Z/HSB AC110/120	推奨代替商品はありません。
MY4Z/HSB AC24	推奨代替商品はありません。
MY4Z/HSB DC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4Z/HSB DC12	推奨代替商品はありません。
MY4Z/HSB DC125	推奨代替商品はありません。
MY4Z/HSB DC24	推奨代替商品はありません。
MY4Z/HSB DC48	推奨代替商品はありません。
MY4Z/HT AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY4Z-02 AC12	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
MY4Z-02/HT AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY4Z-02/HT AC24	推奨代替商品はありません。
MY4Z-02/HT DC24	推奨代替商品はありません。
MY4Z-02-4-THZ DC48	推奨代替商品はありません。
MY4Z-02-4-THZ DC6	推奨代替商品はありません。
MY4Z-02-D-THZ DC24	推奨代替商品はありません。
MY4Z-02-HY3 DC12	推奨代替商品はありません。
MY4Z-02-NIA AC100/110/115	推奨代替商品はありません。
MY4Z-02-THZ AC100	推奨代替商品はありません。
MY4Z-02-THZ DC100	推奨代替商品はありません。
MY4Z-02-THZ DC110	推奨代替商品はありません。
MY4Z-02-THZ DC125	推奨代替商品はありません。
MY4Z-02-THZ DC24	推奨代替商品はありません。
MY4Z-4-CBG/HSB AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY4Z-AP5 AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY4Z-AP5 DC24	推奨代替商品はありません。
MY4Z-AP5 DC48	推奨代替商品はありません。
MY4Z-CBG-M DC48	推奨代替商品はありません。
MY4Z-CR-AP5 AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4Z-D-AP5 DC24	推奨代替商品はありません。
MY4Z-D-AP5 DC48	推奨代替商品はありません。
MY4Z-D-THZ-AP5 DC100	推奨代替商品はありません。
MY4ZH/HSB DC20	推奨代替商品はありません。
MY4ZH/HSB DC24	推奨代替商品はありません。
MY4ZH/HT AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4ZI-CBG/H DC125	推奨代替商品はありません。
MY4ZI-CBG/HMK DC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4ZI-D-THZ DC100	推奨代替商品はありません。
MY4ZI-D-THZ DC12	推奨代替商品はありません。
MY4ZI-D-THZ DC48	推奨代替商品はありません。
MY4ZI-THZ DC100	推奨代替商品はありません。
MY4ZI-THZ DC12	推奨代替商品はありません。
MY4ZI-THZ DC48	推奨代替商品はありません。
MY4ZI-THZ-AP5 DC110/125	推奨代替商品はありません。
MY4ZI-THZ-AP5 DC24	推奨代替商品はありません。
MY4ZN/HMK AC110/120	推奨代替商品はありません。
MY4ZN/HMK DC12	推奨代替商品はありません。
MY4ZN-CBG/H DC125	推奨代替商品はありません。
MY4ZN-CBG/HMK AC220/240	推奨代替商品はありません。
MY4ZN-CBG-M AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4ZN-CBG-M DC24	推奨代替商品はありません。
MY4ZN-CBG-M DC48	推奨代替商品はありません。
MY4ZN-CR-AP5 AC220/240	推奨代替商品はありません。
MY4ZN-D2/HMK DC12	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
MY4ZN-THZ AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4ZN-THZ AC200/220	推奨代替商品はありません。
MY4Z-THZ AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4Z-THZ AC24	推奨代替商品はありません。
MY4Z-THZ AC240	推奨代替商品はありません。
MY4Z-THZ DC110	推奨代替商品はありません。
MY4Z-THZ DC12	推奨代替商品はありません。
MY4Z-THZ DC48	推奨代替商品はありません。
MY4Z-THZ DC6	推奨代替商品はありません。
MY4Z-THZ-AP5 AC100	推奨代替商品はありません。
MY4Z-THZ-AP5 AC110	推奨代替商品はありません。
MY4Z-THZ-AP5 DC110	推奨代替商品はありません。
MY4-KD-002 AC100 40W	推奨代替商品はありません。
MY4-KD-002 AC110 60W	推奨代替商品はありません。
MY4-KD-002 DC24 40W	推奨代替商品はありません。
MY4-KD-031 AC100 60W	推奨代替商品はありません。
MY4H DC5	推奨代替商品はありません。
MY4ZH/HSB DC5	推奨代替商品はありません。
MY4ZH-CBG AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY4ZH-KI DC24	推奨代替商品はありません。
MY2K/HSB AC100/110	推奨代替商品はありません。
MY2K-02-TGA DC24	推奨代替商品はありません。
MY2K-TGA AC100	推奨代替商品はありません。
MY2K-TGA DC24	推奨代替商品はありません。
MY4Z/HMK AC220/240	推奨代替商品はありません。
MY4Z/HMK AC24	推奨代替商品はありません。
MY4Z/HMK DC48	推奨代替商品はありません。
MY4Z-CR/HMK AC100/110	推奨代替商品はありません。
MYQ4-02-40 DC24	推奨代替商品はありません。
MYQ4-02-THZ DC24	推奨代替商品はありません。
MYQ4Z-02 DC100/110	推奨代替商品はありません。
MYQ4Z-02-MHI DC100/110	推奨代替商品はありません。
PY14QN FOR OTS	推奨代替商品はありません。
G7J-2A2B-T-KA AC200/240	推奨代替商品はありません。
G7J-3A1B-P-MN1 DC24	推奨代替商品はありません。
G7J-3A1B-PZ-MN1 DC24	推奨代替商品はありません。
G7J-4A-B DC15	推奨代替商品はありません。
G7J-4A-B-S AC100/120	推奨代替商品はありません。
G7J-4A-BZ-MF DC24	推奨代替商品はありません。
G7J-4A-P DC15	推奨代替商品はありません。
G7J-4A-T DC14.5	推奨代替商品はありません。
G7J-4A-T-KM-CA DC24	推奨代替商品はありません。
G7J-4A-T-KM-MI DC24	推奨代替商品はありません。
G7J-4A-T-KM-W1 DC24	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
G7J-4A-T-W1 AC24	推奨代替商品はありません。
G7X-4BP-JD-TK DC100/110	推奨代替商品はありません。
G7X-4BP-K01 DC24V	推奨代替商品はありません。
G7X-4BP-T01 DC100/110	推奨代替商品はありません。
G2R-1A-T AC24 VMI	推奨代替商品はありません。
G7Z-4A-YEC1-B DC12	推奨代替商品はありません。
G3PA-210B-VD-3-X DC5-24	推奨代替商品はありません。
G3PF-225B-CTB-TO DC24	推奨代替商品はありません。
G3PF-225B-TAM DC24	推奨代替商品はありません。
G3PF-235B-CTB-TO DC24	推奨代替商品はありません。
G3PF-235B-TAM DC24	推奨代替商品はありません。
G3PF-535B-TAM DC24	推奨代替商品はありません。
G3PW-A220EU-S-1	推奨代替商品はありません。
G3PW-A245EC-C-FLK-1	推奨代替商品はありません。
G3PW-A245EU-S-1	推奨代替商品はありません。
G3PW-A260EC-C-FLK-1	推奨代替商品はありません。
G3PW-A260EU-S-1	推奨代替商品はありません。
G7S-3A3B-FA DC24	推奨代替商品はありません。
G7SA-4A2B-T DC24	推奨代替商品はありません。
G7TC-ID16-KA DC24	推奨代替商品はありません。
G7TC-ID16-MK DC100/110	推奨代替商品はありません。
G7TC-ID16-TF DC24	推奨代替商品はありません。
P7TF-IS16-TF AC100/110	推奨代替商品はありません。
P7TF-IS16-TF AC200/220	推奨代替商品はありません。
P7TF-IS16-TF DC24	推奨代替商品はありません。
P7TF-OS16-TF DC24	推奨代替商品はありません。
G6B-48BND-CO DC24	推奨代替商品はありません。
G6B-4BND-01 DC12	推奨代替商品はありません。
G6B-4BND-01 DC24	推奨代替商品はありません。
G6B-4BND-01 DC5	推奨代替商品はありません。
G6B-4BND-TC DC24	推奨代替商品はありません。
P7T-16P-IN	推奨代替商品はありません。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。