

生産終了商品

画像センサ



3Z4S-LT IDGB-50M2-L01

3Z4S-LT IDGB-150M4-L01



推奨代替商品

画像センサ

3Z4S-LT IDGB-50M2-L01-L

3Z4S-LT IDGB-150M4-L01-L

■最終受注年月

2022年6月末

■最終出荷年月

2022年6月末

■修理対応終了年月

株式会社レイマックにご相談ください。

【ご相談窓口】

株式会社レイマック LED照明グループ

TEL:077-585-6771

メールでのお問い合わせは下記サイトからお願いします。

<https://leimac.jp/mail/>

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
3Z4S-LT IDGB-□□□M□-L01-L	◎	◎	○	◎	◎	○	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
3Z4S-LT IDGB-50M2-L01	3Z4S-LT IDGB-50M2-L01-L	オープン価格
3Z4S-LT IDGB-150M4-L01	3Z4S-LT IDGB-150M4-L01-L	オープン価格

■仕様比較

<製品概要>

項目	生産終了商品 3Z4S-LT IDGB-□□□M□-L01	推奨代替商品 3Z4S-LT IDGB-□□□M□-L01-L
出力可変範囲	調光は、点灯周波数125kHzに対するデューティ比0～100%の範囲を設定できます。可変範囲は、256ステップあります。ただし、“0～10”および“250～255”の間は調光にバラツキがあります。	調光は、点灯周波数125kHzに対するデューティ比0～100%の範囲を設定できます。可変範囲は、256ステップあります。ただし、“0～15”および“245～255”の間は調光にバラツキがあります。

<通信仕様>

項目	生産終了商品 3Z4S-LT IDGB-□□□M□-L01	推奨代替商品 3Z4S-LT IDGB-□□□M□-L01-L
機能	Auto MDI/MDIX、Auto Negotiation	Auto Negotiation

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。