

### 生産終了商品

接続・省配線機器

**XW2R-Pシリーズ**

**XW2R-P-COMシリーズ**

**XW2R-E□Gシリーズ**

**XW2R-E40F-T**

**XW2R-N08G-COM**

**XW2Fシリーズ**

**XW2E-20G5-IN16**

**XW2D-□X6/Y6シリーズ**

**XW2D-40G6-RF/RM**

**XW2Cシリーズ**

**XW2N-20G8-IN16**



### 推奨代替商品

接続・省配線機器

**XW2Kシリーズ または  
推奨代替商品なし**

**XW2Kシリーズ または  
XW2K-COMシリーズ**

**XW2R-E□GDシリーズ**

**XW2R-E40FD-T**

**XW2R-N08GD-COM**

**XW2Kシリーズ**

**XW2K-20G-O16A-IN**

**XW2D-□G6シリーズ**

**XW2D-40G6**

**XW2Kシリーズ**

**XW2R-N16GD-C1-COM**

### ■最終受注年月

2024年3月末

### ■最終出荷年月

2024年6月末

### ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・XW2R-Pシリーズ、XW2R-P-COMシリーズおよびXW2Fシリーズの適用電線はAWG24・14です。推奨代替商品のXW2KシリーズはAWG28・16となっているため、AWG14はご使用できません。
- ・XW2R-P40□D-COMは40極仕様です。推奨代替商品のXW2K-COM20□は20極仕様のため、置換する場合は2台ご使用ください。
- ・XW2R-E□G/Fシリーズ、XW2R-N08G-COM、XW2Fシリーズ、XW2E-20G5-IN16、XW2Cシリーズ、XW2N-20G8-IN16の推奨代替商品は、ねじ取り付けではなく、DINレール取り付けとなっているためご注意ください。
- ・XW2E-20G5-IN16およびXW2Cシリーズの推奨代替商品の結線方式はねじ接続ではなく、プッシュイン接続となっているためご注意ください。
- ・XW2C-20G5-IN16の推奨代替商品XW2K-20G-O16A-INにLED表示は搭載されていません。
- ・XW2D-□X6/Y6シリーズにはMRコネクタが搭載されていますが、推奨代替商品のXW2D-□G6シリーズにはMILコネクタが搭載されていますのでご注意ください。
- ・XW2D-40G6-RF/RMにはブリーダ抵抗が搭載されていますが、推奨代替商品のXW2D-40G6にはブリーダ抵抗が搭載されていないのでご注意ください。

## ■生産終了商品との相違点

| 推奨代替商品形式          | 本体の色 | 外形寸法 | 配線接続 | 取付寸法 | 定格性能 | 動作特性 | 操作方法 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| XW2Kシリーズ          | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | —    | —    |
| XW2K-COMシリーズ      | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | —    | —    |
| XW2R-E□GDシリーズ     | ◎    | ○    | ◎    | ×    | ◎    | —    | —    |
| XW2R-E40FD-T      | ◎    | ○    | ◎    | ×    | ◎    | —    | —    |
| XW2R-N08GD-COM    | ◎    | ○    | ◎    | ×    | ◎    | —    | —    |
| XW2K-20G-O16A-IN  | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | —    | —    |
| XW2D-□G6シリーズ      | ◎    | ○※   | ×    | ◎    | ◎    | —    | —    |
| XW2D-40G6         | ◎    | ◎    | ×    | ◎    | ◎    | —    | —    |
| XW2R-N16GD-C1-COM | ×    | ×    | ◎    | ×    | ×    | —    | —    |

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません




※ XW2D-□G6 シリーズ：外形寸法は変更ありませんが、コネクタが異なります。



## ■生産終了商品と推奨代替商品

| 生産終了商品        | 推奨代替商品        | 標準価格(¥) |
|---------------|---------------|---------|
| XW2R-P20G-T   | XW2K-20G-T    | 2,800   |
| XW2R-P20GD-T  | XW2K-20G-T    | 2,800   |
| XW2R-P34G-T   | XW2K-34G-T    | 3,500   |
| XW2R-P34GD-T  | XW2K-34G-T    | 3,500   |
| XW2R-P40F-T   | XW2K-40G-T    | 3,800   |
| XW2R-P40FD-T  | XW2K-40G-T    | 3,800   |
| XW2R-P40G-T   | XW2K-40G-T    | 3,800   |
| XW2R-P40GD-T  | XW2K-40G-T    | 3,800   |
| XW2R-P50G-T   | XW2K-50G-T    | 4,800   |
| XW2R-P50GD-T  | XW2K-50G-T    | 4,800   |
| XW2R-P50R-T   | 推奨代替商品はありません。 | —       |
| XW2R-P60G-T   | 推奨代替商品はありません。 | —       |
| XW2R-P60GD-T  | 推奨代替商品はありません。 | —       |
| XW2R-P34G-C1  | XW2K-40G-O32A | 3,800   |
| XW2R-P34G-C2  | XW2K-40G-O32C | 3,800   |
| XW2R-P34G-C3  | XW2K-40G-O32B | 3,800   |
| XW2R-P34G-C4  | XW2K-40G-O32C | 3,800   |
| XW2R-P34GD-C1 | XW2K-40G-O32A | 3,800   |
| XW2R-P34GD-C2 | XW2K-40G-O32C | 3,800   |
| XW2R-P34GD-C3 | XW2K-40G-O32B | 3,800   |
| XW2R-P34GD-C4 | XW2K-40G-O32C | 3,800   |
| XW2R-P34G-K1  | XW2K-34G-K32  | 3,800   |
| XW2R-P34G-M1  | XW2K-40G-M32  | 3,800   |
| XW2R-P34G-M2  | XW2K-40G-M32  | 3,800   |
| XW2R-P34GD-K1 | XW2K-34G-K32  | 3,800   |
| XW2R-P34GD-M1 | XW2K-40G-M32  | 3,800   |
| XW2R-P34GD-M2 | XW2K-40G-M32  | 3,800   |







| 生産終了商品            | 推奨代替商品            | 標準価格(¥) |
|-------------------|-------------------|---------|
| XW2R-P40G-K2      | XW2K-40G-T        | 3,800   |
| XW2R-P40GD-K2     | XW2K-40G-T        | 3,800   |
| XW2R-P16G-C1-COM  | XW2K-20G-O16A-IN  | 3,900   |
| XW2R-P16G-C3-COM  | XW2K-20G-O16B-OUT | 3,500   |
| XW2R-P16GD-C1-COM | XW2K-20G-O16A-IN  | 3,900   |
| XW2R-P16GD-C3-COM | XW2K-20G-O16B-OUT | 3,500   |
| XW2R-P32G-C1-COM  | XW2K-40G-O32A-IN  | 5,500   |
| XW2R-P32G-C2-COM  | XW2K-40G-O32C-IN  | 5,500   |
| XW2R-P32G-C3-COM  | XW2K-40G-O32B-OUT | 4,950   |
| XW2R-P32G-C4-COM  | XW2K-40G-O32C-OUT | 4,950   |
| XW2R-P32GD-C1-COM | XW2K-40G-O32A-IN  | 5,500   |
| XW2R-P32GD-C2-COM | XW2K-40G-O32C-IN  | 5,500   |
| XW2R-P32GD-C3-COM | XW2K-40G-O32B-OUT | 4,950   |
| XW2R-P32GD-C4-COM | XW2K-40G-O32C-OUT | 4,950   |
| XW2R-P32GD-K1-COM | XW2K-34G-K32-IN   | 5,500   |
| XW2R-P32GD-M1-COM | XW2K-40G-M32-IN   | 5,500   |
| XW2R-P32GD-M2-COM | XW2K-40G-M32-OUT  | 4,950   |
| XW2R-P40BD-COM    | XW2K-COM20        | 2,100   |
| XW2R-P40MD-COM    | XW2K-COM20N       | 2,100   |
| XW2R-P40PD-COM    | XW2K-COM20P       | 2,100   |
| XW2R-E20G-T       | XW2R-E20GD-T      | 3,250   |
| XW2R-E34G-T       | XW2R-E34GD-T      | 4,800   |
| XW2R-E40G-T       | XW2R-E40GD-T      | 4,950   |
| XW2R-E40F-T       | XW2R-E40FD-T      | 5,050   |
| XW2R-E50G-T       | XW2R-E50GD-T      | 6,600   |
| XW2R-E60G-T       | XW2R-E60GD-T      | 8,200   |
| XW2R-E34G-C1      | XW2R-E34GD-C1     | 4,800   |
| XW2R-E34G-C2      | XW2R-E34GD-C2     | 4,800   |
| XW2R-E34G-C3      | XW2R-E34GD-C3     | 4,800   |
| XW2R-E34G-C4      | XW2R-E34GD-C4     | 4,800   |
| XW2R-E34G-M1      | XW2R-E34GD-M1     | 4,800   |
| XW2R-E34G-M2      | XW2R-E34GD-M2     | 4,800   |
| XW2R-N08G-COM     | XW2R-N08GD-COM    | 3,000   |
| XW2F-20G7-IN16    | XW2K-20G-O16A-IN  | 3,900   |
| XW2F-20G7-IN16-1  | XW2K-20G-O16A-IN  | 3,900   |
| XW2F-20G7-OUT16   | XW2K-20G-O16B-OUT | 3,500   |
| XW2E-20G5-IN16    | XW2K-20G-O16A-IN  | 3,900   |
| XW2D-20X6         | XW2D-20G6         | 3,400   |
| XW2D-20Y6         | XW2D-20G6         | 3,400   |
| XW2D-34X6         | XW2D-34G6         | 4,950   |
| XW2D-34Y6         | XW2D-34G6         | 4,950   |
| XW2D-50X6         | XW2D-50G6         | 6,850   |
| XW2D-50Y6         | XW2D-50G6         | 6,850   |
| XW2D-40G6-RF      | XW2D-40G6         | 5,850   |
| XW2D-40G6-RM      | XW2D-40G6         | 5,850   |
| XW2C-20G5-IN16    | XW2K-20G-O16A-IN  | 3,900   |
| XW2C-20G6-IO16    | XW2K-20G-O16A-IN  | 3,900   |
| XW2N-20G8-IN16    | XW2R-N16GD-C1-COM | 4,200   |







## ■ 本体の色







| 生産終了商品<br>XW2R-Pシリーズ                                                                                                                                          | 推奨代替商品<br>XW2Kシリーズ                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 端子台部: グレー<br>(代表例) XW2R-P40GD-T<br>                                          | 端子台部: 黒<br>(代表例) XW2K-40G-T<br>                                         |
| 生産終了商品<br>XW2R-P-COMシリーズ                                                                                                                                      | 推奨代替商品<br>XW2K-COMシリーズ                                                                                                                                    |
| 端子台部: グレー<br>(代表例) XW2R-P40BD-COM<br>                                       | 端子台部: 黒<br>(代表例) XW2K-COM20<br>                                       |
| 生産終了商品<br>XW2Fシリーズ                                                                                                                                            | 推奨代替商品<br>XW2Kシリーズ                                                                                                                                        |
| ケース部: グレー<br>端子台部:<br>(代表例) XW2F-20G7-IN16: オレンジ<br>XW2F-20G7-OUT16: 黄<br> | ケース部: 黒<br>端子台部: 黒<br>(代表例) XW2K-20G-O16A-IN<br>XW2K-20G-O16B-OUT<br> |





| <p>生産終了商品<br/>XW2E-20G5-IN16</p>                                                                                                               | <p>推奨代替商品<br/>XW2K-20G-O16A-IN</p>                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ケース部:グレー<br/>端子台部:グレー</p>  <p>ケース部:グレー</p> <p>端子台部:グレー</p> | <p>ケース部:黒<br/>端子台部:黒</p>  <p>ケース部:黒</p> <p>端子台部:黒</p> |
| <p>生産終了商品<br/>XW2N-20G8-IN16</p>                                                                                                               | <p>推奨代替商品<br/>XW2R-N16GD-C1-COM</p>                                                                                                     |
| <p>ケース部:グレー</p>  <p>ケース部:グレー</p>                             | <p>ケース部:黒</p>  <p>ケース部:黒</p>                         |

■外形寸法

| 生産終了商品<br>XW2R-Pシリーズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 推奨代替商品<br>XW2Kシリーズ                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>XW2R-P20G-T</b></p>  <p>実装コネクタにより異なる<br/>表示はMILコネクタプラグ形XG4A-□□31</p> <p>73.9<br/>64.4<br/>29.75<br/>8.5<br/>9<br/>20.25<br/>50<br/>2.2±0.5<br/>5 (Pitch)<br/>実装コネクタにより異なる<br/>極数により異なる<br/>4.5<br/>(45.11)<br/>20<br/>(33.4)</p>  | <p><b>XW2K-20G-T</b></p>  <p>40.8<br/>29.4<br/>15.5<br/>3.1<br/>39<br/>56</p>   |
| <p><b>XW2R-P20GD-T</b></p>  <p>MILタイププラグ形XG4A-□□31</p> <p>64.4<br/>50<br/>5 (Pitch)<br/>極数により異なる<br/>(44.81)<br/>19.7<br/>(33.1)</p>                                                                                                   | <p><b>XW2K-20G-T</b></p>  <p>40.8<br/>29.4<br/>15.5<br/>3.1<br/>39<br/>56</p>  |
| <p><b>XW2R-P34G-T</b></p>  <p>実装コネクタにより異なる<br/>表示はMILコネクタプラグ形XG4A-□□31</p> <p>108<br/>98.5<br/>29.75<br/>8.5<br/>9<br/>20.25<br/>50<br/>2.2±0.5<br/>5 (Pitch)<br/>実装コネクタにより異なる<br/>極数により異なる<br/>4.5<br/>(45.11)<br/>20<br/>(33.4)</p> | <p><b>XW2K-34G-T</b></p>  <p>40.8<br/>29.4<br/>15.5<br/>3.1<br/>39<br/>75</p> |


| <p>生産終了商品<br/>XW2R-Pシリーズ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>推奨代替商品<br/>XW2Kシリーズ</p>                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>XW2R-P34GD-T</b></p>  <p>MILタイププラグ:形XG4A-□□31</p> <p>98.5</p> <p>50</p> <p>5(Pitch)</p> <p>極数により異なる</p> <p>(44.81)</p> <p>19.7</p> <p>(33.1)</p>                                                                                                             | <p><b>XW2K-34G-T</b></p>  <p>40.8</p> <p>29.4</p> <p>15.5</p> <p>3.1</p> <p>39</p> <p>75</p>   |
| <p><b>XW2R-P40F-T</b></p>  <p>実装コネクタにより異なる<br/>表示はMILコネクタプラグ:形XG4A-□□31</p> <p>123</p> <p>113.5</p> <p>20.25</p> <p>50</p> <p>5(Pitch)</p> <p>実装コネクタにより異なる</p> <p>極数により異なる</p> <p>(45.11)</p> <p>20</p> <p>(33.4)</p> <p>29.75</p> <p>8.5</p> <p>9</p> <p>4.5</p> | <p><b>XW2K-40G-T</b></p>  <p>40.8</p> <p>29.4</p> <p>15.5</p> <p>3.1</p> <p>39</p> <p>75</p>  |
| <p><b>XW2R-P40FD-T</b></p>  <p>MILタイププラグ:形XG4A-□□31</p> <p>113.5</p> <p>50</p> <p>5(Pitch)</p> <p>極数により異なる</p> <p>(44.81)</p> <p>19.7</p> <p>(33.1)</p>                                                                                                          | <p><b>XW2K-40G-T</b></p>  <p>40.8</p> <p>29.4</p> <p>15.5</p> <p>3.1</p> <p>39</p> <p>75</p> |

| <p>生産終了商品<br/>XW2R-Pシリーズ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>推奨代替商品<br/>XW2Kシリーズ</p>                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>XW2R-P40G-T</b></p>  <p>実装コネクタにより異なる<br/>表示はMILコネクタプラグ:形XG4A-□□31</p> <p>123<br/>113.5<br/>29.75<br/>8.5<br/>9<br/>20.25<br/>50<br/>2.44.5<br/>9<br/>5(Pitch)<br/>実装コネクタにより異なる<br/>極数により異なる<br/>4.5<br/>(45.11)<br/>2<br/>20<br/>(33.4)</p>   | <p><b>XW2K-40G-T</b></p>  <p>40.8<br/>29.4<br/>15.5<br/>3.1<br/>39<br/>75</p>     |
| <p><b>XW2R-P40GD-T</b></p>  <p>MILタイププラグ:形XG4A-□□31</p> <p>113.5<br/>50<br/>5(Pitch)<br/>極数により異なる<br/>(44.81)<br/>19.7<br/>(33.1)</p>                                                                                                              | <p><b>XW2K-40G-T</b></p>  <p>40.8<br/>29.4<br/>15.5<br/>3.1<br/>39<br/>75</p>    |
| <p><b>XW2R-P50G-T</b></p>  <p>実装コネクタにより異なる<br/>表示はMILコネクタプラグ:形XG4A-□□31</p> <p>148<br/>138.5<br/>29.75<br/>8.5<br/>9<br/>20.25<br/>50<br/>2.44.5<br/>9<br/>5(Pitch)<br/>実装コネクタにより異なる<br/>極数により異なる<br/>4.5<br/>(45.11)<br/>2<br/>20<br/>(33.4)</p> | <p><b>XW2K-50G-T</b></p>  <p>40.8<br/>29.4<br/>15.5<br/>3.1<br/>39<br/>92.5</p> |

| <p>生産終了商品<br/>XW2R-Pシリーズ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>推奨代替商品<br/>XW2Kシリーズ</p>                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>XW2R-P50GD-T</b></p>  <p>MILタイププラグ:形XG4A-□□31</p> <p>138.5</p> <p>50</p> <p>5(Pitch)</p> <p>極数により異なる</p> <p>(44.81)</p> <p>19.7</p> <p>(33.1)</p>                                                                                                            | <p><b>XW2K-50G-T</b></p>  <p>40.8</p> <p>29.4</p> <p>15.5</p> <p>3.1</p> <p>39</p> <p>92.5</p>    |
| <p><b>XW2R-P34G-C□</b></p>  <p>実装コネクタにより異なる<br/>表示はMILコネクタプラグ:形XG4A-□□31</p> <p>108</p> <p>98.5</p> <p>29.75</p> <p>8.5</p> <p>9</p> <p>20.25</p> <p>50</p> <p>5(Pitch)</p> <p>実装コネクタにより異なる</p> <p>極数により異なる</p> <p>(45.11)</p> <p>20</p> <p>(33.4)</p> <p>4.5</p> | <p><b>XW2K-40G- O32□</b></p>  <p>40.8</p> <p>29.4</p> <p>15.5</p> <p>3.1</p> <p>39</p> <p>75</p> |


生産終了商品  
XW2R-Pシリーズ

XW2R-P34GD-C□




推奨代替商品  
XW2Kシリーズ


XW2K-40G- O32□




XW2R-P34G-K1




XW2K-34G-K32



XW2R-P34G-M□




XW2K-40G-M32




生産終了商品  
XW2R-Pシリーズ

XW2R-P34GD-K1




推奨代替商品  
XW2Kシリーズ


XW2K-34G-K32




XW2R-P34GD-M□




XW2K-40G-M32



XW2R-P40G-K2









XW2K-40G-T



| 生産終了商品<br>XW2R-Pシリーズ                                                                                                                                      | 推奨代替商品<br>XW2Kシリーズ                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>XW2R-P40GD-K2</b></p> <p>MILタイププラグ: 形XG4A-3431</p> <p>113.5</p> <p>50</p> <p>5 (Pitch)</p> <p>形式により異なる</p> <p>(44.81)</p> <p>19.7</p> <p>(33.1)</p> | <p><b>XW2K-40G-T</b></p> <p>40.8</p> <p>29.4</p> <p>15.5</p> <p>3.1</p> <p>39</p> <p>A</p> |


| 生産終了商品<br>XW2R-P-COMシリーズ                                                                                                                                                                                                                      | 推奨代替商品<br>XW2Kシリーズ/XW2K-COMシリーズ                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>XW2R-P16G-C1-COM</b></p> <p>形式により異なる MILタイププラグ: 形XG4A-31</p> <p>108</p> <p>98.5</p> <p>20.25</p> <p>50</p> <p>5 (Pitch)</p> <p>形式により異なる</p> <p>(45.11)</p> <p>20</p> <p>(33.4)</p> <p>29.75</p> <p>8.5</p> <p>9</p> <p>9</p> <p>4.5</p> | <p><b>XW2K-20G-O16A-IN</b></p> <p>40.8</p> <p>29.4</p> <p>15.5</p> <p>3.1</p> <p>75</p> <p>52.7</p> |
| <p><b>XW2R-P16G-C3-COM</b></p> <p>形式により異なる MILタイププラグ: 形XG4A-31</p> <p>108</p> <p>98.5</p> <p>20.25</p> <p>50</p> <p>5 (Pitch)</p> <p>形式により異なる</p> <p>(45.11)</p> <p>20</p> <p>(33.4)</p> <p>29.75</p> <p>8.5</p> <p>9</p> <p>9</p> <p>4.5</p> | <p><b>XW2K-20G-O16B-OUT</b></p> <p>40.8</p> <p>29.4</p> <p>15.5</p> <p>3.1</p> <p>75</p> <p>39</p>  |

| <p>生産終了商品<br/>XW2R-P-COMシリーズ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>推奨代替商品<br/>XW2Kシリーズ/XW2K-COMシリーズ</p>                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>XW2R-P16GD-C1-COM</b></p>  <p>形式により異なる 98.5 MILタイププラグ:形XG4A-2031 形式により異なる</p> <p>(44.81)</p> <p>50</p> <p>19.7 (33.1)</p>                                                                                           | <p><b>XW2K-20G-O16A-IN</b></p>  <p>40.8</p> <p>29.4</p> <p>3.1 15.5</p> <p>75</p> <p>52.7</p>   |
| <p><b>XW2R-P16GD-C3-COM</b></p>  <p>形式により異なる 98.5 MILタイププラグ:形XG4A-2031 形式により異なる</p> <p>(44.81)</p> <p>50</p> <p>19.7 (33.1)</p>                                                                                          | <p><b>XW2K-20G-O16B-OUT</b></p>  <p>40.8</p> <p>29.4</p> <p>3.1 15.5</p> <p>75</p> <p>39</p>   |
| <p><b>XW2R-P32G-C□-COM</b></p>  <p>形式により異なる MILタイププラグ:形XG4A-□□31 形式により異なる</p> <p>196.2</p> <p>186.7</p> <p>29.75</p> <p>8.5</p> <p>9</p> <p>20.25</p> <p>50</p> <p>2φ4.5</p> <p>4.5</p> <p>(45.11)</p> <p>20 (33.4)</p> | <p><b>XW2K-40G-O32□-□</b></p>  <p>40.8</p> <p>29.4</p> <p>3.1 15.5</p> <p>124</p> <p>52.7</p> |

| <p>生産終了商品<br/>XW2R-P-COMシリーズ</p>                                                                                                                                                                                         | <p>推奨代替商品<br/>XW2Kシリーズ/ XW2K-COMシリーズ</p>                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>XW2R-P32GD-C□-COM</b></p> <p>形式により異なる MILタイププラグ:形XG4A-2031 形式により異なる</p> <p>186.7 50 19.7 (44.81) (33.1)</p> <p>40.8 29.4 15.5 3.1</p>                                                                              | <p><b>XW2K-40G-O32□-□</b></p> <p>124 52.7 19.7 (44.81) (33.1)</p> <p>40.8 29.4 15.5 3.1</p>                           |
| <p><b>XW2R-P32GD-K1-COM</b><br/><b>XW2R-P32GD-M□-COM</b></p> <p>形式により異なる MILタイププラグ: 形XG4A-4031 形式により異なる</p> <p>186.7 50 19.7 (44.81) (33.1)</p> <p>40.8 29.4 15.5 3.1</p> <p>端子台 mCH側 (ワームグレー) 端子台 (m+1)CH側 (ライトグレー)</p> | <p><b>XW2K-34G-M32-IN</b><br/><b>XW2K-40G-M32-□</b></p> <p>124 52.7 19.7 (44.81) (33.1)</p> <p>40.8 29.4 15.5 3.1</p> |
| <p><b>XW2R-P40□D-COM</b></p> <p>64.4 50 19.7 (33.1)</p> <p>形式により異なる</p>                                                                                                                                                  | <p><b>XW2K-COM20□</b></p> <p>14.8 29.4 15.5 3.1</p> <p>75</p>                                                         |


生産終了商品  
XW2R-E□G/Fシリーズ

XW2R-E20G-T




推奨代替商品  
XW2R-E□GD/FDシリーズ


XW2R-E20GD-T




XW2R-E34G-T




XW2R-E34GD-T



XW2R-E40□-T




XW2R-E40□D-T




生産終了商品  
XW2R-E□G/Fシリーズ

XW2R-E50G-T




推奨代替商品  
XW2R-E□GD/FDシリーズ


XW2R-E50GD-T




XW2R-E60G-T




XW2R-E60GD-T



XW2R-E34G-C□





XW2R-E34GD-C□







| <p>生産終了商品<br/>XW2R-E□G/Fシリーズ</p> | <p>推奨代替商品<br/>XW2R-E□GD/FDシリーズ</p> |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <p><b>XW2R-E34G-M□</b></p>       | <p><b>XW2R-E34GD-M□</b></p>        |

| <p>生産終了商品<br/>XW2R-N08G-COM</p> | <p>推奨代替商品<br/>XW2R-N08GD-COM</p> |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <p><b>XW2R-N08G-COM</b></p>     | <p><b>XW2R-N08GD-COM</b></p>     |


| <p>生産終了商品<br/>XW2Fシリーズ</p>                               | <p>推奨代替商品<br/>XW2Kシリーズ</p>                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p><b>XW2F-20G7-IN16□</b><br/><b>XW2F-20G7-OUT16</b></p> | <p><b>XW2K-20G-O16A-IN</b><br/><b>XW2K-20G-O16B-OUT</b></p> |

| 生産終了商品<br>XW2E-20G5-IN16                                                                                       | 推奨代替商品<br>XW2K-20G-O16A-IN                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>XW2E-20G5-IN16</b></p>  | <p><b>XW2K-20G-O16A-IN</b></p>  |


| 生産終了商品<br>XW2D-X6/Y6シリーズ                                                                                    | 推奨代替商品<br>XW2D-□G6シリーズ                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>XW2D-20X6</b></p>  | <p><b>XW2D-20G6</b></p>  |
| <p><b>XW2D-20Y6</b></p>  | <p><b>XW2D-20G6</b></p>  |

生産終了商品  
XW2D-X6/Y6シリーズ


XW2D-34X6




XW2D-34Y6



XW2D-50X6




XW2D-50Y6




推奨代替商品  
XW2D-□G6シリーズ


XW2D-34G6




XW2D-34G6



XW2D-50G6




XW2D-50G6




生産終了商品  
XW2Cシリーズ

XW2C-20G5-IN16




推奨代替商品  
XW2Kシリーズ


XW2K-20G-O16A-IN



XW2C-20G6-IO16




XW2K-20G-O16A-IN




生産終了商品  
XW2N-20G8-IN16

XW2N-20G8-IN16



推奨代替商品  
XW2R-N16GD-C1-COM

XW2R-N16GD-C1-COM



## ■ 端子配置／配線接続

| 生産終了商品<br>XW2R-Pシリーズ                          | 推奨代替商品<br>XW2Kシリーズ            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| XW2R-P40F□-T<br>搭載コネクタ: 富士通コンポーネント(株)製FCNコネクタ | XW2K-40G-T<br>搭載コネクタ: MILコネクタ |

| 生産終了商品<br>XW2R-P-COMシリーズ | 推奨代替商品<br>XW2K-COMシリーズ                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| XW2R-P40□D-COM<br>極数: 40 | XW2K-COM20□シリーズ<br>極数: 20<br>40極でご使用される場合は2台ご使用ください。 |

| 生産終了商品<br>XW2E-20G5-IN16 | 推奨代替商品<br>XW2K-20G-O16A-IN |
|--------------------------|----------------------------|
| ねじ接続                     | プッシュイン接続                   |

| 生産終了商品<br>XW2D-□X6/Y6シリーズ | 推奨代替商品<br>XW2D-□G6シリーズ |
|---------------------------|------------------------|
| 搭載コネクタ: 本多通信工業(株)製MRコネクタ  | 搭載コネクタ: MILコネクタ        |

| 生産終了商品<br>XW2D-40G6-RF/RM | 推奨代替商品<br>XW2D-40G6 |
|---------------------------|---------------------|
| ブリーダ抵抗内蔵タイプ               | ブリーダ抵抗搭載なし          |

| 生産終了商品<br>XW2Cシリーズ                                  | 推奨代替商品<br>XW2Kシリーズ                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XW2Cシリーズ<br>ねじ接続<br><br>XW2C-20G6-IO16<br>入出力用2段タイプ | XW2Kシリーズ<br>プッシュイン接続<br><br>XW2K-20G-O16A-IN<br>電源端子: 入力用<br>出力用途の場合はXW2K-20G-O16B-OUTをお使いください。 |

## ■ 取付寸法

| 生産終了商品<br>XW2R-P-COMシリーズ<br>XW2R-E□G/Fシリーズ<br>XW2R-N08G-COM<br>XW2Fシリーズ<br>XW2E-20G5-IN16<br>XW2Cシリーズ<br>XW2N-20G8-IN16 | 推奨代替商品<br>XW2K-COMシリーズ<br>XW2R-E□GD/FDシリーズ<br>XW2R-N08GD-COM<br>XW2Kシリーズ<br>XW2K-20G-O16A-IN<br>XW2Kシリーズ<br>XW2R-N16GD-C1-COM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ねじ取り付けタイプ                                                                                                               | DINレール取り付けタイプ<br>ねじ取り付けが出来ません。                                                                                                |

## ■ 定格／性能

| 項目           | 生産終了商品<br>XW2R-Pシリーズ                             | 推奨代替商品<br>XW2Kシリーズ                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 定格電圧<br>定格電流 | <b>XW2R-P□G□-T</b><br>AC125V DC24V,1A            | <b>XW2K-□G-T</b><br>AC 125V DC30V,1A                                   |
|              | <b>XW2R-P34G□-C□</b><br>DC24V,0.5A / 信号、4A / コモン | <b>XW2K-40G-032□</b><br>DC30V,0.5A / 信号、4A / コモン                       |
|              | <b>XW2R-P34G-K1</b><br>AC/DC125V,1A              | <b>XW2K-34G-K32</b><br>DC30V,0.5A / 信号、1A/2A / コモン                     |
|              | <b>XW2R-P34G□-M□</b><br>DC24V,0.5A / 信号、2A / コモン | <b>XW2K-40G-M32</b><br>DC30V,0.5A / 信号、1A/2A / コモン                     |
| 定格電圧<br>定格電流 | <b>XW2R-P34GD-K1</b><br>AC/DC125V,1A             | <b>XW2K-34G-K32</b><br>DC30V,0.5A / 信号、1A/2A / コモン                     |
|              | <b>XW2R-P40G□-K2</b><br>AC/DC125V,1A             | <b>XW2K-40G-T</b><br>AC125V DC30V,1A                                   |
| 使用周囲温度       | 0～+50℃                                           | -20～+75℃                                                               |
| 適合電線         | より線、単線:AWG28-14<br>棒端子:AWG24-14                  | より線、単線:AWG28-16<br>フェルル端子:<br>AWG26-20(絶縁スリーブ付き)<br>AWG18-16(絶縁スリーブなし) |

| 項目           | 生産終了商品<br>XW2R-P-COMシリーズ                            | 推奨代替商品<br>XW2Kシリーズ/ XW2K-COMシリーズ                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 定格電圧<br>定格電流 | <b>XW2R-P16G□-C□-COM</b><br>DC24V,1A / 信号、4A / コモン  | <b>XW2K-20G-O16□-□</b><br>DC30V,0.5A / 信号、2A / コモン                     |
|              | <b>XW2R-P32G□-C□-COM</b><br>DC24V,1A / 信号、8A / コモン  | <b>XW2K-40G-O32□-□</b><br>DC30V,0.5A / 信号、4A / コモン                     |
|              | <b>XW2R-P32GD-□□-COM</b><br>DC24V,1A / 信号、8A / コモン  | <b>XW2K-□G-□32-□</b><br>DC30V,0.5A / 信号、2A / コモン                       |
|              | <b>XW2R-P40□D-COM</b><br>AC240V DC125V,10A(ユニット合計値) | <b>XW2K-COM20□</b><br>AC/DC250V,10A                                    |
| 使用周囲温度       | 0～+50℃                                              | -20～+75℃                                                               |
| 適合電線         | より線、単線:AWG28-14<br>棒端子:AWG24-14                     | より線、単線:AWG28-16<br>フェルル端子:<br>AWG26-20(絶縁スリーブ付き)<br>AWG18-16(絶縁スリーブなし) |

| 項目           | 生産終了商品<br>XW2Fシリーズ | 推奨代替商品<br>XW2Kシリーズ                                                     |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 定格電圧<br>定格電流 | DC24V,1A/点、4A/コモン  | DC30V,0.5A/信号、2A/コモン                                                   |
| 使用周囲温度       | 0～+50℃             | -20～+75℃                                                               |
| 適合電線         | 棒端子:AWG24-14       | より線、単線:AWG28-16<br>フェルル端子:<br>AWG26-20(絶縁スリーブ付き)<br>AWG18-16(絶縁スリーブなし) |

| 項目           | 生産終了商品<br>XW2E-20G5-IN16             | 推奨代替商品<br>XW2K-20G-O16A-IN                                                                |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定格電圧<br>定格電流 | DC12～24V, 1A                         | DC30V, 0.5A / 信号、2A / コモン                                                                 |
| 使用周囲温度       | 0～+50℃                               | -20～+75℃                                                                                  |
| 適合電線         | ねじ端子台<br>適合圧着端子<br>丸形、先開形: AWG 22-16 | プッシュインPlus端子台<br>より線、単線: AWG28-16<br>フェルール端子:<br>AWG26-20(絶縁スリーブ付き)<br>AWG18-16(絶縁スリーブなし) |

| 項目           | 生産終了商品<br>XW2Cシリーズ                        | 推奨代替商品<br>XW2Kシリーズ                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定格電圧<br>定格電流 | <b>XW2C-20G5-IN16</b><br>DC12～24V, 1A     | <b>XW2K-20G-O16A-IN</b><br>DC30V, 0.5A / 信号、2A / コモン                                      |
|              | <b>XW2C-20G6-IO16</b><br>AC125V DC24V, 1A | <b>XW2K-20G-O16A-IN</b><br>DC30V, 0.5A / 信号、2A / コモン                                      |
| 使用周囲温度       | 0～+50℃                                    | -20～+75℃                                                                                  |
| 適合電線         | ねじ端子台<br>適合圧着端子<br>丸形、先開形: AWG 22-16      | プッシュインPlus端子台<br>より線、単線: AWG28-16<br>フェルール端子:<br>AWG26-20(絶縁スリーブ付き)<br>AWG18-16(絶縁スリーブなし) |

| 項目           | 生産終了商品<br>XW2N-20G8-IN16 | 推奨代替商品<br>XW2R-N16GD-C1-COM                    |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| 定格電圧<br>定格電流 | DC24V, 0.5A/点、4A/コモン     | DC24V<br>4A/電源端子台、1A/コネクタ, e-CON               |
| 使用周囲温度       | -10～+55℃                 | 0～+55℃                                         |
| 適合電線         | 棒端子: AWG24-16            | より線: AWG28-14<br>単線: AWG28-16<br>棒端子: AWG24-14 |

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。