

生産終了商品

押ボタンスイッチ/表示灯

A3P□-5800-□Eシリーズ(操作部)

推奨代替商品

押ボタンスイッチ/表示灯

A3PJ-5024(操作部)
+
SLL-□E□シリーズ(LEDランプ)

A3P□-90□G□-□EKシリーズ(セット)

A3PJ-5024(操作部)
+
SLL-□E□シリーズ(LEDランプ)
+
A3PJ-70□0-□シリーズ(スイッチ部)■最終受注年月
2024年3月末■最終出荷年月
2024年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

使用するLEDが異なるため、照光時の色合いが異なります。
推奨代替商品は、発光パターンが異なることをご注意ください。
正方形タイプA3PAシリーズをお使いの場合、代替機種は長方形タイプA3PJシリーズとなります。
正方形タイプA3PAシリーズはパネルカット寸法が変更となりますのでご注意ください。
LEDの消費電流が異なります。そのため、定格を越える電源から分圧使用される場合はご注意ください。
ランプ端子の配線を変更する必要があります。
推奨代替商品はすべて単品形式となります。各単品を組合せてご使用ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
A3PJ-5024 + SLL-□E□シリーズ	×	×	×	—	○	◎	○
A3PJ-5024 + SLL-□E□シリーズ + A3PJ-70□0-□シリーズ	×	×	×	×	○	◎	○

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品










生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
A3PA-5800-24E	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台)	495
A3PA-90AG1-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7010-1(必要数:1台)	1,710
A3PA-90AG2-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7010-2(必要数:1台)	1,710
A3PA-90BG1-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7020-1(必要数:1台)	1,850
A3PA-90BG2-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7020-2(必要数:1台)	1,850
A3PA-90CG1-12EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-12ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-12EG(必要数:1台) +	495
	SLL-12EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7030-1(必要数:1台)	1,930
A3PA-90CG1-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7030-1(必要数:1台)	1,930
A3PA-90CG2-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7030-2(必要数:1台)	1,930

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
A3PA-90DG1-12EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-12ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-12EG(必要数:1台) +	495
	SLL-12EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7040-1(必要数:1台)	2,100
A3PA-90DG1-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7040-1(必要数:1台)	2,100
A3PA-90DG2-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7040-2(必要数:1台)	2,100
A3PA-90EG1-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7050-1(必要数:1台)	1,930
A3PA-90EG2-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7050-2(必要数:1台)	1,930
A3PA-90GG1-12EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-12ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-12EG(必要数:1台) +	495
	SLL-12EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7070-1(必要数:1台)	2,200
A3PJ-5800-12E	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-12ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-12EG(必要数:1台) +	495
	SLL-12EW(必要数:1台)	495
A3PJ-5800-24E	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台)	495
A3PJ-90AG1-12EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-12ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-12EG(必要数:1台) +	495
	SLL-12EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7010-1(必要数:1台)	1,710





生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
A3PJ-90AG1-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7010-1(必要数:1台)	1,710
A3PJ-90AG2-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7010-2(必要数:1台)	1,710
A3PJ-90BG1-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7020-1(必要数:1台)	1,850
A3PJ-90BG2-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7020-2(必要数:1台)	1,850
A3PJ-90CG1-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7030-1(必要数:1台)	1,930
A3PJ-90CG2-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7030-2(必要数:1台)	1,930
A3PJ-90DG1-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7040-1(必要数:1台)	2,100
A3PJ-90EG1-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7050-1(必要数:1台)	1,930

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
A3PJ-90EG2-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7050-2(必要数:1台)	1,930
A3PJ-90GG1-24EK	A3PJ-5024(必要数:1台) +	685
	SLL-24ER(必要数:2台) +	495(単価)
	SLL-24EG(必要数:1台) +	495
	SLL-24EW(必要数:1台) +	495
	A3PJ-7070-1(必要数:1台)	2,200




■本体の色

<p>生産終了商品 A3P□-5800-□Eシリーズ A3P□-90□G□-□EKシリーズ</p>	<p>推奨代替商品 A3PJ-5024+SLL-□E□シリーズ A3PJ-5024+SLL-□E□シリーズ+ A3PJ-70□0-□シリーズ</p>
<p>A3PJ-5800-□Eシリーズ A3PJ-90□G□-□EKシリーズ 全面照光(形状:長方形)</p> <p>緑色 </p> <p>赤色 </p> <p>橙色 </p>	<p>全面照光ではなくなり ます。 点灯時の色合いが異なり ます。</p> <p>緑色 </p> <p>赤色 </p> <p>橙色 </p>
<p>A3PA-5800-□Eシリーズ A3PA-90□G□-□EKシリーズ 全面照光(形状:正方形)</p> <p>緑色 </p> <p>赤色 </p> <p>橙色 </p>	

■外形寸法









<p>生産終了商品 A3PA-5800-24E</p> <p>A3PA-90□G□-□EKシリーズ</p>	<p>推奨代替商品 A3PJ-5024+SLL-□E□シリーズ</p> <p>A3PJ-5024+SLL-□E□シリーズ+ A3PJ-70□0-□シリーズ</p>
<p>A3PA-5800-24E</p> 	<p>A3PJ-5024+SLL-□E□シリーズ</p> <p>長方形形状となります。</p> 
<p>A3PA-90□G□-□EKシリーズ</p> 	<p>A3PJ-5024+SLL-□E□シリーズ+ A3PJ-70□0-□シリーズ</p> <p>長方形形状となります。</p> 

■端子配置／配線接続

















<p>生産終了商品 A3P□-5800-□Eシリーズ A3P□-90□G□-□EKシリーズ</p>	<p>推奨代替商品 A3PJ-5024+SLL-□E□シリーズ A3PJ-5024+SLL-□E□シリーズ+ A3PJ-70□0-□シリーズ</p>
<p>A3PJ-5800-□Eシリーズ A3PJ-90□G□-□EKシリーズ</p> 	<p>ランプ端子の配線が変わります。</p> 
<p>A3PA-5800-24E A3PA-90□G□-□EKシリーズ</p> 	

■ 取付寸法

生産終了商品
A3PA-90□G□-□EKシリーズ

分類	マウント・デザインの種類	パネル加工図
標準取 りつけ	単体取り付け 	
	連続取り付け 	
バリヤ 装着取 りつけ	単体取り付け 	
	連続取り付け 	

推奨代替商品
A3PJ-5024+SLL-□E□シリーズ+A3PJ-70□0-□シリーズ

分類	マウント・デザインの種類	パネル加工図
標準取 りつけ	横単体取り付け 	
	横連続取り付け 	
	縦単体取り付け  ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使 いください。	
	縦連続取り付け  ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使 いください。	
バリヤ 装着取 りつけ	横単体取り付け 	
	横連続取り付け 	
	縦単体取り付け  ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使 いください。	
	縦連続取り付け  ロング取り付け板 (形A3PJ-3002) に取り換えてお使 いください。	

■ 定格／性能
ランプ定格

生産終了商品
A3P□-5800-□Eシリーズ

A3P□-90□G□-□EKシリーズ

使用電圧	定格電圧	電流値	
		緑	赤
DC12V±5%	DC12V	約26mA	約20mA
DC24V±5%	DC24V	約13mA	約10mA


推奨代替商品
A3PJ-5024+SLL-□E□シリーズ

A3PJ-5024+SLL-□E□シリーズ+A3PJ-70□0-□シリーズ

使用電圧	定格電圧	電流値	形式
DC12V±5%	DC12V	約15mA	形SLL-12E□
DC24V±5%	DC24V	約12.5mA	形SLL-24E□

■操作方法


生産終了商品
A3P□-5800-□Eシリーズ



推奨代替商品
A3PJ-5024+SLL-□E□シリーズ


A3PJ-5024(操作部)とSLL-□E□シリーズ(LEDランプ)を組み合わせてご使用ください。
SLL-□E□シリーズ(LEDランプ)は4個必要となります。
A3PJ-5024(操作部)にはカラープレート(白・赤・緑・橙)、彫刻板、しゃ光板が付属されていますのでLED発光色に合わせ、組み合わせてご使用ください。

例) A3PJ-5800-12Eの推奨代替商品の組合せ
A3PJ-5024(1個) + SLL-12ER(2個) + SLL-12EG(1個) + SLL-12EW(1個)



■操作方法(つづき)

生産終了商品
A3P□-90□G□-□EKシリーズ



推奨代替商品
A3PJ-5024+SLL-□E□シリーズ+A3PJ-70□0-□シリーズ


A3PJ-5024(操作部)とA3PJ-70□0-□シリーズ(スイッチ部)とSLL-□E□シリーズ(LEDランプ)を組み合わせてご使用ください。

SLL-□E□シリーズ(LEDランプ)は4個必要となります。

A3PJ-5024(操作部)にはカラープレート(白・赤・緑・橙)、彫刻板、しゃ光板が付属されていますのでLED発光色に合わせ、組み合わせてご使用ください。

例) A3PA-90AG1-24EKの推奨代替商品の組合せ

A3PJ-5024(1個)+A3PJ-7010-1(1個)+SLL-24ER(2個)+SLL-24EG(1個)+SLL-24EW(1個)



本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。