


生産終了商品のお知らせ

《お断りとお願い》

2024年3月発行のプロダクトニュースNo.2024033Cにおいて、変更がありました。
前回との変更点は、推奨代替品をご利用いただいた場合の注意点の
「漏電リレー-K6EL、Ior方式漏電リレー-K6ER向けに零相変流器OTG-LAシリーズを使用することができます。」
「他社製漏電リレー向けにオムロン製 零相変流器OTG-L / OTG-CNシリーズを使用することはできません。」
という文を追加しています。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、本プロダクトニュースとの差し替えをお願いいたします。



■最終受注年月
2025年3月末

■最終出荷年月
2025年6月末

■推奨代替品をご利用いただいた場合の注意点
OTG-LAシリーズはAGDシリーズ用の消防法規格を満足したものです。
OTG-Lシリーズと外観、定格仕様は同じとなります。
漏電リレー-K6EL、Ior方式漏電監視リレー-K6ER向けに零相変流器OTG-LAシリーズを使用することができます。
他社製漏電リレー向けにオムロン製 零相変流器OTG-L / OTG-CNシリーズを使用することはできません。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
OTG-LAシリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
OTG-L21 50A	OTG-LA21 50A	7,100
OTG-L30 100A	OTG-LA30 100A	9,300
OTG-L42 200A	OTG-LA42 200A	14,700
OTG-L68 400A	OTG-LA68 400A	22,000
OTG-L82 600A	OTG-LA82 600A	43,500
OTG-L156 1000A	推奨代替商品はありません。	—
OTG-CN52 200A	推奨代替商品はありません。	—
OTG-CN77 400A	推奨代替商品はありません。	—
OTG-CN112 600A	推奨代替商品はありません。	—

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。