

生産終了商品のお知らせ

《お断りとお願い》

2024年4月発行のプロダクトニュース2024045Cにおいて、変更がありました。

前回との変更点は、以下の通りです。

- 生産終了商品CS1W-NC□□3の推奨代替商品の変更
- 生産終了商品CS1W-CN□□□の推奨代替商品の標準価格を修正
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、本プロダクトニュースとの差し替えをお願いいたします。

生産終了商品

プログラマブルコントローラ

CS1Wシリーズ 一部商品

CS1W-CN□□□一部商品

C200HW-PA204C

C200H-CN□□□

C200H-PRO27-□

C200HS-CN422

CQM1-CIF01

C500-CE□□2

CV500-CN□24

WS02-EDMC1-V2□□□



推奨代替商品

マシンオートメーションコントローラ

プログラマブルコントローラ

NXシリーズまたはCJシリーズ

または推奨代替商品なし

CS1W-CN□26 (D-sub 9ピン)

CJ1W-PA205C

推奨代替商品なし

推奨代替商品なし

推奨代替商品なし

CQM1-CIF02 (D-sub 9ピン)

C500-CE□□□

推奨代替商品なし

推奨代替商品なし

■最終受注年月

2025年3月末

(生産継続に尽力いたしますが、構成部品が早期に不足した場合、上記日程以前に受注終了となる可能性があります。)

■最終出荷年月

2026年3月末

■修理対応終了年月

2032年3月末

(修理対応に尽力いたしますが、保守部材状況等により、上記日程以前に修理対応終了となる可能性があります。)

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

CS1シリーズの高機能I/Oユニット、高機能CPUユニットの一部商品、プログラミングコンソール、ケーブル関連、端子台変換ユニットが生産終了の対象となります。推奨代替商品はNX、CJ、CS1、CQM1、C500シリーズです。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
NXシリーズ	×	×	×	×	×	×	×
CJシリーズ	×	×	×	×	○	○	○
CS1W-CN□26 (D-sub 9ピン)	○	×	×	×	×	×	×
CJ1W-PA205C	×	×	○	×	○	○	○
CQM1-CIF02 (D-sub 9ピン)	◎	×	×	×	◎	◎	◎
C500-CE□□□	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎

- ◎：互換
- ：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

電源ユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CJシリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
C200HW-PA204C	NX102は電源ユニット不要です。スイッチング電源S8VS表示モニター付きにて、DC24Vを供給し、お知らせ機能をご使用ください。		CJ1W-PA205C	29,000

入出力ユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CJシリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1W-OC201S	NX-OC4633	23,000	CJ1W-OC201	21,000
CS1W-OC211S	NX-OC4633	23,000	CJ1W-OC211	27,500

CS1Dシリーズで本商品をご使用の際は、CS1W-OC201またはCS1W-OC211に置き換えてください。

DeviceNetユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CJシリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1W-DRM21-V1	推奨代替商品はありません。	—	CJ1W-DRM21	85,000

Ethernet/IP、Ethernetユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CJシリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1W-EIP21	CPU内蔵Ethernet/IPポートをご使用ください。	—	CJ1W-EIP21S	174,000
CS1W-ETN21	CPU内蔵Ethernet/IPポートをご使用ください。	—	CJ1W-EIP21S	174,000

CS1Dシリーズで本商品をご使用の際は、CS1W-EIP21Sに置き換えてください。

SYSMAC LINKユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CJシリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1W-SLK11	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—
CS1W-SLK21	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—

高速データ収集ユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CJシリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1W-SPU01-V2	推奨代替商品はありません。	—	CJ1W-SPU01-V2	オープン価格
CS1W-SPU02-V2	推奨代替商品はありません。	—	CJ1W-SPU01-V2	オープン価格
WS02-EDMC1-V2	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—
WS02-EDMC1-V2L05	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—

高速カウンタユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CJシリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1W-CT021	NX-EC0212	86,000	CJ1W-CT021	98,500
CS1W-CT041	NX-EC0212	86,000	CJ1W-CT021	98,500

MECHATROLINK-II対応位置制御ユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CJシリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1W-NCF71	CPU内蔵EtherCATポート をご使用ください。	—	CJ1W-NCF71	197,000
CS1W-NC471	CPU内蔵EtherCATポート をご使用ください。	—	CJ1W-NC471	174,000
CS1W-NC271	CPU内蔵EtherCATポート をご使用ください。	—	CJ1W-NC271	116,000

位置制御ユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CJシリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1W-NC113	NX-PG0112	62,000	CJ1W-NC113	81,000
CS1W-NC133	NX-PG0112	62,000	CJ1W-NC133	81,000
CS1W-NC213	NX-PG0232-5	86,000	CJ1W-NC213	116,000
CS1W-NC233	NX-PG0232-5	86,000	CJ1W-NC233	116,000
CS1W-NC413	NX-PG0332-5	127,000	CJ1W-NC413	174,000
CS1W-NC433	NX-PG0332-5	127,000	CJ1W-NC433	174,000

カスタマイザブルカウンタユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CJシリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1W-HCA12-V1	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—
CS1W-HCA22-V1	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—
CS1W-HCP22-V1	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—
CS1W-HIO01-V1	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—

モーションコントロールユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CJシリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1W-MC221-V1	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—
CS1W-MC421-V1	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—

絶縁型測温抵抗体入力ユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CJシリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1W-PTS02	NX-TS3201	88,000	CJ1W-PTS52	69,500

CS1Dシリーズで本商品をご使用の際は、CS1W-PTS12またはCS1W-PTS52に置き換えてください。

GP-IBインターフェースユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CJシリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1W-GPI01	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—

C200Hシリーズ用I/O接続ケーブル

生産終了商品	NXシリーズ		CJシリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
C200H-CN311	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—
C200H-CN711	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—
C200H-CN221	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—
C200H-CN521	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—
C200H-CN131	推奨代替商品はありません。	—	推奨代替商品はありません。	—

プログラミングコンソール

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
C200H-PRO27	推奨代替商品はありません。 Sysmac StudioまたはCX-Oneで操作お願いします。	—
C200H-PRO27-E	推奨代替商品はありません。 Sysmac StudioまたはCX-Oneで操作お願いします。	—
C200HS-CN422	推奨代替商品はありません。	—

ケーブル関連

CS1ペリフェラルポート用周辺ツール(パソコン)接続ケーブル(PC98用D-sub25ピン、ハーフピッチ)

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1W-CN225	CS1W-CN226 (D-sub 9ピン)	10,900
CS1W-CN227	CS1W-CN226 (D-sub 9ピン)	10,900
CS1W-CN625	CS1W-CN626 (D-sub 9ピン)	15,400
CS1W-CN627	CS1W-CN626 (D-sub 9ピン)	15,400

C200Hペリフェラルポート用周辺ツール(パソコン)接続ケーブル(PC98用D-sub25ピン)

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
CQM1-CIF01	CQM1-CIF02 (D-sub 9ピン)	46,500

データセッティングコンソール(C200H-DSC01)用接続ケーブル

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
C200H-CN225	推奨代替商品はありません。	—
C200H-CN425	推奨代替商品はありません。	—

C200H-ASC□□用D-sub変換ケーブル

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
C200H-CN223	推奨代替商品はありません。	—

ティーチングボックス(CVM1-PRO01-V1)用接続ケーブル

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
CV500-CN224	推奨代替商品はありません。	—
CV500-CN424	推奨代替商品はありません。	—
CV500-CN624	推奨代替商品はありません。	—

●I/O用コネクタ(圧着タイプ)

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
C500-CE242(圧着タイプ)	C500-CE241(はんだ付けタイプ)	800
	C500-CE243(圧接タイプ)	1,600
C500-CE402(圧着タイプ)	C500-CE401(はんだ付けタイプ)	1,100
	C500-CE403(圧接タイプ)	2,200

■推奨代替商品への置換に関する詳細情報について

推奨代替商品への置換には、プログラムや配線の変更をとまいません。

弊社WebサイトCS1H-CPU□□H/CS1G-CPU□□Hのマニュアルページからダウンロードしてご確認ください。

* : <https://www.fa.omron.co.jp/products/family/1653/download/manual.html>

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。