

生産終了商品のお知らせ

《お断りとお願い》

2024年4月発行のプロダクトニュースNo.2024046Cにおいて、変更がありました。

前回との変更点は、「CS1D-CPU6□□」の生産終了の撤回です。撤回にともなう変更点は以下の通りです。

- 「生産終了商品と推奨代替商品」から生産終了商品「CS1D-CPU6□□」および推奨代替商品「CS1D-CPU67HA」を削除
- 「推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点」から生産終了商品「CS1D-CPU6□□」の記載を削除
- 「生産終了商品との相違点」から推奨代替商品「CS1D-CPU67HA」を削除

お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回のお届けと差し替えをお願いいたします。

生産終了商品

プログラマブルコントローラ

CS1H-CPU□□H

CS1G-CPU□□H

CS1D-CPU6□□

CS1W-BC□□□

CS1W-BI□□□



推奨代替商品

マシンオートメーションコントローラ、プログラマブルコントローラ

NX102-9000 または

CJ2H-CPU6□

NX102-9000 または

CJ2M-CPU1□

CS1D-CPU67HA

推奨代替商品なし

推奨代替商品なし

■最終受注年月

2027年3月末

(生産継続に尽力いたしますが、構成部品が早期に不足した場合、上記日程以前に受注終了となる可能性があります。)

■最終出荷年月

2030年3月末

■修理対応終了年月

2034年3月末

(修理対応に尽力いたしますが、保守部材状況等により、上記日程以前に修理対応終了となる可能性があります。)

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

CS1シリーズのCPUユニットおよびベースユニットが生産終了の対象となります。

推奨代替商品はNX、CJ2シリーズです。

なお、CS1D-CPU6□□H、CPU6□□Pの推奨代替品は、CS1D-CPU67HAとなります。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
NXシリーズ	×	×	×	×	×	×	×
CJ2シリーズ	×	×	×	×	○	○	○
CS1D-CPU67HA*1	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
CS1D-CPU67HA*2	⊙	⊙	⊙	⊙	×	×	×

⊙：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×

—：該当する仕様がありません

*1 CS1D-CPU6□Hとの相違点

*2 CS1D-CPU6□Pとの相違点

■生産終了商品と推奨代替商品

CS1H-H／CS1G-H CPUユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1H-CPU67H	NX102-9000	220,000	CJ2H-CPU67	オープン価格
CS1H-CPU66H	NX102-9000	220,000	CJ2H-CPU66	オープン価格
CS1H-CPU65H	NX102-9000	220,000	CJ2H-CPU65	オープン価格
CS1H-CPU64H	NX102-9000	220,000	CJ2H-CPU64	オープン価格
CS1H-CPU63H	NX102-9000	220,000	CJ2H-CPU64	オープン価格
CS1G-CPU45H	NX102-9000	220,000	CJ2M-CPU15	210,000
CS1G-CPU44H	NX102-9000	220,000	CJ2M-CPU14	151,000
CS1G-CPU43H	NX102-9000	220,000	CJ2M-CPU13	98,500
CS1G-CPU42H	NX102-9000	220,000	CJ2M-CPU12	81,000

CS1D-CPUユニット／CS1D プロセスCPUユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CS1Dシリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1D-CPU67H	推奨代替商品はありません。	—	CS1D-CPU67HA	オープン価格
CS1D-CPU65H	推奨代替商品はありません。	—	CS1D-CPU67HA	オープン価格
CS1D-CPU67P	推奨代替商品はありません。	—	CS1D-CPU67HA	オープン価格
CS1D-CPU65P	推奨代替商品はありません。	—	CS1D-CPU67HA	オープン価格

2

ベースユニット

生産終了商品	NXシリーズ		CJ2シリーズ	
	推奨代替商品	標準価格(¥)	推奨代替商品	標準価格(¥)
CS1W-BC022	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BC023	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BC032	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BC033	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BC052	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BC053	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BC082	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BC083	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BC102	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BC103	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BI032	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BI033	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BI052	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BI053	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BI082	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BI083	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BI102	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—
CS1W-BI103	ベースユニットは不要です。	—	ベースユニットは不要です。	—

■推奨代替商品への置換に関する詳細情報について

推奨代替商品への置換には、プログラムや配線の変更をともないます。

弊社WebサイトCS1H-CPU□□H/CS1G-CPU□□Hのマニュアルページからダウンロードしてご確認ください。

＊：<https://www.fa.omron.co.jp/products/family/1653/download/manual.html>

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。