

生産終了商品

画像センサ
(偏光フィルタ)

3Z4S-LE SV-PL225-SS
3Z4S-LE SV-PL255(-SS)
3Z4S-LE SV-PL270(-SS)
3Z4S-LE SV-PL305(-SS)
3Z4S-LE SV-PL340(-SS)
3Z4S-LE SV-PL355(-SS)
3Z4S-LE SV-PL375(-SS)
3Z4S-LE SV-PL405(-SS)
3Z4S-LE SV-PL550(-SS)
3Z4S-LE SV-PL620(-SS)



推奨代替商品

画像センサ
(偏光フィルタ)

3Z4S-LE SV-PLA225
3Z4S-LE SV-PLA255
3Z4S-LE SV-PLA270
3Z4S-LE SV-PLA305
3Z4S-LE SV-PLA340
3Z4S-LE SV-PLA355
3Z4S-LE SV-PLA375
3Z4S-LE SV-PLA405
3Z4S-LE SV-PLA550
3Z4S-LE SV-PLA620

(2024年7月発売予定)

(偏光フィルタ)



3Z4S-LE SV-PL520(-SS)



(偏光フィルタ)

3Z4S-LE SV-PLA550

+

3Z4S-LE VS-FAD520-550

(2024年7月発売予定)

■最終受注年月

2025年3月末

■最終出荷年月

2025年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・3Z4S-LE SV-PL520および3Z4S-LE SV-PL520-SSを代替機種3Z4S-LE SV-PLA550に置き換える際は、ステップアップリング3Z4S-LE VS-FAD520-550(偏光フィルタとは別売り)も必要になります。
- ・偏光フィルタの偏光性能は同等ですが、実機確認の上でご使用ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	定格性能
3Z4S-LE SV-PLA□□□	◎	◎
3Z4S-LE VS-FAD520-550	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
3Z4S-LE SV-PL225-SS	3Z4S-LE SV-PLA225	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL255	3Z4S-LE SV-PLA255	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL255-SS	3Z4S-LE SV-PLA255	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL270	3Z4S-LE SV-PLA270	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL270-SS	3Z4S-LE SV-PLA270	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL305	3Z4S-LE SV-PLA305	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL305-SS	3Z4S-LE SV-PLA305	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL340	3Z4S-LE SV-PLA340	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL340-SS	3Z4S-LE SV-PLA340	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL355	3Z4S-LE SV-PLA355	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL355-SS	3Z4S-LE SV-PLA355	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL375	3Z4S-LE SV-PLA375	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL375-SS	3Z4S-LE SV-PLA375	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL405	3Z4S-LE SV-PLA405	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL405-SS	3Z4S-LE SV-PLA405	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL550	3Z4S-LE SV-PLA550	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL550-SS	3Z4S-LE SV-PLA550	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL620	3Z4S-LE SV-PLA620	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL620-SS	3Z4S-LE SV-PLA620	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL520	3Z4S-LE SV-PLA550 + 3Z4S-LE VS-FAD520-550	オープン価格
3Z4S-LE SV-PL520-SS	3Z4S-LE SV-PLA550 + 3Z4S-LE VS-FAD520-550	オープン価格

■ 本体の色

<p>生産終了商品 3Z4S-LE SV-PL□□□(-SS)</p>	<p>推奨代替商品 3Z4S-LE SV-PLA□□□</p>
<p>3Z4S-LE SV-PL□□□ (3Z4S-LE SV-PL520以外) 黒色</p> 	<p>3Z4S-LE SV-PLA□□□ 黒色</p> 
<p>3Z4S-LE SV-PL□□□-SS (3Z4S-LE SV-PL520-SS以外) 黒色</p> 	

<p>生産終了商品 3Z4S-LE SV-PL520(-SS)</p>	<p>推奨代替商品 3Z4S-LE SV-PLA550 + 3Z4S-LE VS-FAD520-550</p>				
<p>3Z4S-LE SV-PL520(-SS) : 黒色</p> <table border="0" data-bbox="220 1630 754 1727"> <tr> <td data-bbox="220 1630 443 1727"> <p>3Z4S-LE SV-PL520</p> </td> <td data-bbox="496 1630 754 1727"> <p>3Z4S-LE SV-PL520-SS</p> </td> </tr> </table> 	<p>3Z4S-LE SV-PL520</p>	<p>3Z4S-LE SV-PL520-SS</p>	<p>3Z4S-LE SV-PLA550 : 黒色 3Z4S-LE VS-FAD520-550 : 黒色</p> <table border="0" data-bbox="842 1641 1425 1738"> <tr> <td data-bbox="842 1641 1066 1738"> <p>3Z4S-LE SV-PLA520</p> </td> <td data-bbox="1166 1641 1425 1738"> <p>3Z4S-LE VS-FAD520-550</p> </td> </tr> </table> 	<p>3Z4S-LE SV-PLA520</p>	<p>3Z4S-LE VS-FAD520-550</p>
<p>3Z4S-LE SV-PL520</p>	<p>3Z4S-LE SV-PL520-SS</p>				
<p>3Z4S-LE SV-PLA520</p>	<p>3Z4S-LE VS-FAD520-550</p>				

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 3Z4S-LE SV-PL□□□(-SS)	推奨代替商品 3Z4S-LE SV-PLA□□□ 3Z4S-LE VS-FAD520-550
周囲温度	・使用時: 0～+50℃、 ・保存時: -10～+60℃(ただし、氷結・ 結露しないこと)	・使用時: -5～+50℃、 ・保存時: -10～+60℃(ただし、氷結・ 結露しないこと)
周囲湿度	・使用時: 35～80% ・保存時: 35～90%(ただし、結露しない こと)	・使用時: 35～80% ・保存時: 35～90%(ただし、結露しない こと)

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。