

生産終了商品

一般リレー
(ミニパワーリレー)



MY2IN1シリーズ
MY4IN1シリーズ



推奨代替商品

一般リレー
(ミニパワーリレー)

MY2INシリーズ
MY4INシリーズ

■最終受注年月
2025年6月末

■最終出荷年月
2025年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
特になし。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
MY2INシリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
MY4INシリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
MY2IN1 DC12 (S)	MY2IN DC12 (S)	1,560
MY2IN1 DC24 (S)	MY2IN DC24 (S)	1,560
MY2IN1 DC48 (S)	MY2IN DC48 (S)	1,560
MY2IN1 DC100/110 (S)	MY2IN DC100/110 (S)	1,560
MY4IN1 DC12 (S)	MY4IN DC12 (S)	1,670
MY4IN1 DC24 (S)	MY4IN DC24 (S)	1,670
MY4IN1 DC48 (S)	MY4IN DC48 (S)	1,670
MY4IN1 DC100/110 (S)	MY4IN DC100/110 (S)	オープン価格

■本体の色

生産終了商品 MY2IN1シリーズ MY4IN1シリーズ	推奨代替商品 MY2INシリーズ MY4INシリーズ
本体の色 ※変更なし (ケースマーキングの形式表示のみ変化)	

■外形寸法

生産終了商品 MY2IN1シリーズ MY4IN1シリーズ	推奨代替商品 MY2INシリーズ MY4INシリーズ
外形寸法 ※変更なし	

■端子配置／配線接続

生産終了商品 MY2IN1シリーズ MY4IN1シリーズ	推奨代替商品 MY2INシリーズ MY4INシリーズ
端子配置／配線接続 ※変更なし	

■取付寸法

生産終了商品 MY2IN1シリーズ MY4IN1シリーズ	推奨代替商品 MY2INシリーズ MY4INシリーズ
取付寸法 ※変更なし	

■定格／性能

生産終了商品 MY2IN1シリーズ MY4IN1シリーズ	推奨代替商品 MY2INシリーズ MY4INシリーズ
定格／性能 ●操作コイル ※変更なし ●開閉部(接点部) ※変更なし ●海外認定規格 ※変更なし	

■動作特性

生産終了商品 MY2IN1シリーズ MY4IN1シリーズ	推奨代替商品 MY2INシリーズ MY4INシリーズ
動作特性 ※変更なし	

■操作方法

生産終了商品 MY2IN1シリーズ MY4IN1シリーズ	推奨代替商品 MY2INシリーズ MY4INシリーズ
操作方法 ※変更なし	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。