

生産終了商品

多軸モーションコントローラ
(Power-UMAC ARMシリーズ)

3-4112AAU-□□0-B00000



推奨代替商品

多軸モーションコントローラ
(Power-UMAC ARMシリーズ)3-4112ACU-□□0-B00000
(2024年11月発売予定)■最終受注年月
2025年10月末■最終出荷年月
2026年4月末■修理対応終了年月
2029年4月末

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
3-4112ACU-□□0-B00000	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
3-4112AAU-200-B00000	3-4112ACU-200-B00000	オープン価格
3-4112AAU-210-B00000	3-4112ACU-210-B00000	オープン価格
3-4112AAU-220-B00000	3-4112ACU-220-B00000	オープン価格
3-4112AAU-230-B00000	3-4112ACU-230-B00000	オープン価格
3-4112AAU-250-B00000	3-4112ACU-250-B00000	オープン価格
3-4112AAU-290-B00000	3-4112ACU-290-B00000	オープン価格
3-4112AAU-400-B00000	3-4112ACU-400-B00000	オープン価格
3-4112AAU-410-B00000	3-4112ACU-410-B00000	オープン価格
3-4112AAU-420-B00000	3-4112ACU-420-B00000	オープン価格
3-4112AAU-430-B00000	3-4112ACU-430-B00000	オープン価格
3-4112AAU-450-B00000	3-4112ACU-450-B00000	オープン価格
3-4112AAU-490-B00000	3-4112ACU-490-B00000	オープン価格

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 3-4112AAU-□□0-B00000	推奨代替商品 3-4112ACU-□□0-B00000
内蔵フラッシュメモリ容量	1GB	2GB

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。