

生産終了商品のお知らせ

生産終了商品

産業用PC プラットフォーム

ストレージデバイス(ストレージ:320GB HDD)

NY000-AH00



産業用ボックス型PC、産業用パネル型PC

NYB□□-□□□□□

NYP□□-□□□□□□-□□□□□□□□

推奨代替商品

産業用PC プラットフォーム

ストレージデバイス(ストレージ:512GB SSD 3DTLC)

NY000-AS11

産業用ボックス型PC、産業用パネル型PC

NYB□□-□□□□□

NYP□□-□□□□□□-□□□□□□□□

■最終受注年月

2025年12月末

■最終出荷年月

2026年3月末

■修理対応終了年月

2032年12月末

※修理対応に尽力いたしますが、部材入手状況等により、上記日程以前に修理対応終了となる可能性があります。

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

ソリッドステートドライブ (SSD) とハードディスクドライブ (HDD) は、共にデータを保存するストレージデバイスです。HDD は磁気ディスクにデータを保存しますが、SSD はフラッシュメモリにデータを保存するため、より効率的かつ高速のデータの読み書きが可能です。加えて、使用温度範囲や耐久性も向上します。安全な環境にて、新しいモデルにアプリケーションをインストールして、テストされることをお勧めいたします。

■生産終了商品との相違点

| 推奨代替商品形式 | 本体の色 | 外形寸法 | 配線接続 | 取付寸法 | 定格性能 | 動作特性 | 操作方法 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| NY000-AS11 | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| NYB□□-□□□□□ | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| NYP□□-□□□□□□-□□ □□□□□□ | — | — | — | — | — | ○ | ○ |

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

| 生産終了商品 | 推奨代替商品 | 標準価格(¥) |
|-----------------------|-----------------------|---------|
| NY000-AH00 | NY000-AS11 | オープン価格 |
| NYB□□-□□□□□ | NYB□□-□□□□□ | オープン価格 |
| NYP□□-□□□□□□-□□□□□□□□ | NYP□□-□□□□□□-□□□□□□□□ | オープン価格 |

※推奨代替商品の詳細は弊社担当営業にお問い合わせください。

■仕様(ストレージデバイス)

| 項目 | 生産終了商品 NY000-AH00 | 推奨代替商品 NY000-AS11 |
|---------------------|--|----------------------|
| 容量 | 320GB | 512GB |
| 種類 | HDD | 3DTLC SSD |
| 商品電力 | 最大2 W | 1.6 W |
| S.M.A.R.T.のサポート | あり | あり |
| ディスク回転速度 | 5,400 r/min | — |
| 最大持続 読み取り速度 | — | 550 MB/s |
| 最大持続 書き込み速度 | — | 500 MB/s |
| 使用温度 | 5 ~ 55°C | 0 ~ 70°C |
| 最大動作湿度 (結露しないこと) | <ul style="list-style-type: none"> • 8 ~ 90% RH • 最大湿球温度: 29°C | 5 ~ 90% RH |
| 保存温度 | -40 ~ 65°C | -40 ~ 85°C |
| 最大保存湿度 (結露しないこと) | <ul style="list-style-type: none"> • 8 ~ 90% RH • 最大湿球温度: 40°C | 5 ~ 93% RH |
| 耐久性 | 以下の条件で約5年または起動20,000時間 のいずれか早い時点。 ・ 101.3kPa、25°C ・ 月間通電333 時間未満 ・ 通電中の動作20%未満 ・ 月間シーク1.30 x 10 ⁶ 未満 | 550 TBW |

■仕様(産業用PCプラットフォーム)

| 項目 | 生産終了商品 NYB□□-□□□C□ NYP□□-□□□C□-□□□□□□□□ | 推奨代替商品 NYB□□-□□□H□ NYP□□-□□□H□-□□□□□□□□ |
|-----------|---|---|
| ストレージデバイス | NY000-AH00 | NY000-AS11* |

※ NY000-AS11 は、第 11 世代インテル®を搭載した標準モデルでご使用いただけます。
 以下の形式を選択してください。

- ・産業用ボックス型 PC: NYB2E、NYB37、NYB55、NYB65、NYB13、NYB3A
- ・産業用パネル型 PC: NYP37、NYP55、NYP65、NYP13、NYP3A

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。