

## 生産終了商品

デジタルパネルメータ

K3HBシリーズ 一部商品



## 推奨代替商品

デジタルパネルメータ

K3HBシリーズ



## ■最終受注年月

2026年1月末

## ■最終出荷年月

2026年4月末

## ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- 互換性“◎”の推奨代替商品は、機能同等以上となります。  
(配線は変わりませんが、出力(リレー、トランジスタ、通信、リニア)、センサ電源、イベント入力のいずれかが追加されます。)
- 互換性“×”の推奨代替商品は、入力仕様、出力仕様が異なります。  
詳しくは「■生産終了商品との相違点」、「■生産終了商品と推奨代替商品」の互換性×の形式をご覧ください。
- DeviceNet通信付きの形式の置き換えにつきましては、RS-485通信付きの形式をご案内させていただきます。弊社コントローラとRS-485通信での接続につきましては、“CJシリーズ 汎用シリアル接続ガイド (RS-485 CompoWay/F 通信) オムロン株式会社 デジタルパネルメータ編(形K3HB-FLK3)”(カタログ No.SBCZ-717)をご参照ください。

## ■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
K3HBシリーズ (互換性◎の形式)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
K3HBシリーズ (互換性×の形式)	◎	◎	×	◎	×	×	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

※互換性 ◎：互換、×：変更大

◇K3HB-Xシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-XVD-1 AC/DC24	K3HB-XVD-A1 AC/DC24	40,000	◎	センサ電源付
K3HB-XVD-1 AC100-240	K3HB-XVD-A1 AC100-240	40,000	◎	センサ電源付
K3HB-XVD-A AC/DC24	K3HB-XVD-A1 AC/DC24	40,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-A AC100-240	K3HB-XVD-A1 AC100-240	40,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-A-DRT AC/DC24	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-A-DRT1 AC/DC24V	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジスタ出力付
K3HB-XVD-A-DRT1 AC100-240V	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジスタ出力付
K3HB-XVD-A-DRT4 AC/DC24	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、イベント入力PNP8点⇒ NPN5点、トランジスタ出力付
K3HB-XVD-A3 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAC23 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XVD-ABCD AC100-240	K3HB-XVD-ABCD1 AC100-240	50,500	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-AT12 AC/DC24V	K3HB-XVD-CPAT12 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XVD-AT12 AC100-240V	K3HB-XVD-L2AT12 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電圧出力付
K3HB-XVD-AT2 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAT24 AC/DC24	60,500	◎	リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XVD-AT23 AC/DC24	K3HB-XVD-FLK1AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	RS-232C付
K3HB-XVD-BCD AC100-240	K3HB-XVD-ABCD1 AC100-240	50,500	◎	センサ電源、 イベント入力付
K3HB-XVD-BCD1 AC/DC24	K3HB-XVD-ABCD1 AC/DC24	50,500	◎	センサ電源付
K3HB-XVD-BCD1 AC100-240	K3HB-XVD-ABCD1 AC100-240	50,500	◎	センサ電源付
K3HB-XVD-C1 AC/DC24	K3HB-XVD-C13 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-C1 AC100-240	K3HB-XVD-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-XVD-C11 AC100-240	K3HB-XVD-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XVD-C2 AC/DC24	K3HB-XVD-AC24 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、イベ ント入力付
K3HB-XVD-C2 AC100-240	K3HB-XVD-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベ ント入力付
K3HB-XVD-C21 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAC21 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XVD-C21 AC100-240	K3HB-XVD-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XVD-CPA AC/DC24	K3HB-XVD-CPAC11 AC/DC24	45,000	◎	リレー接点出力、イ ベント入力付
K3HB-XVD-CPAC1 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAC11 AC/DC24	45,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-CPAC1 AC100-240	K3HB-XVD-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	イベント入力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-XVD-CPAC13 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAC23 AC/DC24	オープン価格	×	リレー接点出力1c2点⇒1a4点
K3HB-XVD-CPAC2 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAC21 AC/DC24	48,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-CPAC2 AC100-240	K3HB-XVD-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-DRT AC/DC24	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-DRT AC100-240	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-DRT1 AC/DC24	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力付
K3HB-XVD-DRT1 AC100-240	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力付
K3HB-XVD-FLK1A AC/DC24	K3HB-XVD-FLK1AT11 AC/DC24	51,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-FLK1A AC100-240	K3HB-XVD-FLK1AT11 AC100-240	51,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-FLK3A AC100-240	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-FLK3A1 AC100-240	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	◎	トランジスタ出力付
K3HB-XVD-FLK3AT1 AC/DC24	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-L1A AC/DC24	K3HB-XVD-L1AT11 AC/DC24	68,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-L1A AC100-240	K3HB-XVD-L1A3 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-L1A1 AC100-240	K3HB-XVD-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XVD-L1A3 AC/DC24	K3HB-XVD-L1AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	トランジスタ出力付
K3HB-XVD-L1AC1 AC100-240V	K3HB-XVD-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-L1AC2 AC100-240	K3HB-XVD-L1AC21 AC100-240	68,500	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-L1AT1 AC100-240	K3HB-XVD-L1AT11 AC100-240	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-L2A AC/DC24	K3HB-XVD-L2AC1 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XVD-L2A AC100-240	K3HB-XVD-L2AT23 AC100-240	オープン価格	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-L2A1 AC100-240	K3HB-XVD-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XVD-L2AC1 AC100-240	K3HB-XVD-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-L2AT1 AC/DC24	K3HB-XVD-L2AT11 AC/DC24	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-L2AT1 AC100-240	K3HB-XVD-L2AT11 AC100-240	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-T1 AC/DC24V	K3HB-XVD-AT11 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源、イベント入力付
K3HB-XVD-T1 AC100-240	K3HB-XVD-AT11 AC100-240	48,000	◎	センサ電源、イベント入力付
K3HB-XVD-T11 AC/DC24	K3HB-XVD-AT11 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源付
K3HB-XVD-T11 AC100-240	K3HB-XVD-AT11 AC100-240	48,000	◎	センサ電源付
K3HB-XVD-T12 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAT12 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-XVD-T12 AC100-240	K3HB-XVD-L2AT12 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リニア電圧出力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-XVD-T2 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAT24 AC/DC24	60,500	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-XVD-T2 AC100-240	K3HB-XVD-AT21 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、イベン ト入力付
K3HB-XVD-T23 AC/DC24	K3HB-XVD-FLK1AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、RS- 232C付
K3HB-XVD-T23 AC100-240	K3HB-XVD-L2AT23 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リニア 電圧出力付
K3HB-XVD-T24 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAT24 AC/DC24	60,500	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XAD-1 AC/DC24	K3HB-XAD-A1 AC/DC24	40,000	◎	センサ電源付
K3HB-XAD-1 AC100-240	K3HB-XAD-A1 AC100-240	40,000	◎	センサ電源付
K3HB-XAD-A AC/DC24	K3HB-XAD-A1 AC/DC24	40,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-A AC100-240	K3HB-XAD-A1 AC100-240	40,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-A-DRT1 AC/DC24V	K3HB-XAD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジス タ出力付
K3HB-XAD-A-DRT1 AC100-240V	K3HB-XAD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジス タ出力付
K3HB-XAD-A-DRT3 AC/DC24	K3HB-XAD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、イベント入 力PNP5点⇒ NPN5点、トランジ スタ出力付
K3HB-XAD-ABCD AC100-240	K3HB-XAD-ABCD1 AC100-240	50,500	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-ABCD2 AC100-240	K3HB-XAD-ABCD1 AC100-240	50,500	×	イベント入力8点⇒ 5点
K3HB-XAD-AC1 AC100-240	K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XAD-AT1 AC100-240	K3HB-XAD-CPAT1 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XAD-AT12 AC/DC24	K3HB-XAD-L2AT12 AC/DC24	オープン価格	◎	リニア電圧出力付
K3HB-XAD-AT12 AC100-240	K3HB-XAD-L2AT12 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電圧出力付
K3HB-XAD-AT2 AC/DC24	K3HB-XAD-AT21 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-AT23 AC100-240	K3HB-XAD-L2AT23 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電流出力付
K3HB-XAD-BCD1 AC/DC24	K3HB-XAD-ABCD1 AC/DC24	50,500	◎	センサ電源付
K3HB-XAD-BCD1 AC100-240	K3HB-XAD-ABCD1 AC100-240	50,500	◎	センサ電源付
K3HB-XAD-C1 AC/DC24	K3HB-XAD-CPAC11 AC/DC24	45,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-XAD-C1 AC100-240V	K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-XAD-C11 AC100-240	K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XAD-C2 AC/DC24	K3HB-XAD-CPAC21 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-XAD-C2 AC100-240	K3HB-XAD-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-XAD-C21 AC100-240	K3HB-XAD-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-XAD-CPA AC100-240	K3HB-XAD-CPAT1 AC100-240	オープン価格	◎	トランジスタ出力付
K3HB-XAD-CPA2 AC/DC24	K3HB-XAD-CPAC12 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XAD-CPAC1 AC/DC24	K3HB-XAD-CPAC11 AC/DC24	45,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-CPAC1 AC100-240	K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-CPAC2 AC/DC24	K3HB-XAD-CPAC21 AC/DC24	48,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-CPAC2 AC100-240	K3HB-XAD-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-CPAT1 AC/DC24	K3HB-XAD-CPAT11 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-DRT AC100-240	K3HB-XAD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XAD-FLK1A AC100-240	K3HB-XAD-FLK1AT11 AC100-240	51,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XAD-FLK1AT1 AC/DC24	K3HB-XAD-FLK1AT11 AC/DC24	51,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-FLK3A AC/DC24	K3HB-XAD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XAD-FLK3A AC100-240	K3HB-XAD-FLK3AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-XAD-FLK3AC1 AC100-240	K3HB-XAD-FLK3AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-FLK3AT1 AC100-240	K3HB-XAD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L1A AC/DC24	K3HB-XAD-L1AC1 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XAD-L1A AC100-240	K3HB-XAD-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-XAD-L1A1 AC100-240	K3HB-XAD-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XAD-L1AC1 AC100-240V	K3HB-XAD-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L1AC2 AC/DC24	K3HB-XAD-L1AC21 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L1AC2 AC100-240V	K3HB-XAD-L1AC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L1AT1 AC/DC24	K3HB-XAD-L1AT11 AC/DC24	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L1AT1 AC100-240	K3HB-XAD-L1AT11 AC100-240	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L1AT23 AC/DC24	K3HB-XAD-L1AT11 AC/DC24	68,000	×	トランジスタ出力 PNP⇒NPN、イベント入力PNP⇒NPN
K3HB-XAD-L2A AC/DC24	K3HB-XAD-L2AC1 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XAD-L2A AC100-240	K3HB-XAD-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、トランジスタ出力付
K3HB-XAD-L2AC1 AC100-240	K3HB-XAD-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L2AC2 AC100-240	K3HB-XAD-L2AC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L2AT1 AC100-240	K3HB-XAD-L2AT11 AC100-240	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-T1 AC/DC24	K3HB-XAD-AT11 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源、イベント入力付
K3HB-XAD-T1 AC100-240	K3HB-XAD-CPAT1 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-XAD-T11 AC/DC24	K3HB-XAD-AT11 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源付
K3HB-XAD-T11 AC100-240	K3HB-XAD-AT11 AC100-240	48,000	◎	センサ電源付
K3HB-XAD-T12 AC/DC24	K3HB-XAD-L2AT12 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、リニア電圧出力付
K3HB-XAD-T2 AC/DC24V	K3HB-XAD-AT21 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、イベント入力付
K3HB-XAD-T2 AC100-240	K3HB-XAD-L2AT23 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リニア電圧出力、イベント入力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-XAD-T23 AC/DC24	K3HB-XAD-AT23 AC/DC24	49,500	◎	センサ電源付
K3HB-XAD-T24 AC/DC24	K3HB-XAD-CPAT24 AC/DC24	60,500	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XVA-A-DRT1 AC/DC24	K3HB-XVA-FLK3AT11 AC/DC24	53,000	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジスタ出力付
K3HB-XVA-A1 AC100-240	K3HB-XVA-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-XVA-AC1 AC100-240	K3HB-XVA-FLK3AC1 AC100-240	オープン価格	◎	RS-485付
K3HB-XVA-AT11 AC/DC24	K3HB-XVA-FLK1AT11 AC/DC24	53,000	◎	RS-232C付
K3HB-XVA-AT11 AC100-240	K3HB-XVA-FLK1AT11 AC100-240	53,000	◎	RS-232C付
K3HB-XVA-BCD1 AC/DC24	K3HB-XVA-ABCD1 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源付
K3HB-XVA-BCD1 AC100-240	K3HB-XVA-ABCD1 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源付
K3HB-XVA-C1 AC/DC24	K3HB-XVA-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-XVA-C1 AC100-240V	K3HB-XVA-FLK3AC1 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、RS- 485付
K3HB-XVA-C11 AC/DC24	K3HB-XVA-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XVA-C12 AC100-240	K3HB-XVA-CPAC12 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XVA-C2 AC100-240	K3HB-XVA-CPAC21 AC100-240	49,500	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-XVA-C21 AC100-240	K3HB-XVA-CPAC21 AC100-240	49,500	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XVA-CPAC1 AC100-240	K3HB-XVA-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVA-DRT AC100-240	K3HB-XVA-FLK3AT11 AC100-240	53,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力、イベント入力付
K3HB-XVA-DRT1 AC/DC24V	K3HB-XVA-FLK3AT11 AC/DC24	53,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力付
K3HB-XVA-DRT1 AC100-240V	K3HB-XVA-FLK3AT11 AC100-240	53,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力付
K3HB-XVA-L1A AC/DC24	K3HB-XVA-L1AT11 AC/DC24	70,000	◎	トランジスタ出力、 イベント入力付
K3HB-XVA-L1A AC100-240	K3HB-XVA-L1AC21 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XVA-L1A1 AC/DC24	K3HB-XVA-L1AT11 AC/DC24	70,000	◎	トランジスタ出力付
K3HB-XVA-L1AC1 AC100-240	K3HB-XVA-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XVA-L2AC1 AC100-240	K3HB-XVA-L2AC12 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XVA-T11 AC/DC24	K3HB-XVA-FLK1AT11 AC/DC24	53,000	◎	センサ電源、RS- 232C付
K3HB-XVA-T11 AC100-240	K3HB-XVA-FLK1AT11 AC100-240	53,000	◎	センサ電源、RS- 232C付
K3HB-XVA-T2 AC/DC24	K3HB-XVA-T23 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-2 AC100-240	K3HB-XAA-CPAC12 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XAA-A1 AC100-240	K3HB-XAA-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-XAA-AC1 AC100-240	K3HB-XAA-FLK3AC1 AC100-240	オープン価格	◎	RS-485付
K3HB-XAA-BCD AC100-240	K3HB-XAA-BCD1 AC100-240	52,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-C1 AC/DC24	K3HB-XAA-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XAA-C1 AC100-240	K3HB-XAA-FLK3AC1 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、RS- 485付
K3HB-XAA-C11 AC100-240	K3HB-XAA-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-XAA-C2 AC/DC24	K3HB-XAA-CPAC24 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XAA-C2 AC100-240	K3HB-XAA-CPAC21 AC100-240	49,500	◎	リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XAA-CPA AC100-240	K3HB-XAA-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XAA-CPAC1 AC100-240	K3HB-XAA-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-CPAC2 AC/DC24	K3HB-XAA-CPAC24 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-CPAC2 AC100-240	K3HB-XAA-CPAC21 AC100-240	49,500	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-DRT1 AC/DC24V	K3HB-XAA-FLK3AT11 AC/DC24	53,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力付
K3HB-XAA-DRT1 AC100-240V	K3HB-XAA-FLK3AT11 AC100-240	53,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力付
K3HB-XAA-FLK3AT1 AC100-240	K3HB-XAA-FLK3AT11 AC100-240	53,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-L1A AC/DC24	K3HB-XAA-L1AC1 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XAA-L1AC1 AC100-240	K3HB-XAA-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-L1AC2 AC100-240	K3HB-XAA-L1AC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-L2A AC100-240	K3HB-XAA-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XAA-L2AC1 AC100-240	K3HB-XAA-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-L2AC2 AC100-240	K3HB-XAA-L2AC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-T1 AC/DC24	K3HB-XAA-T12 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-T11 AC/DC24	K3HB-XAA-FLK1AT11 AC/DC24	53,000	◎	センサ電源、RS- 232C付
K3HB-XAA-T11 AC100-240	K3HB-XAA-FLK1AT11 AC100-240	53,000	◎	センサ電源、RS- 232C付
K3HB-XAA-T12 AC100-240	K3HB-XAA-L2AT12 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リニア 電圧出力付



## ◇K3HB-Sシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-SSD-A AC100-240	K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240	93,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-SSD-A-DRT AC100-240	K3HB-SSD-FLK3AT11 AC100-240	98,500	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-SSD-A-DRT1 AC/DC24V	K3HB-SSD-FLK3AT11 AC/DC24	98,500	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-SSD-A-DRT1 AC100-240V	K3HB-SSD-FLK3AT11 AC100-240	98,500	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-SSD-A1 AC100-240	K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240	93,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-SSD-ABCD2 AC/DC24	K3HB-SSD-L2ABCD2 AC/DC24	オープン価格	◎	リニア電圧出力付
K3HB-SSD-AT11 AC/DC24	K3HB-SSD-FLK1AT11 AC/DC24	98,500	◎	RS-232C付
K3HB-SSD-AT11 AC100-240	K3HB-SSD-FLK1AT11 AC100-240	98,500	◎	RS-232C付
K3HB-SSD-AT12 AC/DC24	K3HB-SSD-FLK3AT12 AC/DC24	オープン価格	◎	RS-485付
K3HB-SSD-AT12 AC100-240	K3HB-SSD-FLK1AT12 AC100-240	オープン価格	◎	RS-232C付
K3HB-SSD-AT23 AC/DC24	K3HB-SSD-FLK3AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	RS-485付
K3HB-SSD-AT24 AC/DC24	K3HB-SSD-L2AT24 AC/DC24V	126,000	◎	リニア電圧出力付
K3HB-SSD-C1 AC/DC24V	K3HB-SSD-CPAC11 AC/DC24	93,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-SSD-C1 AC100-240	K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240	93,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-SSD-C11 AC100-240V	K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240	93,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-SSD-C2 AC/DC24	K3HB-SSD-FLK1AC2 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、RS-232C付
K3HB-SSD-C2 AC100-240	K3HB-SSD-CPAC21 AC100-240	95,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-SSD-C21 AC100-240	K3HB-SSD-CPAC21 AC100-240	95,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-SSD-CPAC1 AC100-240	K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240	93,000	◎	イベント入力付
K3HB-SSD-L1A AC100-240	K3HB-SSD-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-SSD-L1AC1 AC100-240	K3HB-SSD-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-SSD-L2A AC/DC24	K3HB-SSD-L2AT11 AC/DC24	115,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-SSD-L2A AC100-240	K3HB-SSD-L2AC21 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-SSD-L2AT1 AC100-240	K3HB-SSD-L2AT11 AC100-240	115,000	◎	イベント入力付
K3HB-SSD-T1 AC/DC24	K3HB-SSD-FLK1AT11 AC/DC24	98,500	◎	センサ電源、RS-232C、イベント入力付
K3HB-SSD-T1 AC100-240	K3HB-SSD-FLK1AT12 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、RS-232C、イベント入力付
K3HB-SSD-T12 AC/DC24	K3HB-SSD-FLK3AT12 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、RS-485付



生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-SSD-T23 AC/DC24	K3HB-SSD-FLK3AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、RS-485付

◇K3HB-Vシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-VLC-B-DRT AC/DC24	K3HB-VLC-FLK3BT11 AC/DC24	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-VLC-B-DRT1 AC/DC24V	K3HB-VLC-FLK3BT11 AC/DC24	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-B-DRT1 AC100-240V	K3HB-VLC-FLK3BT11 AC100-240	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-B-DRT3 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK3BT11 AC/DC24	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、イベント入力PNP8点⇒NPN5点、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-BC1 AC/DC24	K3HB-VLC-CPBC11 AC/DC24	53,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-BC1 AC100-240	K3HB-VLC-CPBC11 AC100-240	53,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-BC12 AC100-240V	K3HB-VLC-L2BC12 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電圧出力付
K3HB-VLC-BC2 AC100-240	K3HB-VLC-CPBC21 AC100-240	56,500	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-BC22 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK3BC22 AC/DC24	オープン価格	◎	RS-485付
K3HB-VLC-BCD1 AC100-240	K3HB-VLC-CPEBCD1 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-VLC-BT11 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK1BT11 AC/DC24	59,000	◎	RS-232C付
K3HB-VLC-BT11 AC100-240	K3HB-VLC-FLK1BT11 AC100-240	59,000	◎	RS-232C付
K3HB-VLC-BT12 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK1BT12 AC/DC24	71,000	◎	RS-232C付
K3HB-VLC-BT12 AC100-240	K3HB-VLC-L1BT12 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電流出力付
K3HB-VLC-BT2 AC/DC24V	K3HB-VLC-L2BT24 AC/DC24	89,000	◎	リニア電圧出力、イベント入力付
K3HB-VLC-BT24 AC/DC24	K3HB-VLC-L2BT24 AC/DC24	89,000	◎	リニア電圧出力、イベント入力付
K3HB-VLC-C1 AC/DC24	K3HB-VLC-CPEC13 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-C1 AC100-240	K3HB-VLC-CPEC11 AC100-240	53,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-C11 AC100-240	K3HB-VLC-CPEC11 AC100-240	53,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-VLC-CPBC1 AC100-240	K3HB-VLC-CPBC11 AC100-240	53,000	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-CPBC2 AC100-240	K3HB-VLC-CPBC21 AC100-240	56,500	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-CPEC1 AC100-240	K3HB-VLC-CPEC11 AC100-240	53,000	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-CPEC2 AC100-240	K3HB-VLC-CPEC21 AC100-240	56,500	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-DRT1 AC100-240	K3HB-VLC-FLK3BT11 AC100-240	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-E AC/DC24	K3HB-VLC-EC24 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-E AC100-240	K3HB-VLC-FLK1EC2 AC100-240	オープン価格	◎	RS-232C、リレー接点出力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-VLC-E-DRT1 AC/DC24V	K3HB-VLC-FLK3ET11 AC/DC24	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-E-DRT1 AC100-240V	K3HB-VLC-FLK3ET11 AC100-240	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-E-DRT3 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK3ET11 AC/DC24	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、イベント入力PNP⇒NPN、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-E1 AC/DC24	K3HB-VLC-CPEC11 AC/DC24	53,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-VLC-E1 AC100-240	K3HB-VLC-CPEC11 AC100-240	53,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-VLC-EC22 AC/DC24	K3HB-VLC-CPBC22 AC/DC24	オープン価格	×	センサ電源DC5V⇒DC10V、リレー接点出力付
K3HB-VLC-ET11 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK1ET11 AC/DC24	59,000	◎	RS-232C付
K3HB-VLC-ET11 AC100-240	K3HB-VLC-FLK1ET11 AC100-240	59,000	◎	RS-232C付
K3HB-VLC-ET23 AC/DC24	K3HB-VLC-L1ET23 AC/DC24	オープン価格	◎	リニア電流出力付
K3HB-VLC-FLK1BT1 AC100-240	K3HB-VLC-FLK1BT11 AC100-240	59,000	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-FLK3B1 AC100-240	K3HB-VLC-FLK3BT11 AC100-240	59,000	◎	トランジスタ出力付
K3HB-VLC-FLK3BC2 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK3BC22 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-L1B AC/DC24	K3HB-VLC-L1B3 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-L1B AC100-240	K3HB-VLC-L1BC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-L1BC2 AC100-240	K3HB-VLC-L1BC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-L1E AC100-240V	K3HB-VLC-L1EC21 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-L1E3 AC/DC24	K3HB-VLC-L1ET23 AC/DC24	オープン価格	◎	トランジスタ出力付
K3HB-VLC-L2B AC/DC24	K3HB-VLC-L2BC1 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-VLC-L2B AC100-240	K3HB-VLC-L2BC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-L2B-DRT3 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK3BT11 AC/DC24	59,000	×	リニア電圧出力なし、DeviceNet⇒RS485、イベント入力PNP⇒NPN、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-L2B1 AC/DC24	K3HB-VLC-L2BT11 AC/DC24	76,000	◎	トランジスタ出力付
K3HB-VLC-L2B1 AC100-240	K3HB-VLC-L2BC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー出力付
K3HB-VLC-L2BC1 AC100-240	K3HB-VLC-L2BC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-L2BT1 AC/DC24	K3HB-VLC-L2BT11 AC/DC24	76,000	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-L2BT1 AC100-240	K3HB-VLC-L2BT11 AC100-240	76,000	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-L2E AC100-240	K3HB-VLC-L2EC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-L2EC2 AC100-240	K3HB-VLC-L2EC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-L2ET1 AC/DC24	K3HB-VLC-L2ET11 AC/DC24	76,000	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-T1 AC100-240	K3HB-VLC-FLK1ET11 AC100-240	59,000	◎	センサ電源、RS-232C、イベント入力付
K3HB-VLC-T11 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK1ET11 AC/DC24	59,000	◎	センサ電源、RS-232C付
K3HB-VLC-T11 AC100-240	K3HB-VLC-FLK1ET11 AC100-240	59,000	◎	センサ電源、RS-232C付

## ◇K3HB-Rシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-RNB-1 AC/DC24	K3HB-RNB-AT11 AC/DC24	48,500	◎	センサ電源、トランジスタ出力付
K3HB-RNB-1 AC100-240	K3HB-RNB-AT11 AC100-240	48,500	◎	センサ電源、トランジスタ出力付
K3HB-RNB-4 AC/DC24	K3HB-RNB-CPAC14 AC/DC24V	62,500	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-RNB-A-DRT1 AC/DC24	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-RNB-A-DRT1 AC100-240	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-RNB-A1 AC100-240	K3HB-RNB-AT11 AC100-240	48,500	◎	トランジスタ出力付
K3HB-RNB-A2 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC12 AC100-240	62,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-ABCD AC100-240	K3HB-RNB-ABCD1 AC100-240	51,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-ABCD2 AC/DC24	K3HB-RNB-CPABCD2 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-ABCD2 AC100-240	K3HB-RNB-L1ABCD2 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電流出力付
K3HB-RNB-AC1 AC/DC24V	K3HB-RNB-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RNB-AC1 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RNB-AC11 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-AC12 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC12 AC100-240	62,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-AC2 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC21 AC100-240	48,500	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RNB-AC21 AC/DC24V	K3HB-RNB-CPAC21 AC/DC24	48,500	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-AC21 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC21 AC100-240	48,500	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-AT1 AC100-240	K3HB-RNB-AT11 AC100-240	48,500	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-AT12 AC/DC24	K3HB-RNB-FLK1AT12 AC/DC24	オープン価格	◎	RS-232C付
K3HB-RNB-AT12 AC100-240V	K3HB-RNB-FLK1AT12 AC100-240	オープン価格	◎	RS-232C付
K3HB-RNB-AT21 AC/DC24	K3HB-RNB-L1AT21 AC/DC24	オープン価格	◎	リニア電流出力付
K3HB-RNB-AT21 AC100-240	K3HB-RNB-CPAT21 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-AT23 AC/DC24	K3HB-RNB-CPAT23 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-BCD AC100-240	K3HB-RNB-ABCD1 AC100-240	51,000	◎	センサ電源、イベント入力付
K3HB-RNB-BCD1 AC/DC24	K3HB-RNB-ABCD1 AC/DC24	51,000	◎	センサ電源付
K3HB-RNB-BCD1 AC100-240	K3HB-RNB-ABCD1 AC100-240	51,000	◎	センサ電源付
K3HB-RNB-C1 AC/DC24	K3HB-RNB-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RNB-C1 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RNB-C11 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-C12 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC12 AC100-240	62,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-C2 AC/DC24	K3HB-RNB-CPAC21 AC/DC24	48,500	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RNB-C2 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC21 AC100-240	48,500	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-RNB-CPA AC100-240	K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RNB-CPABCD AC/DC24	K3HB-RNB-CPABCD1 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-CPAC1 AC/DC24	K3HB-RNB-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-CPAC1 AC100-240V	K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-CPAC2 AC/DC24	K3HB-RNB-CPAC21 AC/DC24	48,500	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-CPAC2 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC21 AC100-240	48,500	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-DRT AC/DC24	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-RNB-DRT AC100-240	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-RNB-FLK1A AC/DC24	K3HB-RNB-FLK1AT11 AC/DC24	52,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-RNB-FLK1A AC100-240	K3HB-RNB-FLK1AT11 AC100-240	52,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-RNB-FLK1AT1 AC100-240	K3HB-RNB-FLK1AT11 AC100-240	52,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-FLK3A AC100-240	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-RNB-FLK3A1 AC100-240V	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	◎	トランジスタ出力付
K3HB-RNB-FLK3AT1 AC/DC24	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-FLK3AT1 AC100-240	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L1A AC/DC24	K3HB-RNB-L1AC1 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-L1A AC100-240V	K3HB-RNB-L1AC11 AC100-240	71,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RNB-L1A-DRT AC100-240	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	×	リニア電流出力なし、DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-RNB-L1A1 AC/DC24	K3HB-RNB-L1AC21 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-L1ABCD AC/DC24	K3HB-RNB-L1ABCD1 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L1AC1 AC100-240	K3HB-RNB-L1AC11 AC100-240	71,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L1AC2 AC/DC24	K3HB-RNB-L1AC21 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L1AC2 AC100-240V	K3HB-RNB-L1AC21 AC100-240	74,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L1AT1 AC/DC24	K3HB-RNB-L1AT11 AC/DC24	69,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L1AT1 AC100-240	K3HB-RNB-L1AT11 AC100-240	69,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L2A AC/DC24	K3HB-RNB-L2AC11 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RNB-L2A AC100-240	K3HB-RNB-L2AC2 AC100-240V	70,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-L2A1 AC/DC24	K3HB-RNB-L2AC11 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-L2AC1 AC/DC24	K3HB-RNB-L2AC11 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L2AC1 AC100-240	K3HB-RNB-L2AC13 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L2AT1 AC100-240	K3HB-RNB-L2AT11 AC100-240	69,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L2AT2 AC/DC24	K3HB-RNB-L2AT23 AC/DC24V	75,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-T1 AC/DC24	K3HB-RNB-AT11 AC/DC24	48,500	◎	センサ電源、イベント入力付
K3HB-RNB-T1 AC100-240	K3HB-RNB-AT11 AC100-240	48,500	◎	センサ電源、イベント入力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-RNB-T11 AC/DC24	K3HB-RNB-AT11 AC/DC24	48,500	◎	センサ電源付
K3HB-RPB-A AC/DC24	K3HB-RPB-AT21 AC/DC24	オープン価格	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-RPB-A AC100-240	K3HB-RPB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RPB-A-DRT AC/DC24	K3HB-RPB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-RPB-A-DRT1 AC/DC24	K3HB-RPB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-RPB-A-DRT3 AC/DC24	K3HB-RPB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-RPB-AT1 AC/DC24	K3HB-RPB-FLK1AT11 AC/DC24	52,000	◎	RS-232C、イベント入力付
K3HB-RPB-AT11 AC/DC24	K3HB-RPB-FLK1AT11 AC/DC24	52,000	◎	RS-232C付
K3HB-RPB-AT11 AC100-240	K3HB-RPB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	◎	RS-485付
K3HB-RPB-AT2 AC100-240	K3HB-RPB-L1AT23 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電流出力、イベント入力付
K3HB-RPB-AT23 AC/DC24	K3HB-RPB-L1AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	リニア電流出力付
K3HB-RPB-C1 AC100-240	K3HB-RPB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RPB-CPAC1 AC/DC24	K3HB-RPB-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	イベント入力付
K3HB-RPB-FLK1AT11 AC100-240	K3HB-RPB-FLK1AT11 AC/DC24	52,000	×	電源電圧AC100-240V⇒AC/DC24V
K3HB-RPB-L1A AC/DC24	K3HB-RPB-L1AC1 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-RPB-L1A AC100-240	K3HB-RPB-L1AC21 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RPB-L1AT2 AC/DC24	K3HB-RPB-L1AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-RPB-L2A AC/DC24	K3HB-RPB-L2AT11 AC/DC24	69,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付

◇K3HB-Pシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-PNB-A AC100-240	K3HB-PNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-PNB-A-DRT1 AC/DC24	K3HB-PNB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-PNB-A-DRT1 AC100-240	K3HB-PNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-PNB-A1 AC/DC24	K3HB-PNB-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-PNB-A1 AC100-240	K3HB-PNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-PNB-AC1 AC/DC24	K3HB-PNB-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-PNB-AT11 AC/DC24	K3HB-PNB-FLK1AT11 AC/DC24	52,000	◎	RS-232C付
K3HB-PNB-AT11 AC100-240	K3HB-PNB-FLK1AT11 AC100-240	52,000	◎	RS-232C付
K3HB-PNB-AT12 AC100-240	K3HB-PNB-L2AT12 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電圧出力付
K3HB-PNB-C1 AC/DC24	K3HB-PNB-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-PNB-C1 AC100-240	K3HB-PNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-PNB-C2 AC100-240	K3HB-PNB-CPAC21 AC100-240	48,500	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-PNB-CPAC1 AC100-240	K3HB-PNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	イベント入力付
K3HB-PNB-T1 AC100-240	K3HB-PNB-FLK1AT11 AC100-240	52,000	◎	センサ電源、RS232C、イベント入力付
K3HB-PNB-T11 AC/DC24	K3HB-PNB-FLK1AT11 AC/DC24	52,000	◎	センサ電源、RS232C付
K3HB-PPB-A1 AC/DC24	K3HB-PPB-AT11 AC/DC24	48,500	◎	トランジスタ出力付
K3HB-PPB-A1 AC100-240	K3HB-PPB-FLK1AT11 AC100-240	52,000	◎	RS-232C、トランジスタ出力付
K3HB-PPB-ABCD1 AC/DC24	K3HB-PPB-ABCD1 AC100-240	51,000	×	電源電圧 AC/DC24V⇒AC100-240V
K3HB-PPB-AT11 AC100-240	K3HB-PPB-FLK1AT11 AC100-240	52,000	◎	RS-232C付
K3HB-PPB-CPAC11 AC/DC24	K3HB-PNB-CPAC11 AC/DC24	47,000	×	NPN入力/電圧パルス入力タイプ⇒PNP入力タイプ
K3HB-PPB-CPAC11 AC100-240	K3HB-PNB-CPAC11 AC100-240	47,000	×	NPN入力/電圧パルス入力タイプ⇒PNP入力タイプ
K3HB-PPB-CPAC21 AC/DC24	K3HB-PNB-CPAC21 AC/DC24	48,500	×	NPN入力/電圧パルス入力タイプ⇒PNP入力タイプ
K3HB-PPB-CPAC21 AC100-240	K3HB-PNB-CPAC21 AC100-240	48,500	×	NPN入力/電圧パルス入力タイプ⇒PNP入力タイプ



生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-PPB-FLK1AT11 AC/DC24	K3HB-PPB-FLK1AT11 AC100-240	52,000	×	電源電圧 AC/DC24V⇒ AC100-240V
K3HB-PPB-FLK3AT11 AC/DC24	K3HB-PNB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	×	NPN入力/電圧パ ルス入力タイプ⇒ PNP入力タイプ
K3HB-PPB-FLK3AT11 AC100-240	K3HB-PNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	×	NPN入力/電圧パ ルス入力タイプ⇒ PNP入力タイプ
K3HB-PPB-L1AT11 AC/DC24	K3HB-PNB-L1AT11 AC/DC24	69,000	×	NPN入力/電圧パ ルス入力タイプ⇒ PNP入力タイプ
K3HB-PPB-L1AT11 AC100-240	K3HB-PNB-L1AT11 AC100-240	69,000	×	NPN入力/電圧パ ルス入力タイプ⇒ PNP入力タイプ
K3HB-PPB-L2AT11 AC/DC24	K3HB-PNB-L2AT11 AC/DC24	69,000	×	NPN入力/電圧パ ルス入力タイプ⇒ PNP入力タイプ
K3HB-PPB-L2AT11 AC100-240	K3HB-PNB-L2AT11 AC100-240	69,000	×	NPN入力/電圧パ ルス入力タイプ⇒ PNP入力タイプ

## ◇K3HB-Cシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-CNB-1 AC/DC24	K3HB-CNB-A1 AC/DC24	49,500	◎	センサ電源付
K3HB-CNB-1 AC100-240	K3HB-CNB-A1 AC100-240	49,500	◎	センサ電源付
K3HB-CNB-A AC/DC24	K3HB-CNB-A1 AC/DC24	49,500	◎	イベント入力付
K3HB-CNB-A AC100-240V	K3HB-CNB-A1 AC100-240	49,500	◎	イベント入力付
K3HB-CNB-A-DRT AC/DC24	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC/DC24	60,500	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-CNB-A-DRT AC100-240	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC100-240	60,500	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-CNB-A-DRT1 AC/DC24	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC/DC24	60,500	×	DeviceNet⇒ RS485、イベント入力付
K3HB-CNB-A-DRT1 AC100-240	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC100-240	60,500	×	DeviceNet⇒ RS485、イベント入力付
K3HB-CNB-A2 AC100-240	K3HB-CNB-CPAC22 AC100-240V	68,500	◎	リレー接点出力付
K3HB-CNB-A3 AC/DC24	K3HB-CNB-FLK3AT23 AC/DC24	60,500	◎	RS485、トランジスタ出力付
K3HB-CNB-ABCD AC100-240	K3HB-CNB-ABCD1 AC100-240	59,000	◎	イベント入力付
K3HB-CNB-AC2 AC100-240	K3HB-CNB-CPAC21 AC100-240	57,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-CNB-AC21 AC100-240	K3HB-CNB-CPAC21 AC100-240	57,000	◎	リレー出力接点付
K3HB-CNB-AT11 AC/DC24	K3HB-CNB-CPAT11 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー出力接点付
K3HB-CNB-AT11 AC100-240	K3HB-CNB-CPAT11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー出力接点付
K3HB-CNB-AT12 AC/DC24	K3HB-CNB-CPAT12 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー出力接点付
K3HB-CNB-AT12 AC100-240V	K3HB-CNB-CPAT12 AC100-240	オープン価格	◎	リレー出力接点付
K3HB-CNB-AT23 AC/DC24	K3HB-CNB-FLK3AT23 AC/DC24	60,500	◎	RS485付
K3HB-CNB-AT24 AC/DC24	K3HB-CNB-L1AT24 AC/DC24	オープン価格	◎	リニア電流出力付
K3HB-CNB-BCD AC100-240	K3HB-CNB-ABCD1 AC100-240	59,000	◎	センサ電源、イベント入力付
K3HB-CNB-C1 AC100-240	K3HB-CNB-CPAC11 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント付
K3HB-CNB-C2 AC/DC24	K3HB-CNB-CPAC21 AC/DC24	57,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-CNB-C2 AC100-240	K3HB-CNB-CPAC21 AC100-240	57,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-CNB-C21 AC/DC24	K3HB-CNB-CPAC21 AC/DC24	57,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-CNB-C21 AC100-240	K3HB-CNB-CPAC21 AC100-240	57,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-CNB-CPA AC100-240	K3HB-CNB-CPAT11 AC100-240	オープン価格	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-CNB-CPA1 AC100-240	K3HB-CNB-CPAT11 AC100-240	オープン価格	◎	トランジスタ出力付
K3HB-CNB-CPAC2 AC100-240	K3HB-CNB-CPAC21 AC100-240	57,000	◎	イベント入力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-CNB-DRT1 AC/DC24	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC/DC24	60,500	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力付
K3HB-CNB-DRT1 AC100-240	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC100-240	60,500	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力付
K3HB-CNB-FLK1A AC/DC24	K3HB-CNB-FLK1AT11 AC/DC24	60,500	◎	トランジスタ出力、 イベント入力付
K3HB-CNB-FLK1A AC100-240	K3HB-CNB-FLK1AT11 AC100-240	60,500	◎	トランジスタ出力、 イベント入力付
K3HB-CNB-FLK1A1 AC/DC24	K3HB-CNB-FLK1AT11 AC/DC24	60,500	◎	トランジスタ出力付
K3HB-CNB-FLK1A1 AC100-240	K3HB-CNB-FLK1AT11 AC100-240	60,500	◎	トランジスタ出力付
K3HB-CNB-FLK3A AC/DC24	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC/DC24	60,500	◎	トランジスタ出力、 イベント入力付
K3HB-CNB-FLK3AT1 AC100-240	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC100-240	60,500	◎	イベント入力付
K3HB-CNB-L1A AC100-240	K3HB-CNB-L1AC21 AC100-240	78,000	◎	リレー接点出力、イ ベント入力付
K3HB-CNB-L1A1 AC100-240	K3HB-CNB-L1AC21 AC100-240	78,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-CNB-L1A3 AC/DC24	K3HB-CNB-L1AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	トランジスタ出力付
K3HB-CNB-L1AC2 AC/DC24	K3HB-CNB-L1AC21 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-CNB-L1AC2 AC100-240	K3HB-CNB-L1AC21 AC100-240	78,000	◎	イベント入力付
K3HB-CNB-L2A AC100-240	K3HB-CNB-L2AC21 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イ ベント入力付
K3HB-CNB-L2A1 AC/DC24	K3HB-CNB-L2AT11 AC/DC24	79,500	◎	トランジスタ出力付
K3HB-CNB-L2AT1 AC/DC24	K3HB-CNB-L2AT11 AC/DC24	79,500	◎	イベント入力付
K3HB-CNB-T11 AC/DC24	K3HB-CNB-CPAT11 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-CNB-T11 AC100-240	K3HB-CNB-CPAT11 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-CNB-T12 AC/DC24	K3HB-CNB-CPAT12 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-CNB-T12 AC100-240	K3HB-CNB-CPAT12 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-CNB-T24 AC100-240	K3HB-CNB-AT24 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源付
K3HB-CPB-L1AT24 AC100-240	K3HB-CPB-L1AT24 AC/DC24	オープン価格	×	電源電圧AC100- 240V⇒ AC/DC24V
K3HB-CPB-T24 AC/DC24	K3HB-CPB-L1AT24 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、リニア 電流出力付

## ◇K3HB-Hシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-HTA-1 AC/DC24	K3HB-HTA-T21 AC/DC24V	49,000	◎	トランジスタ出力付
K3HB-HTA-1 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-HTA-A AC100-240	K3HB-HTA-FLK1AC1 AC100-240	オープン価格	◎	RS232C、リレー接 点出力付
K3HB-HTA-ABCD1 AC100-240	K3HB-HTA-L1ABCD1 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電流出力付
K3HB-HTA-BCD AC/DC24	K3HB-HTA-BCD1 AC/DC24	50,500	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-BCD AC100-240	K3HB-HTA-CPABCD AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-HTA-C1 AC/DC24	K3HB-HTA-CPAC11 AC/DC24	45,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-HTA-C1 AC100-240	K3HB-HTA-FLK1AC1 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、 RS232C付
K3HB-HTA-C11 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-HTA-C2 AC/DC24	K3HB-HTA-CPAC21 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-HTA-C2 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-HTA-C21 AC/DC24	K3HB-HTA-CPAC21 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-HTA-C21 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-HTA-CPA AC/DC24	K3HB-HTA-CPAC11 AC/DC24	45,000	◎	リレー接点出力、イ ベント入力付
K3HB-HTA-CPA AC100-240	K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	リレー接点出力、イ ベント入力付
K3HB-HTA-CPA1 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-HTA-CPAC1 AC/DC24	K3HB-HTA-CPAC11 AC/DC24	45,000	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-CPAC1 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-CPAC2 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-DRT AC100-240	K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力、イベント入力付
K3HB-HTA-DRT1 AC/DC24V	K3HB-HTA-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力付
K3HB-HTA-DRT1 AC100-240V	K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力付
K3HB-HTA-FLK1A AC/DC24V	K3HB-HTA-FLK1AT11 AC/DC24	51,000	◎	トランジスタ出力、 イベント入力付
K3HB-HTA-FLK1A AC100-240	K3HB-HTA-FLK1AC1 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-HTA-FLK3A AC/DC24	K3HB-HTA-FLK3AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	トランジスタ出力、 イベント入力付
K3HB-HTA-FLK3A AC100-240	K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240	51,000	◎	トランジスタ出力、 イベント入力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-HTA-FLK3A1 AC100-240	K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240	51,000	◎	トランジスタ出力付
K3HB-HTA-FLK3AT1 AC100-240	K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240	51,000	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L1A AC/DC24	K3HB-HTA-L1AC11 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-HTA-L1A AC100-240V	K3HB-HTA-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-HTA-L1AC1 AC/DC24V	K3HB-HTA-L1AC11 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L1AC1 AC100-240	K3HB-HTA-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L1AC2 AC/DC24	K3HB-HTA-L1AC21 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L1AC2 AC100-240	K3HB-HTA-L1AC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L1AT1 AC/DC24	K3HB-HTA-L1AT11 AC/DC24	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L1AT1 AC100-240	K3HB-HTA-L1AT11 AC100-240	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L2A AC/DC24	K3HB-HTA-L2AC11 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-HTA-L2A AC100-240	K3HB-HTA-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-HTA-L2A1 AC100-240	K3HB-HTA-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-HTA-L2AC1 AC/DC24	K3HB-HTA-L2AC11 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L2AC1 AC100-240	K3HB-HTA-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L2AC2 AC/DC24	K3HB-HTA-L2AC21 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L2AC2 AC100-240	K3HB-HTA-L2AC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L2AT1 AC100-240	K3HB-HTA-L2AT11 AC100-240	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L2AT2 AC/DC24	K3HB-HTA-L2AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-T1 AC100-240	K3HB-HTA-FLK1AT11 AC100-240	51,000	◎	センサ電源、RS232C、イベント入力付
K3HB-HTA-T11 AC/DC24	K3HB-HTA-FLK1AT11 AC/DC24	51,000	◎	センサ電源、RS232C付
K3HB-HTA-T11 AC100-240	K3HB-HTA-FLK1AT11 AC100-240	51,000	◎	センサ電源、RS232C付
K3HB-HTA-T23 AC/DC24V	K3HB-HTA-FLK3AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、RS232C付

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。