

生産終了商品のお知らせ

《お断りとお願い》

2024年12月発行のプロダクトニュースNo. 2024074Cにおいて、変更がありました。
前回との変更点は、生産終了商品と推奨代替商品一覧表の変更点の内容に誤りがありましたので修正いたします。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、本プロダクトニュースとの差し替えをお願いいたします。

生産終了商品

デジタルパネルメータ

K3HBシリーズ 一部商品



推奨代替商品

デジタルパネルメータ

K3HBシリーズ



■最終受注年月

2026年1月末

■最終出荷年月

2026年4月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・互換性“◎”の推奨代替商品は、機能同等以上となります。
(配線は変わりませんが、出力(リレー、トランジスタ、通信、リニア)、センサ電源、イベント入力のいずれかが追加されます。)
- ・互換性“×”の推奨代替商品は、入力仕様、出力仕様が異なります。
詳しくは「■生産終了商品との相違点」、「■生産終了商品と推奨代替商品」の互換性×の形式をご覧ください。
- ・DeviceNet通信付きの形式の置き換えにつきましては、RS-485通信付きの形式をご案内させていただきます。弊社コントローラとRS-485通信での接続につきましては、“CJシリーズ 汎用シリアル接続ガイド (RS-485 CompoWay/F 通信) オムロン株式会社 デジタルパネルメータ編(形K3HB-FLK3)”(カタログ No.SBCZ-717)をご参照ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
K3HBシリーズ (互換性◎の形式)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
K3HBシリーズ (互換性×の形式)	◎	◎	×	◎	×	×	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

※互換性 ◎：互換、×：変更大

◇K3HB-Xシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-XVD-1 AC/DC24	K3HB-XVD-A1 AC/DC24	40,000	◎	センサ電源付
K3HB-XVD-1 AC100-240	K3HB-XVD-A1 AC100-240	40,000	◎	センサ電源付
K3HB-XVD-A AC/DC24	K3HB-XVD-A1 AC/DC24	40,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-A AC100-240	K3HB-XVD-A1 AC100-240	40,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-A-DRT AC/DC24	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-A-DRT1 AC/DC24V	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジスタ出力付
K3HB-XVD-A-DRT1 AC100-240V	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジスタ出力付
K3HB-XVD-A-DRT4 AC/DC24	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、イベント入力PNP8点⇒ NPN5点、トランジスタ出力付
K3HB-XVD-A3 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAC23 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XVD-ABCD AC100-240	K3HB-XVD-ABCD1 AC100-240	50,500	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-AT12 AC/DC24V	K3HB-XVD-CPAT12 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XVD-AT12 AC100-240V	K3HB-XVD-L2AT12 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電圧出力付
K3HB-XVD-AT2 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAT24 AC/DC24	60,500	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-XVD-AT23 AC/DC24	K3HB-XVD-FLK1AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	RS-232C付
K3HB-XVD-BCD AC100-240	K3HB-XVD-ABCD1 AC100-240	50,500	◎	センサ電源、イベント入力付
K3HB-XVD-BCD1 AC/DC24	K3HB-XVD-ABCD1 AC/DC24	50,500	◎	センサ電源付
K3HB-XVD-BCD1 AC100-240	K3HB-XVD-ABCD1 AC100-240	50,500	◎	センサ電源付
K3HB-XVD-C1 AC/DC24	K3HB-XVD-C13 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-C1 AC100-240	K3HB-XVD-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-XVD-C11 AC100-240	K3HB-XVD-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-XVD-C2 AC/DC24	K3HB-XVD-AC24 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、イベント入力付
K3HB-XVD-C2 AC100-240	K3HB-XVD-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-XVD-C21 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAC21 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-XVD-C21 AC100-240	K3HB-XVD-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-XVD-CPA AC/DC24	K3HB-XVD-CPAC11 AC/DC24	45,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-XVD-CPAC1 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAC11 AC/DC24	45,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-CPAC1 AC100-240	K3HB-XVD-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	イベント入力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-XVD-CPAC13 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAC23 AC/DC24	オープン価格	×	リレー接点出力1c2点⇒1a4点
K3HB-XVD-CPAC2 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAC21 AC/DC24	48,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-CPAC2 AC100-240	K3HB-XVD-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-DRT AC/DC24	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-DRT AC100-240	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-DRT1 AC/DC24	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力付
K3HB-XVD-DRT1 AC100-240	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力付
K3HB-XVD-FLK1A AC/DC24	K3HB-XVD-FLK1AT11 AC/DC24	51,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-FLK1A AC100-240	K3HB-XVD-FLK1AT11 AC100-240	51,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-FLK3A AC100-240	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-FLK3A1 AC100-240	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	◎	トランジスタ出力付
K3HB-XVD-FLK3AT1 AC/DC24	K3HB-XVD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-L1A AC/DC24	K3HB-XVD-L1AT11 AC/DC24	68,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-L1A AC100-240	K3HB-XVD-L1A3 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-L1A1 AC100-240	K3HB-XVD-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XVD-L1A3 AC/DC24	K3HB-XVD-L1AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	トランジスタ出力付
K3HB-XVD-L1AC1 AC100-240V	K3HB-XVD-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-L1AC2 AC100-240	K3HB-XVD-L1AC21 AC100-240	68,500	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-L1AT1 AC100-240	K3HB-XVD-L1AT11 AC100-240	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-L2A AC/DC24	K3HB-XVD-L2AC1 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XVD-L2A AC100-240	K3HB-XVD-L2AT23 AC100-240	オープン価格	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-XVD-L2A1 AC100-240	K3HB-XVD-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XVD-L2AC1 AC100-240	K3HB-XVD-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-L2AT1 AC/DC24	K3HB-XVD-L2AT11 AC/DC24	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-L2AT1 AC100-240	K3HB-XVD-L2AT11 AC100-240	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVD-T1 AC/DC24V	K3HB-XVD-AT11 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源、イベント入力付
K3HB-XVD-T1 AC100-240	K3HB-XVD-AT11 AC100-240	48,000	◎	センサ電源、イベント入力付
K3HB-XVD-T11 AC/DC24	K3HB-XVD-AT11 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源付
K3HB-XVD-T11 AC100-240	K3HB-XVD-AT11 AC100-240	48,000	◎	センサ電源付
K3HB-XVD-T12 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAT12 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-XVD-T12 AC100-240	K3HB-XVD-L2AT12 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リニア電圧出力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-XVD-T2 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAT24 AC/DC24	60,500	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-XVD-T2 AC100-240	K3HB-XVD-AT21 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、イベン ト入力付
K3HB-XVD-T23 AC/DC24	K3HB-XVD-FLK1AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、RS- 232C付
K3HB-XVD-T23 AC100-240	K3HB-XVD-L2AT23 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リニア 電圧出力付
K3HB-XVD-T24 AC/DC24	K3HB-XVD-CPAT24 AC/DC24	60,500	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XAD-1 AC/DC24	K3HB-XAD-A1 AC/DC24	40,000	◎	センサ電源付
K3HB-XAD-1 AC100-240	K3HB-XAD-A1 AC100-240	40,000	◎	センサ電源付
K3HB-XAD-A AC/DC24	K3HB-XAD-A1 AC/DC24	40,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-A AC100-240	K3HB-XAD-A1 AC100-240	40,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-A-DRT1 AC/DC24V	K3HB-XAD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジス タ出力付
K3HB-XAD-A-DRT1 AC100-240V	K3HB-XAD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジス タ出力付
K3HB-XAD-A-DRT3 AC/DC24	K3HB-XAD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、イベント入 力PNP5点⇒ NPN5点、トランジ スタ出力付
K3HB-XAD-ABCD AC100-240	K3HB-XAD-ABCD1 AC100-240	50,500	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-ABCD2 AC100-240	K3HB-XAD-ABCD1 AC100-240	50,500	×	イベント入力8点⇒ 5点
K3HB-XAD-AC1 AC100-240	K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XAD-AT1 AC100-240	K3HB-XAD-CPAT1 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XAD-AT12 AC/DC24	K3HB-XAD-L2AT12 AC/DC24	オープン価格	◎	リニア電圧出力付
K3HB-XAD-AT12 AC100-240	K3HB-XAD-L2AT12 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電圧出力付
K3HB-XAD-AT2 AC/DC24	K3HB-XAD-AT21 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-AT23 AC100-240	K3HB-XAD-L2AT23 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電圧出力付
K3HB-XAD-BCD1 AC/DC24	K3HB-XAD-ABCD1 AC/DC24	50,500	◎	センサ電源付
K3HB-XAD-BCD1 AC100-240	K3HB-XAD-ABCD1 AC100-240	50,500	◎	センサ電源付
K3HB-XAD-C1 AC/DC24	K3HB-XAD-CPAC11 AC/DC24	45,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-XAD-C1 AC100-240V	K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-XAD-C11 AC100-240	K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XAD-C2 AC/DC24	K3HB-XAD-CPAC21 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-XAD-C2 AC100-240	K3HB-XAD-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-XAD-C21 AC100-240	K3HB-XAD-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-XAD-CPA AC100-240	K3HB-XAD-CPAT1 AC100-240	オープン価格	◎	トランジスタ出力付
K3HB-XAD-CPA2 AC/DC24	K3HB-XAD-CPAC12 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XAD-CPAC1 AC/DC24	K3HB-XAD-CPAC11 AC/DC24	45,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-CPAC1 AC100-240	K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-CPAC2 AC/DC24	K3HB-XAD-CPAC21 AC/DC24	48,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-CPAC2 AC100-240	K3HB-XAD-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-CPAT1 AC/DC24	K3HB-XAD-CPAT11 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-DRT AC100-240	K3HB-XAD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力、イベント入力付
K3HB-XAD-FLK1A AC100-240	K3HB-XAD-FLK1AT11 AC100-240	51,000	◎	トランジスタ出力、 イベント入力付
K3HB-XAD-FLK1AT1 AC/DC24	K3HB-XAD-FLK1AT11 AC/DC24	51,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-FLK3A AC/DC24	K3HB-XAD-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	◎	トランジスタ出力、 イベント入力付
K3HB-XAD-FLK3A AC100-240	K3HB-XAD-FLK3AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XAD-FLK3AC1 AC100-240	K3HB-XAD-FLK3AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-FLK3AT1 AC100-240	K3HB-XAD-FLK3AT11 AC100-240	51,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L1A AC/DC24	K3HB-XAD-L1AC1 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XAD-L1A AC100-240	K3HB-XAD-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XAD-L1A1 AC100-240	K3HB-XAD-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XAD-L1AC1 AC100-240V	K3HB-XAD-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L1AC2 AC/DC24	K3HB-XAD-L1AC21 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L1AC2 AC100-240V	K3HB-XAD-L1AC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L1AT1 AC/DC24	K3HB-XAD-L1AT11 AC/DC24	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L1AT1 AC100-240	K3HB-XAD-L1AT11 AC100-240	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L1AT23 AC/DC24	K3HB-XAD-L1AT11 AC/DC24	68,000	×	トランジスタ出力 PNP⇒NPN、 イベント入力PNP ⇒NPN
K3HB-XAD-L2A AC/DC24	K3HB-XAD-L2AC1 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XAD-L2A AC100-240	K3HB-XAD-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、 トランジスタ出力付
K3HB-XAD-L2AC1 AC100-240	K3HB-XAD-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L2AC2 AC100-240	K3HB-XAD-L2AC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-L2AT1 AC100-240	K3HB-XAD-L2AT11 AC100-240	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAD-T1 AC/DC24	K3HB-XAD-AT11 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源、イベ ント入力付
K3HB-XAD-T1 AC100-240	K3HB-XAD-CPAT1 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XAD-T11 AC/DC24	K3HB-XAD-AT11 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源付
K3HB-XAD-T11 AC100-240	K3HB-XAD-AT11 AC100-240	48,000	◎	センサ電源付
K3HB-XAD-T12 AC/DC24	K3HB-XAD-L2AT12 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、リニア 電圧出力付
K3HB-XAD-T2 AC/DC24V	K3HB-XAD-AT21 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、イベ ント入力付
K3HB-XAD-T2 AC100-240	K3HB-XAD-L2AT23 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リニア 電圧出力、イベント 入力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-XAD-T23 AC/DC24	K3HB-XAD-AT23 AC/DC24	49,500	◎	センサ電源付
K3HB-XAD-T24 AC/DC24	K3HB-XAD-CPAT24 AC/DC24	60,500	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XVA-A-DRT1 AC/DC24	K3HB-XVA-FLK3AT11 AC/DC24	53,000	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジス タ出力付
K3HB-XVA-A1 AC100-240	K3HB-XVA-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-XVA-AC1 AC100-240	K3HB-XVA-FLK3AC1 AC100-240	オープン価格	◎	RS-485付
K3HB-XVA-AT11 AC/DC24	K3HB-XVA-FLK1AT11 AC/DC24	53,000	◎	RS-232C付
K3HB-XVA-AT11 AC100-240	K3HB-XVA-FLK1AT11 AC100-240	53,000	◎	RS-232C付
K3HB-XVA-BCD1 AC/DC24	K3HB-XVA-ABCD1 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源付
K3HB-XVA-BCD1 AC100-240	K3HB-XVA-ABCD1 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源付
K3HB-XVA-C1 AC/DC24	K3HB-XVA-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-XVA-C1 AC100-240V	K3HB-XVA-FLK3AC1 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、RS- 485付
K3HB-XVA-C11 AC/DC24	K3HB-XVA-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XVA-C12 AC100-240	K3HB-XVA-CPAC12 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XVA-C2 AC100-240	K3HB-XVA-CPAC21 AC100-240	49,500	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-XVA-C21 AC100-240	K3HB-XVA-CPAC21 AC100-240	49,500	◎	センサ電源、リレー 接点出力付
K3HB-XVA-CPAC1 AC100-240	K3HB-XVA-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	イベント入力付
K3HB-XVA-DRT AC100-240	K3HB-XVA-FLK3AT11 AC100-240	53,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力、イベント入力付
K3HB-XVA-DRT1 AC/DC24V	K3HB-XVA-FLK3AT11 AC/DC24	53,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力付
K3HB-XVA-DRT1 AC100-240V	K3HB-XVA-FLK3AT11 AC100-240	53,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力付
K3HB-XVA-L1A AC/DC24	K3HB-XVA-L1AT11 AC/DC24	70,000	◎	トランジスタ出力、 イベント入力付
K3HB-XVA-L1A AC100-240	K3HB-XVA-L1AC21 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XVA-L1A1 AC/DC24	K3HB-XVA-L1AT11 AC/DC24	70,000	◎	トランジスタ出力付
K3HB-XVA-L1AC1 AC100-240	K3HB-XVA-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XVA-L2AC1 AC100-240	K3HB-XVA-L2AC12 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XVA-T11 AC/DC24	K3HB-XVA-FLK1AT11 AC/DC24	53,000	◎	センサ電源、RS- 232C付
K3HB-XVA-T11 AC100-240	K3HB-XVA-FLK1AT11 AC100-240	53,000	◎	センサ電源、RS- 232C付
K3HB-XVA-T2 AC/DC24	K3HB-XVA-T23 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-2 AC100-240	K3HB-XAA-CPAC12 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XAA-A1 AC100-240	K3HB-XAA-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-XAA-AC1 AC100-240	K3HB-XAA-FLK3AC1 AC100-240	オープン価格	◎	RS-485付
K3HB-XAA-BCD AC100-240	K3HB-XAA-BCD1 AC100-240	52,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-C1 AC/DC24	K3HB-XAA-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	センサ電源、 リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XAA-C1 AC100-240	K3HB-XAA-FLK3AC1 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、RS- 485付
K3HB-XAA-C11 AC100-240	K3HB-XAA-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	センサ電源、 リレー接点出力付
K3HB-XAA-C2 AC/DC24	K3HB-XAA-CPAC24 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、 リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XAA-C2 AC100-240	K3HB-XAA-CPAC21 AC100-240	49,500	◎	センサ電源、 リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XAA-CPA AC100-240	K3HB-XAA-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XAA-CPAC1 AC100-240	K3HB-XAA-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-CPAC2 AC/DC24	K3HB-XAA-CPAC24 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-CPAC2 AC100-240	K3HB-XAA-CPAC21 AC100-240	49,500	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-DRT1 AC/DC24V	K3HB-XAA-FLK3AT11 AC/DC24	53,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力付
K3HB-XAA-DRT1 AC100-240V	K3HB-XAA-FLK3AT11 AC100-240	53,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力付
K3HB-XAA-FLK3AT1 AC100-240	K3HB-XAA-FLK3AT11 AC100-240	53,000	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-L1A AC/DC24	K3HB-XAA-L1AC1 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-XAA-L1AC1 AC100-240	K3HB-XAA-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-L1AC2 AC100-240	K3HB-XAA-L1AC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-L2A AC100-240	K3HB-XAA-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、 イベント入力付
K3HB-XAA-L2AC1 AC100-240	K3HB-XAA-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-L2AC2 AC100-240	K3HB-XAA-L2AC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-T1 AC/DC24	K3HB-XAA-T12 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-XAA-T11 AC/DC24	K3HB-XAA-FLK1AT11 AC/DC24	53,000	◎	センサ電源、RS- 232C付
K3HB-XAA-T11 AC100-240	K3HB-XAA-FLK1AT11 AC100-240	53,000	◎	センサ電源、RS- 232C付
K3HB-XAA-T12 AC100-240	K3HB-XAA-L2AT12 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リニア 電圧出力付

◇K3HB-Sシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-SSD-A AC100-240	K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240	93,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-SSD-A-DRT AC100-240	K3HB-SSD-FLK3AT11 AC100-240	98,500	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-SSD-A-DRT1 AC/DC24V	K3HB-SSD-FLK3AT11 AC/DC24	98,500	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-SSD-A-DRT1 AC100-240V	K3HB-SSD-FLK3AT11 AC100-240	98,500	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-SSD-A1 AC100-240	K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240	93,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-SSD-ABCD2 AC/DC24	K3HB-SSD-L2ABCD2 AC/DC24	オープン価格	◎	リニア電圧出力付
K3HB-SSD-AT11 AC/DC24	K3HB-SSD-FLK1AT11 AC/DC24	98,500	◎	RS-232C付
K3HB-SSD-AT11 AC100-240	K3HB-SSD-FLK1AT11 AC100-240	98,500	◎	RS-232C付
K3HB-SSD-AT12 AC/DC24	K3HB-SSD-FLK3AT12 AC/DC24	オープン価格	◎	RS-485付
K3HB-SSD-AT12 AC100-240	K3HB-SSD-FLK1AT12 AC100-240	オープン価格	◎	RS-232C付
K3HB-SSD-AT23 AC/DC24	K3HB-SSD-FLK3AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	RS-485付
K3HB-SSD-AT24 AC/DC24	K3HB-SSD-L2AT24 AC/DC24V	126,000	◎	リニア電圧出力付
K3HB-SSD-C1 AC/DC24V	K3HB-SSD-CPAC11 AC/DC24	93,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-SSD-C1 AC100-240	K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240	93,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-SSD-C11 AC100-240V	K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240	93,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-SSD-C2 AC/DC24	K3HB-SSD-FLK1AC2 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、RS-232C付
K3HB-SSD-C2 AC100-240	K3HB-SSD-CPAC21 AC100-240	95,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-SSD-C21 AC100-240	K3HB-SSD-CPAC21 AC100-240	95,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-SSD-CPAC1 AC100-240	K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240	93,000	◎	イベント入力付
K3HB-SSD-L1A AC100-240	K3HB-SSD-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-SSD-L1AC1 AC100-240	K3HB-SSD-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-SSD-L2A AC/DC24	K3HB-SSD-L2AT11 AC/DC24	115,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-SSD-L2A AC100-240	K3HB-SSD-L2AC21 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-SSD-L2AT1 AC100-240	K3HB-SSD-L2AT11 AC100-240	115,000	◎	イベント入力付
K3HB-SSD-T1 AC/DC24	K3HB-SSD-FLK1AT11 AC/DC24	98,500	◎	センサ電源、RS-232C、イベント入力付
K3HB-SSD-T1 AC100-240	K3HB-SSD-FLK1AT12 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、RS-232C、イベント入力付
K3HB-SSD-T12 AC/DC24	K3HB-SSD-FLK3AT12 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、RS-485付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-SSD-T23 AC/DC24	K3HB-SSD-FLK3AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、RS-485付

◇K3HB-Vシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-VLC-B-DRT AC/DC24	K3HB-VLC-FLK3BT11 AC/DC24	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-VLC-B-DRT1 AC/DC24V	K3HB-VLC-FLK3BT11 AC/DC24	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-B-DRT1 AC100-240V	K3HB-VLC-FLK3BT11 AC100-240	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-B-DRT3 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK3BT11 AC/DC24	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、イベント入力PNP5点⇒NPN5点、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-BC1 AC/DC24	K3HB-VLC-CPBC11 AC/DC24	53,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-BC1 AC100-240	K3HB-VLC-CPBC11 AC100-240	53,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-BC12 AC100-240V	K3HB-VLC-L2BC12 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電圧出力付
K3HB-VLC-BC2 AC100-240	K3HB-VLC-CPBC21 AC100-240	56,500	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-BC22 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK3BC22 AC/DC24	オープン価格	◎	RS-485付
K3HB-VLC-BCD1 AC100-240	K3HB-VLC-CPEBCD1 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-VLC-BT11 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK1BT11 AC/DC24	59,000	◎	RS-232C付
K3HB-VLC-BT11 AC100-240	K3HB-VLC-FLK1BT11 AC100-240	59,000	◎	RS-232C付
K3HB-VLC-BT12 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK1BT12 AC/DC24	71,000	◎	RS-232C付
K3HB-VLC-BT12 AC100-240	K3HB-VLC-L1BT12 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電流出力付
K3HB-VLC-BT2 AC/DC24V	K3HB-VLC-L2BT24 AC/DC24	89,000	◎	リニア電圧出力、イベント入力付
K3HB-VLC-BT24 AC/DC24	K3HB-VLC-L2BT24 AC/DC24	89,000	◎	リニア電圧出力、イベント入力付
K3HB-VLC-C1 AC/DC24	K3HB-VLC-CPEC13 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-C1 AC100-240	K3HB-VLC-CPEC11 AC100-240	53,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-C11 AC100-240	K3HB-VLC-CPEC11 AC100-240	53,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-VLC-CPBC1 AC100-240	K3HB-VLC-CPBC11 AC100-240	53,000	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-CPBC2 AC100-240	K3HB-VLC-CPBC21 AC100-240	56,500	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-CPEC1 AC100-240	K3HB-VLC-CPEC11 AC100-240	53,000	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-CPEC2 AC100-240	K3HB-VLC-CPEC21 AC100-240	56,500	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-DRT1 AC100-240	K3HB-VLC-FLK3BT11 AC100-240	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-E AC/DC24	K3HB-VLC-EC24 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-E AC100-240	K3HB-VLC-FLK1EC2 AC100-240	オープン価格	◎	RS-232C、リレー接点出力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-VLC-E-DRT1 AC/DC24V	K3HB-VLC-FLK3ET11 AC/DC24	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-E-DRT1 AC100-240V	K3HB-VLC-FLK3ET11 AC100-240	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-E-DRT3 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK3ET11 AC/DC24	59,000	×	DeviceNet⇒RS485、イベント入力PNP⇒NPN、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-E1 AC/DC24	K3HB-VLC-CPEC11 AC/DC24	53,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-VLC-E1 AC100-240	K3HB-VLC-CPEC11 AC100-240	53,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-VLC-EC22 AC/DC24	K3HB-VLC-CPBC22 AC/DC24	オープン価格	×	センサ電源DC5V⇒DC10V、リレー接点出力付
K3HB-VLC-ET11 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK1ET11 AC/DC24	59,000	◎	RS-232C付
K3HB-VLC-ET11 AC100-240	K3HB-VLC-FLK1ET11 AC100-240	59,000	◎	RS-232C付
K3HB-VLC-ET23 AC/DC24	K3HB-VLC-L1ET23 AC/DC24	オープン価格	◎	リニア電流出力付
K3HB-VLC-FLK1BT1 AC100-240	K3HB-VLC-FLK1BT11 AC100-240	59,000	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-FLK3B1 AC100-240	K3HB-VLC-FLK3BT11 AC100-240	59,000	◎	トランジスタ出力付
K3HB-VLC-FLK3BC2 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK3BC22 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-L1B AC/DC24	K3HB-VLC-L1B3 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-L1B AC100-240	K3HB-VLC-L1BC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-L1BC2 AC100-240	K3HB-VLC-L1BC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-L1E AC100-240V	K3HB-VLC-L1EC21 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-L1E3 AC/DC24	K3HB-VLC-L1ET23 AC/DC24	オープン価格	◎	トランジスタ出力付
K3HB-VLC-L2B AC/DC24	K3HB-VLC-L2BC1 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-VLC-L2B AC100-240	K3HB-VLC-L2BC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-L2B-DRT3 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK3BT11 AC/DC24	59,000	×	リニア電圧出力なし、DeviceNet⇒RS485、イベント入力PNP⇒NPN、トランジスタ出力付
K3HB-VLC-L2B1 AC/DC24	K3HB-VLC-L2BT11 AC/DC24	76,000	◎	トランジスタ出力付
K3HB-VLC-L2B1 AC100-240	K3HB-VLC-L2BC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー出力付
K3HB-VLC-L2BC1 AC100-240	K3HB-VLC-L2BC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-L2BT1 AC/DC24	K3HB-VLC-L2BT11 AC/DC24	76,000	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-L2BT1 AC100-240	K3HB-VLC-L2BT11 AC100-240	76,000	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-L2E AC100-240	K3HB-VLC-L2EC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-VLC-L2EC2 AC100-240	K3HB-VLC-L2EC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-L2ET1 AC/DC24	K3HB-VLC-L2ET11 AC/DC24	76,000	◎	イベント入力付
K3HB-VLC-T1 AC100-240	K3HB-VLC-FLK1ET11 AC100-240	59,000	◎	センサ電源、RS-232C、イベント入力付
K3HB-VLC-T11 AC/DC24	K3HB-VLC-FLK1ET11 AC/DC24	59,000	◎	センサ電源、RS-232C付
K3HB-VLC-T11 AC100-240	K3HB-VLC-FLK1ET11 AC100-240	59,000	◎	センサ電源、RS-232C付

◇K3HB-Rシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-RNB-1 AC/DC24	K3HB-RNB-AT11 AC/DC24	48,500	◎	センサ電源、トランジスタ出力付
K3HB-RNB-1 AC100-240	K3HB-RNB-AT11 AC100-240	48,500	◎	センサ電源、トランジスタ出力付
K3HB-RNB-4 AC/DC24	K3HB-RNB-CPAC14 AC/DC24V	62,500	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-RNB-A-DRT1 AC/DC24	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-RNB-A-DRT1 AC100-240	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-RNB-A1 AC100-240	K3HB-RNB-AT11 AC100-240	48,500	◎	トランジスタ出力付
K3HB-RNB-A2 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC12 AC100-240	62,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-ABCD AC100-240	K3HB-RNB-ABCD1 AC100-240	51,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-ABCD2 AC/DC24	K3HB-RNB-CPABCD2 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-ABCD2 AC100-240	K3HB-RNB-L1ABCD2 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電流出力付
K3HB-RNB-AC1 AC/DC24V	K3HB-RNB-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RNB-AC1 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RNB-AC11 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-AC12 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC12 AC100-240	62,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-AC2 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC21 AC100-240	48,500	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RNB-AC21 AC/DC24V	K3HB-RNB-CPAC21 AC/DC24	48,500	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-AC21 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC21 AC100-240	48,500	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-AT1 AC100-240	K3HB-RNB-AT11 AC100-240	48,500	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-AT12 AC/DC24	K3HB-RNB-FLK1AT12 AC/DC24	オープン価格	◎	RS-232C付
K3HB-RNB-AT12 AC100-240V	K3HB-RNB-FLK1AT12 AC100-240	オープン価格	◎	RS-232C付
K3HB-RNB-AT21 AC/DC24	K3HB-RNB-L1AT21 AC/DC24	オープン価格	◎	リニア電流出力付
K3HB-RNB-AT21 AC100-240	K3HB-RNB-CPAT21 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-AT23 AC/DC24	K3HB-RNB-CPAT23 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-BCD AC100-240	K3HB-RNB-ABCD1 AC100-240	51,000	◎	センサ電源、イベント入力付
K3HB-RNB-BCD1 AC/DC24	K3HB-RNB-ABCD1 AC/DC24	51,000	◎	センサ電源付
K3HB-RNB-BCD1 AC100-240	K3HB-RNB-ABCD1 AC100-240	51,000	◎	センサ電源付
K3HB-RNB-C1 AC/DC24	K3HB-RNB-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RNB-C1 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RNB-C11 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-RNB-C12 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC12 AC100-240	62,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-RNB-C2 AC/DC24	K3HB-RNB-CPAC21 AC/DC24	48,500	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-RNB-C2 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC21 AC100-240	48,500	◎	センサ電源、リレー 接点出力、イベント 入力付
K3HB-RNB-CPA AC100-240	K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力、イ ベント入力付
K3HB-RNB-CPABCD AC/DC24	K3HB-RNB-CPABCD1 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-CPAC1 AC/DC24	K3HB-RNB-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-CPAC1 AC100-240V	K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-CPAC2 AC/DC24	K3HB-RNB-CPAC21 AC/DC24	48,500	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-CPAC2 AC100-240	K3HB-RNB-CPAC21 AC100-240	48,500	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-DRT AC/DC24	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力、イベント入力付
K3HB-RNB-DRT AC100-240	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	×	DeviceNet⇒ RS485、センサ電 源、トランジスタ出 力、イベント入力付
K3HB-RNB-FLK1A AC/DC24	K3HB-RNB-FLK1AT11 AC/DC24	52,000	◎	トランジスタ出力、 イベント入力付
K3HB-RNB-FLK1A AC100-240	K3HB-RNB-FLK1AT11 AC100-240	52,000	◎	トランジスタ出力、 イベント入力付
K3HB-RNB-FLK1AT1 AC100-240	K3HB-RNB-FLK1AT11 AC100-240	52,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-FLK3A AC100-240	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	◎	トランジスタ出力、 イベント入力付
K3HB-RNB-FLK3A1 AC100-240V	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	◎	トランジスタ出力付
K3HB-RNB-FLK3AT1 AC/DC24	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-FLK3AT1 AC100-240	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L1A AC/DC24	K3HB-RNB-L1AC1 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-L1A AC100-240V	K3HB-RNB-L1AC11 AC100-240	71,000	◎	リレー接点出力、イ ベント入力付
K3HB-RNB-L1A-DRT AC100-240	K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	×	リニア電流出力な し、DeviceNet⇒ RS485、トランジス タ出力、イベント入 力付
K3HB-RNB-L1A1 AC/DC24	K3HB-RNB-L1AC21 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-L1ABCD AC/DC24	K3HB-RNB-L1ABCD1 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L1AC1 AC100-240	K3HB-RNB-L1AC11 AC100-240	71,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L1AC2 AC/DC24	K3HB-RNB-L1AC21 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L1AC2 AC100-240V	K3HB-RNB-L1AC21 AC100-240	74,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L1AT1 AC/DC24	K3HB-RNB-L1AT11 AC/DC24	69,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L1AT1 AC100-240	K3HB-RNB-L1AT11 AC100-240	69,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L2A AC/DC24	K3HB-RNB-L2AC11 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力、イ ベント入力付
K3HB-RNB-L2A AC100-240	K3HB-RNB-L2AC2 AC100-240V	70,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-L2A1 AC/DC24	K3HB-RNB-L2AC11 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-RNB-L2AC1 AC/DC24	K3HB-RNB-L2AC11 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L2AC1 AC100-240	K3HB-RNB-L2AC13 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L2AT1 AC100-240	K3HB-RNB-L2AT11 AC100-240	69,000	◎	イベント入力付
K3HB-RNB-L2AT2 AC/DC24	K3HB-RNB-L2AT23 AC/DC24V	75,000	◎	イベント入力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-RNB-T1 AC/DC24	K3HB-RNB-AT11 AC/DC24	48,500	◎	センサ電源、イベント入力付
K3HB-RNB-T1 AC100-240	K3HB-RNB-AT11 AC100-240	48,500	◎	センサ電源、イベント入力付
K3HB-RNB-T11 AC/DC24	K3HB-RNB-AT11 AC/DC24	48,500	◎	センサ電源付
K3HB-RPB-A AC/DC24	K3HB-RPB-AT21 AC/DC24	オープン価格	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-RPB-A AC100-240	K3HB-RPB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RPB-A-DRT AC/DC24	K3HB-RPB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-RPB-A-DRT1 AC/DC24	K3HB-RPB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-RPB-A-DRT3 AC/DC24	K3HB-RPB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-RPB-AT1 AC/DC24	K3HB-RPB-FLK1AT11 AC/DC24	52,000	◎	RS-232C、イベント入力付
K3HB-RPB-AT11 AC/DC24	K3HB-RPB-FLK1AT11 AC/DC24	52,000	◎	RS-232C付
K3HB-RPB-AT11 AC100-240	K3HB-RPB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	◎	RS-485付
K3HB-RPB-AT2 AC100-240	K3HB-RPB-L1AT23 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電流出力、イベント入力付
K3HB-RPB-AT23 AC/DC24	K3HB-RPB-L1AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	リニア電流出力付
K3HB-RPB-C1 AC100-240	K3HB-RPB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RPB-CPAC1 AC/DC24	K3HB-RPB-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	イベント入力付
K3HB-RPB-FLK1AT11 AC100-240	K3HB-RPB-FLK1AT11 AC/DC24	52,000	×	電源電圧AC100-240V⇒AC/DC24V
K3HB-RPB-L1A AC/DC24	K3HB-RPB-L1AC1 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-RPB-L1A AC100-240	K3HB-RPB-L1AC21 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-RPB-L1AT2 AC/DC24	K3HB-RPB-L1AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-RPB-L2A AC/DC24	K3HB-RPB-L2AT11 AC/DC24	69,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付

◇K3HB-Pシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-PNB-A AC100-240	K3HB-PNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-PNB-A-DRT1 AC/DC24	K3HB-PNB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-PNB-A-DRT1 AC100-240	K3HB-PNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	×	DeviceNet⇒RS485、トランジスタ出力付
K3HB-PNB-A1 AC/DC24	K3HB-PNB-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-PNB-A1 AC100-240	K3HB-PNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-PNB-AC1 AC/DC24	K3HB-PNB-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-PNB-AT11 AC/DC24	K3HB-PNB-FLK1AT11 AC/DC24	52,000	◎	RS-232C付
K3HB-PNB-AT11 AC100-240	K3HB-PNB-FLK1AT11 AC100-240	52,000	◎	RS-232C付
K3HB-PNB-AT12 AC100-240	K3HB-PNB-L2AT12 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電圧出力付
K3HB-PNB-C1 AC/DC24	K3HB-PNB-CPAC11 AC/DC24	47,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-PNB-C1 AC100-240	K3HB-PNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-PNB-C2 AC100-240	K3HB-PNB-CPAC21 AC100-240	48,500	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-PNB-CPAC1 AC100-240	K3HB-PNB-CPAC11 AC100-240	47,000	◎	イベント入力付
K3HB-PNB-T1 AC100-240	K3HB-PNB-FLK1AT11 AC100-240	52,000	◎	センサ電源、RS232C、イベント入力付
K3HB-PNB-T11 AC/DC24	K3HB-PNB-FLK1AT11 AC/DC24	52,000	◎	センサ電源、RS232C付
K3HB-PPB-A1 AC/DC24	K3HB-PPB-AT11 AC/DC24	48,500	◎	トランジスタ出力付
K3HB-PPB-A1 AC100-240	K3HB-PPB-FLK1AT11 AC100-240	52,000	◎	RS-232C、トランジスタ出力付
K3HB-PPB-ABCD1 AC/DC24	K3HB-PPB-ABCD1 AC100-240	51,000	×	電源電圧 AC/DC24V⇒AC100-240V
K3HB-PPB-AT11 AC100-240	K3HB-PPB-FLK1AT11 AC100-240	52,000	◎	RS-232C付
K3HB-PPB-CPAC11 AC/DC24	K3HB-PNB-CPAC11 AC/DC24	47,000	×	PNP入カタイプ⇒NPN入力/電圧パルス入カタイプ
K3HB-PPB-CPAC11 AC100-240	K3HB-PNB-CPAC11 AC100-240	47,000	×	PNP入カタイプ⇒NPN入力/電圧パルス入カタイプ
K3HB-PPB-CPAC21 AC/DC24	K3HB-PNB-CPAC21 AC/DC24	48,500	×	PNP入カタイプ⇒NPN入力/電圧パルス入カタイプ
K3HB-PPB-CPAC21 AC100-240	K3HB-PNB-CPAC21 AC100-240	48,500	×	PNP入カタイプ⇒NPN入力/電圧パルス入カタイプ

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-PPB-FLK1AT11 AC/DC24	K3HB-PPB-FLK1AT11 AC100-240	52,000	×	電源電圧 AC/DC24V⇒ AC100-240V
K3HB-PPB-FLK3AT11 AC/DC24	K3HB-PNB-FLK3AT11 AC/DC24	52,000	×	PNP入カタイプ ⇒NPN入力/電圧 パルス入カタイプ
K3HB-PPB-FLK3AT11 AC100-240	K3HB-PNB-FLK3AT11 AC100-240	52,000	×	PNP入カタイプ ⇒NPN入力/電圧 パルス入カタイプ
K3HB-PPB-L1AT11 AC/DC24	K3HB-PNB-L1AT11 AC/DC24	69,000	×	PNP入カタイプ ⇒NPN入力/電圧 パルス入カタイプ
K3HB-PPB-L1AT11 AC100-240	K3HB-PNB-L1AT11 AC100-240	69,000	×	PNP入カタイプ ⇒NPN入力/電圧 パルス入カタイプ
K3HB-PPB-L2AT11 AC/DC24	K3HB-PNB-L2AT11 AC/DC24	69,000	×	PNP入カタイプ ⇒NPN入力/電圧 パルス入カタイプ
K3HB-PPB-L2AT11 AC100-240	K3HB-PNB-L2AT11 AC100-240	69,000	×	PNP入カタイプ ⇒NPN入力/電圧 パルス入カタイプ

◇K3HB-Cシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-CNB-1 AC/DC24	K3HB-CNB-A1 AC/DC24	49,500	◎	センサ電源付
K3HB-CNB-1 AC100-240	K3HB-CNB-A1 AC100-240	49,500	◎	センサ電源付
K3HB-CNB-A AC/DC24	K3HB-CNB-A1 AC/DC24	49,500	◎	イベント入力付
K3HB-CNB-A AC100-240V	K3HB-CNB-A1 AC100-240	49,500	◎	イベント入力付
K3HB-CNB-A-DRT AC/DC24	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC/DC24	60,500	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-CNB-A-DRT AC100-240	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC100-240	60,500	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-CNB-A-DRT1 AC/DC24	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC/DC24	60,500	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジスタ出力付
K3HB-CNB-A-DRT1 AC100-240	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC100-240	60,500	×	DeviceNet⇒ RS485、トランジスタ出力付
K3HB-CNB-A2 AC100-240	K3HB-CNB-CPAC22 AC100-240V	68,500	◎	リレー接点出力付
K3HB-CNB-A3 AC/DC24	K3HB-CNB-FLK3AT23 AC/DC24	60,500	◎	RS485、トランジスタ出力付
K3HB-CNB-ABCD AC100-240	K3HB-CNB-ABCD1 AC100-240	59,000	◎	イベント入力付
K3HB-CNB-AC2 AC100-240	K3HB-CNB-CPAC21 AC100-240	57,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-CNB-AC21 AC100-240	K3HB-CNB-CPAC21 AC100-240	57,000	◎	リレー出力接点付
K3HB-CNB-AT11 AC/DC24	K3HB-CNB-CPAT11 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー出力接点付
K3HB-CNB-AT11 AC100-240	K3HB-CNB-CPAT11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー出力接点付
K3HB-CNB-AT12 AC/DC24	K3HB-CNB-CPAT12 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー出力接点付
K3HB-CNB-AT12 AC100-240V	K3HB-CNB-CPAT12 AC100-240	オープン価格	◎	リレー出力接点付
K3HB-CNB-AT23 AC/DC24	K3HB-CNB-FLK3AT23 AC/DC24	60,500	◎	RS485付
K3HB-CNB-AT24 AC/DC24	K3HB-CNB-L1AT24 AC/DC24	オープン価格	◎	リニア電流出力付
K3HB-CNB-BCD AC100-240	K3HB-CNB-ABCD1 AC100-240	59,000	◎	センサ電源、イベント入力付
K3HB-CNB-C1 AC100-240	K3HB-CNB-CPAC11 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント付
K3HB-CNB-C2 AC/DC24	K3HB-CNB-CPAC21 AC/DC24	57,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-CNB-C2 AC100-240	K3HB-CNB-CPAC21 AC100-240	57,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-CNB-C21 AC/DC24	K3HB-CNB-CPAC21 AC/DC24	57,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-CNB-C21 AC100-240	K3HB-CNB-CPAC21 AC100-240	57,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-CNB-CPA AC100-240	K3HB-CNB-CPAT11 AC100-240	オープン価格	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-CNB-CPA1 AC100-240	K3HB-CNB-CPAT11 AC100-240	オープン価格	◎	トランジスタ出力付
K3HB-CNB-CPAC2 AC100-240	K3HB-CNB-CPAC21 AC100-240	57,000	◎	イベント入力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-CNB-DRT1 AC/DC24	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC/DC24	60,500	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力付
K3HB-CNB-DRT1 AC100-240	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC100-240	60,500	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力付
K3HB-CNB-FLK1A AC/DC24	K3HB-CNB-FLK1AT11 AC/DC24	60,500	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-CNB-FLK1A AC100-240	K3HB-CNB-FLK1AT11 AC100-240	60,500	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-CNB-FLK1A1 AC/DC24	K3HB-CNB-FLK1AT11 AC/DC24	60,500	◎	トランジスタ出力付
K3HB-CNB-FLK1A1 AC100-240	K3HB-CNB-FLK1AT11 AC100-240	60,500	◎	トランジスタ出力付
K3HB-CNB-FLK3A AC/DC24	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC/DC24	60,500	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-CNB-FLK3AT1 AC100-240	K3HB-CNB-FLK3AT11 AC100-240	60,500	◎	イベント入力付
K3HB-CNB-L1A AC100-240	K3HB-CNB-L1AC21 AC100-240	78,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-CNB-L1A1 AC100-240	K3HB-CNB-L1AC21 AC100-240	78,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-CNB-L1A3 AC/DC24	K3HB-CNB-L1AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	トランジスタ出力付
K3HB-CNB-L1AC2 AC/DC24	K3HB-CNB-L1AC21 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-CNB-L1AC2 AC100-240	K3HB-CNB-L1AC21 AC100-240	78,000	◎	イベント入力付
K3HB-CNB-L2A AC100-240	K3HB-CNB-L2AC21 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-CNB-L2A1 AC/DC24	K3HB-CNB-L2AT11 AC/DC24	79,500	◎	トランジスタ出力付
K3HB-CNB-L2AT1 AC/DC24	K3HB-CNB-L2AT11 AC/DC24	79,500	◎	イベント入力付
K3HB-CNB-T11 AC/DC24	K3HB-CNB-CPAT11 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-CNB-T11 AC100-240	K3HB-CNB-CPAT11 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-CNB-T12 AC/DC24	K3HB-CNB-CPAT12 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-CNB-T12 AC100-240	K3HB-CNB-CPAT12 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-CNB-T24 AC100-240	K3HB-CNB-AT24 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源付
K3HB-CPB-L1AT24 AC100-240	K3HB-CPB-L1AT24 AC/DC24	オープン価格	×	電源電圧AC100-240V⇒AC/DC24V
K3HB-CPB-T24 AC/DC24	K3HB-CPB-L1AT24 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、リニア電流出力付

◇K3HB-Hシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-HTA-1 AC/DC24	K3HB-HTA-T21 AC/DC24V	49,000	◎	トランジスタ出力付
K3HB-HTA-1 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-HTA-A AC100-240	K3HB-HTA-FLK1AC1 AC100-240	オープン価格	◎	RS232C、リレー接点出力付
K3HB-HTA-ABCD1 AC100-240	K3HB-HTA-L1ABCD1 AC100-240	オープン価格	◎	リニア電流出力付
K3HB-HTA-BCD AC/DC24	K3HB-HTA-BCD1 AC/DC24	50,500	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-BCD AC100-240	K3HB-HTA-CPABCD AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-HTA-C1 AC/DC24	K3HB-HTA-CPAC11 AC/DC24	45,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-HTA-C1 AC100-240	K3HB-HTA-FLK1AC1 AC100-240	オープン価格	◎	センサ電源、RS232C付
K3HB-HTA-C11 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-HTA-C2 AC/DC24	K3HB-HTA-CPAC21 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-HTA-C2 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	センサ電源、リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-HTA-C21 AC/DC24	K3HB-HTA-CPAC21 AC/DC24	48,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-HTA-C21 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	センサ電源、リレー接点出力付
K3HB-HTA-CPA AC/DC24	K3HB-HTA-CPAC11 AC/DC24	45,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-HTA-CPA AC100-240	K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-HTA-CPA1 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	リレー接点出力付
K3HB-HTA-CPAC1 AC/DC24	K3HB-HTA-CPAC11 AC/DC24	45,000	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-CPAC1 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240	45,000	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-CPAC2 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240	48,000	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-DRT AC100-240	K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240	51,000	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-HTA-DRT1 AC/DC24V	K3HB-HTA-FLK3AT11 AC/DC24	51,000	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力付
K3HB-HTA-DRT1 AC100-240V	K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240	51,000	×	DeviceNet⇒RS485、センサ電源、トランジスタ出力付
K3HB-HTA-FLK1A AC/DC24V	K3HB-HTA-FLK1AT11 AC/DC24	51,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-HTA-FLK1A AC100-240	K3HB-HTA-FLK1AC1 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-HTA-FLK3A AC/DC24	K3HB-HTA-FLK3AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	トランジスタ出力、イベント入力付
K3HB-HTA-FLK3A AC100-240	K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240	51,000	◎	トランジスタ出力、イベント入力付

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	互換性	変更点
K3HB-HTA-FLK3A1 AC100-240	K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240	51,000	◎	トランジスタ出力付
K3HB-HTA-FLK3AT1 AC100-240	K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240	51,000	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L1A AC/DC24	K3HB-HTA-L1AC11 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-HTA-L1A AC100-240V	K3HB-HTA-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-HTA-L1AC1 AC/DC24V	K3HB-HTA-L1AC11 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L1AC1 AC100-240	K3HB-HTA-L1AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L1AC2 AC/DC24	K3HB-HTA-L1AC21 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L1AC2 AC100-240	K3HB-HTA-L1AC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L1AT1 AC/DC24	K3HB-HTA-L1AT11 AC/DC24	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L1AT1 AC100-240	K3HB-HTA-L1AT11 AC100-240	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L2A AC/DC24	K3HB-HTA-L2AC11 AC/DC24	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-HTA-L2A AC100-240	K3HB-HTA-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力、イベント入力付
K3HB-HTA-L2A1 AC100-240	K3HB-HTA-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	リレー接点出力付
K3HB-HTA-L2AC1 AC/DC24	K3HB-HTA-L2AC11 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L2AC1 AC100-240	K3HB-HTA-L2AC11 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L2AC2 AC/DC24	K3HB-HTA-L2AC21 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L2AC2 AC100-240	K3HB-HTA-L2AC21 AC100-240	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L2AT1 AC100-240	K3HB-HTA-L2AT11 AC100-240	68,000	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-L2AT2 AC/DC24	K3HB-HTA-L2AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	イベント入力付
K3HB-HTA-T1 AC100-240	K3HB-HTA-FLK1AT11 AC100-240	51,000	◎	センサ電源、RS232C、イベント入力付
K3HB-HTA-T11 AC/DC24	K3HB-HTA-FLK1AT11 AC/DC24	51,000	◎	センサ電源、RS232C付
K3HB-HTA-T11 AC100-240	K3HB-HTA-FLK1AT11 AC100-240	51,000	◎	センサ電源、RS232C付
K3HB-HTA-T23 AC/DC24V	K3HB-HTA-FLK3AT23 AC/DC24	オープン価格	◎	センサ電源、RS485付

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。