

生産終了商品

ファイバセンサ



E32-L24S 5M
E39-F1-40



推奨代替商品

ファイバセンサ

E32-L24S 2M
E39-F1.

■最終受注年月

2026年3月末

■最終出荷年月

2026年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

E39-F1へ切り替える場合、筐体の材質がSUSから黄銅ニッケルメッキに変わります。
ご使用環境において耐食性や銅との化学反応の影響がある場合があります。ご使用前にご確認をお願いします。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
E32-L24S 2M	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎
E39-F1	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更





×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
E32-L24S 5M	E32-L24S 2M	オープン価格
E39-F1-40	E39-F1.	1,740

■外形寸法

生産終了商品 E32-L24S 5M/E39-F1-40	推奨代替商品 E32-L24S 5M/E39-F1.
E32-L24S 5M  E39-F1-40  M2.6×0.45 有効深さ3.8 座ぐり深さ0.9	E32-L24S 2M  E39-F1  M2.6×0.45 有効深さ3.8 座ぐり深さ0.9

■定格／性能

項目	生産終了商品 E39-F1-40	推奨代替商品 E39-F1.
材質	筐体 : SUS レンズ: 光学ガラス	筐体 : 黄銅ニッケルメッキ レンズ: 光学ガラス

差分のみ記載しております。詳細は弊社カタログ、データシートをご参照ください。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。