

生産終了商品

タイマ/タイムスイッチ



Y92F-40 (ADAPTER FOR H2A)
PHC-1 (F.HOOK FOR H2A)



推奨代替商品

タイマ/タイムスイッチ

Y92F-74
Y92H-8

■最終受注年月
2026年3月末

■最終出荷年月
2026年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

マイクロタイマH3Mシリーズは、2017年3月に生産終了しております。
H3Mシリーズをご使用の場合は、今後はH3CR-Aシリーズをご使用いただき、
オプション品は当案内のと通りの推奨代替商品をご使用ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
Y92F-74	×	×	—	—	—	—	—
Y92H-8	○	×	—	—	—	—	—

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品


生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
Y92F-40 (ADAPTER FOR H2A)	Y92F-74	290
PHC-1 (F.HOOK FOR H2A)	Y92H-8	190

※推奨代替商品はH3CR-Aシリーズにご使用ください。

■ 本体の色

生産終了商品 Y92F-40	推奨代替商品 Y92F-74
Y92F-40 (ADAPTER FOR H2A) グレー	Y92F-74 黒

■ 外形寸法

生産終了商品 Y92F-40／PHC-1	推奨代替商品 Y92F-74／Y92H-8
本体は、H3Mシリーズを使用しています。 ※H3Mは2017年3月に生産終了しております。 埋込み取り付け用アダプタ Y92F-40 (ADAPTER FOR H2A)  保持金具 PHC-1 (F.HOOK FOR H2A) 	本体は、H3CR-Aシリーズに置き換えてください。 埋込み取り付け用アダプタ Y92F-74  保持金具 Y92H-8 PF085Aソケットに取りつけて使用してください。 

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。