

生産終了商品

検査装置

VT-S730シリーズ



推奨代替商品

検査装置

VT-S1080シリーズ



■最終受注年月

2026年3月末

■最終出荷年月

2026年9月末

■修理対応終了年月

2033年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

構造・検査原理が異なるため検査プログラムの再作成が必要になります。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
VT-S1080シリーズ	○	○	○	—	○	○	○

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
VT-S730-02	VT-S1080-V2.0-U	オープン価格
VT-S730-H	VT-S1080-V2.0-U	オープン価格
VT-S730-HE	VT-S1080-V2.0-U	オープン価格

■本体の色

生産終了商品 VT-S730シリーズ	推奨代替商品 VT-S1080シリーズ
ライトグレー/白 マルセン/2.5PB7.5/0.5、2.5PB9.0/0.5 塗装はレザーサテン	ストーンホワイト(ソフトサテン)/ストーングレイ(ソフトサン) 全体:ストーンホワイト(ソフトサテン) 前扉中央上下、側面化粧カバー:ストーングレイ(ソフトサン) モニター周り:黒



■外形寸法

生産終了商品 VT-S730シリーズ	推奨代替商品 VT-S1080シリーズ
外形 1100(W)×1470(D)×1500(H)mm (タワー灯、モニタ部を除く)	外形 1180(W)×1450(D)×1500(H)mm (タワー灯、モニタ部を除く)

■ 端子配置／配線接続

生産終了商品 VT-S730シリーズ	推奨代替商品 VT-S1080シリーズ
電源部 AC200～240V（単相） 変動範囲±10%	電源部 AC200～240V（単相） 変動範囲±10%

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 VT-S730シリーズ	推奨代替商品 VT-S1080シリーズ
検査対象基板/種類	ランド表面: はんだコーティング、銅箔、金メッキ	リフロー後基板、実装後基板 ランド表面: 銅箔、金メッキ、はんだコーティング はんだ種: Pbフリー、共晶はんだ 材質: 紙フェノール、ガラスエポキシ、CEM3
検査対象基板/外形寸法	Single: 50mm×50mm～510mm×460mm (搬送報告×前後方向)	Single: 50mm×50mm～510mm×680mm (搬送報告×前後方向) Dual: 50mm×50mm～510mm×330mm (搬送報告×前後方向)
検査対象基板/厚さ	0.4mm～4.0mm	0.4mm～4.0mm
検査対象基板/質量	部品が実装された状態で4.0kg以下	4.0kg以下
検査対象基板/実装可能範囲	下図のような制限があります。 基板搬送しろ(3mm)に、部品は実装できません。  基板搬送しろ(表面とも) 3mm 搬送方向 基板を上から見た図 基板 基板上クリアランス 40mm 基板下クリアランス 40mm 基板を搬送方向から見た図 実装可能範囲 (単位: mm)	下図のような制限があります。 基板搬送しろ(3mm)に、部品は実装できません。(反り・たわみ・部品公差等を含む) 基板表裏面共に50mmより大きい部品は実装できません。(反り・たわみ・部品公差等を含む)  位置決め基準面 基板 3mm 3mm 基板上クリアランス: 50mm 基板表面より50mm 基板下クリアランス: 50mm 基板裏面より50mm 実装可能範囲
検査項目	ランド検査、部品本体検査、電極検査、 周辺検査、基板検査、距離検査	ランド検査、部品本体検査、電極検査、 周辺検査、基板検査、距離検査

■ 動作特性

生産終了商品 VT-S730シリーズ	推奨代替商品 VT-S1080シリーズ
直視カメラ: 4M CMOSカメラ	直視カメラ: 25M CMOSカメラ
斜視カメラ: 単板式CCDカメラ	斜視カメラ: 単板式カラーCMOSカメラ
位相シフトプロジェクト搭載	位相シフトプロジェクト搭載

■操作方法

生産終了商品 VT-S730シリーズ	推奨代替商品 VT-S1080シリーズ
タッチパネル、および操作パネルの押しボタンにより操作する。	タッチパネル、および操作パネルの押しボタンにより操作する。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。