

生産終了商品

画像センサ

STC-B□S1242U3Vシリーズ
STC-B□S163U3Vシリーズ
STC-B□S43U3Vシリーズ
STC-B□S502U3Vシリーズ
STC-B□S642U3Vシリーズ
STC-M□CM401U3Vシリーズ
STC-M□E132U3Vシリーズ
STC-M□S122BU3Vシリーズ
STC-M□S123BU3Vシリーズ
STC-M□S1242U3Vシリーズ
STC-M□S163U3Vシリーズ
STC-M□S2041U3Vシリーズ
STC-M□S231U3Vシリーズ
STC-M□S241U3Vシリーズ
STC-M□S312U3Vシリーズ
STC-M□S322U3Vシリーズ
STC-M□S43U3Vシリーズ
STC-M□S500U3Vシリーズ
STC-M□S510U3Vシリーズ
STC-M□S52U3Vシリーズ
STC-M□S70BU3Vシリーズ
STC-M□S881U3Vシリーズ
STC-M□S891U3Vシリーズ
STC-M□V133U3Vシリーズ
STC-R□S163U3Vシリーズ
STC-CCUGV2CU3V-□シリーズ
STC-LBS□□□U3V-SWIRシリーズ



推奨代替商品

画像センサ

EU CRA対応USB3シリーズ
(2026年10月より順次リリース予定)

形式の詳細は別途ご連絡いたします

■最終受注年月

2026年11月末

■最終出荷年月

2027年11月末

■修理対応終了年月

2032年12月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

EUのサイバーレジリエンス法(以下 EU CRAと記載)が2027年12月11日に施行されることにともない、現在のUSB3カメラ仕様では法令基準を満たしていないため、現行モデルを生産終了とし、新たにEU CRA対応モデルを、26年10月以降に順次リリースする予定であります。詳細は次回案内(26年3月ごろに予定)にてお知らせいたします。対応モデルではStCamSWareなどUSB2.0 カメラ ソフトウェア類の使用ができなくなります。Sentech SDKまたはサードパーティ製のUSB3 Vision対応のソフトウェアは引き続きご使用いただけます。その他一部性能/機能に違いがありますので、ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いいたします。

詳細のお問い合わせは以下までご連絡ください。

オムロンセンテック株式会社

担当 高橋: takanori.takahashi@omron.com

担当 草場: tatsuya.kusaba@omron.com

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
EU CRA対応USB3シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○

◎ : 互換

○ : ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

× : 変更大

— : 該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
STC-BBS1242U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS1242U3V-BC	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS163U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS163U3V-AVF096	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS163U3V-BC	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS163U3V-BL	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS163U3V-VF096	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS43U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS43U3V-AVF096	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS43U3V-BC	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS43U3V-BL	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS43U3V-VF096	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS502U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS502U3V-AVF096	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS502U3V-BC	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS502U3V-BL	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS502U3V-VF096	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS642U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS642U3V-BC	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS642U3V-BCS	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BBS642U3V-BL	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS1242U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS1242U3V-BC	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS163U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS163U3V-AVF096	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS163U3V-BC	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS163U3V-BL	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS163U3V-VF096	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS43U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS43U3V-AVF096	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS43U3V-BC	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS43U3V-BL	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS43U3V-VF096	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS502U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS502U3V-AVF096	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS502U3V-BC	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS502U3V-BL	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS502U3V-VF096	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS642U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS642U3V-BC	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS642U3V-BCS	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-BCS642U3V-BL	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-CCUGV2CU3V-N	EU CRA対応USB3シリーズ	-

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
STC-CCUGV2CU3V-S	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-LBS132U3V-SWIR	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-LBS34U3V-SWIR	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBCM401U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBCM401U3V-NIR	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBE132U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS122BU3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS123BU3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS1242U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS163U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS2041U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS231U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS241U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS312U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS312U3V-SE	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS322U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS322U3V-SE	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS43U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS500U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS500U3V-SE	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS510U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS510U3V-SE	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS52U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS70BU3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS881U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MBS891U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCCM401U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCE132U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS122BU3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS123BU3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS1242U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS163U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS2041U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS231U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS241U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS312U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS312U3V-SE	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS322U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS322U3V-SE	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS43U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS500U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS500U3V-SE	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS510U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS510U3V-SE	EU CRA対応USB3シリーズ	-

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
STC-MCS52U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS70BU3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS881U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-MCS891U3V	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-RBS163U3V-SM12	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-RBS163U3V-SM121	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-RBS163U3V-UM12	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-RBS163U3V-UM121	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-RCS163U3V-SM12	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-RCS163U3V-SM121	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-RCS163U3V-UM12	EU CRA対応USB3シリーズ	-
STC-RCS163U3V-UM121	EU CRA対応USB3シリーズ	-

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 STC-U3Vシリーズ	推奨代替商品 EU CRA対応USB3シリーズ
StCamSWareなどUSB2.0 カメラ ソフトウェアの使用	対応	非対応

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。