

生産終了商品

マイクロスイッチ
(極超小形基本スイッチ)



D2FC-7(STD)
D2FC-F-7N(20M)(STD)
D2FC-F-7N(60M)(STD)
D2FP-FN2(STD)



推奨代替商品

マイクロスイッチ
(極超小形基本スイッチ)

D2FC-7
D2FC-F-7N(20M)
D2FC-F-7N(60M)
D2FP-FN2

■最終受注年月
2026年3月末

■最終出荷年月
2026年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品は、生産終了商品と同一仕様・性能の完全互換商品であるため、使用上の注意点はございません。
(生産終了商品との相違点は商品名のみとなり、推奨代替商品をご利用いただく場合、梱包ラベル表記の変更がございます。)

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
D2FC-7	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
D2FC-F-7N(20M)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
D2FC-F-7N(60M)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
D2FP-FN2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
D2FC-7(STD)	D2FC-7	オープン価格
D2FC-F-7N(20M)(STD)	D2FC-F-7N(20M)	オープン価格
D2FC-F-7N(60M)(STD)	D2FC-F-7N(60M)	オープン価格
D2FP-FN2(STD)	D2FP-FN2	オープン価格

■ 梱包ラベル表記

生産終了商品	推奨代替商品																				
形式仕様・商品コード <table border="1"> <thead> <tr> <th>形式仕様</th><th>商品コード</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D2FC-7(STD)</td><td>D2FC1069D</td></tr> <tr> <td>D2FC-F-7N(20M)(STD)</td><td>D2FC1068F</td></tr> <tr> <td>D2FC-F-7N(60M)(STD)</td><td>D2FC1067H</td></tr> <tr> <td>D2FP-FN2(STD)</td><td>D2FP0004B</td></tr> </tbody> </table> 梱包ラベルの記載内容 ・TYPE: 生産終了商品の形式仕様 ・商品コード: 生産終了商品の商品コード 	形式仕様	商品コード	D2FC-7(STD)	D2FC1069D	D2FC-F-7N(20M)(STD)	D2FC1068F	D2FC-F-7N(60M)(STD)	D2FC1067H	D2FP-FN2(STD)	D2FP0004B	形式仕様・商品コード 形式仕様から「(STD)」を削除 <table border="1"> <thead> <tr> <th>形式仕様</th><th>商品コード</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D2FC-7</td><td>D2FC1071F</td></tr> <tr> <td>D2FC-F-7N(20M)</td><td>D2FC1065A</td></tr> <tr> <td>D2FC-F-7N(60M)</td><td>D2FC1072D</td></tr> <tr> <td>D2FP-FN2</td><td>D2FP0005M</td></tr> </tbody> </table> 梱包ラベルの記載内容 ・TYPE: 推奨代替商品の形式仕様 ・商品コード: 推奨代替商品の商品コード 	形式仕様	商品コード	D2FC-7	D2FC1071F	D2FC-F-7N(20M)	D2FC1065A	D2FC-F-7N(60M)	D2FC1072D	D2FP-FN2	D2FP0005M
形式仕様	商品コード																				
D2FC-7(STD)	D2FC1069D																				
D2FC-F-7N(20M)(STD)	D2FC1068F																				
D2FC-F-7N(60M)(STD)	D2FC1067H																				
D2FP-FN2(STD)	D2FP0004B																				
形式仕様	商品コード																				
D2FC-7	D2FC1071F																				
D2FC-F-7N(20M)	D2FC1065A																				
D2FC-F-7N(60M)	D2FC1072D																				
D2FP-FN2	D2FP0005M																				

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。