

生産終了商品

コードリーダー／OCR



HS-360Xシリーズ ケーブル



推奨代替商品

コードリーダー／OCR

V450-Hシリーズ ケーブル

■最終受注年月

2027年3月末

■最終出荷年月

2027年9月末

※在庫数量の制限と主要部品の不足により、最終受注年月および最終出荷年月は前倒しになる可能性がございます。ただし、V450-Hケーブルは形式が異なるのみで、基本的に同一製品であるため、在庫状況に問題が生じた場合は、V450-Hケーブルへの切り替えをお願い致します。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
V450-W□-□M V450-W□□-□M V450-W□□□-□M	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
12-9000942-01	V450-WUX-2M	オープン価格
12-9000943-01	V450-WUX-4M	オープン価格
12-9000946-01	V450-WUB-2M	オープン価格
12-9000947-01	V450-WUB-4M	オープン価格
12-9000953-01	V450-WR-2M	オープン価格
12-9000959-01	V450-WPUS-2M	オープン価格
12-9000960-01	V450-WPEU-2M	オープン価格
12-9000961-01	V450-WPGB-2M	オープン価格
12-9000962-01	V450-WPCN-2M	オープン価格
12-9001046-01	V450-WPJP-2M	オープン価格

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。