

生産終了商品

推奨代替商品



モバイルロボット
Acuity Localization
(レベリングキットあり)

13700-000

Acuity Localization
(レベリングキットなし)

13700-100



推奨代替商品なし

■最終受注年月

2027年3月末

■最終出荷年月

2027年3月末

■修理対応終了年月

2031年10月末

※ 部品および材料の供給状況によって、終了日は変更となる場合がございます。予めご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

■注意点

- ・Acuity Localizationは、FLOW Coreバージョン6以降ではサポートされません。
- ・本機能は、目印となる固定物が少なく、環境変化の大きい環境を想定し、天井照明などの上方固定物を検出する専用ハードウェアにより、AMRの自己位置推定を補助するオプション機能です。
現行ラインアップには、本機能と同様の位置特定方式を提供する製品はありません。
- ・Acuity Localizationを使用しない構成では、AMRの2D LiDARナビゲーションにより自己位置推定を行います
が、環境が著しく変化するなど、2D LiDARのみでは成立が難しい条件下では、運用設計上の検討が必要となる場合があります。
- ・これらの環境下におけるAMRフリートナビゲーションの可否および運用方針については、導入環境ごとに判断が必要となるため、詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
13700-000	推奨代替商品はありません。	—
13700-100	推奨代替商品はありません。	—

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。