

生産終了商品

プログラマブルコントローラ

CQM1H-CIF12
S3200-COCF2571
C□□P-KIT□□□-CJ



推奨代替商品

プログラマブルコントローラ

推奨代替商品なし
S3200-COCF2071
推奨代替商品なし

■最終受注年月

2027年6月末

■最終出荷年月

2027年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

S3200-COCF2571について

光コネクタハーフレックタイプS3200-COCF2571の代替商品であるフルロックタイプS3200-COCF2071は以下の商品には接続できません。

SYSMAC LINK ユニット CS1W-SLK11、C200HW-SLK13/14

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
S3200-COCF2071	◎	○	◎	○	◎	◎	○

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品


生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
S3200-COCF2571	S3200-COCF2071	2,100
CQM1H-CIF12	推奨代替商品はありません。	—
C20P-KITD00-CJ	推奨代替商品はありません。	—
C20P-KITD20-CJ	推奨代替商品はありません。	—
C28P-KITC00-CJ	推奨代替商品はありません。	—
C28P-KITC20-CJ	推奨代替商品はありません。	—
C28P-KITC28-CJ	推奨代替商品はありません。	—
C40P-KITB00-CJ	推奨代替商品はありません。	—
C40P-KITB20-CJ	推奨代替商品はありません。	—
C40P-KITB28-CJ	推奨代替商品はありません。	—
C40P-KITB40-CJ	推奨代替商品はありません。	—
C40P-KITB60-CJ	推奨代替商品はありません。	—
C60P-KITA00-CJ	推奨代替商品はありません。	—
C60P-KITA20-CJ	推奨代替商品はありません。	—
C60P-KITA28-CJ	推奨代替商品はありません。	—
C60P-KITA40-CJ	推奨代替商品はありません。	—
C60P-KITA60-CJ	推奨代替商品はありません。	—

■外形寸法

生産終了商品 S3200-COCF2571	推奨代替商品 S3200-COCF2071


■CQM1H-CIF12について

CQM1H-CIF12はCQM1Hなどのペリフェラル(ツール接続)ポートをRS422A/RS485に変換する商品です。代替商品はありませんので、ご承知おきください。



■C□□P-KIT□□□-CJについて

C20P/C28P/C40P/C60Pの端子台を流用してCJ2Mシリーズに置換えるリプレースキットです。
代替商品はありませんので、CJシリーズに置換えていただくようお願いします。
この場合再配線が必要となりますので、ご承知おきください。



本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。