

## 生産終了商品のお知らせ

### 生産終了商品

接続・省配線機器



XS5Wシリーズ 一部形式  
XS5Hシリーズ 一部形式



### 推奨代替商品

接続・省配線機器

XS5Wシリーズ 一部形式  
XS5Hシリーズ 一部形式  
詳細は本文をご参照ください

■最終受注年月  
2027年6月末

■最終出荷年月  
2027年9月末

### ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品については、下記パターンでの代替推奨を行っております。

- ・推奨代替商品はケーブルの長い仕様を選定しております。
- ・推奨代替商品は、コネクタ2本使用する場合がございます。
- ・生産終了商品がL型のコネクタで推奨代替商品にL型コネクタがない商品については、ストレートのコネクタを代替推奨しております。

### ■生産終了商品との相違点

生産終了商品形式	推奨代替商品形式	推奨代替品構成	変化点						
			本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
XS5H-T422-KM0-K	XS5H-T421-KM0-K	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-FM2-KR	XS5W-T421-GM2-KR	両端コネクタ 2本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
XS5W-T421-FME-K	XS5W-T421-GME-K								
XS5W-T421-UM1-K	XS5W-T421-BM1-K	両端コネクタ 2本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5W-T421-DM1-K								
XS5W-T421-UM1-KR	XS5W-T421-EM1-KR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-UM2-K	XS5W-T421-EM2-K	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-UM2-KR	XS5W-T421-EM2-KR	片側コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
XS5W-T421-UMD-KR	XS5W-T421-EMD-KR	+ 両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
XS5W-T421-UME-K	XS5W-T421-EME-K	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-VM1-K	XS5W-T421-BM1-K	両端コネクタ 2本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5W-T421-EM1-K								
XS5W-T421-VM1-KR	XS5W-T421-FM1-KR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-VM2-KR	XS5W-T421-GM2-KR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-VMC-K	XS5W-T421-FMC-K	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-VMC-KR	XS5W-T421-FMC-KR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-VMD-KR	XS5W-T421-FMD-KR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-VME-K	XS5W-T421-GME-K	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-WM1-K	XS5W-T421-BM1-K	両端コネクタ 2本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5W-T421-FM1-K								

生産終了商品形式	推奨代替商品形式	推奨代替品構成	変化点						
			本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
XS5W-T421-WM1-KR	XS5W-T421-GM1-KR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-WM2-KR	XS5W-T421-GM2-KR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-WMC-KR	XS5W-T421-GMC-KR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-WMD-KR	XS5W-T421-GMD-KR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-WME-K	XS5W-T421-GME-K	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-YM1-K	XS5W-T421-BM1-K	両端コネクタ 2本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5W-T421-CM1-K								
XS5W-T421-YM2-KR	XS5W-T421-DM2-KR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T421-YMD-KR	XS5W-T421-DMD-KR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-T422-YM2-K	XS5W-T422-DM2-K	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎

- ◎ : 互換
- : ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- × : 変更大
- : 該当する仕様がありません

■ 生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
XS5H-T422-KM0-K	XS5H-T421-KM0-K	11,800
XS5W-T421-FM2-KR	XS5W-T421-GM2-KR	10,400
XS5W-T421-FME-K	XS5W-T421-GME-K	14,500
XS5W-T421-UM1-K	XS5W-T421-BM1-K	4,650
	XS5W-T421-DM1-K	6,150
XS5W-T421-UM1-KR	XS5W-T421-EM1-KR	8,450
XS5W-T421-UM2-K	XS5W-T421-EM2-K	5,050
XS5W-T421-UM2-KR	XS5W-T421-EM2-KR	8,050
XS5W-T421-UMD-KR	XS5W-T421-EMD-KR	9,850
XS5W-T421-UME-K	XS5W-T421-EME-K	12,500
XS5W-T421-VM1-K	XS5W-T421-BM1-K	4,650
	XS5W-T421-EM1-K	7,050
XS5W-T421-VM1-KR	XS5W-T421-FM1-KR	9,650
XS5W-T421-VM2-KR	XS5W-T421-GM2-KR	10,400
XS5W-T421-VMC-K	XS5W-T421-FMC-K	7,650
XS5W-T421-VMC-KR	XS5W-T421-FMC-KR	12,800
XS5W-T421-VMD-KR	XS5W-T421-FMD-KR	10,900
XS5W-T421-VME-K	XS5W-T421-GME-K	14,500
XS5W-T421-WM1-K	XS5W-T421-BM1-K	4,650
	XS5W-T421-FM1-K	7,900
XS5W-T421-WM1-KR	XS5W-T421-GM1-KR	10,800
XS5W-T421-WM2-KR	XS5W-T421-GM2-KR	10,400
XS5W-T421-WMC-KR	XS5W-T421-GMC-KR	14,000
XS5W-T421-WMD-KR	XS5W-T421-GMD-KR	11,900
XS5W-T421-WME-K	XS5W-T421-GME-K	14,500
XS5W-T421-YM1-K	XS5W-T421-BM1-K	4,650
	XS5W-T421-CM1-K	5,150
XS5W-T421-YM2-KR	XS5W-T421-DM2-KR	7,050
XS5W-T421-YMD-KR	XS5W-T421-DMD-KR	8,900
XS5W-T422-YM2-K	XS5W-T422-DM2-K	4,350

■外形寸法

<p>生産終了商品 XS5W-T422-YM2-K XS5W-T421-YM2-KR XS5W-T421-YMD-KR</p>	<p>推奨代替商品 XS5W-T422-DM2-K XS5W-T421-DM2-KR XS5W-T421-DMD-KR</p>
ケーブル長:1.5m	ケーブル長:2m
<p>生産終了商品 XS5W-T421-UM2-K XS5W-T421-UME-K XS5W-T421-UM2-KR XS5W-T421-UM1-KR XS5W-T421-UMD-KR</p>	<p>推奨代替商品 XS5W-T421-EM2-K XS5W-T421-EME-K XS5W-T421-EM2-KR XS5W-T421-EM1-KR XS5W-T421-EMD-KR</p>
ケーブル長:2.5m	ケーブル長:3m
<p>生産終了商品 XS5W-T421-VM1-KR XS5W-T421-VMC-KR XS5W-T421-VMD-KR</p>	<p>推奨代替商品 XS5W-T421-FM1-KR XS5W-T421-FMC-KR XS5W-T421-FMD-KR</p>
ケーブル長:3.5m	ケーブル長:4m
<p>生産終了商品 XS5W-T421-VME-K XS5W-T421-VMC-K</p>	<p>推奨代替商品 XS5W-T421-GME-K XS5W-T421-GMC-K</p>
ケーブル長:3.5m	ケーブル長:5m
<p>生産終了商品 XS5W-T421-FME-K XS5W-T421-FM2-KR</p>	<p>推奨代替商品 XS5W-T421-GME-K XS5W-T421-GM2-KR</p>
ケーブル長:4m	ケーブル長:5m
<p>生産終了商品 XS5W-T421-WME-K XS5W-T421-WM2-KR XS5W-T421-WM1-KR XS5W-T421-WMC-KR XS5W-T421-WMD-KR</p>	<p>推奨代替商品 XS5W-T421-GME-K XS5W-T421-GM2-KR XS5W-T421-GM1-KR XS5W-T421-GMC-KR XS5W-T421-GMD-KR</p>
ケーブル長:4.5m	ケーブル長:5m
<p>生産終了商品 XS5W-T421-UM1-K XS5W-T421-VM1-K XS5W-T421-WM1-K XS5W-T421-YM1-K</p>	<p>推奨代替商品 XS5W-T421-BM1-K+XS5W-T421-DM1-K XS5W-T421-BM1-K+XS5W-T421-EM1-K XS5W-T421-BM1-K+XS5W-T421-FM1-K XS5W-T421-BM1-K+XS5W-T421-CM1-K</p>
<p>両端コネクタ:1本使用</p> 	<p>両端コネクタ+両端コネクタを嵌合:合計2本使用</p> 

<b>生産終了商品</b> <b>XS5H-T422-KM0-K</b>	<b>推奨代替商品</b> <b>XS5H-T421-KM0-K</b>
コネクタ:L形 	コネクタ:ストレート 

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください