

生産終了商品

接続・省配線機器

XW2Zシリーズ 一部形式



推奨代替商品

接続・省配線機器

XW2Zシリーズ 一部形式
詳細は本文をご参照ください



■最終受注年月
2027年6月末

■最終出荷年月
2027年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
推奨代替商品はケーブルの長さが異なります。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
XW2Z-0075FH-L01	◎	×	◎	—	◎	—	◎
XW2Z-010AA	◎	×	◎	—	◎	—	◎
XW2Z-015S	◎	×	◎	—	◎	—	◎
XW2Z-050AA	◎	×	◎	—	◎	—	◎
XW2Z-050J-A27	◎	×	◎	—	◎	—	◎
XW2Z-100S	◎	×	◎	—	◎	—	◎
XW2Z-RI50-25-D2	◎	×	◎	—	◎	—	◎
XW2Z-RM500-475-D1	◎	×	◎	—	◎	—	◎
XW2Z-RY200C-D1	◎	×	◎	—	◎	—	◎
XW2Z-RY500C-D1	◎	×	◎	—	◎	—	◎

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません







■生産終了商品と推奨代替商品



生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
XW2Z-0075FH-L01	XW2Z-0100FH-L01	1,980
XW2Z-0100CG-L	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-010AA	XW2Z-500AA	2,900
XW2Z-015S	XW2Z-500S	11,000
XW2Z-0200CG-L	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-0300CG-L	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-050AA	XW2Z-100AA	1,870



生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
XW2Z-050J-A1	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-050J-A11	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-050J-A12	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-050J-A13	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-050J-A16	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-050J-A20	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-050J-A21	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-050J-A22	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-050J-A23	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-050J-A27	XW2Z-100J-A27	10,800
XW2Z-050J-A28	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-050J-A29	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-050J-A30	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-050J-A31	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-050J-A32	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-050J-B13	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-A1	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-A11	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-A12	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-A13	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-A16	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-A20	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-A21	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-A22	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-A23	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-A26	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-A28	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-A29	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-A30	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-A31	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-A32	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-B1	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-B13	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-B26	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-B27	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-B30	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100J-B35	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-100S	XW2Z-200S	7,800
XW2Z-200J-A11	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-200J-A28	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-200J-A29	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-200J-A30	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-200J-A31	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-200J-A32	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-200J-B1	推奨代替商品はありません。	—



生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
XW2Z-200J-B13	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-200J-B26	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-200J-B27	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-200J-B30	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-200J-B35	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-400J-A11	推奨代替商品はありません。	—
XW2Z-RI50-25-D2	XW2Z-RI75-50-D2	6,800
XW2Z-RM500-475-D1	XW2Z-RM300-275-D1	10,100
XW2Z-RY200C-D1	XW2Z-RY100C-D1	7,800
XW2Z-RY500C-D1	XW2Z-RY100C-D1	7,800



■外形寸法

生産終了商品 XW2Z-0075FH-L01	推奨代替商品 XW2Z-0100FH-L01
<p>ケーブル長 L1:0.75m L2:0.5m</p> 	<p>ケーブル長 L1:1m L2:0.75m</p> 
生産終了商品 XW2Z-010AA XW2Z-050AA	推奨代替商品 XW2Z-500AA XW2Z-100AA
<p>ケーブル長 XW2Z-010AA:10m XW2Z-050AA:0.5m</p> 	<p>ケーブル長 XW2Z-500AA:5m XW2Z-100AA:1m</p> 
生産終了商品 XW2Z-015S XW2Z-100S	推奨代替商品 XW2Z-500S XW2Z-200S
<p>ケーブル長 XW2Z-015S:15m XW2Z-100S:1m</p> 	<p>ケーブル長 XW2Z-500S:5m XW2Z-200S:2m</p> 

生産終了商品 XW2Z-050J-A27	推奨代替商品 XW2Z-100J-A27
ケーブル長 0.5m	ケーブル長 1m
	

生産終了商品 XW2Z-RI50-25-D2	推奨代替商品 XW2Z-RI75-50-D2
ケーブル長 A: 0.5m B: 0.25m	ケーブル長 A: 0.75m B: 0.5m
	

生産終了商品 XW2Z-RM500-475-D1	推奨代替商品 XW2Z-RM300-275-D1
ケーブル長 A: 5m B: 4.75m	ケーブル長 A: 3m B: 2.75m
	

生産終了商品 XW2Z-RY200C-D1 XW2Z-RY500C-D1	推奨代替商品 XW2Z-RY100C-D1 XW2Z-RY100C-D1
ケーブル長 XW2Z-RY200C-D1: 2m XW2Z-RY500C-D1: 5m	ケーブル長 XW2Z-RY100C-D1: 1m
	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。