

生産終了商品のお知らせ

生産終了商品

ネットワーク機器

DCA1シリーズ 一部形式



DCA2シリーズ 一部形式

推奨代替商品

ネットワーク機器

DCA1シリーズ 一部形式
詳細は本文をご参照ください

DCA2シリーズ 一部形式
詳細は本文をご参照ください



■最終受注年月

2027年6月末

■最終出荷年月

2027年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品については、下記パターンでの代替推奨を行っております。

- ・推奨代替商品はケーブルの長さが類似となる商品を推奨しております。
- ・推奨代替商品は、コネクタを2本使用する場合と4本使用する場合がございます。
- ・生産終了商品がL型のコネクタで推奨代替商品にL型コネクタがない商品については、ストレートのコネクタを代替推奨しております。

■生産終了商品との相違点

生産終了商品 形式	推奨代替商品 形式	推奨代替品構成	変化点						
			本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
DCA1-5CN02M1	DCA1-5CN01M1	ケーブル長さ 違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
DCA1-5CN02P1	DCA1-5CN01P1	ケーブル長さ 違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
DCA1-5CN03W2	DCA1-5CN03W1	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
DCA1-5CN03W3	DCA1-5CNC5W3	両端コネクタ 2本 ケーブル長さ 違い	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	DCA1-5CN03W1								
DCA1-5CN03W4	DCA1-5CNC5W4	両端コネクタ 2本 ケーブル長さ 違い	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	DCA1-5CN03W1								
DCA1-5CN10F2	DCA1-5CNC5W4	両端コネクタ 2本 ケーブル長さ 違い	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	DCA1-5CN10F1								
DCA1-5CN35W1	DCA1-5CN25W1	両端コネクタ 2本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	DCA1-5CN10W1								
DCA1-5CNC3W1-R	DCA1-5CNC5W1-R	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
DCA1-5CNC4W1-R	DCA1-5CNC5W1-R	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
DCA1-5CNC5H2	DCA1-5CNC5H1	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎

生産終了商品 形式	推奨代替商品 形式	推奨代替品構成	変化点						
			本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
DCA1-5CS03W1-R	DCA1-5CS05W1-R	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
DCA2-5CN20F1	DCA2-5CN10W1	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	DCA2-5CN10F1								
DCA2-5CN20H1	DCA2-5CN10W1	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	DCA2-5CN10H1								
DCA2-5CN40F1	DCA2-5CN10W1	片側コネクタ +両端コネクタ×3本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	DCA2-5CN10F1								

- ◎：互換
 ○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
 ×：変更大
 —：該当する仕様がありません



■生産終了商品と推奨代替商品



生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
DCA1-5CN02H2	DCA1-5CN02H1	5,700
DCA1-5CN02M1	DCA1-5CN01M1	3,900
DCA1-5CN02P1	DCA1-5CN01P1	3,550
DCA1-5CN03W2	DCA1-5CN03W1	9,700
DCA1-5CN03W3	DCA1-5CNC5W3	5,700
	DCA1-5CN03W1	9,700
DCA1-5CN03W4	DCA1-5CNC5W4	5,700
	DCA1-5CN03W1	9,700
DCA1-5CN10F2	DCA1-5CNC5W4	5,700
	DCA1-5CN10F1	18,700
DCA1-5CN35W1	DCA1-5CN25W1	50,500
	DCA1-5CN10W1	21,000
DCA1-5CNC3W1-R	DCA1-5CNC5W1-R	7,900
DCA1-5CNC4W1-R	DCA1-5CNC5W1-R	7,900
DCA1-5CNC5H2	DCA1-5CNC5H1	3,300
DCA1-5CS03W1-R	DCA1-5CS05W1-R	19,100
DCA2-5CN20F1	DCA2-5CN10W1	21,000
	DCA2-5CN10F1	18,700
DCA2-5CN20H1	DCA2-5CN10W1	21,000
	DCA2-5CN10H1	18,700
DCA2-5CN40F1	DCA2-5CN10W1(必要数:3本)	21,000(単価)
	DCA2-5CN10F1	18,700



■外形寸法

<p>生産終了商品 DCA1-5CNC3W1-R</p> <p>ケーブル長:0.3m</p>	<p>推奨代替商品 DCA1-5CNC5W1-R</p> <p>ケーブル長:0.5m</p>
<p>生産終了商品 DCA1-5CNC4W1-R</p> <p>ケーブル長:0.4m</p>	<p>推奨代替商品 DCA1-5CNC5W1-R</p> <p>ケーブル長:0.5m</p>
<p>生産終了商品 DCA1-5CN02M1 DCA1-5CN02P1</p> <p>ケーブル長:2m</p>	<p>推奨代替商品 DCA1-5CN01M1 DCA1-5CN01P1</p> <p>ケーブル長:1m</p>

生産終了商品 DCA1-5CS03W1-R	推奨代替商品 DCA1-5CS05W1-R
ケーブル長:3m	ケーブル長:5m

生産終了商品 DCA2-5CN20F1 DCA1-5CN10F2 DCA2-5CN20H1	推奨代替商品 DCA2-5CN10W1+ DCA2-5CN10F1 DCA1-5CNC5W4+DCA2-5CN10F1 DCA2-5CN10W1+DCA2-5CN10H1
片側コネクタ:1本使用	両端コネクタ+片側コネクタを嵌合:合計2本使用
	

生産終了商品 DCA2-5CN40F1	推奨代替商品 DCA2-5CN10F1+DCA2-5CN10W1
片側コネクタ:1本使用	両端コネクタ×3+片側コネクタを嵌合:合計4本使用
	

生産終了商品 DCA1-5CN35W1 DCA1-5CN03W3 DCA1-5CN03W4	推奨代替商品 DCA1-5CN25W1+DCA1-5CN10W1 DCA1-5CNC5W3+DCA1-5CN03W1 DCA1-5CNC5W4+DCA1-5CN03W1
両端コネクタ:1本使用	両端コネクタ+両端コネクタを嵌合:合計2本使用
	

<p>生産終了商品 DCA1-5CN02H2 DCA1-5CNC5H2 DCA1-5CN03W2</p>	<p>推奨代替商品 DCA1-5CN02H1 DCA1-5CNC5H1 DCA1-5CN03W1</p>
<p>コネクタ:L形</p> 	<p>コネクタ:ストレート</p> 

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください