

生産終了商品

センサI/Oコネクタ/センサコントローラ

XS2□シリーズ 一部形式



XS3□シリーズ 一部形式

XS5□シリーズ 一部形式

ネットワーク機器

XS4Mシリーズ 一部形式

推奨代替商品

センサI/Oコネクタ/センサコントローラ

XS2□シリーズ 一部形式

詳細は本文をご参照ください

XS3□シリーズ 一部形式

詳細は本文をご参照ください

XS5□シリーズ 一部形式

詳細は本文をご参照ください

ネットワーク機器

推奨代替商品はありません。

■最終受注年月

2027年6月末

■最終出荷年月

2027年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品については、下記パターンでの代替推奨を行っております。

- ・推奨代替商品はケーブルの長い仕様を選定しております。
- ・推奨代替商品は、コネクタ2本使用する場合と3本使用する場合がございます。
- ・推奨代替商品は、組立式コネクタを使用して片側コネクタを組み立てて使用して頂きます。
- ・生産終了商品がL型のコネクタで推奨代替商品にL型コネクタがない商品については、ストレートのコネクタを代替推奨しております。
- ・推奨代替商品をケーブルなし仕様としている商品は、コネクタケーブルを連結し延長してご使用ください。

■生産終了商品との相違点

生産終了商品形式	推奨代替商品形式	推奨代替品構成	変化点						
			本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
XS2F-A421-A90-F	XS2F-A421-C90-F	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2F-A421-E90-F	XS2W-A421-D91-F	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2F-A421-C90-F								
XS2F-A421-F90-F	XS2W-A421-D91-F	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2F-A421-D90-F								
XS2F-A421-K90-F	XS2W-A421-J91-F	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2F-A421-G90-F								
XS2F-A421-L90-F	XS2W-A421-J91-F	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2F-A421-J90-F								
XS2F-A422-C90-F	XS2F-A422-D90-F	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2F-D421-AC0-F	XS2F-D421-BC0-F	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2F-D421-B80-T	XS2F-D421-B80-SA	ケーブル違い	×	○	◎	◎	◎	—	◎
XS2F-D421-E80-SA	XS2F-D421-D80-SA	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D421-C81-SA								
XS2F-D421-FC0-F	XS2W-D421-C81-F	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2F-D421-EC0-F								
XS2F-D421-G80-T	XS2F-D421-G80-SA	ケーブル違い	×	○	◎	◎	◎	—	◎
XS2F-D421-H80-SA	XS2F-D421-D80-SA	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D421-G81-SA								
XS2F-D421-HC0-F	XS2W-D421-D81-F	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2F-D421-GC0-F								
XS2F-D421-NC0-F	XS2W-D421-J81-F	片側コネクタ +両端コネクタ 2本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D421-J81-F								
	XS2F-D421-GC0-F								
XS2F-D421-Y80-SA	XS2F-D421-B80-SA	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D421-C81-SA								
XS2F-D422-310	XS2F-D421-310	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2F-D422-410	XS2F-D421-410	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2F-D422-BC0-F	XS2F-D421-BC0-F	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2F-D422-EC0-F	XS2W-D424-C81-F	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2F-D421-DC0-F								
XS2F-D422-HC0-F	XS2W-D424-G81-F	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2F-D421-DC0-F								

生産終了商品 形式	推奨代替商品 形式	推奨代替品構成	変化点						
			本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
XS2F-D523-C80-A	XS2F-D523-D80-A	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2F-D523-E80-A	XS2F-D523-G80-A	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2F-D523-F80-A	XS2F-D523-G80-A	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2F-D821-CH0-C	XS2F-D821-DH0-C	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2F-E421-L80-F	XS2W-E421-G81-F	片側コネクタ +両端コネクタ 3 本	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
	XS2W-E421-G81-F								
	XS2W-E421-G81-F								
	XS2F-E421-G80-F								
XS2F-E422-D80-F	XS2F-E421-D80-F	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2H-D421-F80-F	XS2H-D421-D80-F	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D421-D81-F								
XS2H-D421-H80-F	XS2W-D421-G81-F	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2H-D421-D80-F								
XS2H-D422-C80-F	XS2H-D421-C80-F	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2H-D821-EH0-C	XS2W-D821-DH1-C	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2H-D821-CH0-C								
XS2H-D821-FH0-C	XS2W-D821-DH1-C	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2H-D821-DH0-C								
XS2H-D821-HH0-C	XS2W-D821-GH1-C	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2H-D821-DH0-C								
XS2H-D821-JH0-C	XS2W-D821-GH1-C	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2H-D821-GH0-C								
XS2W-A424-J91-F	XS2W-A421-J91-F	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D421-T81-F	XS2W-D421-K81-F	両端コネクタ 2 本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D421-J81-F								
XS2W-D422-A81-F	XS2W-A421-C91-F	コネクタ部:ストレート ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D422-B81-F	XS2W-A421-C91-F	コネクタ部:ストレート ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D422-E81-F	XS2W-D422-G81-F	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D422-F81-F	XS2W-D422-G81-F	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D423-B81-F	XS2W-D423-C81-F	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D423-E81-F	XS2W-D423-G81-F	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D423-F81-F	XS2W-D423-G81-F	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D425-E81-R	XS2W-D425-D81-R	両端コネクタ 2 本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D421-C81-F								

生産終了商品形式	推奨代替商品形式	推奨代替品構成	変化点						
			本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
XS2W-D425-F81-R	XS2W-D425-D81-R	両端コネクタ 2 本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D421-D81-F								
XS2W-D425-Y81-R	XS2W-D425-D81-R	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D821-AH1-C	XS2W-D821-CH1-C	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D821-BH1-C	XS2W-D821-CH1-C	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D821-EH1-C	XS2W-D821-DH1-C	両端コネクタ 2 本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D821-CH1-C								
XS2W-D821-FH1-C	XS2W-D821-DH1-C	両端コネクタ 2 本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D821-DH1-C								
XS2W-D821-HH1-C	XS2W-D821-GH1-C	両端コネクタ 2 本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D821-DH1-C								
XS2W-D821-PH1-C	XS2W-D821-LH1-C	両端コネクタ 2 本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D821-LH1-C								
XS2W-D822-AH1-C	XS2W-D821-CH1-C	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D822-BH1-C	XS2W-D821-CH1-C	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D822-CH1-C	XS2W-D821-CH1-C	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D822-DH1-C	XS2W-D821-DH1-C	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D822-EH1-C	XS2W-D821-GH1-C	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D822-GH1-C	XS2W-D821-GH1-C	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D824-AH1-C	XS2W-D824-BH1-C	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS2W-D824-CH1-C	XS2W-D824-BH1-C	両端コネクタ 2 本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D821-CH1-C								
XS2W-D824-EH1-C	XS2W-D824-BH1-C	両端コネクタ 2 本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D821-DH1-C								
XS2W-D824-GH1-C	XS2W-D824-BH1-C	両端コネクタ 2 本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D821-GH1-C								
XS3F-M321-301C5-R	XS3F-M321-302-R	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS3F-M321-302C5-R	XS3F-M321-305-R	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS3F-M321-303-R	XS3F-M321-305-R	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS3F-M321-3C5-R	XS3F-M321-301-R	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS3F-M422-403-PR	XS3F-M422-405-PR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS3F-S422-401-R	XS3F-S421-401-R	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS3F-S422-402-R	XS3F-S421-402-R	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS3F-S422-405-R	XS3F-S421-405-R	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS3H-M321-3C5-R	XS3H-M321-301-R	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎

生産終了商品 形式	推奨代替商品 形式	推奨代替品構成	変化点						
			本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
XS3R-M426-5011-A	XS3R-M426-5	ケーブルなし	◎	×	◎	◎	◎	—	×
XS3R-M426-5021-A	XS3R-M426-5	ケーブルなし	◎	×	◎	◎	◎	—	×
XS3R-M426-5031-A	XS3R-M426-5	ケーブルなし	◎	×	◎	◎	◎	—	×
XS3R-M426-5050-A	XS3R-M426-5	ケーブルなし	◎	×	◎	◎	◎	—	×
XS3R-M426-5C51-A	XS3R-M426-5	ケーブルなし	◎	×	◎	◎	◎	—	×
XS3W-M32A-3C2-A	XS3F-M321-302-A	片側コネクタ +組立式コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2G-D423								
XS3W-M42A-401-A	XS3W-M42A-4C2-A	両端コネクタ 2 本 ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS3W-M421-401-R								
XS3W-M42A-403-A	XS3W-M42A-4C2-A	両端コネクタ 2 本 ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS2W-D421-E81-F								
XS3W-M42A-405-A	XS3W-M42A-4C2-A	両端コネクタ 2 本 ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS3W-M421-405-A								
XS3W-S422-402-R	XS3W-S421-402-R	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS3W-S422-405-R	XS3W-S421-405-R	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS3W-S423-402-R	XS3W-S421-402-R	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS3W-S423-405-R	XS3W-S421-405-R	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS3W-S424-402-R	XS3W-S421-402-R	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS3W-S424-405-R	XS3W-S421-405-R	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5F-D421-H80-SA	XS5W-D421-G81-SA	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5F-D421-D80-SA								
XS5F-D421-Y80-SA	XS5W-D421-B81-SA	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5F-D421-C80-SA								
XS5F-D422-J80-P	XS5F-D421-J80-P	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5F-D42B-A80-PR	XS5F-D42B-C80-PR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5F-D42B-B80-PR	XS5F-D42B-C80-PR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5F-D42B-E80-PR	XS5W-D42B-D81-PR	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5F-D42B-C80-PR								
XS5F-D42C-A80-PR	XS5F-D42C-C80-PR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5F-D42C-B80-PR	XS5F-D42C-C80-PR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5F-D42C-E80-PR	XS5F-D42C-G80-PR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5H-D421-D80-SA	XS5W-D421-C81-SA	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5H-D421-C80-SA								
XS5H-D421-G80-SA	XS5W-D421-F81-SA	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5H-D421-C80-SA								

生産終了商品 形式	推奨代替商品 形式	推奨代替品構成	変化点						
			本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
XS5H-D421-G80-SA	XS5W-D421-F81-SA	片側コネクタ +両端コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5H-D421-C80-SA								
XS5H-D422-A80-P	XS5H-D421-A80-P	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5H-D422-D80-P	XS5H-D421-D80-P	コネクタ部:ストレート	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5R-D426-C10-F	XS5R-D426-D10-F	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-D421-C82-F	XS5H-D421-C80-F	片側コネクタ +組立式コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5G-D4S1								
XS5W-D421-E82-F	XS5H-D421-E80-F	片側コネクタ +組立式コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5G-D4S1								
XS5W-D421-G82-F	XS5H-D421-G80-F	片側コネクタ +組立式コネクタ	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5G-D4S1								
XS5W-D421-T81-F	XS5W-D421-J81-F	両端コネクタ2本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5W-D421-K81-F								
XS5W-D421-U81-F	XS5W-D421-B81-F	両端コネクタ2本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5W-D421-D81-F								
XS5W-D421-W81-F	XS5W-D421-B81-F	両端コネクタ3本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5W-D421-D81-F								
	XS5W-D421-D81-F								
XS5W-D421-Y81-F	XS5W-D421-B81-F	両端コネクタ2本	◎	×	◎	◎	◎	—	×
	XS5W-D421-C81-F								
XS5W-D425-B81-R	XS5W-D425-B81-S	カバー・ケーブル色違い	×	◎	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-D425-C81-R	XS5W-D425-C81-S	カバー・ケーブル色違い	×	◎	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-D425-D81-R	XS5W-D425-D81-S	カバー・ケーブル色違い	×	◎	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-D425-E81-R	XS5W-D425-E81-S	カバー・ケーブル色違い	×	◎	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-D425-G81-R	XS5W-D425-G81-S	カバー・ケーブル色違い	×	◎	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-D425-Y81-R	XS5W-D425-Y81-S	カバー・ケーブル色違い	×	◎	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-D42B-A81-PR	XS5W-D42B-C81-PR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎
XS5W-D42B-B81-PR	XS5W-D42B-C81-PR	ケーブル長さ違い	◎	×	◎	◎	◎	—	◎

- ◎ : 互換
- : ほとんど変更ありません/相似性の高い変更
- × : 変更大
- : 該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
XS2F-A421-A90-F	XS2F-A421-C90-F	1,370
XS2F-A421-E90-F	XS2W-A421-D91-F	2,050
	XS2F-A421-C90-F	1,370
XS2F-A421-F90-F	XS2W-A421-D91-F	2,050
	XS2F-A421-D90-F	1,550
XS2F-A421-K90-F	XS2W-A421-J91-F	5,400
	XS2F-A421-G90-F	2,250
XS2F-A421-L90-F	XS2W-A421-J91-F	5,400
	XS2F-A421-J90-F	4,350
XS2F-A422-C90-F	XS2F-A422-D90-F	1,550
XS2F-D421-AC0-F	XS2F-D421-BC0-F	1,060
XS2F-D421-B80-T	XS2F-D421-B80-SA	2,400
XS2F-D421-E80-SA	XS2F-D421-D80-SA	3,000
	XS2W-D421-C81-SA	3,800
XS2F-D421-FC0-F	XS2W-D421-C81-F	1,740
	XS2F-D421-EC0-F	1,530
XS2F-D421-G80-T	XS2F-D421-G80-SA	5,050
XS2F-D421-H80-SA	XS2F-D421-D80-SA	3,000
	XS2W-D421-G81-SA	5,650
XS2F-D421-HC0-F	XS2W-D421-D81-F	2,100
	XS2F-D421-GC0-F	1,670
XS2F-D421-NC0-F	XS2W-D421-J81-F	4,050
	XS2W-D421-J81-F	4,050
	XS2F-D421-GC0-F	1,670
XS2F-D421-Y80-SA	XS2F-D421-B80-SA	2,400
	XS2W-D421-C81-SA	3,800
XS2F-D422-310	XS2F-D421-310	1,420
XS2F-D422-410	XS2F-D421-410	1,840
XS2F-D422-BC0-F	XS2F-D421-BC0-F	1,060
XS2F-D422-EC0-F	XS2W-D424-C81-F	2,400
	XS2F-D421-DC0-F	1,290
XS2F-D422-HC0-F	XS2W-D424-G81-F	3,100
	XS2F-D421-DC0-F	1,290
XS2F-D523-C80-A	XS2F-D523-D80-A	2,800
XS2F-D523-E80-A	XS2F-D523-G80-A	3,700
XS2F-D523-F80-A	XS2F-D523-G80-A	3,700
XS2F-D821-CH0-C	XS2F-D821-DH0-C	2,550
XS2F-E421-L80-F	XS2W-E421-G81-F	4,800
	XS2W-E421-G81-F	4,800
	XS2W-E421-G81-F	4,800
	XS2F-E421-G80-F	4,200
XS2F-E422-D80-F	XS2F-E421-D80-F	3,250
XS2H-D421-F80-F	XS2H-D421-D80-F	1,560
	XS2W-D421-D81-F	2,100
XS2H-D421-H80-F	XS2W-D421-G81-F	3,100
	XS2H-D421-D80-F	1,560
XS2H-D422-C80-F	XS2H-D421-C80-F	1,340
XS2H-D821-EH0-C	XS2W-D821-DH1-C	4,150
	XS2H-D821-CH0-C	2,150
XS2H-D821-FH0-C	XS2W-D821-DH1-C	4,150
	XS2H-D821-DH0-C	4,350
XS2H-D821-HH0-C	XS2W-D821-GH1-C	5,100
	XS2H-D821-DH0-C	4,350
XS2H-D821-JH0-C	XS2W-D821-GH1-C	5,100
	XS2H-D821-GH0-C	6,150
XS2W-A424-J91-F	XS2W-A421-J91-F	5,400
XS2W-D421-T81-F	XS2W-D421-K81-F	5,700
	XS2W-D421-J81-F	4,050
XS2W-D422-A81-F	XS2W-A421-C91-F	1,960

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
XS2W-D422-B81-F	XS2W-A421-C91-F	1,960
XS2W-D422-E81-F	XS2W-D422-G81-F	3,100
XS2W-D422-F81-F	XS2W-D422-G81-F	3,100
XS2W-D423-B81-F	XS2W-D423-C81-F	2,400
XS2W-D423-E81-F	XS2W-D423-G81-F	3,100
XS2W-D423-F81-F	XS2W-D423-G81-F	3,100
XS2W-D425-E81-R	XS2W-D425-D81-R	3,400
	XS2W-D421-C81-F	1,740
XS2W-D425-F81-R	XS2W-D425-D81-R	3,400
	XS2W-D421-D81-F	2,100
XS2W-D425-Y81-R	XS2W-D425-D81-R	3,400
XS2W-D821-AH1-C	XS2W-D821-CH1-C	4,800
XS2W-D821-BH1-C	XS2W-D821-CH1-C	4,800
XS2W-D821-EH1-C	XS2W-D821-DH1-C	4,150
	XS2W-D821-CH1-C	4,800
XS2W-D821-FH1-C	XS2W-D821-DH1-C	4,150
	XS2W-D821-DH1-C	4,150
XS2W-D821-HH1-C	XS2W-D821-GH1-C	5,100
	XS2W-D821-DH1-C	4,150
XS2W-D821-PH1-C	XS2W-D821-LH1-C	26,000
	XS2W-D821-LH1-C	26,000
XS2W-D822-AH1-C	XS2W-D821-CH1-C	4,800
XS2W-D822-BH1-C	XS2W-D821-CH1-C	4,800
XS2W-D822-CH1-C	XS2W-D821-CH1-C	4,800
XS2W-D822-DH1-C	XS2W-D821-DH1-C	4,150
XS2W-D822-EH1-C	XS2W-D821-GH1-C	5,100
XS2W-D822-GH1-C	XS2W-D821-GH1-C	5,100
XS2W-D824-AH1-C	XS2W-D824-BH1-C	3,400
	XS2W-D821-CH1-C	4,800
XS2W-D824-EH1-C	XS2W-D824-BH1-C	3,400
	XS2W-D821-DH1-C	4,150
XS2W-D824-GH1-C	XS2W-D824-BH1-C	3,400
	XS2W-D821-GH1-C	5,100
XS3F-M321-301C5-R	XS3F-M321-302-R	1,620
XS3F-M321-302C5-R	XS3F-M321-305-R	2,350
XS3F-M321-303-R	XS3F-M321-305-R	2,350
XS3F-M321-3C5-R	XS3F-M321-301-R	1,320
XS3F-M422-403-PR	XS3F-M422-405-PR	2,850
XS3F-S422-401-R	XS3F-S421-401-R	1,500
XS3F-S422-402-R	XS3F-S421-402-R	1,710
XS3F-S422-405-R	XS3F-S421-405-R	2,500
XS3H-M321-3C5-R	XS3H-M321-301-R	1,400
XS3M-K321-1	推奨代替商品はありません。	-
XS3M-K321-2	推奨代替商品はありません。	-
XS3R-M426-5011-A	XS3R-M426-5	3,900
XS3R-M426-5021-A	XS3R-M426-5	3,900
XS3R-M426-5031-A	XS3R-M426-5	3,900
XS3R-M426-5050-A	XS3R-M426-5	3,900
XS3R-M426-5C51-A	XS3R-M426-5	3,900
XS3W-M32A-3C2-A	XS3F-M321-302-A	1,180
	XS2G-D423	1,120
XS3W-M42A-401-A	XS3W-M42A-4C2-A	2,300
	XS3W-M421-401-R	2,500
XS3W-M42A-403-A	XS3W-M42A-4C2-A	2,300
	XS2W-D421-E81-F	2,800
XS3W-M42A-405-A	XS3W-M42A-4C2-A	2,300
	XS3W-M421-405-A	3,850
XS3W-S422-402-R	XS3W-S421-402-R	2,650
XS3W-S422-405-R	XS3W-S421-405-R	3,400

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
XS3W-S423-402-R	XS3W-S421-402-R	2,650
XS3W-S423-405-R	XS3W-S421-405-R	3,400
XS3W-S424-402-R	XS3W-S421-402-R	2,650
XS3W-S424-405-R	XS3W-S421-405-R	3,400
XS4M-D421-101-A	推奨代替商品はありません。	-
XS4M-D421-102-A	推奨代替商品はありません。	-
XS4M-D521-101-D	推奨代替商品はありません。	-
XS4M-D521-102-D	推奨代替商品はありません。	-
XS4M-D521-1C5-D	推奨代替商品はありません。	-
XS5F-D421-H80-SA	XS5W-D421-G81-SA	5,650
	XS5F-D421-D80-SA	3,000
XS5F-D421-Y80-SA	XS5W-D421-B81-SA	4,600
	XS5F-D421-C80-SA	3,300
XS5F-D422-J80-P	XS5F-D421-J80-P	17,400
XS5F-D42B-A80-PR	XS5F-D42B-C80-PR	1,980
XS5F-D42B-B80-PR	XS5F-D42B-C80-PR	1,980
XS5F-D42B-E80-PR	XS5W-D42B-D81-PR	4,150
	XS5F-D42B-C80-PR	1,980
XS5F-D42C-A80-PR	XS5F-D42C-C80-PR	1,980
XS5F-D42C-B80-PR	XS5F-D42C-C80-PR	1,980
XS5F-D42C-E80-PR	XS5F-D42C-G80-PR	3,850
XS5H-D421-D80-SA	XS5W-D421-C81-SA	5,050
	XS5H-D421-C80-SA	2,400
XS5H-D421-G80-SA	XS5W-D421-F81-SA	9,900
	XS5H-D421-C80-SA	2,400
XS5H-D422-A80-P	XS5H-D421-A80-P	1,560
XS5H-D422-D80-P	XS5H-D421-D80-P	4,350
XS5R-D426-C10-F	XS5R-D426-D10-F	3,900
XS5W-D421-C82-F	XS5H-D421-C80-F	1,500
	XS5G-D4S1	1,200
XS5W-D421-E82-F	XS5H-D421-E80-F	1,920
	XS5G-D4S1	1,200
XS5W-D421-G82-F	XS5H-D421-G80-F	2,400
	XS5G-D4S1	1,200
XS5W-D421-T81-F	XS5W-D421-J81-F	4,800
	XS5W-D421-K81-F	7,200
XS5W-D421-U81-F	XS5W-D421-B81-F	2,500
	XS5W-D421-D81-F	2,800
XS5W-D421-W81-F	XS5W-D421-B81-F	2,500
	XS5W-D421-D81-F	2,800
	XS5W-D421-D81-F	2,800
XS5W-D421-Y81-F	XS5W-D421-B81-F	2,500
	XS5W-D421-C81-F	2,550
XS5W-D425-B81-R	XS5W-D425-B81-S	2,500
XS5W-D425-C81-R	XS5W-D425-C81-S	2,550
XS5W-D425-D81-R	XS5W-D425-D81-S	2,800
XS5W-D425-E81-R	XS5W-D425-E81-S	3,000
XS5W-D425-G81-R	XS5W-D425-G81-S	3,600
XS5W-D425-Y81-R	XS5W-D425-Y81-S	3,200
XS5W-D42B-A81-PR	XS5W-D42B-C81-PR	3,800
XS5W-D42B-B81-PR	XS5W-D42B-C81-PR	3,800



■対象商品の詳細



No.	形式仕様	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
1	XS2F-A421-A90-F					○													
2	XS2F-A421-E90-F											○							
3	XS2F-A421-F90-F											○							
4	XS2F-A421-K90-F											○							
5	XS2F-A421-L90-F											○							
6	XS2F-A422-C90-F						○												
7	XS2F-D421-AC0-F			○															
8	XS2F-D421-B80-T		○															○	
9	XS2F-D421-E80-SA											○							
10	XS2F-D421-FC0-F											○							
11	XS2F-D421-G80-T		○															○	
12	XS2F-D421-H80-SA											○							
13	XS2F-D421-HC0-F											○							
14	XS2F-D421-NC0-F												○						
15	XS2F-D421-Y80-SA											○							
16	XS2F-D422-310																	○	
17	XS2F-D422-410																	○	
18	XS2F-D422-BC0-F																	○	
19	XS2F-D422-EC0-F											○							
20	XS2F-D422-HC0-F											○							
21	XS2F-D523-C80-A						○												
22	XS2F-D523-E80-A									○									
23	XS2F-D523-F80-A										○								
24	XS2F-D821-CH0-C						○												
25	XS2F-E421-L80-F													○					
26	XS2F-E422-D80-F																	○	
27	XS2H-D421-F80-F											○							
28	XS2H-D421-H80-F											○							
29	XS2H-D422-C80-F																	○	
30	XS2H-D821-EH0-C											○							
31	XS2H-D821-FH0-C											○							
32	XS2H-D821-HH0-C											○							
33	XS2H-D821-JH0-C											○							
34	XS2W-A424-J91-F																	○	
35	XS2W-D421-T81-F														○				
36	XS2W-D422-A81-F					○													
37	XS2W-D422-B81-F				○														
38	XS2W-D422-E81-F									○									
39	XS2W-D422-F81-F										○								
40	XS2W-D423-B81-F				○														
41	XS2W-D423-E81-F									○									
42	XS2W-D423-F81-F										○								
43	XS2W-D425-E81-R														○				
44	XS2W-D425-F81-R														○				
45	XS2W-D425-Y81-R							○											
46	XS2W-D821-AH1-C					○													
47	XS2W-D821-BH1-C				○														
48	XS2W-D821-EH1-C														○				
49	XS2W-D821-FH1-C														○				
50	XS2W-D821-HH1-C														○				
51	XS2W-D821-PH1-C														○				

No.	形式仕様	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	
52	XS2W-D822-AH1-C																			○
53	XS2W-D822-BH1-C																			○
54	XS2W-D822-CH1-C																			○
55	XS2W-D822-DH1-C																			○
56	XS2W-D822-EH1-C																			○
57	XS2W-D822-GH1-C																			○
58	XS2W-D824-AH1-C			○																
59	XS2W-D824-CH1-C														○					
60	XS2W-D824-EH1-C														○					
61	XS2W-D824-GH1-C														○					
62	XS3F-M321-301C5-R							○												
63	XS3F-M321-302C5-R								○											
64	XS3F-M321-303-R									○										
65	XS3F-M321-3C5-R				○															
66	XS3F-M422-403-PR									○										
67	XS3F-S422-401-R																			○
68	XS3F-S422-402-R																			○
69	XS3F-S422-405-R																			○
70	XS3H-M321-3C5-R				○															
71	XS3R-M426-5011-A																			○
72	XS3R-M426-5021-A																			○
73	XS3R-M426-5031-A																			○
74	XS3R-M426-5050-A																			○
75	XS3R-M426-5C51-A																			○
76	XS3W-M32A-3C2-A																		○	
77	XS3W-M42A-401-A														○					
78	XS3W-M42A-403-A														○					
79	XS3W-M42A-405-A														○					
80	XS3W-S422-402-R																			○
81	XS3W-S422-405-R																			○
82	XS3W-S423-402-R																			○
83	XS3W-S423-405-R																			○
84	XS3W-S424-402-R																			○
85	XS3W-S424-405-R																			○
86	XS5F-D421-H80-SA											○								
87	XS5F-D421-Y80-SA											○								
88	XS5F-D422-J80-P																			○
89	XS5F-D42B-A80-PR					○														
90	XS5F-D42B-B80-PR				○															
91	XS5F-D42B-E80-PR											○								
92	XS5F-D42C-A80-PR					○														
93	XS5F-D42C-B80-PR				○															
94	XS5F-D42C-E80-PR									○										
95	XS5H-D421-D80-SA											○								
96	XS5H-D421-G80-SA											○								
97	XS5H-D422-A80-P																			○
98	XS5H-D422-D80-P																			○
99	XS5R-D426-C10-F						○													
100	XS5W-D421-C82-F																			○
101	XS5W-D421-E82-F																			○
102	XS5W-D421-G82-F																			○
103	XS5W-D421-T81-F														○					

No.	形式仕様	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
104	XS5W-D421-U81-F														○					
105	XS5W-D421-W81-F															○				
106	XS5W-D421-Y81-F														○					
107	XS5W-D425-B81-R	○	○																	
108	XS5W-D425-C81-R	○	○																	
109	XS5W-D425-D81-R	○	○																	
110	XS5W-D425-E81-R	○	○																	
111	XS5W-D425-G81-R	○	○																	
112	XS5W-D425-Y81-R	○	○																	
113	XS5W-D42B-A81-PR					○														
114	XS5W-D42B-B81-PR				○															









■本体の色



生産終了商品 ①	推奨代替商品 ①
カバー : 黒 ケーブル: ライトグレー 	カバー : ワームグレー ケーブル: 黒 

生産終了商品 ②	推奨代替商品 ②
ケーブル: グレー 	ケーブル: 青 

■外形寸法

生産終了商品 ③	推奨代替商品 ③
ケーブル長: 0.3m	ケーブル長: 0.5m
生産終了商品 ④	推奨代替商品 ④
ケーブル長: 0.5m	ケーブル長: 1m
生産終了商品 ⑤	推奨代替商品 ⑤
ケーブル長: 0.3m	ケーブル長: 1m
生産終了商品 ⑥	推奨代替商品 ⑥
ケーブル長: 1m	ケーブル長: 2m
生産終了商品 ⑦	推奨代替商品 ⑦
ケーブル長: 1.5m	ケーブル長: 2m



<p style="text-align: center;">生産終了商品 ⑧</p> <p>ケーブル長:2.5m</p>	<p style="text-align: center;">推奨代替商品 ⑧</p> <p>ケーブル長:5m</p>
<p style="text-align: center;">生産終了商品 ⑨</p> <p>ケーブル長:3m</p>	<p style="text-align: center;">生産終了商品 ⑨</p> <p>ケーブル長:5m</p>
<p style="text-align: center;">生産終了商品 ⑩</p> <p>ケーブル長:4m</p>	<p style="text-align: center;">推奨代替商品 ⑩</p> <p>ケーブル長:5m</p>
<p style="text-align: center;">生産終了商品 ⑪</p> <p>片側コネクタ:1本使用</p> 	<p style="text-align: center;">推奨代替商品 ⑪</p> <p>両端コネクタ+片側コネクタを嵌合:2本使用</p> 
<p style="text-align: center;">生産終了商品 ⑫</p> <p>片側コネクタ:1本使用</p> 	<p style="text-align: center;">推奨代替商品 ⑫</p> <p>両端コネクタ×2+片側コネクタを嵌合:3本使用</p> 
<p style="text-align: center;">生産終了商品 ⑬</p> <p>片側コネクタ:1本使用</p> 	<p style="text-align: center;">推奨代替商品 ⑬</p> <p>両端コネクタ×3+片側コネクタを嵌合:4本使用</p> 
<p style="text-align: center;">生産終了商品 ⑭</p> <p>両端コネクタ:1本使用</p> 	<p style="text-align: center;">推奨代替商品 ⑭</p> <p>両端コネクタ+両端コネクタを嵌合:2本使用</p> 

生産終了商品 ⑮	推奨代替商品 ⑮
<p>両端コネクタ:1本使用</p> 	<p>両端コネクタ×3を嵌合:3本使用</p> 

生産終了商品 ⑯	推奨代替商品 ⑯
<p>コネクタ:L形</p> 	<p>コネクタ:ストレート</p> 

生産終了商品 ⑰	推奨代替商品 ⑰
<p>外径:φ6.5mm</p>	<p>外径:φ6.7mm</p>

生産終了商品 ⑱	推奨代替商品 ⑱
<p>両端コネクタ</p> 	<p>片側コネクタ+組立式コネクタ</p> 

生産終了商品 ⑲	推奨代替商品 ⑲
<p>ケーブル付コネクタ</p> 	<p>ケーブルなし</p> 

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください