

生産終了商品

一般リレー
パワーリレー
MM-TCシリーズ
ラッチングリレー
MMK-TCシリーズ



推奨代替商品

一般リレー
パワーリレー
MMシリーズ
ラッチングリレー
MMKシリーズ

■最終受注年月

2027年6月末

■最終出荷年月

2027年9月末

※部材の入手状況により、やむを得ず生産終了時期が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品は、外形寸法、配線接続、取付寸法、定格性能、動作特性、操作方法に変更はありません。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
MMシリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
MMKシリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
MM2XKP-TC DC100/110	MM2XKP DC100/110	8,100
MM3XP-TC DC100/110	MM3XP DC100/110	8,050
MM4P-TC AC220	MM4P AC220	6,700

■ 本体の色

生産終了商品 MM-TCシリーズ/MMK-TCシリーズ	推奨代替商品 MMシリーズ/MMKシリーズ
接点部の色 金色 (Ag接点 + Auメッキ)	接点部の色 銀色 (Ag接点)

■ 外形寸法

生産終了商品 MM-TCシリーズ/MMK-TCシリーズ	推奨代替商品 MMシリーズ/MMKシリーズ
変更ありません。	

■ 端子配置／配線接続

生産終了商品 MM-TCシリーズ/MMK-TCシリーズ	推奨代替商品 MMシリーズ/MMKシリーズ
変更ありません。	

■ 取付寸法

生産終了商品 MM-TCシリーズ/MMK-TCシリーズ	推奨代替商品 MMシリーズ/MMKシリーズ
変更ありません。	

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 MM-TCシリーズ/MMK-TCシリーズ	推奨代替商品 MMシリーズ/MMKシリーズ
定格 (操作コイル)	変更ありません。	
定格 開閉部 (接点部)		
性能		

■ 動作特性

生産終了商品 MM-TCシリーズ/MMK-TCシリーズ	推奨代替商品 MMシリーズ/MMKシリーズ
変更ありません。	

■ 操作方法

生産終了商品 MM-TCシリーズ/MMK-TCシリーズ	推奨代替商品 MMシリーズ/MMKシリーズ
変更ありません。	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。