

生産終了商品

信号変換器

K3FKシリーズ一部形式

K3FMシリーズ一部形式



推奨代替商品

弊社の代替商品はありません。

株式会社エムジー様製
プラグイン形FA用変換器
K・UNITシリーズ

コンパクト変換器
みにまる®シリーズ

■最終受注年月

2027年6月末

■最終出荷年月

2027年9月末

■修理対応終了年月

2028年9月末

2026年4月の弊社新ERPシステム導入にともない、受発注の処理を代表商品コードから個別商品コード/品目コードに変更しております。ただ、K3FK、K3FMシリーズの代表商品コードは上記システムに登録しているため生産終了商品を個別コード商品と代表コード商品に分けて記載いたします。

また、個別商品コードは生産維持と生産終了に分かれます。生産維持商品については■生産維持形式一覧(グループ①)にてご確認をお願いいたします。

グループ

- ① 個別商品コード/品目コードあり商品 : 生産維持 ⇒ 生産維持形式一覧
- ② 個別商品コード/品目コードあり商品 : 生産終了 ⇒ 生産終了商品と推奨代替商品 個別商品リスト
- ③ 代表商品コード(個別コードなし) 商品 : 生産終了 ⇒ 生産終了商品と推奨代替商品 代表商品リスト

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品の株式会社エムジー様製プラグイン形FA用変換器 K・UNITシリーズ/コンパクト変換器 みにまる®シリーズは、K3FK/K3FMシリーズと同一仕様・性能の商品です。異なる点は形式、メーカー名となります。

<生産終了:個別コード商品>

形式毎の商品コード、品目コードをシステムに登録しており、生産終了商品と推奨代替商品は■生産終了商品と推奨代替商品、グループ②個別商品リストにてご確認ください。

<生産終了:代表コード商品>

代表コード商品の生産終了はシステムに個別商品コード/品目コードを登録していない形式の生産終了を意味しています。生産終了までは弊社商品をご注文いただくことは可能ですが、商品データ登録後に受注、生産、出荷となるため参考納期3カ月となります。ご注文いただける場合は弊社の担当営業までご連絡ください。

納期が課題となる場合、■生産終了商品と推奨代替商品、グループ③代表商品リストにて株式会社エムジー様商品の機種情報をご確認いただき、ここから個別形式を設定してエムジー様商品の購入をご検討いただきますようお願いいたします。弊社形式からエムジー様形式は次のような考え方で変換いただけます。

エムジー様お問合せ先：[ホットライン\(フリーダイヤル:0120-18-6321\)](tel:0120-18-6321)

形式変換例

K3FKシリーズ K3Fを削除、シリーズ名を'K'として機種情報をそのまま残す

弊社形式:K3FK-A-AA-B →代替品形式:KA-AA-B

K3FKシリーズ K3Fを削除、シリーズ名を'M2'として機種情報をそのまま残す

弊社形式:K3FM-AC-A44-M →代替品形式:M2AC-A44-M

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
株式会社エムジー様製 プラグイン形FA用変換器 K・UNITシリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
株式会社エムジー様製 コンパクト変換器 みにまる® シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産維持形式一覧(グループ①)

生産維持商品		
K3FK-AC-A14-H	K3FK-C-5G-R	K3FK-DY-4-B
K3FK-AC-A54-C	K3FK-CE-10-B 0-2VDC	K3FK-DY-A-B
K3FK-AC-A54-H	K3FK-CE-1A-B	K3FK-DY-A-C
K3FK-AC-A84-B 0-24VAC	K3FK-CE-1A-G	K3FK-DY-A-G
K3FK-AC-A84-R 0-250VAC	K3FK-CE-1A-R	K3FK-G-16-R
K3FK-AC-A8A-R 0-250VAC	K3FK-CE-50-G 0-10.5VDC	K3FK-G-1A-B
K3FK-AC-AA4-R	K3FK-CE-54-B	K3FK-G-34-R
K3FK-AC-AZA-B 0-1AAC	K3FK-CE-54-G	K3FK-GS-14-H
K3FK-C-1A-B	K3FK-CE-54-H	K3FK-GS-14-R
K3FK-C-1A-R	K3FK-CE-54-R	K3FK-GS-1A-R
K3FK-C-54-B	K3FK-CE-55-G	K3FK-GS-24-B
K3FK-C-54-G	K3FK-CE-56-B	K3FK-GS-24-R
K3FK-C-54-R	K3FK-CE-5A-B	K3FK-GS-2A-G
K3FK-C-55-B	K3FK-CE-5A-G	K3FK-M-4-B
K3FK-C-56-R	K3FK-CE-5A-H	K3FK-M-4-G
K3FK-C-5A-B	K3FK-CE-5A-R	K3FK-M-4-R
K3FK-C-5A-G	K3FK-CTM	K3FK-M-6-R
K3FK-C-5A-H	K3FK-D-24-B	K3FK-M-A-G
K3FK-C-5A-R	K3FK-D-24-G	K3FK-M-A-R

生産維持商品		
K3FK-MS-2-R	K3FK-SF-44-B	K3FK-VS-2A-B
K3FK-MS-3-G	K3FK-SF-44W-B	K3FK-VS-34-R
K3FK-MS-4-B	K3FK-SF-4A-B	K3FK-VS-35-R
K3FK-MS-4-G	K3FK-SF-5A-G	K3FK-VS-3A-B
K3FK-MS-4-H	K3FK-SF-A4-B	K3FK-VS-40-B 0-8VDC
K3FK-MS-4-R	K3FK-SF-A4-R	K3FK-VS-40-R 0-2VDC
K3FK-MS-4-R/K	K3FK-SF-D4-R	K3FK-VS-44-B
K3FK-MS-4W-R/K	K3FK-SL-05-G -20-20VDC	K3FK-VS-44-B/K
K3FK-MS-5-H	K3FK-SL-32-S	K3FK-VS-44-C
K3FK-MS-A-B	K3FK-SL-45-R	K3FK-VS-44-G
K3FK-MS-A-B/K	K3FK-SL-4W2-R	K3FK-VS-44-G/K
K3FK-MS-A-G	K3FK-TG-14-B	K3FK-VS-44-H
K3FK-MS-A-G/K	K3FK-TG-14-G	K3FK-VS-44-R
K3FK-MS-A-R	K3FK-TG-U4-R 0-27VAC	K3FK-VS-44-R/K
K3FK-MS-D-B	K3FK-TG-UA-B 0-20VAC	K3FK-VS-45-B
K3FK-MT-1-B	K3FK-TS-26-B K 0-1000DEG	K3FK-VS-45-C
K3FK-MT-1-C	K3FK-TS-2A-B K 0-600DEG	K3FK-VS-4A-B
K3FK-MT-1-G	K3FK-TS-2A-B K 0-800DEG	K3FK-VS-4A-G
K3FK-MT-1-R	K3FK-TS-2A-G K 0-400DEG	K3FK-VS-4A-H
K3FK-MT-2-B	K3FK-VS-04-B 0-30VDC	K3FK-VS-4A-R
K3FK-MT-2-G	K3FK-VS-04-H 0-11VDC	K3FK-VS-4W4-R/K
K3FK-MT-2-R	K3FK-VS-04-R 0-120VDC	K3FK-VS-4W4W-R
K3FK-R-3A-C PT100 0-120DEG	K3FK-VS-04-R 0-150VDC	K3FK-VS-55-B
K3FK-REM-100	K3FK-VS-04-R/K 0-11.4VDC	K3FK-VS-5A-B
K3FK-REM-250	K3FK-VS-04-R/K 0-13.3VDC	K3FK-VS-5A-G
K3FK-RS-14-B JPT100 0-450DEG	K3FK-VS-05-R 0-20VDC	K3FK-VS-5A-R
K3FK-RS-1A-B JPT100 0-120DEG	K3FK-VS-0A-R 0-150VDC	K3FK-VS-5A-R/K
K3FK-RS-3A-B PT100 0-100DEG	K3FK-VS-0A-R 1-6VDC	K3FK-VS-5WA-R
K3FK-RS-3A-B PT100 0-50DEG	K3FK-VS-163-B	K3FK-VS-6A-S
K3FK-RS-3A-G PT100 0-100DEG	K3FK-VS-164-G	K3FK-VS-A0-B -30-30MVDC
K3FK-RS-3A-H PT100 0-100DEG	K3FK-VS-164-H	K3FK-VS-A1A-G
K3FK-RS-3A-R PT100 -20-40DEG	K3FK-VS-164-R	K3FK-VS-A4-B
K3FK-RS-3A-R PT100 -20-80DEG	K3FK-VS-16A-G	K3FK-VS-A4-C
K3FK-RS-3A-R PT100 -20-85DEG	K3FK-VS-24-B	K3FK-VS-A4-G
K3FK-RS-3A-R/K PT100 0-200DEG	K3FK-VS-24-C	K3FK-VS-A4-R
K3FK-RS-45-R PT100 0-250DEG	K3FK-VS-24-G/K	K3FK-VS-A4-R/K
K3FK-RS-4A-B PT100 0-100DEG	K3FK-VS-25-R	K3FK-VS-A5-B

生産維持商品		
K3FK-VS-A5-G	K3FM-SP-16-R 0-100HZ	K3FM-VS-5A-M
K3FK-VS-A5-R	K3FM-SP-1A-M 0-8KHZ	K3FM-VS-5A-R
K3FK-VS-A6-B	K3FM-SP-1A-R 0-120HZ	K3FM-VS-5A-R2
K3FK-VS-AA-B	K3FM-SP-1A-R 0-50HZ	K3FM-VS-6A-M
K3FK-VS-AA-G	K3FM-SP-25-R-X 0-1440HZ	K3FM-VS-6A-R
K3FK-VS-AA-R	K3FM-SP-2A-R 0-180HZ	K3FM-VS-A4-M
K3FK-VS-AA-R/K	K3FM-TS-24-R K 0-100DEG	K3FM-VS-A4-R
K3FK-VS-G0-B 0-10.5VDC	K3FM-TS-26-R K 0-1200DEG	K3FM-VS-A4-R/K
K3FK-VS-J4-R/K	K3FM-TS-2A-M K 0-399DEG	K3FM-VS-A5-P
K3FK-YV-66-B	K3FM-TS-2A-R/K K 0-200DEG	K3FM-VS-A5-R
K3FK-YV-6A-B	K3FM-VF-44-R	K3FM-VS-A5-R/K
K3FK-YV-AA-B	K3FM-VF-4A-R	K3FM-VS-A6-M
K3FM-CA-54-M	K3FM-VF-4W4W-M	
K3FM-CA-54-R	K3FM-VF-5W4W-R2	
K3FM-CA-5A-M	K3FM-VF-5WA-R	
K3FM-CA-5A-R	K3FM-VF-A4-R	
K3FM-CE-14-M	K3FM-VF-AA-R	
K3FM-CE-1A-M	K3FM-VS-00-R/K 0-24VDC 0-12VDC	
K3FM-CE-54-M	K3FM-VS-0A-M 0-2.5VDC	
K3FM-CE-54-R	K3FM-VS-164-R	
K3FM-CE-5A-M	K3FM-VS-164-R/K	
K3FM-MS-4-M	K3FM-VS-166-R/K	
K3FM-MS-4-M/K	K3FM-VS-24-M	
K3FM-MS-4-R	K3FM-VS-2A-R/K	
K3FM-MS-4-R/K	K3FM-VS-3A-R	
K3FM-MS-6-M	K3FM-VS-3A-R2	
K3FM-MS-A-M	K3FM-VS-44-M	
K3FM-MS-A-M/K	K3FM-VS-44-M/K	
K3FM-MS-A-R	K3FM-VS-44-R/K	
K3FM-MS-A-R/K	K3FM-VS-4A-M	
K3FM-PP-22N-R	K3FM-VS-4A-R	
K3FM-PP-23N-R	K3FM-VS-4A-R/K	
K3FM-PP-32N-M	K3FM-VS-4D-M	
K3FM-PP-32N-R	K3FM-VS-4D-R	
K3FM-PP-33N-R	K3FM-VS-4W4W-R	
K3FM-PP-34N-R	K3FM-VS-4W4W-R/K	
K3FM-PP-34N-R2	K3FM-VS-53-R/K	

■生産終了商品と推奨代替商品
個別商品リスト(グループ②)

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
K3FK-A-AA-B	KA-AA-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-AC-A4A-H	KAC-A4A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-AC-A53-B	KAC-A53-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-AC-A55-H	KAC-A55-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-AC-A5A-G	KAC-A5A-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-AC-A5A-H	KAC-A5A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-AC-A7A-C	KAC-A7A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-APU-41-G	KAPU-41-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-APU-41-R 0-10KHZ	KAPU-41-R(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-APU-A1-B	KAPU-A1-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-APU-A1-C 0-5KHZ	KAPU-A1-C(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-APU-H6-R	KAPU-H6-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-AS-A4-B	KAS-A4-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-AS-A6-G	KAS-A6-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-B-44-R	KB-44-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-B-55-R	KB-55-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-B-AA-C	KB-AA-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-BS-44-C	KBS-44-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-BS-45-B	KBS-45-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-BS-4A-R	KBS-4A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-C-16-R	KC-16-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-C-1A-C	KC-1A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-C-1A-H	KC-1A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-C-54-H	KC-54-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-C-55-C	KC-55-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-C-55-H	KC-55-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-C-5A-C	KC-5A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-C-5A-J	KC-5A-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-C-5D-H	KC-5D-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-C-5D-J	KC-5D-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-CE-1A-H	KCE-1A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-CE-54-D	KCE-54-D	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-CE-55-C	KCE-55-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-CE-5A-J	KCE-5A-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-CNA-15	KCNA-15	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-CTM-5	K3FK-CTM(注.1)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-D-24-C	KD-24-C	お取引商社様にお問合せください。

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
K3FK-D-24-D	KD-24-D	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-D-24-F	KD-24-F	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-D-24-H	KD-24-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-D-24-J	KD-24-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-D-42-B	KD-42-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-D-42-C	KD-42-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-D-42-D	KD-42-D	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-D-42-F	KD-42-F	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-D-42-G	KD-42-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-D-42-H	KD-42-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-D-42-J	KD-42-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-DY-A-H	KDY-A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-DY-A-R	KDY-A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-EP-14-B	KEP-14-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-FS-A5-B	KFS-A5-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-FS-AA-B	KFS-AA-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-G-04W-R-X	KG-04W-R-X	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-G-155-R	KG-155-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-G-25-R	KG-25-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-G-2A-F	KG-2A-F	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-G-2A-R	KG-2A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-GS-0A-C	KGS-0A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-GS-12A-H/K	KGS-12A-H/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-GS-15A-R	KGS-15A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-GS-24-C	KGS-24-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-GS-24-G	KGS-24-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-GS-25-H	KGS-25-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-GS-2A-G/K	KGS-2A-G/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-GS-2A-H	KGS-2A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-GS-2A-H/K	KGS-2A-H/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-GS-2A-R	KGS-2A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-GS-3A-G	KGS-3A-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-GS-3A-H	KGS-3A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-GS-X4W-B-X	KGS-X4W-B-X	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-GS-X6-R-X	KGS-X6-R-X	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-H-H-55-C	KHH-55-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-L-44-G	KL-44-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-L-44-R	KL-44-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-M-5-C	KM-5-C	お取引商社様にお問合せください。

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
K3FK-M-6-H	KM-6-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-M-A-B	KM-A-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-MS-4-J	KMS-4-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-MS-5-B	KMS-5-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-MS-5-G	KMS-5-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-MS-5-R	KMS-5-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-MS-6-C	KMS-6-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-MS-6-H	KMS-6-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-MS-A-C	KMS-A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-MS-A-H	KMS-A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-MS-A-J-K	KMS-A-J-K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-MS-D-H	KMS-D-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-MT-1-H	KMT-1-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-MT-1-J	KMT-1-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-MT-2-C	KMT-2-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-P-1A-C	KP-1A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-P-2A-H	KP-2A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-P-5A-H	KP-5A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-P-5A-J	KP-5A-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-P-66-R	KP-66-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-P-6A-H	KP-6A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-P-6A-J	KP-6A-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-P-6G-R	KP-6G-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PE-10-G 0-11VDC	KPE-10-G(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PE-14-H	KPE-14-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PE-15-H	KPE-15-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PE-1A-H	KPE-1A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PE-25-B	KPE-25-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PE-25-H	KPE-25-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PE-25-R	KPE-25-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PE-2A-H	KPE-2A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PE-5A-R	KPE-5A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PE-6A-G	KPE-6A-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PE-6A-H	KPE-6A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PE-6A-J	KPE-6A-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PE-6A-R	KPE-6A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PNE-65	KPNE-65	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PRU-11-B	KPRU-11-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PRU-11-G	KPRU-11-G	お取引商社様にお問合せください。

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
K3FK-PRU-81-B 0-10KHZ 0-300HZ	KPRU-81-B(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PRU-81-B 0-20KHZ 0-20HZ	KPRU-81-B(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PRU-83-R	KPRU-83-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-R-1A-B	KR-1A-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-R-3A-H	KR-3A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-R-4A-C	KR-4A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-R-4A-H	KR-4A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-RS-14-B/K JPT100 0-450DEG	KRS-14-B/K(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-RS-1A-C	KRS-1A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-RS-31-C	KRS-31-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-RS-34-B	KRS-34-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-RS-3A-C	KRS-3A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-RS-3A-R/BL	KRS-3A-R/BL	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-RS-4A-C	KRS-4A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-RS-4A-J	KRS-4A-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-RS-4A-R PT100 0-100DEG	KRS-4A-R(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-RS-SA-R/BL	KRS-SA-R/BL	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-3A-B	KSF-3A-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-3A-H	KSF-3A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-44-G	KSF-44-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-44-H	KSF-44-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-44-J	KSF-44-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-44-R	KSF-44-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-45-B	KSF-45-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-4A-C	KSF-4A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-4A-H	KSF-4A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-56-G	KSF-56-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-56-H	KSF-56-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-5A-R	KSF-5A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-5S-H	KSF-5S-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-5S-R	KSF-5S-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-5W4-H	KSF-5W4-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-64-H	KSF-64-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-A0-H	KSF-A0-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-A4-H	KSF-A4-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-A4-J	KSF-A4-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-A5W-H	KSF-A5W-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-A5W-R	KSF-A5W-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-A6-R	KSF-A6-R	お取引商社様にお問合せください。

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
K3FK-SF-AA-C	KSF-AA-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-AA-G	KSF-AA-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-AA-H	KSF-AA-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-AA-J	KSF-AA-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-AA-R	KSF-AA-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF-AD-H	KSF-AD-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SL-15-B	KSL-15-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SL-A2-C	KSL-A2-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SL-A2-H	KSL-A2-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SL-A5-G	KSL-A5-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SN-2A6	KSN-2A6	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SN-2AA	KSN-2AA	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SP-14-B	KSP-14-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SP-14-C 0-50HZ	KSP-14-C(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SP-14-G	KSP-14-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SP-14-H 0-3KHZ	KSP-14-H(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SP-14-R 0-5KHZ	KSP-14-R(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SP-14-S 0-160HZ	KSP-14-S(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SP-1A-C 0-50HZ	KSP-1A-C(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SP-1A-H	KSP-1A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SP-24-R 0-500HZ	KSP-24-R(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SP-25-S	KSP-25-S	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SP-2A-C 0-50HZ	KSP-2A-C(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SP-2A-R	KSP-2A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TG-14-R	KTG-14-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TG-1A-G	KTG-1A-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TG-64-R	KTG-64-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TG-BD-H	KTG-BD-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TS-14-H	KTS-14-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TS-1A-C	KTS-1A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TS-24-B K 0-200DEG	KTS-24-B(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TS-24-B 0-100C OK	KTS-24-B(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TS-24-H	KTS-24-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TS-24-R K -270-1370DEG	KTS-24-R(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TS-25-S	KTS-25-S	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TS-2A-C K 0-150DEG	KTS-2A-C(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TS-2A-D	KTS-2A-D	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TS-2A-R	KTS-2A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TS-35-B	KTS-35-B	お取引商社様にお問合せください。

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
K3FK-TS-4A-C	KTS-4A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TS-5A-R T -100-200DEG	KTS-5A-R(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TS-6A-B	KTS-6A-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-U-44-H	KU-44-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-U-AA-H	KU-AA-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-US-34-H	KUS-34-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-US-44-B	KUS-44-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-US-44-R	KUS-44-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-US-AA-G	KUS-AA-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-US-AA-H	KUS-AA-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-04-C 0-11VDC	KVS-04-C(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-04-G/K	KVS-04-G/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-04W-J	KVS-04W-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-0Z-H	KVS-0Z-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-14-C	KVS-14-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-14-F/K	KVS-14-F/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-14-J	KVS-14-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-14W-R	KVS-14W-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-15-J	KVS-15-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-154-H	KVS-154-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-15A-C	KVS-15A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-164-B	KVS-164-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-164-F/K	KVS-164-F/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-164-R/K	KVS-164-R/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-165-B/K	KVS-165-B/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-165-R/K	KVS-165-R/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-16A-H	KVS-16A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-16A-R	KVS-16A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-1A-H	KVS-1A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-1A-R	KVS-1A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-24-C-X	KVS-24-C-X	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-24-H	KVS-24-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-2A-C	KVS-2A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-34-B/K	KVS-34-B/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-34-G	KVS-34-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-34-H	KVS-34-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-42-H	KVS-42-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-44-C-X	KVS-44-C-X	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-44-D	KVS-44-D	お取引商社様にお問合せください。

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
K3FK-VS-44-F/K	KVS-44-F/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-44-J	KVS-44-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-45-H	KVS-45-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-4A-C	KVS-4A-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-4A-J	KVS-4A-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-4A-R/K	KVS-4A-R/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-4D-H	KVS-4D-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-4D-R	KVS-4D-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-4WA-R	KVS-4WA-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-54-B	KVS-54-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-54-G	KVS-54-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-54-R	KVS-54-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-55-H	KVS-55-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-56-G	KVS-56-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-56-H	KVS-56-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-5A	KVS-5A	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-5A-J	KVS-5A-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-5S-R	KVS-5S-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-5W4-R	KVS-5W4-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-5WA-H	KVS-5WA-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-64-H	KVS-64-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-64-R	KVS-64-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-6A-H	KVS-6A-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-6A-R	KVS-6A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-6D-J	KVS-6D-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-A0-H	KVS-A0-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-A1A-J	KVS-A1A-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-A1A-R	KVS-A1A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-A1D-H	KVS-A1D-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-A1D-R	KVS-A1D-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-A3-B/K	KVS-A3-B/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-A3-G	KVS-A3-G	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-A3-H	KVS-A3-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-A4-B/K	KVS-A4-B/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-A4-F/K	KVS-A4-F/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-A4-H	KVS-A4-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-A4-J	KVS-A4-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-A5-C	KVS-A5-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-A5-H	KVS-A5-H	お取引商社様にお問合せください。

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
K3FK-VS-A5-I	KVS-A5-I	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-A6-H	KVS-A6-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-AA-C	KVS-AA-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-AA-H	KVS-AA-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-AA-J	KVS-AA-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-AC-J	KVS-AC-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-D4-C	KVS-D4-C	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-D5-H	KVS-D5-H	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-G4-R	KVS-G4-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-X4W-H-X	KVS-X4W-H-X	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-ZA-J	KVS-ZA-J	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-VS-ZA-R	KVS-ZA-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-X-40-R	KX-40-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-X-A4-R	KX-A4-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-X-A5-R	KX-A5-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-X-AA-B	KX-AA-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-YV-66-A	KYV-66-A	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-YV-6A-A	KYV-6A-A	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-YV-A6-B	KYV-A6-B	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-AC-A44-M	M2AC-A44-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-AC-A4A-M	M2AC-A4A-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-AC-A4A-R2	M2AC-A4A-R2	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-AC-A54-M	M2AC-A54-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-AC-A74-M	M2AC-A74-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-AC-A85-R2	M2AC-A85-R2	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-AP-62-R	M2AP-62-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CA-14-M	M2CA-14-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CA-1A-R	M2CA-1A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CE-1A-P	M2CE-1A-P	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CE-55-M	M2CE-55-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CE-5A-P	M2CE-5A-P	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CE-5A-R	M2CE-5A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CE-5D	M2CE-5D	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CE-5D-M	M2CE-5D-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CRS-44-M	M2CRS-44-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CRS-A6-M	M2CRS-A6-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CRS-A6-R	M2CRS-A6-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CRS-ZA-R 0-70MA DC(100OH	M2CRS-ZA-R(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CTM	CTM2-5	お取引商社様にお問合せください。

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
K3FM-D-24-M	M2D-24-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-D-24-R	M2D-24-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-DY-24A-M	M2DY-24A-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-DY-24A-R	M2DY-24A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-MS-5-R	M2MS-5-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-PA-14-M	M2PA-14-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-PE-5A-M	M2PE-5A-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-PE-5A-P	M2PE-5A-P	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-PP-35N-M	M2PP-35N-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-PP-35N-R	M2PP-35N-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-RS-1A-P/K/BL	M2RS-1A-P/K/BL	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-RS-34-R PT100 0-200DEG	M2RS-34-R(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-RS-3A-M	M2RS-3A-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-RS-3A-R PT100 0-100DEG	M2RS-3A-R(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-RS-4A-M	M2RS-4A-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-RS-4A-R	M2RS-4A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-SES-1A6-M	M2SES-1A6-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-SES-1A6-R	M2SES-1A6-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-SES-2A6-M	M2SES-2A6-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-SES-2A6-R	M2SES-2A6-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-SN1-AA	M2SN-1AA	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-SN2-AA	M2SN-2AA	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-SP-24-R 0-600HZ	M2SP-24-R(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-SP-26-R	M2SP-26-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-SP-2A-M	M2SP-2A-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-SP-2A-R-X 0-1440HZ	M2SP-2A-R-X(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-TG-14-M	M2TG-14-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-TG-74-R2	M2TG-74-R2	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-TS-4A-MK	M2TS-4A-MK	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-TS-54-R/K	M2TS-54-R/K	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-UDS-00-M 0-8VDC 2.5-0VDC	M2UDS-00-M(注.2)	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-UDS-D5-R	M2UDS-D5-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VF-3A-M	M2VF-3A-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VF-56-M	M2VF-56-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VF-5W4-R	M2VF-5W4-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VF-A4W-M	M2VF-A4W-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VF-A6-R	M2VF-A6-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-04-R-K	M2VS-04-R-K	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-0A-R	M2VS-0A-R	お取引商社様にお問合せください。

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
K3FM-VS-154M	M2VS-154M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-22-R	M2VS-22-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-24-R	M2VS-24-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-2A-M	M2VS-2A-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-2A-R	M2VS-2A-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-3A-M	M2VS-3A-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-42-R	M2VS-42-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-44-R	M2VS-44-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-45-M	M2VS-45-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-45-R	M2VS-45-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-4W4-R-K	M2VS-4W4-R-K	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-54-R	M2VS-54-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-55-R	M2VS-55-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-56-M	M2VS-56-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-5W4-R	M2VS-5W4-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-5WA-R	M2VS-5WA-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-A14-R	M2VS-A14-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-A14W-M	M2VS-A14W-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-A4W-M	M2VS-A4W-M	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-A4W-R	M2VS-A4W-R	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS-FA-M	M2VS-FA-M	お取引商社様にお問合せください。

注.1 弊社商品を推奨代替品に設定

注.2 商品形式と合わせて指定レンジをエムジー様にご連絡ください。

代表商品リスト(グループ③)

入力仕様、出力仕様、電源仕様商品形式を確認して株式会社エムジー様製プラグイン形FA用変換器 K・UNIT シリーズ、コンパクト変換器 みにまる®シリーズよりご選定お願いします。

弊社製品とエムジー様製品とでは、形式表記以外の機能仕様の差はございません。

形式変換例

K3FKシリーズ 弊社形式:K3FK-A-AA-B → エムジー様商品形式:KA-AA-B

K3FMシリーズ 弊社形式:K3FM-AC-A44-M → エムジー様商品形式:M2AC-A44-M

生産終了商品(機種)	推奨代替商品(機種)	標準価格(¥)
K3FK-A	KA-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-AC	KAC-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-APU	KAPU-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-AS	KAS-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-B	KB-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-BS	KBS-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-C	KC-*	お取引商社様にお問合せください。

生産終了商品(機種)	推奨代替商品(機種)	標準価格(¥)
K3FK-CE	KCE-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-CNA	KCNA-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-CNE	KCNE-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-CP	KC-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-CPE	KCE-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-D	KD-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-DY	KDY-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-EP	KEP-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-F	KF-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-FS	KFS-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-G	KG-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-GS	KGS-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-H	KH*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-HS	KHS*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-L	KL-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-LS	KLS-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-M	KM-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-MS	KMS-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-MT	KMT-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-N	KN-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-NS	KNS-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-P	KP-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PE	KPE-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PNA	KPNA-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PNE	KPNE-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PP	KP-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PPE	KPE-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-PRU	KPRU-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-R	KR-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-REM	REM-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-RS	KRS-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SF	KSF-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SL	KSL-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SN	KSN-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-SP	KSP-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TG	KTG-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-TS	KTS-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-U	KU-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-US	KUS-*	お取引商社様にお問合せください。

生産終了商品(機種)	推奨代替商品(機種)	標準価格(¥)
K3FK-VS	KVS-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-X	KX-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FK-YV	KYV-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-AC	M2AC-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-AP	M2AP-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CA	M2CA-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CE	M2CE-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-CRS	M2CRS-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-D	M2D-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-DL	M2DL-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-DU	M2DU-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-DY	M2DY-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-FL	M2FL-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-MS	M2MS-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-PA	M2PA-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-PE	M2PE-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-PP	M2PP-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-REM	REM2-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-RS	M2RS-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-SES	M2SES-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-SN1	M2SN-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-SN2	M2SN-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-SP	M2SP-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-TG	M2TG-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-TS	M2TS-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-UDS	M2UDS-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VF	M2VF-*	お取引商社様にお問合せください。
K3FM-VS	M2VS-*	お取引商社様にお問合せください。

■ 銘板

<p style="text-align: center;">生産終了商品 K3FK、K3FMシリーズ</p>	<p style="text-align: center;">推奨代替商品 株式会社エムジー様製 プラグイン形FA用変換器 K・UNITシリーズ コンパクト変換器 みにまる®シリーズ</p>																												
<p>代表: K3FKアイソレータ銘板</p>   <table border="1" data-bbox="545 936 715 1160"> <tr><td>TYPE</td><td>K3FK-VV-AA-B</td></tr> <tr><td>INPUT</td><td>4-20mA DC(250Ω)</td></tr> <tr><td>OUTPUT</td><td>4-20mA DC</td></tr> <tr><td>SOURCE</td><td>100V AC</td></tr> <tr><td>SER. NO.</td><td>98012459</td></tr> <tr><td>TAG. NO.</td><td></td></tr> </table>	TYPE	K3FK-VV-AA-B	INPUT	4-20mA DC(250Ω)	OUTPUT	4-20mA DC	SOURCE	100V AC	SER. NO.	98012459	TAG. NO.		<p>代表: K-UNIT パルスアイソレータ銘板</p> <ul style="list-style-type: none"> ・メーカー名、形式はエムジー様商品表記に変更 ・フロントラベルはシルバー色 ・その他の表記は変更なし   <table border="1" data-bbox="1232 967 1417 1160"> <tr><td>PULSE ISOLATOR</td><td></td></tr> <tr><td>MODEL</td><td>KYPD-A1A226-R</td></tr> <tr><td>INPUT</td><td></td></tr> <tr><td>OUT 1</td><td></td></tr> <tr><td>OUT 2</td><td></td></tr> <tr><td>POWER</td><td>24V DC</td></tr> <tr><td>SER. NO.</td><td>EY015051</td></tr> <tr><td>TAG. NO.</td><td></td></tr> </table>	PULSE ISOLATOR		MODEL	KYPD-A1A226-R	INPUT		OUT 1		OUT 2		POWER	24V DC	SER. NO.	EY015051	TAG. NO.	
TYPE	K3FK-VV-AA-B																												
INPUT	4-20mA DC(250Ω)																												
OUTPUT	4-20mA DC																												
SOURCE	100V AC																												
SER. NO.	98012459																												
TAG. NO.																													
PULSE ISOLATOR																													
MODEL	KYPD-A1A226-R																												
INPUT																													
OUT 1																													
OUT 2																													
POWER	24V DC																												
SER. NO.	EY015051																												
TAG. NO.																													

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。