

プロダクト
ニュース

生産終了商品のお知らせ

発行日
2026 年 9 月 1 日

No.2026069C

生産終了商品

プログラマブルターミナル



NA5-□□W□□□□-V1

NA5-□□W□□□□-V1-P



推奨代替商品

プログラマブルターミナル

NA5-□□W□□□□-V2

■最終受注年月

2027年9月末

■最終出荷年月

2027年12月末

■修理対応終了年月

2034年9月末

NA5-□□W□□□□-V2での代品提供となる場合があります。

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ NA5-V1 → NA5-V2 置き換えガイド(マニュアルNo.SBSA-097)を準備しています。NA5-V1からNA5-V2の置き換え時にご使用ください。
- ・ NA5-V1 からNA5-V2 にデバイス変更すると、見た目やレイアウトが変化する可能性があるため、実機を必ずご確認ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
NA5-□□W□□□□-V2	◎	○	◎	◎	◎	○	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品



生産終了予定商品	推奨代替商品
NA5-7W001B-V1	NA5-7W001B-V2
NA5-7W001S-V1	NA5-7W001S-V2
NA5-9W001B-V1	NA5-9W001B-V2
NA5-9W001S-V1	NA5-9W001S-V2
NA5-12W101B-V1	NA5-12W101B-V2
NA5-12W101S-V1	NA5-12W101S-V2
NA5-15W101B-V1	NA5-15W101B-V2
NA5-15W101S-V1	NA5-15W101S-V2
NA5-7W001B-V1-P	NA5-7W001B-V2
NA5-7W001S-V1-P	NA5-7W001S-V2
NA5-9W001B-V1-P	NA5-9W001B-V2
NA5-9W001S-V1-P	NA5-9W001S-V2
NA5-12W101B-V1-P	NA5-12W101B-V2
NA5-12W101S-V1-P	NA5-12W101S-V2
NA5-15W101B-V1-P	NA5-15W101B-V2
NA5-15W101S-V1-P	NA5-15W101S-V2

■外形寸法

項目	生産終了商品 NA5-□□W□□□□-V1 ※	推奨代替商品 NA5-□□W□□□□-V2
15インチ	幅420×高さ291×奥行69(単位mm)	幅414×高さ287×奥行69(単位mm)
12インチ	幅340×高さ244×奥行69(単位mm)	幅333×高さ240×奥行69(単位mm)
9インチ	幅290×高さ190×奥行69(単位mm)	幅283×高さ185×奥行69(単位mm)
7インチ	幅236×高さ165×奥行69(単位mm)	幅220×高さ160×奥行69(単位mm)









※NA5-□□W□□□□-V1-P は、推奨代替商品と同じです。

■端子配置／配線接続

生産終了商品 NA5-□□W□□□□-V1 ※	推奨代替商品 NA5-□□W□□□□-V2
保護接地端子あり ・底面  (d) 保護接地端子 (c) SD メモリカード装着コネクタ (j) DC入力端子 (e) Ethernetポート NA5-V1は金属筐体のため、何らかの原因で漏電が発生した場合に、操作者を感電から保護するため、保護接地端子を設けていました。	保護接地端子なし ・底面  (d) SD メモリカード装着コネクタ (j) DC入力端子 (e) Ethernetポート NA5-V2 は樹脂筐体のため感電リスクがなくなり、保護接地端子が不要となりました。

※NA5-□□W□□□□-V1-P は、推奨代替商品と同じです。

■ 取付



項目	生産終了商品 NA5-□□W□□□□-V1 ※	推奨代替商品 NA5-□□W□□□□-V2
15インチ	NA5-15W□□□□-V1 	NA5-15W□□□□-V2 
12インチ	NA5-12W□□□□-V1 	NA5-12W□□□□-V2 
9インチ	NA5-9W□□□□-V1 	NA5-9W□□□□-V2 
7インチ	NA5-7W□□□□-V1 	NA5-7W□□□□-V2 

※NA5-□□W□□□□-V1-P は、推奨代替商品と同じです。

■ 定格／性能

項目		生産終了商品 NA5-□□W□□□□-V1 NA5-□□W□□□□-V1-P	推奨代替商品 NA5-□□W□□□□-V2								
消費電力	15インチ	29W以下	29W以下								
	12インチ	25W以下	28W以下								
	9インチ	23W以下	23W以下								
	7インチ	19W以下	19W以下								
質量	15インチ	3.2kg以下	2.6kg以下								
	12インチ	2.4kg以下	1.9kg以下								
	9インチ	1.8kg以下	1.3kg以下								
	7インチ	1.4kg以下	1.0kg以下								
フロントケース材質		V1: 金属 V1-P: 樹脂	樹脂								
バッテリー寿命		バッテリー寿命 5 年 (25℃) バッテリー低下から 5 日以内、RTC のバックアップ可能。バッテリー交換時に 5 分間、スーパーコンデンサにより RTC のバックアップが可能。 (5分以上電源ONし、その後OFFした後)	別売りのバッテリーを使用する場合は、従来と同様。 バッテリーを使用しない場合、バッテリー未装着で最大 10 日、RTC のバックアップが可能。 保持期間は以下のように NA 本体の連続通電時間に依存します。 <table><tr><td>NA 本体の連続通電時間※</td><td>無通電で周囲温度 40℃での保持期間</td></tr><tr><td>100 時間</td><td>約 10 日間</td></tr><tr><td>8 時間</td><td>約 8 日間</td></tr><tr><td>1 時間</td><td>約 7 日間</td></tr></table> ※ 電荷が全く蓄えられていない状態からの内蔵キャパシタの充電時間に相当します。	NA 本体の連続通電時間※	無通電で周囲温度 40℃での保持期間	100 時間	約 10 日間	8 時間	約 8 日間	1 時間	約 7 日間
NA 本体の連続通電時間※	無通電で周囲温度 40℃での保持期間										
100 時間	約 10 日間										
8 時間	約 8 日間										
1 時間	約 7 日間										
対応規格		UL508/CSA standard C22.2 NO.14 EMC 指令 (2014/30/EU) EN61131-2:2007 船舶規格 LR、DNV、NK IP65 防油形、UL Type 4X (前面操作部) ANSI 12.12.01 Class1 Division 2/CSA standard C22.2 NO.213-M1987 (R2013) KC 規格 (EMS) KN61000-6-2:2012-06 (EMI) KN61000-6-4:2012-06 RCM	UL61010-2-201/CSA C22.2 NO.61010-2-201:14 EMC 指令 (2004/108/EC) EN61131-2:2007 船舶規格 NK、LR、BV、ABS IP65、UL Type 4X (前面操作部) UL121201、9th Edition/CSA C22.2 NO.213-2017 UKCA 規格 KC 規格 KN61131-2 2018 RCM EN61000-6-4:2007+A1:2011								

■動作特性

項目	生産終了商品 NA5-□□W□□□□-V1 NA5-□□W□□□□-V1-P	推奨代替商品 NA5-□□W□□□□-V2
オブジェクトの見た目、表示位置のずれ	図形オブジェクト - 点線  図形オブジェクト - 線の先端  文字色 - グラデーション 	点の始点、終点が異なります。  先端の形状が四角になります。  円形グラデーションのかかり方が異なります。 
表示可能なドキュメントファイル形式	PDF、xlsx、xls、docx、doc	PDF
IME予測変換	文字入力後、スペースキーをタッチすることで、入力候補が表示されます。 	文字入力すると、入力候補が表示されるようになりました。 

その他の変化点や詳細はNA5-V1 → NA5-V2 置き換えガイド(マニュアルNo.SBSA-097)を参照してください。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内に記載の仕様・価格等は、先行記載のものとなります。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様の点の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。

他社の推奨代替商品に関する情報は、弊社が本案内の発行時点で把握しているものです。当該推奨代替商品の生産終了時期、継続的な供給可否および仕様や適合性等、その他の詳細につきましては、お取引先様へお問い合わせの上、貴社にて当該推奨代替商品の採用をご判断ください。