

生産終了商品

基板対基板接続

XH2A-□□41
XH2A-□□41-A
XH2A-□□42
XH2A-2042-A ※20極
XH2A-□□42-A ※20極以外
XH2B-□□41
XH2B-□□41-A
XH2B-□□42 ※40極、50極
XH2B-□□42 ※40極、50極以外
XH2B-2042-A ※20極
XH2B-□□42-A ※40極、50極
XH2B-□□42-A ※20極、40極、50極以外



推奨代替商品

基板対基板接続

XH3A-□□41
XH3A-□□41
推奨代替商品なし
推奨代替商品なし
XH3A-□□42-A
XH3B-□□41
XH3B-□□41
XH3B-□□42
推奨代替商品なし
推奨代替商品なし
XH3B-□□42
XH3B-□□42-A

■最終受注年月
2027年3月末

■最終出荷年月
2027年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

本体の成形色が異なるためご注意ください。
長手方向の外形寸法が異なるためご注意ください。
接続時の嵌合形状が異なるため、セットでの変更が必要となります。
基板取付時の止めピン取付穴ピッチが異なるためご注意ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
XH3A-□□41	○	○	×	◎	◎	◎	◎
XH3A-□□42-A ※20極以外	○	○	×	×	◎	◎	◎
XH3B-□□41	○	○	×	◎	◎	◎	◎
XH3B-□□42 ※40極、50極	○	○	×	◎	◎	◎	◎
XH3B-□□42-A ※20極以外	○	○	×	×	◎	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品



生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
XH2A-4041-A	XH3A-4041	オープン価格
XH2A-8041-A	XH3A-8041	オープン価格
XH2A-0141-A	XH3A-0141	オープン価格
XH2A-6841-A	XH3A-6841	オープン価格
XH2A-6842-A	XH3A-6842-A	オープン価格
XH2A-0141	XH3A-0141	オープン価格
XH2A-6041	XH3A-6041	オープン価格
XH2A-6842	推奨代替商品はありません。	-
XH2A-8041	XH3A-8041	オープン価格
XH2A-8042	推奨代替商品はありません。	-
XH2B-2042-A	推奨代替商品はありません。	-
XH2B-6042-A	XH3B-6042-A	オープン価格
XH2B-8042-A	XH3B-8042-A	オープン価格
XH2B-6842-A	XH3B-6842-A	オープン価格
XH2B-6841-A	XH3B-6841	オープン価格
XH2B-0142	推奨代替商品はありません。	-
XH2B-4041	XH3B-4041	オープン価格
XH2B-5042	XH3B-5042	オープン価格
XH2B-6041	XH3B-6041	オープン価格
XH2B-6042	推奨代替商品はありません。	-
XH2B-8041	XH3B-8041	オープン価格
XH2B-8042	推奨代替商品はありません。	-
XH2A-2041-A	XH3A-2041	オープン価格
XH2A-6041-A	XH3A-6041	オープン価格
XH2A-4042	推奨代替商品はありません。	-
XH2B-4042	XH3B-4042	オープン価格
XH2A-5041	XH3A-5041	オープン価格
XH2B-5041-A	XH3B-5041	オープン価格
XH2B-2041	XH3B-2041	オープン価格
XH2B-4041-A	XH3B-4041	オープン価格
XH2A-6042-A	XH3A-6042-A	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
XH2A-8042-A	XH3A-8042-A	オープン価格
XH2B-8041-A	XH3B-8041	オープン価格
XH2A-4041	XH3A-4041	オープン価格
XH2A-5042	推奨代替商品はありません。	-
XH2A-6042	推奨代替商品はありません。	-
XH2B-5042-A	XH3B-5042	オープン価格
XH2B-6041-A	XH3B-6041	オープン価格
XH2B-3042	推奨代替商品はありません。	-
XH2B-6841	XH3B-6841	オープン価格
XH2B-0141	XH3B-0141	オープン価格
XH2A-0142	推奨代替商品はありません。	-
XH2B-0141-A	XH3B-0141	オープン価格
XH2A-5041-A	XH3A-5041	オープン価格
XH2B-4042-A	XH3B-4042	オープン価格
XH2A-4042-A	XH3A-4042-A	オープン価格
XH2A-3041	XH3A-3041	オープン価格
XH2B-5041	XH3B-5041	オープン価格
XH2A-5042-A	XH3A-5042-A	オープン価格
XH2A-0142-A	XH3A-0142-A	オープン価格
XH2B-0142-A	XH3B-0142-A	オープン価格
XH2B-3042-A	XH3B-3042-A	オープン価格
XH2A-3041-A	XH3A-3041	オープン価格
XH2A-2042	推奨代替商品はありません。	-
XH2B-6842	推奨代替商品はありません。	-
XH2B-3041-A	XH3B-3041	オープン価格
XH2A-3042-A	XH3A-3042-A	オープン価格
XH2A-2041	XH3A-2041	オープン価格
XH2A-6841	XH3A-6841	オープン価格
XH2B-2042	推奨代替商品はありません。	-
XH2A-2042-A	推奨代替商品はありません。	-
XH2B-2041-A	XH3B-2041	オープン価格
XH2A-3042	推奨代替商品はありません。	-
XH2B-3041	XH3B-3041	オープン価格



■本体の色

生産終了商品 XH2A/XH2B シリーズ	推奨代替商品 XH3A/XH3B シリーズ
成形色:黒  XH2A XH2B	成形色:グレー  XH3A XH3B

■外形寸法

生産終了商品 XH2A-□□41 / XH2A-□□41-A	推奨代替商品 XH3A-□□41																																																																																															
<p>XH2A-□□41 / XH2A-□□41-A 代替品とは長手方向寸法(A、C寸法)が異なります。</p>  <p>寸法表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>寸法 (mm) 極数</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>25.4</td><td>19.05</td><td>15.8</td><td>11.43</td></tr> <tr><td>30</td><td>31.8</td><td>25.40</td><td>22.2</td><td>17.78</td></tr> <tr><td>40</td><td>38.1</td><td>31.75</td><td>28.5</td><td>24.13</td></tr> <tr><td>50</td><td>44.5</td><td>38.10</td><td>34.9</td><td>30.48</td></tr> <tr><td>60</td><td>50.8</td><td>44.45</td><td>41.2</td><td>36.83</td></tr> <tr><td>68</td><td>55.9</td><td>49.53</td><td>46.3</td><td>41.91</td></tr> <tr><td>80</td><td>63.5</td><td>57.15</td><td>53.9</td><td>49.53</td></tr> <tr><td>100</td><td>76.2</td><td>69.85</td><td>66.6</td><td>62.23</td></tr> </tbody> </table>	寸法 (mm) 極数	A	B	C	D	20	25.4	19.05	15.8	11.43	30	31.8	25.40	22.2	17.78	40	38.1	31.75	28.5	24.13	50	44.5	38.10	34.9	30.48	60	50.8	44.45	41.2	36.83	68	55.9	49.53	46.3	41.91	80	63.5	57.15	53.9	49.53	100	76.2	69.85	66.6	62.23	<p>XH3A-□□41 長手方向寸法(A、B寸法)が異なります。</p>  <p>寸法表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>寸法 (mm) 極数</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>20.0</td><td>18.7</td><td>11.43</td><td>18.54</td></tr> <tr><td>30</td><td>26.4</td><td>25.1</td><td>17.78</td><td>24.89</td></tr> <tr><td>40</td><td>32.7</td><td>31.4</td><td>24.13</td><td>31.24</td></tr> <tr><td>50</td><td>39.1</td><td>37.8</td><td>30.48</td><td>37.59</td></tr> <tr><td>60</td><td>45.4</td><td>44.1</td><td>36.83</td><td>43.94</td></tr> <tr><td>68</td><td>50.5</td><td>49.2</td><td>41.91</td><td>49.02</td></tr> <tr><td>80</td><td>58.1</td><td>56.8</td><td>49.53</td><td>56.64</td></tr> <tr><td>100</td><td>70.8</td><td>69.5</td><td>62.23</td><td>69.34</td></tr> <tr><td>120</td><td>83.5</td><td>82.2</td><td>74.93</td><td>82.04</td></tr> </tbody> </table>	寸法 (mm) 極数	A	B	C	D	20	20.0	18.7	11.43	18.54	30	26.4	25.1	17.78	24.89	40	32.7	31.4	24.13	31.24	50	39.1	37.8	30.48	37.59	60	45.4	44.1	36.83	43.94	68	50.5	49.2	41.91	49.02	80	58.1	56.8	49.53	56.64	100	70.8	69.5	62.23	69.34	120	83.5	82.2	74.93	82.04
寸法 (mm) 極数	A	B	C	D																																																																																												
20	25.4	19.05	15.8	11.43																																																																																												
30	31.8	25.40	22.2	17.78																																																																																												
40	38.1	31.75	28.5	24.13																																																																																												
50	44.5	38.10	34.9	30.48																																																																																												
60	50.8	44.45	41.2	36.83																																																																																												
68	55.9	49.53	46.3	41.91																																																																																												
80	63.5	57.15	53.9	49.53																																																																																												
100	76.2	69.85	66.6	62.23																																																																																												
寸法 (mm) 極数	A	B	C	D																																																																																												
20	20.0	18.7	11.43	18.54																																																																																												
30	26.4	25.1	17.78	24.89																																																																																												
40	32.7	31.4	24.13	31.24																																																																																												
50	39.1	37.8	30.48	37.59																																																																																												
60	45.4	44.1	36.83	43.94																																																																																												
68	50.5	49.2	41.91	49.02																																																																																												
80	58.1	56.8	49.53	56.64																																																																																												
100	70.8	69.5	62.23	69.34																																																																																												
120	83.5	82.2	74.93	82.04																																																																																												


■外形寸法(つづき)

生産終了商品 XH2A-□□42 / XH2A-□□42-A	推奨代替商品 XH3A-□□42 / XH3A-□□42-A																																																																																					
<p>XH2A-□□42 / XH2A-□□42-A 代替品とは長手方向寸法(A、C寸法)、 トメピン穴ピッチ寸法(B寸法)が異なります。</p>  <p style="text-align: center;">寸法表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="border: 2px solid red;">寸法(mm) 極数</th> <th style="border: 2px solid red;">A</th> <th style="border: 2px solid red;">B</th> <th style="border: 2px solid red;">C</th> <th style="border: 2px solid red;">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td style="border: 2px solid red;">25.4</td><td style="border: 2px solid red;">19.05</td><td style="border: 2px solid red;">15.8</td><td style="border: 2px solid red;">11.43</td></tr> <tr><td>30</td><td style="border: 2px solid red;">31.8</td><td style="border: 2px solid red;">25.40</td><td style="border: 2px solid red;">22.2</td><td style="border: 2px solid red;">17.78</td></tr> <tr><td>40</td><td style="border: 2px solid red;">38.1</td><td style="border: 2px solid red;">31.75</td><td style="border: 2px solid red;">28.5</td><td style="border: 2px solid red;">24.13</td></tr> <tr><td>50</td><td style="border: 2px solid red;">44.5</td><td style="border: 2px solid red;">38.10</td><td style="border: 2px solid red;">34.9</td><td style="border: 2px solid red;">30.48</td></tr> <tr><td>60</td><td style="border: 2px solid red;">50.8</td><td style="border: 2px solid red;">44.45</td><td style="border: 2px solid red;">41.2</td><td style="border: 2px solid red;">36.83</td></tr> <tr><td>68</td><td style="border: 2px solid red;">55.9</td><td style="border: 2px solid red;">49.53</td><td style="border: 2px solid red;">46.3</td><td style="border: 2px solid red;">41.91</td></tr> <tr><td>80</td><td style="border: 2px solid red;">63.5</td><td style="border: 2px solid red;">57.15</td><td style="border: 2px solid red;">53.9</td><td style="border: 2px solid red;">49.53</td></tr> <tr><td>100</td><td style="border: 2px solid red;">76.2</td><td style="border: 2px solid red;">69.85</td><td style="border: 2px solid red;">66.6</td><td style="border: 2px solid red;">62.23</td></tr> </tbody> </table>	寸法(mm) 極数	A	B	C	D	20	25.4	19.05	15.8	11.43	30	31.8	25.40	22.2	17.78	40	38.1	31.75	28.5	24.13	50	44.5	38.10	34.9	30.48	60	50.8	44.45	41.2	36.83	68	55.9	49.53	46.3	41.91	80	63.5	57.15	53.9	49.53	100	76.2	69.85	66.6	62.23	<p>XH3A-□□42 / XH3A-□□42-A 長手方向寸法(A、B寸法)、 トメピン穴ピッチ寸法(D寸法)が短くなります。</p>  <p style="text-align: center;">寸法表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="border: 2px solid red;">寸法(mm) 極数</th> <th style="border: 2px solid red;">A</th> <th style="border: 2px solid red;">B</th> <th style="border: 2px solid red;">C</th> <th style="border: 2px solid red;">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>30</td><td style="border: 2px solid red;">26.4</td><td style="border: 2px solid red;">25.1</td><td style="border: 2px solid red;">17.78</td><td style="border: 2px solid red;">24.89</td></tr> <tr><td>40</td><td style="border: 2px solid red;">32.7</td><td style="border: 2px solid red;">31.4</td><td style="border: 2px solid red;">24.13</td><td style="border: 2px solid red;">31.24</td></tr> <tr><td>50</td><td style="border: 2px solid red;">39.1</td><td style="border: 2px solid red;">37.8</td><td style="border: 2px solid red;">30.48</td><td style="border: 2px solid red;">37.59</td></tr> <tr><td>60</td><td style="border: 2px solid red;">45.4</td><td style="border: 2px solid red;">44.1</td><td style="border: 2px solid red;">36.83</td><td style="border: 2px solid red;">43.94</td></tr> <tr><td>68</td><td style="border: 2px solid red;">50.5</td><td style="border: 2px solid red;">49.2</td><td style="border: 2px solid red;">41.91</td><td style="border: 2px solid red;">49.02</td></tr> <tr><td>80</td><td style="border: 2px solid red;">58.1</td><td style="border: 2px solid red;">56.8</td><td style="border: 2px solid red;">49.53</td><td style="border: 2px solid red;">56.64</td></tr> <tr><td>100</td><td style="border: 2px solid red;">70.8</td><td style="border: 2px solid red;">69.5</td><td style="border: 2px solid red;">62.23</td><td style="border: 2px solid red;">69.34</td></tr> </tbody> </table>	寸法(mm) 極数	A	B	C	D	30	26.4	25.1	17.78	24.89	40	32.7	31.4	24.13	31.24	50	39.1	37.8	30.48	37.59	60	45.4	44.1	36.83	43.94	68	50.5	49.2	41.91	49.02	80	58.1	56.8	49.53	56.64	100	70.8	69.5	62.23	69.34
寸法(mm) 極数	A	B	C	D																																																																																		
20	25.4	19.05	15.8	11.43																																																																																		
30	31.8	25.40	22.2	17.78																																																																																		
40	38.1	31.75	28.5	24.13																																																																																		
50	44.5	38.10	34.9	30.48																																																																																		
60	50.8	44.45	41.2	36.83																																																																																		
68	55.9	49.53	46.3	41.91																																																																																		
80	63.5	57.15	53.9	49.53																																																																																		
100	76.2	69.85	66.6	62.23																																																																																		
寸法(mm) 極数	A	B	C	D																																																																																		
30	26.4	25.1	17.78	24.89																																																																																		
40	32.7	31.4	24.13	31.24																																																																																		
50	39.1	37.8	30.48	37.59																																																																																		
60	45.4	44.1	36.83	43.94																																																																																		
68	50.5	49.2	41.91	49.02																																																																																		
80	58.1	56.8	49.53	56.64																																																																																		
100	70.8	69.5	62.23	69.34																																																																																		

■外形寸法(つづき)

生産終了商品
XH2B-□□41 / XH2B-□□41-A

XH2B-□□41 / XH2B-□□41-A
代替品とは長手方向寸法(A、C寸法)が異なります。




寸法表

寸法(mm) 極数	A	B	C	D
20	25.4	19.05	15.7	11.43
30	31.8	25.40	22.1	17.78
40	38.1	31.75	28.4	24.13
50	44.5	38.10	34.8	30.48
60	50.8	44.45	41.1	36.83
68	55.9	49.53	46.2	41.91
80	63.5	57.15	53.8	49.53
100	76.2	69.85	66.5	62.23

推奨代替商品
XH3B-□□41

XH3B-□□41
長手方向寸法(A、B寸法)が異なります。




寸法表

寸法(mm) 極数	A	B	C	D
20	20.0	18.6	11.43	18.54
30	26.4	25.0	17.78	24.89
40	32.7	31.3	24.13	31.24
50	39.1	37.7	30.48	37.59
60	45.4	44.0	36.83	43.94
68	50.5	49.1	41.91	49.02
80	58.1	56.7	49.53	56.64
100	70.8	69.4	62.23	69.34
120	83.5	82.1	74.93	82.04

■外形寸法(つづき)

生産終了商品
XH2B-□□42 / XH2B-□□42-A

XH2B-□□42 / XH2B-□□42-A
代替品とは長手方向寸法(A、C寸法)、
トメピン穴ピッチ寸法(B寸法)が異なります。




寸法表

寸法(mm) 極数	A	B	C	D
20	25.4	19.05	15.8	11.43
30	31.8	25.40	22.2	17.78
40	38.1	31.75	28.5	24.13
50	44.5	38.10	34.9	30.48
60	50.8	44.45	41.2	36.83
68	55.9	49.53	46.3	41.91
80	63.5	57.15	53.9	49.53
100	76.2	69.85	66.6	62.23

推奨代替商品
XH3B-□□42 / XH3B-□□42-A





XH3B-□□42 / XH3B-□□42-A
長手方向寸法(A、B寸法)、
トメピン穴ピッチ寸法(D寸法)が短くなります。





寸法表

寸法(mm) 極数	A	B	C	D
30	26.4	25.0	17.78	24.89
40	32.7	31.3	24.13	31.24
50	39.1	37.7	30.48	37.59
60	45.4	44.0	36.83	43.94
68	50.5	49.1	41.91	49.02
80	58.1	56.7	49.53	56.64
100	70.8	69.4	62.23	69.34



■端子配置／配線接続

生産終了商品 XH2A/XH2B シリーズ	推奨代替商品 XH3A/XH3B シリーズ
<p>嵌合部形状 嵌合部は D 形状</p> <p>XH2A</p>  <p>XH2B</p> 	<p>嵌合部形状 XH2A/XH2B とは嵌合形状が異なりますので片側のみの変更では嵌合ができません。</p> <p>XH3A</p>  <p>XH3B</p> 

■取付寸法

生産終了商品 XH2A-□□42-A	推奨代替商品 XH3A-□□42-A																																																																																					
<p>基板加工寸法 代替品とは両端トメピン用の穴ピッチ(下記 B 寸法)が異なります。</p>  <p>プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW) 30, 50極 20, 40, 60, 68, 80, 100極</p> <p>寸法表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>寸法 (mm) 極数</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>25.4</td><td>19.05</td><td>15.8</td><td>11.43</td></tr> <tr><td>30</td><td>31.8</td><td>25.40</td><td>22.2</td><td>17.78</td></tr> <tr><td>40</td><td>38.1</td><td>31.75</td><td>28.5</td><td>24.13</td></tr> <tr><td>50</td><td>44.5</td><td>38.10</td><td>34.9</td><td>30.48</td></tr> <tr><td>60</td><td>50.8</td><td>44.45</td><td>41.2</td><td>36.83</td></tr> <tr><td>68</td><td>55.9</td><td>49.53</td><td>46.3</td><td>41.91</td></tr> <tr><td>80</td><td>63.5</td><td>57.15</td><td>53.9</td><td>49.53</td></tr> <tr><td>100</td><td>76.2</td><td>69.85</td><td>66.6</td><td>62.23</td></tr> </tbody> </table>	寸法 (mm) 極数	A	B	C	D	20	25.4	19.05	15.8	11.43	30	31.8	25.40	22.2	17.78	40	38.1	31.75	28.5	24.13	50	44.5	38.10	34.9	30.48	60	50.8	44.45	41.2	36.83	68	55.9	49.53	46.3	41.91	80	63.5	57.15	53.9	49.53	100	76.2	69.85	66.6	62.23	<p>基板加工寸法 両端トメピン用の穴ピッチ(下記 D 寸法)が短くなるため基板加工寸法の変更が必要です。</p>  <p>プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW) 30, 50極 2-φ2.2^{±0.1} 40, 60, 68, 80, 100極</p> <p>寸法表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>寸法 (mm) 極数</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>30</td><td>26.4</td><td>25.1</td><td>17.78</td><td>24.89</td></tr> <tr><td>40</td><td>32.7</td><td>31.4</td><td>24.13</td><td>31.24</td></tr> <tr><td>50</td><td>39.1</td><td>37.8</td><td>30.48</td><td>37.59</td></tr> <tr><td>60</td><td>45.4</td><td>44.1</td><td>36.83</td><td>43.94</td></tr> <tr><td>68</td><td>50.5</td><td>49.2</td><td>41.91</td><td>49.02</td></tr> <tr><td>80</td><td>58.1</td><td>56.8</td><td>49.53</td><td>56.64</td></tr> <tr><td>100</td><td>70.8</td><td>69.5</td><td>62.23</td><td>69.34</td></tr> </tbody> </table>	寸法 (mm) 極数	A	B	C	D	30	26.4	25.1	17.78	24.89	40	32.7	31.4	24.13	31.24	50	39.1	37.8	30.48	37.59	60	45.4	44.1	36.83	43.94	68	50.5	49.2	41.91	49.02	80	58.1	56.8	49.53	56.64	100	70.8	69.5	62.23	69.34
寸法 (mm) 極数	A	B	C	D																																																																																		
20	25.4	19.05	15.8	11.43																																																																																		
30	31.8	25.40	22.2	17.78																																																																																		
40	38.1	31.75	28.5	24.13																																																																																		
50	44.5	38.10	34.9	30.48																																																																																		
60	50.8	44.45	41.2	36.83																																																																																		
68	55.9	49.53	46.3	41.91																																																																																		
80	63.5	57.15	53.9	49.53																																																																																		
100	76.2	69.85	66.6	62.23																																																																																		
寸法 (mm) 極数	A	B	C	D																																																																																		
30	26.4	25.1	17.78	24.89																																																																																		
40	32.7	31.4	24.13	31.24																																																																																		
50	39.1	37.8	30.48	37.59																																																																																		
60	45.4	44.1	36.83	43.94																																																																																		
68	50.5	49.2	41.91	49.02																																																																																		
80	58.1	56.8	49.53	56.64																																																																																		
100	70.8	69.5	62.23	69.34																																																																																		

■取付寸法(つづき)

<p>生産終了商品 XH2B-□□42-A</p>	<p>推奨代替商品 XH3B-□□42-A</p>																																																																																															
<p>基板加工寸法 代替品とは両端トメピン用の穴ピッチ(下記 B 寸法)が異なります。</p>  <p>プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW)</p> <p>20, 40, 60, 68, 80, 100極</p> <p>30, 50極</p> <p>2-φ2.2^{+0.01}</p> <p>φ0.8^{+0.01}</p> <p>1.27±0.05</p> <p>1.905±0.05</p> <p>1.905±0.05</p> <p>三角マーク</p> <p>基準</p> <p>寸法表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>寸法 (mm) 極数</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>25.4</td><td>19.05</td><td>15.7</td><td>11.43</td></tr> <tr><td>30</td><td>31.8</td><td>25.40</td><td>22.1</td><td>17.78</td></tr> <tr><td>40</td><td>38.1</td><td>31.75</td><td>28.4</td><td>24.13</td></tr> <tr><td>50</td><td>44.5</td><td>38.10</td><td>34.8</td><td>30.48</td></tr> <tr><td>60</td><td>50.8</td><td>44.45</td><td>41.1</td><td>36.83</td></tr> <tr><td>68</td><td>55.9</td><td>49.53</td><td>46.2</td><td>41.91</td></tr> <tr><td>80</td><td>63.5</td><td>57.15</td><td>53.8</td><td>49.53</td></tr> <tr><td>100</td><td>76.2</td><td>69.85</td><td>66.5</td><td>62.23</td></tr> </tbody> </table>	寸法 (mm) 極数	A	B	C	D	20	25.4	19.05	15.7	11.43	30	31.8	25.40	22.1	17.78	40	38.1	31.75	28.4	24.13	50	44.5	38.10	34.8	30.48	60	50.8	44.45	41.1	36.83	68	55.9	49.53	46.2	41.91	80	63.5	57.15	53.8	49.53	100	76.2	69.85	66.5	62.23	<p>基板加工寸法 両端トメピン用の穴ピッチ(下記 D 寸法)が短くなるため基板加工寸法の変更が必要です。</p>  <p>プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW)</p> <p>40, 60, 68, 80, 100極</p> <p>30, 50極</p> <p>2-φ2.2^{+0.01}</p> <p>φ0.8^{+0.01}</p> <p>1.905±0.05</p> <p>1.905±0.05</p> <p>1.27±0.05</p> <p>三角マーク</p> <p>基準</p> <p>寸法表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>寸法 (mm) 極数</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>20.0</td><td>18.6</td><td>11.43</td><td>18.54</td></tr> <tr><td>30</td><td>26.4</td><td>25.0</td><td>17.78</td><td>24.89</td></tr> <tr><td>40</td><td>32.7</td><td>31.3</td><td>24.13</td><td>31.24</td></tr> <tr><td>50</td><td>39.1</td><td>37.7</td><td>30.48</td><td>37.59</td></tr> <tr><td>60</td><td>45.4</td><td>44.0</td><td>36.83</td><td>43.94</td></tr> <tr><td>68</td><td>50.5</td><td>49.1</td><td>41.91</td><td>49.02</td></tr> <tr><td>80</td><td>58.1</td><td>56.7</td><td>49.53</td><td>56.64</td></tr> <tr><td>100</td><td>70.8</td><td>69.4</td><td>62.23</td><td>69.34</td></tr> <tr><td>120</td><td>83.5</td><td>82.1</td><td>74.93</td><td>82.04</td></tr> </tbody> </table>	寸法 (mm) 極数	A	B	C	D	20	20.0	18.6	11.43	18.54	30	26.4	25.0	17.78	24.89	40	32.7	31.3	24.13	31.24	50	39.1	37.7	30.48	37.59	60	45.4	44.0	36.83	43.94	68	50.5	49.1	41.91	49.02	80	58.1	56.7	49.53	56.64	100	70.8	69.4	62.23	69.34	120	83.5	82.1	74.93	82.04
寸法 (mm) 極数	A	B	C	D																																																																																												
20	25.4	19.05	15.7	11.43																																																																																												
30	31.8	25.40	22.1	17.78																																																																																												
40	38.1	31.75	28.4	24.13																																																																																												
50	44.5	38.10	34.8	30.48																																																																																												
60	50.8	44.45	41.1	36.83																																																																																												
68	55.9	49.53	46.2	41.91																																																																																												
80	63.5	57.15	53.8	49.53																																																																																												
100	76.2	69.85	66.5	62.23																																																																																												
寸法 (mm) 極数	A	B	C	D																																																																																												
20	20.0	18.6	11.43	18.54																																																																																												
30	26.4	25.0	17.78	24.89																																																																																												
40	32.7	31.3	24.13	31.24																																																																																												
50	39.1	37.7	30.48	37.59																																																																																												
60	45.4	44.0	36.83	43.94																																																																																												
68	50.5	49.1	41.91	49.02																																																																																												
80	58.1	56.7	49.53	56.64																																																																																												
100	70.8	69.4	62.23	69.34																																																																																												
120	83.5	82.1	74.93	82.04																																																																																												

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。