

生産終了商品

FPC/FFCコネクタ

XF3M-□□15-1D
XF3M-□□15-1D-R100
XF3M(1)-□□15-1D
XF3M(1)-□□15-1D-R100
XF3M-□□25-1B
XF3M-□□25-1B-R100



推奨代替商品

FPC/FFCコネクタ

XF3M-□□15-1B
XF3M-□□15-1B-R100
XF3M(1)-□□15-1B
XF3M(1)-□□15-1B-R100
XF3M-□□15-1B
XF3M-□□15-1B-R100

■最終受注年月
2027年3月末

■最終出荷年月
2027年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

<XF3M-□□15-1D/XF3M-□□15-1D-R100/XF3M(1)-□□15-1D/XF3M(1)-□□15-1D-R100>
メッキ材質が異なるため、FPC/FFCの材質選定にご注意ください。

<XF3M-□□25-1B/ XF3M-□□25-1B-R100>
共に"本体の色"(ハウジングの色)が異なりますのでご注意ください。

■生産終了商品との相違点

XF3M-□□15-1D/XF3M-□□15-1D-R100/XF3M(1)-□□15-1D/XF3M(1)-□□15-1D-R100

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
XF3M-□□15-1B	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎
XF3M-□□15-1B-R100	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎
XF3M(1)-□□15-1B	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎
XF3M(1)-□□15-1B-R100	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎

XF3M-□□25-1B/XF3M-□□25-1B-R100

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
XF3M-□□15-1B	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎
XF3M-□□15-1B-R100	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×

—：該当する仕様がありません

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
XF3M-1825-1B	XF3M-1815-1B	オープン価格
XF3M-1015-1D	XF3M-1015-1B	オープン価格
XF3M-1015-1D-R100	XF3M-1015-1B-R100	オープン価格
XF3M(1)-1015-1D	XF3M(1)-1015-1B	オープン価格
XF3M(1)-1015-1D-R100	XF3M(1)-1015-1B-R100	オープン価格
XF3M-0925-1B	XF3M-0915-1B	オープン価格
XF3M-1225-1B	XF3M-1215-1B	オープン価格
XF3M-1625-1B	XF3M-1615-1B	オープン価格
XF3M-2225-1B	XF3M-2215-1B	オープン価格
XF3M-2425-1B	XF3M-2415-1B	オープン価格
XF3M-0725-1B	XF3M-0715-1B	オープン価格
XF3M-0825-1B	XF3M-0815-1B	オープン価格
XF3M-1425-1B	XF3M-1415-1B	オープン価格
XF3M-1825-1B-R100	XF3M-1815-1B-R100	オープン価格
XF3M(1)-1215-1D	XF3M(1)-1215-1B	オープン価格
XF3M(1)-1815-1D	XF3M(1)-1815-1B	オープン価格
XF3M(1)-2015-1D	XF3M(1)-2015-1B	オープン価格
XF3M(1)-2215-1D	XF3M(1)-2215-1B	オープン価格
XF3M-1025-1B	XF3M-1015-1B	オープン価格
XF3M-1325-1B	XF3M-1315-1B	オープン価格
XF3M-2625-1B	XF3M-2615-1B	オープン価格
XF3M-2025-1B	XF3M-2015-1B	オープン価格
XF3M-0915-1D	XF3M-0915-1B	オープン価格
XF3M-1125-1B	XF3M-1115-1B	オープン価格
XF3M-3215-1D	XF3M-3215-1B	オープン価格
XF3M-1525-1B	XF3M-1515-1B	オープン価格
XF3M(1)-0915-1D	XF3M(1)-0915-1B	オープン価格
XF3M-0625-1B	XF3M-0615-1B	オープン価格
XF3M-1725-1B	XF3M-1715-1B	オープン価格
XF3M-1925-1B	XF3M-1915-1B	オープン価格
XF3M-2015-1D	XF3M-2015-1B	オープン価格
XF3M(1)-0615-1D	XF3M(1)-0615-1B	オープン価格
XF3M(1)-0815-1D	XF3M(1)-0815-1B	オープン価格
XF3M-4025-1B	XF3M-4015-1B	オープン価格
XF3M-2525-1B	XF3M-2515-1B	オープン価格
XF3M-4025-1B-R100	XF3M-4015-1B-R100	オープン価格

■ 本体の色

生産終了商品 XF3M-□□25-1B / XF3M-□□25-1B-R100	推奨代替商品 XF3M-□□15-1B / XF3M-□□15-1B-R100
ハウジング色 グレー	ハウジング色 ナチュラル

■ 端子配置／配線接続

生産終了商品 XF3M-□□15-1D/XF3M-□□15-1D-R100 XF3M(1)-□□15-1D/XF3M(1)-□□15-1D-R100	推奨代替商品 XF3M-□□15-1B/XF3M-□□15-1B-R100 XF3M(1)-□□15-1B/XF3M(1)-□□15-1B-R100
メッキ材質 錫メッキ FPC/FFCメッキ仕様はコネクタメッキ仕様と 同種金属をご使用ください	メッキ材質 金フラッシュメッキ FPC/FFCメッキ仕様はコネクタメッキ仕様と 同種金属をご使用ください

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。