



生産終了商品

ソリッドステート・タイマ



形TDEシリーズ



推奨代替商品

形H3Y-2シリーズ

1998年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・制御出力が無接点出力から有接点出力になります。
- ・高さが約21mm高くなりますがソケットは同一です。

生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形H3Y-2		×	×				

- ・完全互換
- ・ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- × : 変更大
- ・該当する仕様がありません


外形寸法/取付寸法

生産終了商品


形TDE
形TDE-0

外形寸法

形TDE(プラグイン端子)




形TDE-0(プリント基板端子)




取付寸法

形TDE



形TDE-0
(TOP VIEW)




推奨代替商品


形H3Y-2
形H3Y-2-0

外形寸法

形H3Y-2(プラグイン端子)




形H3Y-2-0(プリント基板端子)




取付寸法



形H3Y-2



形H3Y-2-0
(TOP VIEW)



接続（内部回路、端子配置）

生産終了商品 形TDEシリーズ	推奨代替商品 形H3Y-2シリーズ
<p>接 続</p>  <p>①、⑤、⑨、⑫の端子は使用できません</p> <p>（参考：一般的に負荷は形MYリレーが多い 形TDE + 形MY）</p>	<p>接 続</p>  <p>（参考：形H3Yは出力部に形MY2リレーを内蔵しており、外部リレーが不要）</p>

代替形式一覧

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形TDE	形H3Y-2	AC仕様 4,000
形TDE-0	形H3Y-2-0	DC仕様 3,350

異なる特性比較

項目	形式	生産終了商品	推奨代替商品
		形TDEシリーズ	形H3Y-2シリーズ
制御出力		SCRによる無接点出力 0.1 ~ 200mA 漏れ電流：0.1mA 電圧降下：AC用2.4V以下 DC用1.7V以下	有接点出力 AC50V 5A(抵抗負荷 cos = 1)

保持金具

形TDE	形H3Y-2
形PYC-A1(形PYF08A用) 形PHC-12(形PY08用)	形Y92H-3(形PYF08A用) 形Y92H-4(形PY08用) 注)ソケットは同一で保持金具のみ異なります。