



生産終了商品

FIカードシステム

推奨代替商品

FIカードシステムシリーズ



推奨代替商品はありません

1999年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ 推奨代替商品はありませんが、日立マクセル(株)製 FE-EBシリーズが相当します。
- ・ 外形、配線、取付、定格、性能など互換性はありません。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
(日立マクセル製 FE-EBシリーズ)	×	×	×	×	×	×	×


○ : 完全互換
 ○ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
 × : 変更大
 × : 該当する仕様がありません

外観


生産終了商品
形FI シリーズ

推奨代替商品
推奨代替商品はありません

FIカードリーダー
ハンディタイプ
形FIR-H



FIカードリーダー
コンパクトタイプ
形FIR-C



FIカード
形FIC



推奨代替商品はありません

他社相当品

(日立マクセル(株)製
 FIカード : FE- EB
 FIカードリーダー : CA701)

代替形式一覧

名 称	生産終了商品		推奨代替商品
	形 式	仕 様	
FIリーダーヘッド専用 延長ケーブル	形FIA-CHR003N	3M	推奨代替商品はありません*
	形FIA-CHR005N	5M	
	形FIA-CHR008N	8M	
FIカードリーダー専用 電源ケーブル	形FIA-CJ002S	電源FH1 2M	
	形FIA-CJ002SH	2M FXA-CJ002S 日立マクセル	
RS-232C専用 接続ケーブル	形FIA-CSR002N	RS-232C リターンタイプ 2M	
	形FIA-CSR002NH	2M FXA-CSR002N 日立マクセル	
	形FIA-CST002N	RS-232C スルータイプ 2M	
	形FIA-CST002NH	2M FXA-CST002N 日立マクセル	
FIEディタ	形FIA-E10-3D	FOR FI EDITOR 3.5DD	
	形FIA-E10-3H	FOR FI EDITOR 3.5HD	
	形FIA-E10-5D	FOR FI EDITOR 5DD	
	形FIA-E10-5H	FOR FI EDITOR 5HD	
取付金具	形FIA-MC1	FOR FIR-C10	
	形FIA-MC1H	FXA-3102 日立マクセル	
	形FIA-MC2	FOR FIR-SS20	
ACアダプタ	形FIA-S10	100V 24V 0.3A 20W	
	形FIA-S10H	FXA-S10 日立マクセル	
	形FIA-S11	240V 50Hz 24V 0.3A 20W	
FIカード	形FIC-8SRM	86×54×5.2 8KB NC	他社相当品
	形FIC-8ER	86×54×5.2 8KB NC	FE-8EB *
	形FIC-8SR	86×54×5.2 8KB NC	FE-8EB *
	形FIC-32SR	86×54×5.2 32KB NC	FE-32EB *
	形FIC-64SR	86×54×5.2 64KB NC	FE-64EB *
			FE-128EB *
	形FIC-256SR	86×54×5.2 256KB NC	FE-256EB *
FE-512EB *			
FE-1M-EB *			
FIカードリーダー	形FIR-C10	DC24V RS232Cコンパクトタイプ	CA701 *
	形FIR-C10H	CA-401 日立マクセル	CA701 *
	形FIR-H10	DC24V RS232Cハンディタイプ	CA701 *
	形FIR-H10H	CA-501 日立マクセル	CA701 *

* 推奨代替商品はありませんが、FIカードおよびFIカードリーダーは他社相当品として、日立マクセル(株)製があります。
外形寸法、配線、取付、定格、性能などの互換性はありません。