



# 生産終了商品

DC軸流ファン

形R85F-D P40

形R85F-D P61H

形R85F-D P81H



# 推奨代替商品

推奨代替商品はありません

1999年3月末生産終了

## 外形寸法

### 生産終了商品

形R85F-D P40

形R85F-D P61H


形R85F-D P81H

### 推奨代替商品


推奨代替商品はありません

#### 外形寸法


形R85F-D2P40H/-D2P40L/-D3P40M



形R85F-D2P61H/-D3P61H



形R85F-D2P81H/-D3P81H



#### 外形寸法

推奨代替商品はありません

#### ご参考

(株)シコー技研製 0410-12 /-24  
 0 15-12/-24  
 0 20-12/-24

が相当します。  
外形寸法は同等です。

# 生産終了商品

形R85F-D P42H  
 形R85F-D P62H  
 形R85F-D P82HR



# 推奨代替商品

推奨代替商品はありません

## 外形寸法

### 生産終了商品


形R85F-D P42H  
 形R85F-D P62H  
 形R85F-D P82HR

### 推奨代替商品


推奨代替商品はありません

#### 外形寸法


形R85F-D2P42H/-D3P42H



形R85F-D2P62H/-D3P62H



形R85F-D2P82HR/-D3P82HR



#### 外形寸法

推奨代替商品はありません

#### ご参考

(株)シコー技研製 0410-12 /-24  
 0 15-12/-24  
 0 20-12/-24

が相当します。  
 外形寸法は同等です。

接続（外部接続）

生産終了商品 形R85Fシリーズ	推奨代替商品 推奨代替商品はありません
 <p>赤</p> <p>+</p> <p>DC</p> <p>-</p> <p>黒/青 (DC 12/24V)</p> <p>(M)</p>	<p>推奨代替商品はありません</p> <p>ご参考 (株)シコー技研製 0410-12 /-24 0 15-12/-24 0 20-12/-24</p> <p>が相当します。 外部接続は同等です。</p>

代替形式一覧

サイズ (mm)	定格電圧 (V)	生産終了商品	推奨代替商品
40 × t10	12	形R85F-D2P40H	<p>推奨代替商品はありません</p> <p>ご参考 (株)シコー技研製 0410-12 /-24 0 15-12/-24 0 20-12/-24 が相当します。</p>
		形R85F-D2P40L	
40 × t10	24	形R85F-D3P40M	
		62 × t15	
24	形R85F-D3P61H		
	80 × t15	12	
24			
	40 × t20	12	
24			
	60 × t20	12	
24			
	80 × t20	12	
24			

主な特性

項目	生産終了商品											
	形R85F-D P40		形R85F-D P61H		形R85F-D P81H		形R85F-D P42H		形R85F-D P62H		形R85F-D P82HR	
定格・電圧 (DC、V)	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
定格電流 (A)	0.091/0.050	0.050	0.134	0.077	0.125	0.061	0.130	0.078	0.132	0.087	0.165	0.089
最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	0.14/0.09	0.14	0.40		0.61		0.18		0.42		0.97	
使用周囲温度 ( )	- 10 ~ + 60											