

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1991年4月1日

No.1005

PC形3G2A2シリーズ/3G2V8シリーズの生産中止のお知らせ

プログラマブル機器

PC形3G2A2シリーズ/3G2V8シリーズの生産を中止します。

生産中止機種

形3G2A2-MP831	形3G2A2-RM001	形3G2A2-BI081	形3G2A2-II002
形3G2A2-MP832	形3G2A2-RM002	形3G2A2-BP001	形3G2A2-IM121
形3G2A2-MR431	形3G2A2-RM002-P	形3G2A2-BP501	形3G2A2-IM411
形3G2A2-MR432	形3G2A2-RM501	形3G2A2-CT001	形3G2A2-KC221
形3G2A2-MR631	形3G2A2-RT001	形3G2A2-CT501	形3G2A2-LK001
形3G2A2-MR831	形3G2A2-RT002	形3G2A2-DA001	形3G2A2-LK002
形3G2A2-MR832	形3G2A2-RT002-P	形3G2A2-DA002	形3G2A2-LK003
形3G2A2-OA221	形3G2A2-RT501	形3G2A2-DI212	形3G2A2-LK005
形3G2A2-OA222	形3G2A2-WT001	形3G2A2-DI213	形3G2A2-LK007
形3G2A2-OC221	形3G2V8-CPU11	形3G2A2-DI214	形3G2A2-LK012
形3G2A2-OD411	形3G2V8-CPU12	形3G2A2-DI502	形3G2A2-LK012-P
形3G2A2-OD412	形3G2V8-PCM11	形3G2A2-DO211	形3G2A2-LK012-PE
形3G2A2-PB001	形3G2V8-PCM12	形3G2A2-DO212	形3G2A2-LK501
形3G2A2-PB501	形3G2V8-PCM14	形3G2A2-DO501	形3G2A2-LK502
形3G2A2-PS221	形3G2A2-IM211	形3G2A2-DUM01	形3G2A2-LK505
形3G2A2-PS222	形3G2A2-AD001	形3G2A2-IA121	
形3G2A2-PS223	形3G2A2-AD002	形3G2A2-IA221	
形3G2A2-PS224	形3G2A2-AD501	形3G2A2-II001	

* 代替としてはSYSMAC-Cシリーズを推奨します。
但し、取付寸法、ソフト等における互換性はありません。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1992年3月末日をもって生産中止いたします。

オムロン株式会社 特約販売事業部

【限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用】