

プロダクトニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1991年4月1日

No.1008

FAコンピュータ

CRT形3G8G2-CD140の生産中止のお知らせ

CRT形3G8G2-CD140の生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種		代替推奨機種
形3G8G2-CD170	⇒	形3G8G2-CD141

*形3G8G2-CA000/001も生産中止します。

仕様比較

2ページ目をご参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。




生産中止時期

*1991年9月末日をもって生産中止いたします。

オムロン株式会社 特約販売事業部

〔限定配布〕
〔特約店・特約販売店・特販店様用〕

<仕様比較>

	生産中止機種	代替推奨機種
	形3G8G2-CD140	形3G8F3-CD141
形状		<p><正面図></p>  <p><側面図></p> 
消費電力	80W	75W
入力信号	RGBTTL入力信号	RGPTTL入力信号, RGBアナログ入力信号
走査周波数	水平 24.3/24.8KHZ. 垂直55.4/56.4HZ.	水平 24.83KHZ. 垂直 56.4/46HZ
表示時間	水平 30.4us 垂直 16.1ms	水平 30.4us 垂直 16.11/20.14ms
解像度	水平 640ドット 垂直 400ライン	水平 640ドット 垂直 400/500ライン
寸法表示	250mm×175mm	240mm×150mm/240mm×180mm
表示色	16色	8色(TTL入力時)/16色(アナログ入力時)
入力端子	8P端子	15PD-SUB.
C.R.T	14型, 90℃偏向, 0.31mmドットピッチ 高解像度ハイコントラストカラーブラウン管	14型, 90℃偏向, 0.31mmドットピッチ ブランクマトリックス
重量	約11kg	17kg 以下