

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1991年4月1日

No.1009

SYSNET光ファイバーケーブル旧シリーズ生産中止のお知らせ

プログラマブル機器

SYSNET光ファイバーケーブル旧シリーズの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

PCF光ファイバーケーブルの生産を中止し、HPCF光ファイバーケーブルに統合します。

*詳細については2ページ以降をご参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1991年9月末日をもって生産中止いたします。

オムロン株式会社 特約販売事業部

〔限定配布〕
〔特約店・特約販売店・特販店様用〕

〔基本的考え方〕 下表の考え方にしたがって、形式をとります。

No.	現 状		今 後	
	距 離	考 え 方	距 離	考 え 方
1	20 mまで	1 m 毎形式をとる	10mまで	1 m毎形式をとる
2			20mまで	2 m 〃
3	50mまで	2 m 〃	50mまで	5 m 〃
4	100mまで	5 m 〃	100mまで	10m 〃

〔生産中止機種と代替推奨機種〕

生産中止機種	名 称	仕 様	代替推奨機種
形S3200-FH-L -C22T-011	SYSNET 光ケーブル	11m 版	形S3200-FH-L -C22F012 (12m)
〃 -013	〃	13m 版	形S3200-FH-L -C22T-014 (14m)
〃 -017	〃	17m 版	形S3200-FH-L -C22T-018 (18m)
〃 -019	〃	19m 版	形S3200-FH-L -C22T-020 (20m)
〃 -021	〃	21m 版	形S3200-FH-L -C22T-025 (25m)
〃 -022	〃	22m 版	〃
〃 -023	〃	23m 版	〃
〃 -024	〃	24m 版	〃
〃 -026	〃	26m 版	形S3200-FH-L -C22T-030 (30m)
〃 -027	〃	27 m 版	〃
〃 -028	〃	28m 版	〃
〃 -029	〃	29m 版	〃
〃 -032	〃	32m 版	形S3200-FH-L -C22T-036 (36m)
〃 -034	〃	34m 版	〃
〃 -038	〃	38m 版	形S3200-FH-L -C22T-040 (40m)
〃 -042	〃	42m 版	形S3200-FH-L -C22T-046 (46m)
〃 -044	〃	44m 版	〃
〃 -048	〃	48m 版	形S3200-FH-L -C22T-050 (50m)
〃 -055	〃	55 m 版	形S3200-FH-L -C22T-060 (60m)
〃 -065	〃	65m 版	形S3200-FH-L -C22T-070 (70m)
〃 -075	〃	75m 版	形S3200-FH-L -C22T-080 (80m)
〃 -085	〃	85m 版	形S3200-FH-L -C22T-090 (90m)
〃 -095	〃	95m 版	形S3200-FH-L -C22T-100 (100m)