

プロダクトニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1991年7月1日

No. 1043

リレー

リレー形LAJ生産中止のお知らせ

リレー形LAJの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種		代替推奨機種
形LAJ	⇒	形LA1

※但し、端子の互換性はありません。
詳細については別紙を参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1992年3月末をもって生産中止いたします。

オムロン株式会社 特約販売事業部

〔限定配布〕
特約店・特約販売店・特販店様用

代替品比較表

		形LAJ	形LA1
床寸法 (W×D×H)		5.2×7.3×15	φ 10×28
接点構成		1A	1A
接点構成		Rh	Rh
抵抗負荷		AC12V 0.02A DC12V 0.02A	AC110V 0.05A DC24V 0.2A
定格通電々流		0.3A	0.5A
接点電圧の最大値		DC 24V AC 24V	DC 100V AC 110V
開閉容量の最大値		0.1A	0.5A
最小適用負荷		DC100mv 10μA	DC100mv 10μA
耐電圧	コイルー接点間	AC 500V	AC 1000V
	接点間	DC 150V	AC 250V
使用周囲温度		-10℃～+60℃	-10℃～+60℃