

プロダクトニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1991年7月1日

No. 1046

リレー

リレー形LAE生産中止のお知らせ

リレー形LAEの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種		代替推奨機種
形LAE	⇒	形G2E-184P-M 形G6E-134P-US

※但し端子の互換性はありません。

詳細については別紙を参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1992年3月末をもって生産中止いたします。

オムロン株式会社 特約販売事業部

〔限定配布〕
〔特約店・特約販売店・特販店様用〕

代替品比較表

		形 LAE	形G2E-134P-M	形G6E-134P-US
床寸法 (W×D×H)		10.5×21.5×14.5	15.5×10.5×11.5	16×10×8
接点構成		1 C	1 C	1 C
接点材料		Rh	Auクラッド+AgPd	Auクラッド+Ag
抵抗負荷抵抗負荷		AC100V 0.5A DC24V 0.2A	AC110V 0.5A DC24V 1A	AC125V 0.4A DC30V 2A
定格通電々流		1 A	1 A	3 A
接点電圧の最大値		DC 110V AC 100V	DC 60V AC 125V	DC 220V AC 250V
開閉容量の最大値		1 A	1 A	3 A
最小適用負荷		DC100mv 100μ A	DC0.1V 1mA	DC10mv10μ A
耐電圧	コイルー接点間	AC 1000V	AC 500V	AC 1500V
	接点間	DC 250V	AC 500V	AC 1000V
使用周囲温度		-10℃～+50℃	-25℃～+60℃	-40℃～+70℃