

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1992年1月6日

No. 1205

リレー

リレー形LAD1U 生産中止のお知らせ

リレー形LAD1Uの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形LAD1U	形LAD1U1

旧製品の製造可否

不可能です。



生産中止時期

*1992年9月末日をもって生産を中止します。

オムロン株式会社 特約販売事業部

〔限定配布〕
〔特約店・特約販売店・特販店様用〕

代替推奨機種比較表

		生産中止機種	代替推奨機種	相 異 点
		形LAD1U	形LAD1U1	
床 寸 法 (W×D×H)		19.5×8×7	19.5×8×7	
接 点 構 成		1 A	1 A	
接 点 材 質		R h	R h	
抵 抗 負 荷		AC100V 0.05A DC24V 0.2A	AC100V 0.05A DC24V 0.2A	
接 点 通 電 々 流		1 A	1 A	
接 点 電 圧 の 最 大 値		DC110V AC100V	DC110V AC100V	
開 閉 容 量 の 最 大 値		20VA 20W	20VA 20W	
最 小 適 用 負 荷		DC100mV 10μ A	DC100mV 10μ A	
耐 電 圧	コイルー接点間	AC1000V	AC1000V	
	接 点 間	DC250V	DC250V	
寿 命	機 械 的	1 億回以上	1 億回以上	
	電 気 的	1000万回以上	1000万回以上	
使用周囲温度		-10℃～+60℃	-10℃～+60℃	
内部接続図 (TOP VIEW)				※