

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1992年1月6日

No. 1206

リレー

リレー形LA1S(2S) 生産中止のお知らせ

リレー形LA1S(2S)の生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形LA1S	形LAB1N 形LAB2N
形LA2S	形LA1 形LA2

※性能につきましては新旧比較表を参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1992年9月末日をもって生産を中止します。

オムロン株式会社 特約販売事業部

〔限定配布〕
特約店・特約販売店・特販店様用

新旧比較表

	生産中止機種		代替機種			相異点
	形LA1S	形LA2S	形LAB1N	形LAB2N	形LA1	形LA2
床寸法 (W×D×H)	19.5× ϕ 8.5	19.5×11	25.4×9.5×9.5	25.4×13×9.5	28× ϕ 10	28×13.5×10
接点構成	1A	2A	1A	2A	1A	2A
接点材質	Rh		Rh		Rh	
抵抗負荷	AC100V 0.025A DC24V 0.1A		AC100V 0.05A DC24V 0.2A		AC100V 0.05V DC24V 0.2A	
定格通電々流	0.25A		0.5A		0.5A	
接点電圧の最大値	AC110V DC100V		AC110V DC100V		AC110V DC100V	
開閉容量の最大値	10VA 10W		10VA 10W		10VA 10W	
最小適用負荷	DC100mV 10 μ A		DC100mV 10 μ A		DC100mV 10 μ A	
耐電圧	コイル-接点間		AC500V		AC100V	
	接点間		DC250V		DC250V	
寿命	機械的		1億回以上		1億回以上	
	電氣的		1000万回以上		1000万回以上	
使用周囲温度	-10℃～+60℃		-10℃～+60℃		-10℃～+60℃	