

# プロダクト・ニュース



# OMRON

1992年10月1日


No.1384

タイマ

## ソリッドステートタイマ形H3D-30生産中止のお知らせ

ソリッドステートタイマ形H3D-30の生産を中止します。

### 生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種	備考
 形H3D-30	形H3DR-P	Aモードに設定 スタート入力を短絡してください。

### ● 機能/性能の比較

形式	形H3D-30	形H3DR-P
時間仕様	6s~60min(特殊)	共用 1.2s~12h 12s~120h
動作方式/復帰方式	限時動作/自己復帰	限時動作/自己復帰(Aモード)
限時接点	1c	1c
定格電圧	AC 100/110/120V	AC 100~120V、AC 200~240V、AC/DC 24V
制御出力	AC 250V 5A (cos φ = 1)	AC 250V 5A (cos φ = 1)
使用周囲温度	-10~55℃	-10~55℃
動作時間ばらつき	±1%以下	±1%以下
セット誤差	±10%以下	±10%以下
復帰時間	0.1秒以下	0.1秒以下
電圧誤差	±1%以下	±0.5%以下
温度誤差	±2%以下	±2%以下
耐久振動	10~55Hz 複振幅 0.75mm	10~55Hz 複振幅 0.75mm
誤動作振動	10~55Hz 複振幅 0.5mm	10~55Hz 複振幅 0.5mm
耐久衝撃	1,000m/s <sup>2</sup>	1,000m/s <sup>2</sup>
誤動作衝撃	100m/s <sup>2</sup>	100m/s <sup>2</sup>
機械的寿命	2,000万回以上	2,000万回以上
電氣的寿命	10万回以上	10万回以上

### 旧製品の製造可否

不可能です。

### 生産中止時期

\*1993年9月末日をもって生産を中止します。

オムロン株式会社 特約販売事業部

【限定配布】  
特約店・特約販売店・特販店様用