

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1992年10月1日


No.1387

タイマ

ソリッドステートタイマ形H3DP生産中止のお知らせ

ソリッドステートタイマ形H3DPの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種		代替推奨機種
	形H3DP	形H3DR-P (Dモードに設定ください)

詳細は裏面をご参照ください。

*1992年5月発行の「生産中止・中止予定機種のご案内」では1994年3月末日生産中止のご案内させていただきましたが諸般の事情により1993年9月末日をもって生産中止とさせていただきます。
ご了承ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1993年9月末日をもって生産を中止します。

オムロン株式会社 特約販売事業部

限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用

形H3DP/形H3DR-P比較表

種類

形 式	形H3DP	形H3DR-P
動作方式/ 復帰方式	限時動作/自己復帰 (シグナルオフディレー)	限時動作/自己復帰 (シグナルオフディレー)(Dモード)
限時接点	1c	1c

時間仕様

B	1s~10min	共用	1.2s~12h
C	3s~30min		12s~120h

定格

定格電圧	24、48、100/110/120、200/220/240VAC 12、24、48、60、100、110、VDC	AC 100~120V、AC200~240V、 AC/DC 24V
制御出力	AC 250V 5A($\cos \phi = 1$)	AC 250V 5A($\cos \phi = 1$)
使用周囲温度	-10~55℃	-10~55℃

性能

動作時間ばらつき	±1%以下	±1%以下
セット誤差	±10%以下	±10%以下
復帰時間	0.1秒以下	0.1秒以下
電圧誤差	±1%以下	±0.5%以下
温度誤差	±2%以下	±2%以下
耐久振動	10~55Hz 複振幅 0.75mm	10~55Hz 複振幅 0.75mm
誤動作振動	10~55Hz 複振幅 0.5mm	10~55Hz 複振幅 0.5mm
耐久衝撃	1,000m/s ²	1,000m/s ²
誤動作衝撃	100m/s ²	100m/s ²
機械的寿命	2,000万回以上	2,000万回以上
電氣的寿命	9万回以上	10万回以上

詳しくはカタログをご参照ください。